

A woman with long dark hair, wearing a yellow sweater and blue jeans, is walking away from the camera on a dirt path at night. She is holding a glowing lantern in her right hand. The path is surrounded by lush greenery and trees, and the scene is dimly lit, with the lantern providing a warm glow.

PHILIPS

LED Luminaires

Apparecchi di illuminazione

Indoor
Outdoor
ProjectLine

Catalogo 2024-2025

Contenuti

Innovazione e tecnologia Philips	4
Apparecchi di illuminazione Indoor	7
Indoor - innovazione e tecnologia Philips	8
Ventilatori	12
Lampade da soffitto & parete	16
Faretti	30
Lampade da tavolo	42
Incassi	50
Downlight	56
Strisce LED	62
Apparecchi di illuminazione Outdoor	65
Outdoor - innovazione e tecnologia Philips	66
Apparecchi voltaggio tradizionale 220-240 V	68
Apparecchi a energia solare	86
Apparecchi di illuminazione ProjectLine	93
Proiettori	95
Pannelli - Stagne	96
Reglette	97
Appendice dati pondovolumetrici	99



LED alta qualità di lunga durata

I nostri apparecchi di illuminazione LED Philips offrono un'ottima emissione luminosa grazie all'alta qualità dei prodotti, i colori risultano naturali, nitidi e vivaci.

La qualità della luce viene misurata attraverso l'indice di resa cromatica (IRC) che indica la capacità di una lampada di riprodurre i colori così come li vediamo alla luce naturale.



Lunga durata



Risparmio energetico



Accensione istantanea

Cos'è l'indice di resa cromatica? (IRC)

L'effetto di una sorgente luminosa sull'aspetto del colore è espresso dall'indice di resa cromatica (IRC), su una scala da 0-100.

La luce esterna naturale ha un IRC di 100 e viene utilizzata come standard di confronto per qualsiasi altra sorgente luminosa.

L'IRC dei prodotti d'illuminazione LED Philips è sempre superiore a 80, vicino al valore del sole, riflettendo i colori reali in modo naturale.



Tecnologia Ultra Efficient

Philips ha sviluppato la tecnologia LED più efficiente di sempre. Gli apparecchi con tecnologia Ultra Efficient di Philips permettono di ridurre il consumo di energia fino al 50%, diminuendo gli sprechi di materiale di consumo e delle emissioni di carbonio.

Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura 3 volte più a lungo degli equivalenti apparecchi LED Philips. Un aiuto importante per un pianeta più verde.



EcoSostenibilità

Diminuendo la frequenza di sostituzione, si riducono gli sprechi e l'impatto ambientale



**** Risparmio sulle spese per l'energia**

Consumando fino al 50% in meno di energia rispetto agli apparecchi Philips LED Standard, si riduce significativamente il costo della bolletta



***** Lunga Durata**

Dura 3,5 volte in più rispetto agli apparecchi Philips LED standard. Fino a 50.000 ore di luce




Ultra Efficient

La più avanzata tecnologia che aiuta a ridurre le emissioni di carbonio, i consumi di energia e di materiali

* questa icona è sviluppata da Signify e viene utilizzata come autocertificazione per le lampade Philips Ultra Efficient che soddisfano la classe energetica più elevata. ** comparata con un apparecchio LED standard. *** fino a 50.000 ore di durata, basata su 3 ore di utilizzo al giorno



Apparecchi di illuminazione Indoor




Una lampada. Il tuo interruttore
Tre impostazioni di luce

Philips ha ideato la tecnologia **SceneSwitch LED** per poter garantire la massima personalizzazione alla luce di ogni stanza e adattarla alle diverse attività quotidiane.

Cambiare lo scenario luminoso è facile e veloce, basta il tuo interruttore. Le lampade SceneSwitch possono variare la temperatura di colore o l'intensità luminosa (Step Dim), oppure entrambe, utilizzando dei setting preimpostati ideati appositamente. Puoi passare da una luce intensa ad una luce più morbida e naturale, con 2 semplici click on/off dell'interruttore. Altri 2 click, e la luce sarà calda e soffusa.

Non necessita di dimmer né di alcuna installazione supplementare. **Tutto ciò che serve è l'interruttore che hai già a casa.**




Philips presenta la tecnologia **WarmGlow**, che garantisce un livello di dimmerabilità ancora più ampio per un ambiente accogliente e rilassante con un effetto di luce calda e soffusa.



Per maggiori informazioni,
scannerizza il QR code.

Nota la differenza



Per poter usufruire di questa tecnologia è necessario utilizzare un dimmer.

Verifica il dimmer compatibile sul nostro sito ufficiale
www.lighting.philips.it



Passa a una luce piacevole per i tuoi occhi

Il comfort degli occhi è importante.

Gli schermi con luce artificiale sono diventati una parte preponderante nelle nostre vite. Basti pensare all'utilizzo che facciamo di televisione, smartphone, tablet o pc. Molti di noi trascorrono oltre sei ore al giorno davanti a uno schermo e l'effetto collaterale più comune è l'affaticamento della vista.

Perché Philips?

Secondo i risultati di una ricerca globale**, le persone ritengono che le lampadine LED EyeComfort Philips diano un maggiore comfort visivo rispetto alle altre lampadine. I LED EyeComfort sono creati per portare beneficio alla vista ed evitare spiacevoli fattori che influiscono sul benessere dei nostri occhi.



Cerca il logo sul packaging

I parametri dell'EyeComfort



Sfarfallio



Effetto stroboscopico



Sicurezza fotobiologica



Abbagliamento



Regolazione dell'intensità luminosa




Regolazione dei toni della luce bianca



Resa cromatica



Rumore udibile



Interlaced optics

Interlaced Optics Per una migliore esperienza di luce


La tecnologia Interlaced Optics ridistribuisce in modo intelligente la luce per migliorare l'esperienza di illuminazione.

La lente degli apparecchi Philips ha una microstruttura piramidale che contribuisce a ridurre l'abbagliamento, diffondendo e distribuendo in modo uniforme la luce.

Ideale per le attività che richiedono una maggiore concentrazione, come lo studio, la lettura o la scrittura.



Per maggiori informazioni, scannerizza il QR code.



*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito www.philips.com/eyecomfort, troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti. **Questo studio è stato condotto da OneVoice Connect Research nel luglio 2017. Sono stati interpellati più di 8.000 adulti in 11 mercati. (Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Cina, Germania, Spagna, Francia, Indonesia, Thailandia, Stati Uniti, Turchia)

* questa icona è sviluppata da Signify e viene utilizzata come autocertificazione per le lampade Philips Ultra Efficient che soddisfano la classe energetica più elevata. ** comparata con un apparecchio LED standard. *** fino a 50.000 ore di durata, basata su 3 ore di utilizzo al giorno



Ventilatori

La luce a LED Philips dei ventilatori da soffitto fornisce un'illuminazione brillante e confortevole, controllabile con il telecomando incluso o con un interruttore da parete (SceneSwitch).

I ventilatori Philips sono stati progettati per garantire una potente circolazione dell'aria e prestazioni affidabili nel tempo. Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, si ha la possibilità di ottenere le migliori impostazioni per far circolare l'aria nei tuoi ambienti tutto l'anno.

I modelli Atlas e Bliss dispongono di pale retrattili che possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste alla vista quando non in uso.

Il modello Amigo, di facile installazione, si adatta ad ogni spazio grazie al design semplice e moderno.

NEW

- Dimmerabile
- Bianco dinamico
- Design sottile
- Facile da installare

aria calda e fredda

telecomando incluso

EyeComfort*

Amigo

Amigo ventilatore bianco

IP	Dim	inclusa	Led integrato	MIN. ORDINE				
IP 20	Dim	Sì	Led integrato	1				
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8720169260641	26064100	Ventilatore Amigo DC 20W+40W D49 Bianco	42W Led 20W motore	3000-4400-6500	4400	48,5 x 13,7 x 48,5	1	NEW
8720169260627	26062700	Ventilatore Amigo DC 25W+60W D57 Bianco	60W Led 25W motore	3000-4400-6500	6500	57,7 x 14,2 x 57,7	2	NEW

Amigo ventilatore effetto cielo stellato

IP	Dim	inclusa	Led integrato	MIN. ORDINE				
IP 20	Dim	Sì	Led integrato	1				
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8720169248786	24878600	Ventilatore Amigo DC 20W+40W D49 Cielo stellato	42W Led 20W motore	3000-4400-6500	4400	48,5 x 13,7 x 48,5	3	
8720169248762	24876200	Ventilatore Amigo DC 25W+60W D57 Cielo stellato	60W Led 25W motore	3000-4400-6500	6500	57,7 x 14,2 x 57,7	4	

*Progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito www.philips.com/eyecomfort, troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.

Atlas



Atlas ventilatore

IP				MIN. ORDINE
IP 20	Non-Dim	Sì	Led integrato	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169279148	27914800	Ventilatore Atlas DC 28W+35W 2700-4000-5500K nickel	35W Led 28W motore	2700 - 4000 -5500	4500	48,5 x 28,5 x 48,5	5

Bliss



Bliss ventilatore bianco/nero/oro

IP				MIN. ORDINE
IP 20	Non-Dim	Sì	Led integrato	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169279087	27908700	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K bianco	35W Led 28W motore	2700 - 4000 -5500	4500	51 x 28,5 x 51	6
8720169279100	27910000	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K nero	35W Led 28W motore	2700 - 4000 -5500	4500	51 x 28,5 x 51	7
8720169279124	27912400	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K oro	35W Led 28W motore	2700 - 4000 -5500	4500	51 x 28,5 x 51	8



Ricambi ventilatori

NEW

NEW

NEW

NEW

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169277342	DIFATL7342AS	Ricambio diffusore ventilatore Atlas	-	-	-	48 x 10	9
8720169285965	DIFBLI5965AS	Ricambio diffusore ventilatore Bliss	-	-	-	50,5 x 7	10
8720169277366	RMTFFC7366	Ricambio telecomando ventilatore Amigo	-	-	-	13,8 x 1,7 x 3,8	11
8720169277328	RMTFC7328	Ricambio telecomando ventilatore Bliss/Atlas	-	-	-	14 x 3,2 x 12,5	12



Lampade da soffitto e parete

Il soggiorno e la camera da letto sono il cuore di ogni casa. Il soggiorno è il luogo dove si socializza con i propri cari, dove si passa il tempo con gli amici, dove i bambini fanno i compiti e le famiglie si riuniscono per rilassarsi. La camera da letto è il posto ideale per riposarsi, ma anche un ambiente per dedicare del tempo a se stessi, leggendo un libro o preparandosi per una nuova giornata.

L'illuminazione del soggiorno e della camera da letto deve essere versatile, flessibile e facile da adattare alle nostre diverse esigenze nel corso della giornata. La luce giusta è fondamentale per passare da un'atmosfera piacevole e accogliente ad un ambiente più adatto alla concentrazione e alle attività quotidiane.


Le plafoniere Philips con tecnologia SceneSwitch sono apparecchi classici che si adattano a qualsiasi ambiente e, allo stesso tempo, forniscono una luce di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata. È possibile attenuare la luce e scegliere la luminosità desiderata (Step Dim) per diverse atmosfere con l'interruttore a parete esistente.

NEW

- Tecnologia Ultra Efficient
- Tecnologia SceneSwitch: possibilità di scegliere tra 3 scene luminose
- Design moderno
- EyeComfort
- 2 colorazioni disponibili



Pebblo



Pebblo plafoniera bianca Ultra Efficient

IP

IP 20



Step Dim



inclusa
Sì



attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169301078	30107800	Pebblo plafoniera Ultra Efficient SSW 40K Bianca	10	4000	1950	32 x 5,3 x 32	13

NEW

Pebblo plafoniera nera Ultra Efficient

IP

IP 20



Step Dim



inclusa
Sì



attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169301115	30111500	Pebblo plafoniera Ultra Efficient SSW 40K Nera	10	4000	1950	32 x 5,3 x 32	14

NEW

* questa icona è sviluppata da Signify e viene utilizzata come autocertificazione per le lampade Philips Ultra Efficient che soddisfano la classe energetica più elevata. ** progettata per il comfort dei tuoi occhi. Visita il nostro sito www.philips.com/eyecomfort, troverai maggiori informazioni sullo sfarfallio, l'effetto strobo e altri parametri che riguardano il comfort dei tuoi occhi e tutti i dettagli dei nostri prodotti.

Hanno



NEW

- Tecnologia SceneSwitch: possibilità di scegliere tra 3 scene luminose
- Design moderno
- EyeComfort
- 2 colorazioni disponibili



Hanno plafoniera bianca e oro

IP 20 Step Dim Si attacco Led integrato MIN. ORDINE 1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169301399	30139900	Hanno plafoniera SSW 40K Bianca e Oro	24	4000	2800	38,4 x 6,6 x 38,4	15

NEW



Hanno plafoniera nera e oro

IP 20 Step Dim Si attacco Led integrato MIN. ORDINE 1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169301351	30135100	Hanno plafoniera SSW 40K Nera e Oro	24	4000	2800	38,4 x 6,6 x 38,4	16

NEW

Garnet



Garnet plafoniera rotonda bianca



IP 20 Step Dim Si attacco Led integrato MIN. ORDINE 1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169195172	19517200	Garnet plafoniera bianca 40cm 2700K	30	2700	3100	40 x 8,9 x 40	17
8720169195219	19521900	Garnet plafoniera bianca 40cm 4000K	30	4000	3400	40 x 8,9 x 40	18
8720169195257	19525700	Garnet plafoniera bianca 50cm 2700K	40	2700	4200	50 x 8,9 x 50	19
8720169195295	19529500	Garnet plafoniera bianca 50cm 4000K	40	4000	4400	50 x 8,9 x 50	20



Garnet plafoniera rotonda nera



IP 20 Step Dim Si attacco Led integrato MIN. ORDINE 1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169195196	19519600	Garnet plafoniera nera 40cm 2700K	30	2700	3100	40 x 8,9 x 40	21
8720169195233	19523300	Garnet plafoniera nera 40cm 4000K	30	4000	3400	40 x 8,9 x 40	22
8720169195271	19527100	Garnet plafoniera nera 50cm 2700K	40	2700	4200	50 x 8,9 x 50	23
8720169195318	19531800	Garnet plafoniera nera 50cm 4000K	40	4000	4400	50 x 8,9 x 50	24



Wincel



Wincel plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20



Dimmerabile con telecomando (incluso)



inclusa
Si



attacco
Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169196117	19611700	Wincel Plafoniera 39cm 2700-4000-6500K	24	2700-6500	2500	39,5 x 7 x 39,5	25
8720169196131	19613100	Wincel Plafoniera 47cm 2700-4000-6500K	40	2700-6500	4300	47,8 x 7 x 47,8	26

20 Lampade da soffitto e parete

Izso



Izso plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20



Dimmerabile con telecomando (incluso)



inclusa
Si



attacco
Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169196070	19607000	Izso plafoniera 38cm 2700-4000-6500K	24	2700-6500	2500	38 x 7 x 38	27
8720169196094	19609400	Izso plafoniera 47cm 2700-4000-6500K	40	2700-6500	4300	47 x 7 x 47	28



Cavanal plafoniera quadrata bianca

IP

IP 20



Scene Switch



Step Dim



inclusa
Si



attacco
Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696169308	3281031P0	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 2700K	18	2700	1800	29,8 x 7,7 x 29,8	29
8718696169285	3280931P0	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 2700K	18	2700	1800	35 x 6,7 x 35	30
8718696169278	3280931P3	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 4000K	18	4000	2100	35 x 6,7 x 35	31



Cinnabar plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20



Non-Dim



inclusa
Si



attacco
Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696122778	333613116	Cinnabar plafoniera bianca 25cm 2700K	6	2700	600	25 x 7,7 x 25	32
8718696125786	333613117	Cinnabar plafoniera bianca 25cm 4000K	6	4000	640	25 x 7,7 x 25	33
8718696122785	333623116	Cinnabar plafoniera bianca 32cm 2700K	17	2700	1500	32 x 7,9 x 32	34
8718696125793	333623117	Cinnabar plafoniera bianca 32cm 4000K	17	4000	1700	32 x 7,9 x 32	35
8718696122792	333653116	Cinnabar plafoniera bianca 40cm 2700K	20	2700	2000	39 x 10,64 x 39	36
8718696125809	333653117	Cinnabar plafoniera bianca 40cm 4000K	20	4000	2200	39 x 10,64 x 39	37

Lampade da soffitto e parete 21

Mauve



Mauve plafoniera quadrata bianca



IP 20



Non-Dim



Sì



Led integrato



1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696162804	3111031P0	Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 2700K	17	2700	1700	32,2 x 7,5 x 32,2	38
8718696162811	3111031P3	Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 4000K	17	4000	2000	32,2 x 7,5 x 32,2	39
8720169195493	19549300	Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 2700K	24	2700	2900	43 x 7,5 x 43	40
8720169195516	19551600	Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 4000K	24	4000	3000	43 x 7,5 x 43	41



Mauve plafoniera rotonda bianca



IP 20



Non-Dim



Sì



Led integrato



1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514431843	43184300	Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 2700K	16	2700	1500	32 x 7,2 x 32	42
8719514431867	43186700	Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 4000K	16	4000	1900	32 x 7,2 x 32	43

Moire



Moire plafoniera rotonda bianca



IP 20



Non-Dim



Sì



Led integrato



1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718699681098	68109800	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700K	10	2700	1000	25 x 6,8 x 25	44
8718699681111	68111100	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000K	10	4000	1100	25 x 6,8 x 25	45
8718699681135	68113500	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32mm 2700K	17	2700	1700	32 x 6,8 x 32	46
8718699681159	68115900	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 4000K	17	4000	1900	32 x 6,8 x 32	47
8719514431706	43170600	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 2700K	36	2700	3600	49 x 8 x 49	48
8719514431720	43172000	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 49cm 4000K	36	4000	3800	49 x 8 x 49	49

Ozziet



Ozziet plafoniera rotonda bianca



IP 20



Step Dim



Sì



Led integrato



1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514431904	43190400	Ozziet plafoniera bianca 30cm 2700K	18	2700	1800	30 x 4,5 x 30	50
8719514431942	43194200	Ozziet plafoniera bianca 30cm 4000K	18	4000	2000	30 x 4,5 x 30	51
8719514431980	43198000	Ozziet plafoniera bianca 40cm 2700K	22	2700	2300	40 x 4,5 x 40	52
8719514432024	43202400	Ozziet plafoniera bianca 40cm 4000K	22	4000	2500	40 x 4,5 x 40	53
8719514432062	43206200	Ozziet plafoniera bianca 50cm 2700K	36	2700	3900	50 x 5,5 x 50	54
8719514432109	43210900	Ozziet plafoniera bianca 50cm 4000K	36	4000	4100	50 x 5,5 x 50	55





Ozziet plafoniera rotonda nera



IP

IP 20



Step Dim



Si



Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514431928	43192800	Ozziet plafoniera nera 30cm 2700K	18	2700	1800	30 x 4,5 x 30	56
8719514431966	43196600	Ozziet plafoniera nera 30cm 4000K	18	4000	2000	30 x 4,5 x 30	57
8719514432000	43200000	Ozziet plafoniera nera 40cm 2700K	22	2700	2300	40 x 4,5 x 40	58
8719514432048	43204800	Ozziet plafoniera nera 40cm 4000K	22	4000	2500	40 x 4,5 x 40	59
8719514432086	43208600	Ozziet plafoniera nera 50cm 2700K	36	2700	3900	50 x 5,5 x 50	60
8719514432123	43212300	Ozziet plafoniera nera 50cm 4000K	36	4000	4100	50 x 5,5 x 50	61

Suede



Suede plafoniera rotonda bianca

IP

IP 20



Non-Dim



Si



Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696163580	3180131EO	Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 2700K	12	2700	1200	28 x 7,94 x 28	62
8718291533085	318013116	Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 4000K	12	4000	1100	28 x 7,94 x 28	63
8718696163603	3180231EO	Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 2700K	24	2700	2350	38 x 9,9 x 38	64
8718291533092	318023116	Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 4000K	24	4000	2350	38 x 9,9 x 38	65

Superslim



Superslim plafoniera rotonda bianca



IP

IP 20



Step Dim



Si



Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718699681012	68101200	Superslim plafoniera bianca 25cm 2700K IP20	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	66
8718699681074	68107400	Superslim plafoniera bianca 25cm 4000K IP20	15	4000	1500	25 x 2,3 x 25	67
8718699680978	68097800	Superslim plafoniera bianca 30cm 2700K P20	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	68
8718699680992	68099200	Superslim plafoniera bianca 30cm 4000K IP20	18	4000	1700	30 x 2,3 x 30	69
8719514327061	32706100	Superslim plafoniera bianca 43cm 2700K IP20	22	2700	2000	43 x 2,3 x 43	70
8719514327146	32714600	Superslim plafoniera bianca 55cm 2700K IP20	36	2700	3600	55 x 2,8 x 55	71



Superslim plafoniera rotonda nera

IP

IP 20



Step Dim



Si



Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514256606	25660600	Superslim plafoniera nera 25cm 2700K IP20	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	72
8719514256644	25664400	Superslim plafoniera nera 30cm 2700K IP20	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	73
8719514327085	32708500	Superslim plafoniera nera 43cm 2700K IP20	22	2700	2000	43 x 2,3 x 43	74
8719514327160	32716000	Superslim plafoniera nera 55cm 2700K IP20	36	2700	3600	55 x 2,8 x 55	75



Twirly



Twirly plafoniera rotonda bianca



- IP
IP 20
- Non-Dim
- inclusa
Sì
- attacco
Led integrato
- MIN.
ORDINE
1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696122822	318143116	Twirly plafoniera bianca 12W 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	76
5413987155857	318143117	Twirly plafoniera bainca 12W 4000K	12	4000	1400	28,7 x 6,5 x 28,7	77
8718696122846	318153116	Twirly plafoniera bianca 17W 2700K	17	2700	1700	34,7 x 6,5 x 34,7	78
8718696129579	318153117	Twirly plafoniera bianca 17W 4000K	17	4000	1900	34,7 x 6,5 x 34,7	79



Twirly plafoniera rotonda grigia



- IP
IP 20
- Non-Dim
- inclusa
Sì
- attacco
Led integrato
- MIN.
ORDINE
1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696122839	318148716	Twirly plafoniera grigia 12W 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	80
8718696122853	318158716	Twirly plafoniera grigia 17W 2700K	17	2700	1700	34,7 x 6,5 x 34,7	81



Wawel



Wawel plafoniera rotonda bianca



- IP
IP 20
- Step Dim
- inclusa
Sì
- attacco
Led integrato
- MIN.
ORDINE
1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696162774	3182131P5	Wawel plafoniera bianca 35cm	17	2700-4000-6500	1600	35 x 6,6 x 35	82
8718696162781	3182231P5	Wawel plafoniera bianca 38cm	20	2700-4000-6500	2000	38 x 6,6 x 38	83
8718696162798	3182331P5	Wawel plafoniera bianca 48cm	36	2700-4000-6500	3200	48 x 6,9 x 48	84



Plafoniere da bagno



- IP44
- EyeComfort
- Design funzionale
- Luce calda e naturale



Doris



Doris plafoniera rotonda bianca



IP

IP 44



Non-Dim



inclusa

Sì



attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718699758783	75878300	Doris plafoniera bianca CL257 22cm 2700K	6	2700	600	22 x 7 x 22	85
8718699758882	75888200	Doris plafoniera bianca CL257 31cm 2700K	17	2700	1500	31,3 x 9 x 31,3	86
8718699758905	75890500	Doris plafoniera bianca CL257 31cm 4000K	17	4000	1700	31,3 x 9 x 31,3	87



Doris plafoniera rotonda nera



IP

IP 44



Non-Dim



inclusa

Sì



attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514326583	32658300	Doris plafoniera nera CL257 22cm 2700K	6	2700	600	22 x 7 x 22	88
8719514326606	32660600	Doris plafoniera nera CL257 31cm 2700K	17	2700	1500	31,3 x 9 x 31,3	89

Doris plafoniera rotonda nickel

IP

IP 44



Non-Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1





EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718699758820	75882000	Doris plafoniera nickel CL257 22cm 2700K	6	2700	600	22 x 7 x 22	90
8718699758929	75892900	Doris plafoniera nickel CL257 31cm 2700K	17	2700	1500	31,3 x 9 x 31,3	91
8718699758943	75894300	Doris plafoniera nickel CL257 31cm 4000K	17	4000	1700	31,3 x 9 x 31,3	92



Superslim



Superslim plafoniera rotonda bianca





IP

IP 44



Step Dim



inclusa
Sì



attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514327184	32718400	Superslim plafoniera bianca 25cm 2700K IP44	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	93
8719514327221	32722100	Superslim plafoniera bianca 25cm 4000K IP44	15	4000	1500	25 x 2,3 x 25	94
8719514327269	32726900	Superslim plafoniera bianca 30cm 2700K IP44	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	95



Superslim plafoniera rotonda bianca





Superslim plafoniera rotonda nera




IP

IP 44



Step Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514327207	32720700	Superslim plafoniera nera 25cm 2700K IP44	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	96
8719514327283	32728300	Superslim plafoniera nera 25cm 4000K IP44	18	4000	1500	25 x 2,3 x 25	97



Superslim plafoniera rotonda nera



Spray

IP	Non-Dim	inclusa	attacco	MIN. ORDINE			
IP 44		Si	Led integrato	1			
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718699777319	77731900	Spray plafoniera silver 29cm 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	98
8718699777333	77733300	Spray plafoniera silver 35cm 2700K	17	2700	1500	34,7 x 6,8 x 34,7	99





Philips continua ad investire nella categoria faretti, offrendo una gamma completa, costruita in base alla necessità di abbinare il design alla funzionalità dell'illuminazione.

Se si ha bisogno di una luce per evidenziare un elemento chiave della casa, di una luce bianca e brillante per attività come lo studio o la lettura, di una luce calda e soffusa per rilassarsi e socializzare, i faretti Philips offrono la luce perfetta sempre.

NEW

- LED non integrato
- Richiede Candela B35 E14
- Installazione ClickFix



Palms



IP

IP 20



-



inclusa

No



attacco

E14

MIN. ORDINE

1

Palms faretto nero



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169299276	29927600	Palms faretto nero in metallo B35	Nero	(1 x max. 25W)	-	-	13,7 x 11,2 x 10	100
8720169299290	29929000	Palms faretto 2 luci nero in metallo B35	Nero	(2 x max. 25W)	-	-	27,4 x 13,7 x 16,2	101
8720169299313	29931300	Palms faretto 3 luci nero in metallo B35	Nero	(3 x max. 25W)	-	-	48,4 x 13,7 x 16,2	102

NEW

NEW

NEW

Sleet



NEW

- LED non integrato
- Richiede Sfera P45 E14
- Installazione ClickFix

ClickFix
easy mounting

Sleet faretto nero

IP

IP 20



-



inclusa

No



attacco

E14

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169299573	29957300	Sleet faretto nero in metallo P45	Nero	(1 x max. 25W)	-	-	11,2 x 12,9 x 10	103
8720169299597	29959700	Sleet faretto 2 luci nero in metallo P45	Nero	(2 x max. 25W)	-	-	26 x 13,4 x 12,2	104
8720169299610	29961000	Sleet faretto 3 luci nero in metallo P45	Nero	(3 x max. 25W)	-	-	46,2 x 13,4 x 12,2	105

Niall



NEW

- LED non integrato
- Richiede Faretto GU10
- Installazione ClickFix

ClickFix
easy mounting

Niall faretto nero

IP

IP 20



-



inclusa

No



attacco

GU10

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169300071	30007100	Niall faretto nero in metallo GU10	Nero	(1 x max. 5W)	-	-	10,9 x 8,6 x 10	106
8720169300095	30009500	Niall faretto 2 luci nero in metallo GU10	Nero	(2 x max. 5W)	-	-	27,4 x 11,2 x 13,4	107
8720169300118	30011800	Niall faretto 2 luci nero in metallo GU10	Nero	(3 x max. 5W)	-	-	48,4 x 11,2 x 13,4	108

NEW

NEW

NEW

Bracia

Bracia faretto bianco

IP
IP 20

Non-Dim

inclusa
Sì

attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169174740	17474000	Bracia Faretto singolo Bianco in metallo	Bianco	6	2700	550	9 x 12,5 x 9	109
8720169174764	17476400	Bracia Faretto 2 Luci Bianco in metallo	Bianco	11	2700	1100	26 x 12,5 x 8	110
8720169174788	17478800	Bracia Faretto 3 Luci Bianco in metallo	Bianco	17	2700	1650	43 x 12,5 x 8	111
8720169174801	17480100	Bracia Faretto 4 Luci Bianco in metallo	Bianco	22	2700	2200	60 x 12,5 x 8	112

Bracia faretto nero

IP
IP 20

Non-Dim

inclusa
Sì

attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169174825	17482500	Bracia Faretto singolo Nero in metallo	Nero	6	2700	550	9 x 12,5 x 9	113
8720169174849	17484900	Bracia Faretto 2 Luci Nero in metallo	Nero	11	2700	1100	26 x 12,5 x 8	114
8720169174863	17486300	Bracia Faretto 3 Luci Nero in metallo	Nero	17	2700	1650	43 x 12,5 x 8	115
8720169174887	17488700	Bracia Faretto 4 Luci Nero in metallo	Nero	22	2700	2200	60 x 12,5 x 8	116

Burlap

Burlap faretto nickel

IP
IP 20

-

inclusa
No

attacco
E14

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696132975	5023217E7	Burlap faretto 2 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	27,4 x 8 x 19,5	117
8718696132982	5023317E7	Burlap faretto 3 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	28 x 28 x 19,5	118
8718696132999	5023417E7	Burlap faretto 4 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	67,4 x 8 x 19,5	119

Kosipo

Kosipo faretto bianco

IP
IP 20

-

inclusa
No

attacco
GU10

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514435216	43521600	Kosipo faretto singolo bianco in metallo	Bianco	-	-	-	10,2 x 9,2 x 10,2	120
8719514435230	43523000	Kosipo faretto 2 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	24 x 9,2 x 7	121
8719514435254	43525400	Kosipo faretto 3 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	44,3 x 9,2 x 7	122
8719514435278	43527800	Kosipo faretto 4 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	62,8 x 9,2 x 7	123

Kosipo faretto nero

IP
IP 20

-

inclusa
No

attacco
GU10

MIN.
ORDINE
1




EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696164884	5059130PN	Kosipo faretto singolo nero in metallo	Nero	-	-	-	10,2 x 9,2 x 10,2	124
8718696164907	5059230PN	Kosipo faretto 2 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	24 x 9,2 x 7	125
8718696164921	5059330PN	Kosipo faretto 3 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	44,3 x 9,2 x 7	126
8718696164945	5059430PN	Kosipo faretto 4 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	62,8 x 9,2 x 7	127




Limbali

Limbali faretto bianco



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514465138	46513800	Limbali faretto singolo bianco in metallo	Bianco	-	-	-	8 x 13 x 8	128
8719514465152	46515200	Limbali faretto 2 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	32,4 x 13 x 8	129
8719514465176	46517600	Limbali faretto 3 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	130
8719514465190	46519000	Limbali faretto 4 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	69,4 x 13 x 8	131

Limbali faretto nero



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514465213	46521300	Limbali faretto singolo nero in metallo	Nero	-	-	-	8 x 13 x 8	132
8719514465237	46523700	Limbali faretto 2 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	32,4 x 13 x 8	133
8719514465251	46525100	Limbali faretto 3 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	134
8719514465275	46527500	Limbali faretto 4 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	69,4 x 13 x 8	135

Limbali faretto nickel



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696133194	5030017E7	Limbali faretto singolo nickel in metallo	Nickel	-	-	-	8 x 13 x 8	136
8718696133200	5030217E7	Limbali faretto 2 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	32,4 x 13 x 8	137
8718696133217	5030317E7	Limbali faretto 3 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	138
8718696133224	5030417E7	Limbali faretto 4 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	69,4 x 13 x 8	139

Meranti

Meranti faretto bianco



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514465299	46529900	Meranti faretto singolo bianco in metallo	Bianco	-	-	-	8 x 15,5 x 8	140
8719514465312	46531200	Meranti faretto 2 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	141
8719514465336	46533600	Meranti faretto 3 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	142
8719514465350	46535000	Meranti faretto 4 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	143

Meranti faretto nero



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514465374	46537400	Meranti faretto singolo nero in metallo	Nero	-	-	-	8 x 15,5 x 8	144
8719514465398	46539800	Meranti faretto 2 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	145
8719514465411	46541100	Meranti faretto 3 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	146
8719514465435	46543500	Meranti faretto 4 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	147

Meranti faretto nickel



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696133248	5031017E7	Meranti faretto singolo nickel in metallo	Nickel	-	-	-	8 x 15,5 x 8	148
8718696133255	5031217E7	Meranti faretto 2 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	149
8718696133262	5031317E7	Meranti faretto 3 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	150
8718696133279	5031417E7	Meranti faretto 4 luci nickel in metallo	Nickel	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	151

Pongee

Pongee faretto bianco

IP

IP 20

-

inclusa

No

attacco

GU10

MIN. ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696164761	5058131PN	Pongee faretto singolo bianco in metallo	Bianco	-	-	-	13,8 x 8,2 x 10,1	152
8718696164792	5058231PN	Pongee faretto 2 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	24 x 8,2 x 12,2	153
8718696164822	5058331PN	Pongee faretto 3 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	22,4 x 8,2 x 22,4	154
8718696164853	5058431PN	Pongee faretto 4 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	62,8 x 8,2 x 12,2	155

Pongee faretto nero

IP

IP 20

-

inclusa

No

attacco

GU10

MIN. ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696164785	5058130PN	Pongee faretto singolo nero in metallo	Nero	-	-	-	13,8 x 8,2 x 10,1	156
8718696164815	5058230PN	Pongee faretto 2 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	24 x 8,2 x 12,2	157
8718696164846	5058330PN	Pongee faretto 3 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	22,4 x 8,2 x 22,4	158
8718696164877	5058430PN	Pongee faretto 4 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	62,8 x 8,2 x 12,2	159

Runner

Runner faretto bianco

IP

IP 20

-

inclusa

No

attacco

GU10

MIN. ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291487920	530903112	Runner faretto singolo bianco in metallo	Bianco	-	-	-	11 x 10,7 x 9	160
8718291487944	530923112	Runner faretto 2 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	161
8718291487838	530933112	Runner faretto 3 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	48 x 10,9 x 9	162
8718291487852	530943112	Runner faretto 4 luci bianco in metallo	Bianco	-	-	-	24 x 10,9 x 24	163



IP

IP 20

-

inclusa

No

attacco

GU10

MIN. ORDINE

1



Runner faretto nero

EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514435292	43529200	Runner faretto singolo nero in metallo	Nero	-	-	-	11 x 10,7 x 9	164
8719514435315	43531500	Runner faretto 2 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	165
8719514435339	43533900	Runner faretto 3 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	48 x 10,9 x 9	166
8719514435353	43535300	Runner faretto 4 luci nero in metallo	Nero	-	-	-	24 x 10,9 x 24	167

Runner faretto alluminio

IP
IP 20

-

inclusa
No

attacco
GU10

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291487937	530904812	Runner faretto singolo alluminio in metallo	Alluminio	-	-	-	11 x 10,7 x 9	168
8718291487951	530924812	Runner faretto 2 luci alluminio in metallo	Alluminio	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	169
8718291487845	530934812	Runner faretto 3 luci alluminio in metallo	Alluminio	-	-	-	48 x 10,9 x 9	170

Star

Star faretto bianco

IP
IP 20

Dim

inclusa
Sì

attacco
LED integrato

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291444848	562403116	Star faretto singolo bianco in alluminio	Bianco	4,5	2700	500	11,8 x 8,2 x 6	171
8718291444862	562423116	Star faretto 2 luci bianco in alluminio	Bianco	2X4,5	2700	1000	19,8 x 8,2 x 6	172
8718291444886	562433116	Star faretto 3 luci bianco in alluminio	Bianco	3X4,5	2700	1500	19,8 x 8,2 x 19,8	173
8718291444909	562443116	Star faretto 4 luci bianco in alluminio	Bianco	4X4,5	2700	2000	56 x 8,2 x 6	174

Star faretto bianco warmglow



IP
IP 20

Dim

inclusa
Sì

attacco
LED integrato

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696154625	5624031P0	Star faretto singolo bianco in metallo warmglow	Bianco	4,5	2200-2700	500	11 x 8,5 x 11	175
8718696154632	5624231P0	Star faretto 2 luci bianco in metallo warmglow	Bianco	2X4,5	2200-2700	1000	24 x 8,5 x 7	176
8718696154649	5624331P0	Star faretto 3 luci bianco in metallo warmglow	Bianco	3X4,5	2200-2700	1500	44,2 x 8,5 x 7	177
8718696154656	5624431P0	Star faretto 4 luci bianco in metallo warmglow	Bianco	4X4,5	2200-2700	2000	62,8 x 8,5 x 7	178

Star faretto alluminio

IP
IP 20

Dim

inclusa
Sì

attacco
LED integrato

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291444855	562404816	Star faretto singolo alluminio	Alluminio	4,5	2700	500	11,8 x 8,2 x 6	179
8718291444879	562424816	Star faretto 2 luci alluminio	Alluminio	2X4,5	2700	1000	19,8 x 8,2 x 6	180
8718291444893	562434816	Star faretto 3 luci alluminio	Alluminio	3X4,5	2700	1500	19,8 x 8,2 x 19,8	181
8718291444916	562444816	Star faretto 4 luci alluminio	Alluminio	4X4,5	2700	2000	56 x 8,2 x 6	182

NEW

- Led non integrato
- Richiede faretto GU10
- Installazione ClickFix
- IP44 ideale per bagno

Idris



IP
IP 44

-

inclusa
No

attacco
GU10

MIN.
ORDINE
1



EAN	Local Code	Descrizione	Colore	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169299078	29907800	Idris faretto da bagno bianco in metallo	Bianco	(1 x max. 5W)	-	-	10,9 x 8,3 x 10	183
8720169299092	29909200	Idris faretto da bagno 2 luci bianco in metallo	Bianco	(2 x max. 5W)	-	-	24 x 8,3 x 11,9	184
8720169299115	29911500	Idris faretto da bagno 3 luci linea bianco in metallo	Bianco	(3 x max. 5W)	-	-	44,2 x 8,3 x 11,9	185
8720169299153	29915300	Idris faretto da bagno 3 luci a base tonda bianco in metallo	Bianco	(3 x max. 5W)	-	-	22,2 x 8,8 x 19,6	186

NEW

NEW

NEW

NEW



Lampade da tavolo

Le lampade da tavolo Philips sono progettate per offrire un'illuminazione di alta qualità quando si studia, si lavora o si devono svolgere altre attività alla scrivania o al computer di casa. La gamma spazia da lampade più piccole e pieghevoli, facilmente riponibili in una borsa, a lampade più grandi che offrono un'illuminazione ideale per gli schermi dei computer.

Grazie alle diverse opzioni di regolazione di intensità luminosa (Step Dim), di ripiegamento e alla batteria ricaricabile di lunga durata, le lampade da tavolo sono adatte a ogni tipo di configurazione, dall'ufficio domestico a posto di lavoro o temporaneamente sul tavolo da pranzo.

Tutte le lampade da tavolo Philips sono conformi allo standard EyeComfort. I parametri EyeComfort garantiscono un'illuminazione LED di alta qualità con luminosità regolabile e confortevole, minimizza gli spiacevoli fattori che influiscono sul benessere dei nostri occhi.

Forys

Forys lampada da tavolo ricaricabile

IP IP 20	 Step Dim	 inclusa Sì	 attacco Led integrato	MIN. ORDINE 1					
EAN	Local Code	Descrizione			Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169194397	19439700	Forys Clip lampada da tavolo bianca 4,5W 4000K			5	4000	200	20,3 x 36,2 x 8,8	187



Hat

Hat lampada da tavolo ricaricabile

IP IP 20	 Dim	 inclusa Si	 attacco Led integrato	MIN. ORDINE 1					
EAN	Local Code	Descrizione			Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514443778	44377800	Hat lampada da tavolo bianca 4,5W 3000-5700K			4,5	3000-4000-5700	80	15,5 x 9,4 x 39	188

Ivory



Ivory lampada da tavolo ricaricabile

IP								MIN. ORDINE
IP 20		Step Dim		Sì		Led integrato		1
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8719514420410	42041000	Ivory lampada da tavolo bianca 5W 2700-5000K	5	2700-3600-5000	130	34 x 11,4 x 35,3	189	



Rock



Rock lampada da tavolo ricaricabile

IP								MIN. ORDINE
IP 20		Dim		Sì		Led integrato		1
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8719514443815	44381500	Rock lampada da tavolo bianca 5W 5000K	5	5000	90	17,6 x 28,4 x 8,5	190	

Donutclip



Donutclip lampada da tavolo ricaricabile

IP								MIN. ORDINE
IP 20		Step Dim		Sì		Led integrato		1
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8719514396890	39689000	Donutclip lampada da tavolo bianca 3W 4000K	3	4000	175	29 x 38 x 9,9	191	
8719514396876	39687600	Donutclip lampada da tavolo rosa 3W 4000K	3	4000	175	29 x 38 x 9,9	192	

Tilpa



Tilpa lampada da tavolo ricaricabile

IP								MIN. ORDINE
IP 20		Dim		Sì		Led integrato		1
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8719514443839	44383900	Tilpa lampada da tavolo bianca 5W 5000K	5	5000	90	23,6 x 29 x 8,5	193	

Amber



Amber lampada da tavolo ricaricabile

IP								MIN. ORDINE
IP 20		Step Dim		Sì		Led integrato		1
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.	
8719514420373	42037300	Amber lampada da tavolo bianca 5W 4000K	5	4000	120	29,2 x 3,9 x 24,5	194	
8719514420397	42039700	Amber lampada da tavolo nera 5W 4000K	5	4000	120	29,2 x 3,9 x 24,5	195	

Bucket



Bucket lampada da tavolo ricaricabile

		IP IP 20	 Dim	 inclusa Sì	 attacco Led integrato	MIN. ORDINE 1	
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514443792	44379200	Bucket lampada da tavolo bianca 8W 3000-5700K	8	3000-4000-5700	200	31,5 x 34 x 11	196



Robotplus



Robotplus lampada da tavolo

IP

IP 20



Step Dim



inclusa

Si



attacco

Led integrato

MIN.
ORDINE

1





EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514430815	43081500	Robotplus lampada da tavolo bianca 14W 4000K	14	4000	800	16 x 42 x 36,7	197

Mirror lampada da tavolo ricaricabile

 IP 20	 Step Dim	 inclusa Sì	 attacco Led integrato	MIN. ORDINE 1					
EAN	Local Code	Descrizione			Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514420472	42047200	Mirror lampada da trucco bianca 4,5W 3000-5000K			4,5	3000 - 4000 - 5000	80	19,5 x 8,8 x 28,2	198
8719514420458	42045800	Mirror lampada da trucco rosa 4,5W 3000-5000K			4,5	3000 - 4000 - 5000	60	19,5 x 8,8 x 28,2	199

Mirror



Edison lampada da tavolo

IP

IP 20



Step Dim



inclusa
Sì



attacco
Led integrato

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514420434	42043400	Edison lampada da tavolo nera 4,5W 3000-5000K	4,5	3000-4000-5000	150	46 x 9,6 x 5,1	200

Edison



Einstein



Einstein lampada da tavolo

IP

IP 20

Step Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514431195	43119500	Einstein lampada da tavolo 15W 2800-5100K	15	2800 - 4000 - 5100	630	20 x 45,7 x 26,8	201

Sword



Sword lampada da tavolo

IP

IP 20

Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514443655	44365500	Sword lampada da tavolo grigia 12W 2700-6500K	12	2700-4000-6500	450	17,4 x 12,9 x 42,3	202

VDT Mate



VDT Mate lampada da tavolo

IP

IP 20

Step Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514430792	43079200	VDTMate lampada da tavolo bianca 14W 2700-6500K	14	2700 - 6500	560	45 x 41,6 x 43,7	203

Cicero



Cicero lampada da tavolo ricaricabile

IP

IP 54

Step Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514443730	44373000	Cicero lampada da campeggio 5W 5000K	5	5000	180	11,5 x 19,8 x 11,5	204



Incassi

Gli incassi Philips sono realizzati con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano ad ogni stile, dando un tocco unico alle nostre case.

Scegli la lampadina attacco GU10 Philips che più si adatta alle tue esigenze, assicurandoti una luce di qualità e a lunga durata con la tecnologia che più preferisci.

Donegal

Donegal rotondo cromato

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	inclusa No	attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160855	5039111PN	Donegal incasso rotondo cromato	-	-	-	Ø 9	Ø 7	205	
8718696160923	5039311PN	Donegal incasso rotondo cromato 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	206	

Donegal rotondo rame

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	inclusa No	attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160862	5039105PN	Donegal incasso rotondo rame	-	-	-	Ø 9	Ø 7	207	
8718696160930	5039305PN	Donegal incasso rotondo rame 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	208	

Donegal rotondo grigio

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	inclusa No	attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160886	5039199PN	Donegal incasso rotondo grigio	-	-	-	Ø 9	Ø 7	209	
8718696160947	5039399PN	Donegal incasso rotondo grigio 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	210	

Donegal rotondo nickel

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	inclusa No	attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160831	5039117PN	Donegal incasso rotondo nickel	-	-	-	Ø 9	Ø 7	211	
8718696160893	5039317PN	Donegal incasso rotondo nickel 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	212	



Donegal quadrato bianco



IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	 inclusa No	 attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160978	5040131PN	Donegal incasso quadrato bianco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	217	
8718696161029	5040331PN	Donegal incasso quadrato bianco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	218	



Donegal rotondo bianco

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	 inclusa No	 attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160848	5039131PN	Donegal incasso rotondo bianco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	213	
8718696160909	5039331PN	Donegal incasso rotondo bianco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	214	



Donegal quadrato nickel

IP				MIN. ORDINE					
IP 20	-	 inclusa No	 attacco GU10	1					
EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.	
8718696160961	5040117PN	Donegal incasso quadrato nickel	-	-	-	Ø 9	Ø 7	215	
8718696161012	5040317PN	Donegal incasso quadrato nickel 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	216	

Enif



Enif orientabile nickel

IP				MIN. ORDINE
IP 20	-	No	attacco GU10	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8718696133354	5924017E7	Enif incasso orientabile nickel in metallo	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	219
8718696133385	5924317E7	Enif incasso orientabile nickel in metallo 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	220



Enif orientabile bianco

IP				MIN. ORDINE
IP 20	-	No	attacco GU10	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8718696133361	5924031E7	Enif incasso orientabile bianco in metallo	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	221
8718696133392	5924331E7	Enif incasso orientabile bianco in metallo 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	222



Enneper



Enneper quadrato bianco

IP				MIN. ORDINE
IP 20	-	No	attacco GU10	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8718696160213	5019131PN	Enneper incasso quadrato bianco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	223
8718696160374	5019331PN	Enneper incasso quadrato bianco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	224



Enneper rotondo bianco

IP				MIN. ORDINE
IP 20	-	No	attacco GU10	1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8718696160367	5018131PN	Enneper incasso rotondo bianco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	225
8718696160404	5018331PN	Enneper incasso rotondo bianco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	226





Downlight

I downlight, oltre a fornire un'illuminazione funzionale, possono creare un'atmosfera calda e accogliente, aggiungendo un tocco unico alle nostre case.

Philips continua ad innovare la categoria offrendo prodotti dal design moderno, con finiture uniche e con nuove tecnologie (Ultra Efficient e Interlaced Optics).

Se si ha bisogno di una luce per mettere in risalto un'area speciale della casa, di una luce fissa per la lettura o di un delicato bagliore rilassante, i downlight Philips offrono l'emissione luminosa e la temperatura di colore perfetta per ogni attività e stato d'animo.

Diamond Cut



Diamond Cut rotondo Ultra Efficient



IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

Sì

attacco

Led integrato

apertura

110°

MIN. ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8720169308084	30808400	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 75mm 3000K	2	3000	310	9 x 4,95	Ø 8	227
8720169308107	30810700	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient75mm 4000K	2	4000	310	9 x 4,95	Ø 8	228
8720169308121	30812100	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 3000K	2,2	3000	345	10,5 x 4,95	Ø 9	229
8720169308145	30814500	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 90mm 4000K	2,2	4000	345	10,5 x 4,95	Ø 9	230
8720169308169	30816900	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 3000K	4,8	3000	800	14,5 x 4,95	Ø 12,5	231
8720169308183	30818300	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 125mm 4000K	4,8	4000	800	14,5 x 4,95	Ø 12,5	232
8720169308206	30820600	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 3000K	6,5	3000	1050	17 x 4,95	Ø 15	233
8720169308220	30822000	Diamond cut downlight rotondo bianco Ultra Efficient 150mm 4000K	6,5	4000	1050	17 x 4,95	Ø 15	234





Diamond Cut rotondo bianco

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514453142	45314200	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5W 3000K	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	235
8719514453241	45324100	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5W 3000K 3p	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	236
8719514453166	45316600	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3,5W 4000K	3,5	4000	315	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	237
8719514453203	45320300	Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4,5W 3000K	4,5	3000	400	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	238
8719514453227	45322700	Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4,5W 4000K	4,5	4000	420	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	239



Diamond Cut rotondo silver

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514453180	45318000	Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3,5W 3000K	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	240
8719514453265	45326500	Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3,5W 3000K 3p	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	241

Meson



Meson rotondo 80-125-150mm

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza (cm)	Rif. Dati in App.
8720169173606	17360600	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 3000K	5,5	3000	360	9 x 3,5	Ø 8	242
8720169173620	17362000	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 4000K	5,5	4000	380	9 x 3,5	Ø 8	243
8720169173644	17364400	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 6500K	5,5	6500	380	9 x 3,5	Ø 8	244
8720169174122	17412200	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 4000K 3p	5,5	4000	380	9 x 3,5	Ø 8	245
8720169173767	17376700	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 3000K	12,5	3000	900	14 x 3,5	Ø 12,5	246
8720169173781	17378100	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 4000K	12,5	4000	960	14 x 3,5	Ø 12,5	247
8720169173804	17380400	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 6500K	12,5	6500	960	14 x 3,5	Ø 12,5	248
8720169173828	17382800	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	16,5 x 3,5	Ø 15	249
8720169173842	17384200	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1300	16,5 x 3,5	Ø 15	250
8720169173866	17386600	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 6500K	16,5	6500	1300	16,5 x 3,5	Ø 15	251

Meson rotondo 175-200mm

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8720169230965	17388000	Meson downlight rotondo 175mm 20W 3000K	20	3000	1400	19 x 3,5	Ø 17,5	252
8720169230989	17390300	Meson downlight rotondo 175mm 20W 4000K	20	4000	1500	19 x 3,5	Ø 17,5	253
8720169231009	17392700	Meson downlight rotondo 175mm 20W 6500K	20	6500	1500	19 x 3,5	Ø 17,5	254
8720169231023	17394100	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 3000K	23,5	3000	1750	21,5 x 3,5	Ø 20	255
8720169231047	17396500	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 4000K	23,5	4000	1900	21,5 x 3,5	Ø 20	256
8720169231061	17398900	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 6500K	23,5	6500	1900	21,5 x 3,5	Ø 20	257
8720169231085	17414600	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 4000K 2p	23,5	4000	1900	21,5 x 3,5	Ø 20	258

Meson quadrato 125-150mm

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8720169174009	17400900	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 3000K	12,5	3000	900	14 x 3,5	Ø 12,5	259
8720169173460	17346000	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 4000K	12,5	4000	960	14 x 3,5	Ø 12,5	260
8720169174023	17402300	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 6500K	12,5	6500	960	14 x 3,5	Ø 12,5	261
8720169174047	17404700	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	16,5 x 3,5	Ø 15	262
8720169173484	17348400	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1280	16,5 x 3,5	Ø 15	263
8720169174085	17408500	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 6500K	16,5	6500	1280	16,5 x 3,5	Ø 15	264

Meson superficie rotondo 150-200mm

IP

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN.
ORDINE

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza (cm)	Rif. Dati in App.
8720169174108	17410800	Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	17 x 4,2	Ø 15	265
8720169173507	17350700	Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1300	17 x 4,2	Ø 15	266
8720169174160	17416000	Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5W 3000K	23,5	3000	1750	22,2 x 4,2	Ø 20	267
8720169173521	17352100	Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5W 4000K	23,5	4000	1900	22,2 x 4,2	Ø 20	268

Pomeron



IP 20

Step Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

IP 20

Step Dim

Si

Led integrato

30°

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8718696173817	5955631E0	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 2700K	7	2700	420	9 x 6,2	Ø 7	269
8718696173824	5955631E3	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 4000K	7	4000	450	9 x 6,2	Ø 7	270
8719514258068	25806800	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 2700K 3p	7	2700	420	9 x 6,2	Ø 7	271

Magneos



IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

IP 20

Non-Dim

Si

Led integrato

110°

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514328730	32873000	Magneos downlight quadrato nero 210mm 12W 2700K	12	2700	1150	21 x 2,8	-	272
8719514328822	32882200	Magneos downlight quadrato nero 210mm 20W 2700K	20	2700	1900	28,5 x 2,8	-	273



IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

IP 20

Non-Dim

Si

Led integrato

110°

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514328716	32871600	Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12W 2700K	12	2700	1200	21 x 2,8	-	274
8719514328860	32886000	Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12W 4000K	12	4000	1350	21 x 2,8	-	275
8719514328792	32879200	Magneos downlight quadrato bianco 284mm 20W 2700K	20	2700	2000	28,5 x 2,8	-	276

Magneos rotondo bianco

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

IP 20

Non-Dim

Si

Led integrato

110°

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514328679	32867900	Magneos downlight rotondo bianco 210mm 12W 2700K	12	2700	1200	21 x 2,8	-	277
8719514328846	32884600	Magneos downlight rotondo bianco 210mm 12W 4000K	12	4000	1350	21 x 2,8	-	278
8719514328754	32875400	Magneos downlight rotondo bianco 284mm 20W 2700K	20	2700	2000	28,6 x 2,8	-	279

Magneos rotondo nero

IP 20

Non-Dim

inclusa

attacco

apertura

MIN. ORDINE

IP 20

Non-Dim

Si

Led integrato

110°

1

EAN	Local Code	Descrizione	Potenza Effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Grandezza foro (cm)	Rif. Dati in App.
8719514328693	32869300	Magneos downlight rotondo nero 210mm 12W 2700K	12	2700	1150	21 x 2,8	-	280
8719514328778	32877800	Magneos downlight rotondo nero 284mm 20W 2700K	20	2700	1900	28,6 x 2,8	-	281



A photograph of a child in a brown shirt and red pants pulling a red suitcase on a brick path. The path is flanked by green hedges, and two modern outdoor lights are visible on the hedges. In the background, other people and a car are visible.

Apparecchi di illuminazione Outdoor

Powershield



Power
shield

Nuovo materiale di rivestimento per alte performance.

Grazie alla collaborazione con la AkzoNobel, è stato creato il nuovo materiale di rivestimento ad alte prestazioni per apparecchi da esterno. Powershield garantisce il 95% del mantenimento della brillantezza della finitura e zero macchie visibili.*

- Maggiore resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Colore della finitura brillante
- Facile da pulire
- Lunga durata

Opti-energy solar system

Grazie alla tecnologia Opty-Energy Solar System e alla tecnologia LED Ultra Efficient, i nostri apparecchi a energia solare per esterni sono efficienti e sostenibili; **non richiedono alimentazione esterna garantendo il massimo risparmio energetico, lunga durata e una luce intensa.**

I pannelli solari integrati assicurano l'assorbimento di energia solare durante le ore diurne mentre le batterie ad alta qualità ricaricabili garantiscono una maggior quantità di energia immagazzinata (fino a 40 ore di durata).

Non è richiesta nessuna fonte di alimentazione elettrica, né cablaggi, né interventi specializzati.

Materiali
di alta qualità

Batteria
ricaricabile

Pannello solare
con angolazione
inclinata

Energia solare,
non richiede
cablaggio

Luce LED
Ultra Efficient
Classe A*

Dual-brightness,
sensore di movimento
e D2D integrati**



Tecnologia Dual Brightness

Un'illuminazione d'atmosfera soft e costante che diventa più intensa quando viene rilevato un movimento.

Grazie ai sensori a infrarossi la tecnologia Dual-brightness assicura una luce d'ambiente sempre confortevole che diventa più intensa se attivata dal movimento, oltre a un basso consumo energetico.



Tecnologia D2D (Dusk to Dawn)

I sensori crepuscolari Philips D2D integrati regolano automaticamente l'accensione delle luci al crepuscolo e lo spegnimento al sorgere del sole.



Apparecchi a voltaggio tradizionale 220-240 V

L'illuminazione per esterni può migliorare l'aspetto del tuo giardino e creare l'atmosfera perfetta per le serate speciali in famiglia o con gli amici e farti sentire sempre al sicuro. La gamma Outdoor di Philips ti permette di scegliere tra un'ampia gamma di prodotti decorativi che illuminano al meglio i tuoi spazi esterni rispettando il tuo stile.

Puoi scegliere tra i prodotti in stile moderno con la più efficiente tecnologia a risparmio energetico oppure in stile vintage e tradizionale.

I prodotti Philips sono fatti con materiali di alta qualità e resistono a tutte le condizioni atmosferiche. La luce LED di alta qualità è garantita dal marchio Philips.

resistente agli
agenti atmosferici

materiali di
alta qualità

luce calda o
luce naturale

NEW

- Tecnologia Ultra Efficient
- Powershield
- Dura fino a 50.000 ore
- Materiali di alta qualità

Power shield

effetto luce bidirezionale

LED integrato

Alix

Ultra Efficient

IP

IP 44

Integrata

Si

Attacco

LED integrato

durata

50.000 h

MIN.
ORDINE

1

Alix Ultra Efficient



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169351318	35131800	Alix lampada a muro up&down antracite 2700K Ultra Efficient	4.3	2700	800	Non-Dim	10 x 10 x 10	286

NEW

Sunera

NEW

- Led non integrato
- Richiede lampadina E27
- Materiali di alta qualità
- Resistente a tutte le condizioni meteorologiche



resistente
agli agenti
atmosferici



materiali di
alta qualità

Sunera

IP

IP 44



Integrata

No



Attacco

E27

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169351455	35145500	Sunera lampada a muro down nera	25	-	-	Non-Dim	16,5 x 22 x 12	287

*wattaggio massimo garantito



Arbour

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
50.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169263857	26385700	Arbour up&down lampada a muro 2700K Ultra Efficient	3.8	2700	800	Non-Dim	13 x 13 x 13	288
8720169263833	26383300	Arbour lampada a muro 2700K Ultra Efficient	3.8	2700	800	Non-Dim	16,5 x 22 x 7,5	289
8719514490222	49022200	Arbour lampada a muro 3000K Ultra Efficient	3.8	3000	800	Non-Dim	16,5 x 22 x 7,5	290
8719514490246	49024600	Arbour piedistallo 3000K Ultra Efficient	3.8	3000	800	Non-Dim	10 x 40 x 10	291
8719514490260	49026000	Arbour palo basso 3000K Ultra Efficient	3.8	3000	800	Non-Dim	10 x 77 x 10	292



Arbour

IP

IP 44

Integrata

Si

Attacco

LED integrato

durata

25.000 h

MIN.

ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696131237	164599316	Arbour up&down lampada a muro antracite in alluminio 2700K	2 x 4.5W	2700	1000	Non-Dim	13x13x13	293
8718696131244	164609316	Arbour lampada a muro antracite in alluminio 2700K	6	2700	700	Non-Dim	16,5x22x7,5	294
8718696131251	164619316	Arbour lampada a muro antracite in alluminio con sensore 2700K	6	2700	700	Non-Dim	16,5x22x7,5	295
8718696150474	1646093P3	Arbour lampada a muro antracite in alluminio 4000K	6	4000	750	Non-Dim	16,5x22x7,5	296
8718696131268	164629316	Arbour piedistallo antracite in alluminio 2700K	6	2700	700	Non-Dim	10x40x10	297
8718696150481	1646293P3	Arbour piedistallo antracite in alluminio 4000K	6	4000	750	Non-Dim	10x40x10	298
8718696131275	164639316	Arbour palo basso antracite in alluminio 2700K	6	2700	700	Non-Dim	10x77x10	299
8718696150498	1646393P3	Arbour palo basso antracite in alluminio 4000K	6	4000	750	Non-Dim	10x77x10	300



Bustan
Ultra Efficient



IP

IP 44

Integrata

Si

Attacco

LED integrato

durata

50.000 h

MIN.

ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169257276	25727600	Bustan lampada a muro 4000K Ultra Efficient	3.8	4000	800	Non-Dim	22x9,2x7,8	301

IP

IP 44

Integrata

Si

Attacco

LED integrato

durata

30.000 h

MIN.

ORDINE

1

Bustan



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696158876	1648393P0	Bustan lampada a muro antracite in alluminio 2700K	9	2700	1000	Dim	22x9,2x7,8	302
8718696161340	1648393P3	Bustan lampada a muro antracite in alluminio 4000K	9	4000	1000	Dim	22x9,2x7,8	303
8718696158883	1648493P0	Bustan lampada a muro antracite in alluminio con sensore 2700K	9	2700	1000	Non-Dim	22x9,2x7,8	304
8718696161357	1648493P3	Bustan lampada a muro antracite in alluminio con sensore 4000K	9	4000	1000	Non-Dim	22x9,2x7,8	305
8718696158890	1648593P0	Bustan piedistallo antracite in alluminio 2700K	9	2700	1000	Dim	22x40x9	306
8718696158906	1648693P0	Bustan palo basso antracite in alluminio 2700K	9	2700	1000	Dim	22x77x9	307



Kylis

IP

Integrata

Attacco

MIN. ORDINE

IP 44

No

GU10

1

Python

Ultra Efficient

IP

Integrata

Attacco

durata 50.000 h

MIN. ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169266551	26655100	Kylis faretto nero	25	-	-	Non-Dim	9x11,8x7,8	308
8720169266575	26657500	Kylis up&down faretto nero	25	-	-	Non-Dim	9x16x7,8	309

*wattaggio massimo garantito

Laven

IP

Integrata

Attacco

durata 25.000 h

MIN. ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1

Python



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169266650	26665000	Laven lampada a muro 4000K	6	4000	750	Non-Dim	10x8,7x10	310
8720169266612	26661200	Laven up lampada a muro 4000K	6	4000	750	Non-Dim	14x13,5x10	311
8720169266698	26669800	Laven piedistallo 4000K	6	4000	750	Non-Dim	10x50x10	312

Flareon

IP

Integrata

Attacco

MIN. ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169266537	26653700	Flareon lampada a muro	25	-	-	Non-Dim	16,5x27x12	313

*wattaggio massimo garantito



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169263758	26375800	Python lampada a muro acciaio 2700K Ultra Efficient	3.8	2700	800	Non-Dim	17,1x21,5x8,4	314
8720169269170	26917000	Python lampada a muro antracite 2700K Ultra Efficient	3.8	2700	800	Non-Dim	17,1x21,5x8,4	315

Python

IP

Integrata

Attacco

durata 25.000 h

MIN. ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696131640	173234716	Python lampada a muro nickel in metallo 2700K	5.5	2700	700	Non-Dim	17,1x21,5x8,4	316
8719514417595	441759500	Python lampada a muro antracite 2700K	6	2700	700	Non-Dim	17,1x21,5x8,4	317
8719514417618	441761800	Python lampada a muro antracite 4000K	6	4000	750	Non-Dim	17,1x21,5x8,4	318
8719514417632	441763200	Python lampada a muro antracite con sensore 2700K	6	2700	700	Non-Dim	17,1x21,5x9,5	319
8719514417656	441765600	Python lampada a muro antracite con sensore 4000K	6	4000	750	Non-Dim	17,1x21,5x9,5	320





Stratosphere

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata

50.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169257498	25749800	Stratosphere lampada a muro 4000K Ultra Efficient	3.8	4000	800	Non-Dim	20,3x6,3x6,8	321
8720169257375	25737500	Stratosphere piedistallo 4000K Ultra Efficient	3.8	4000	800	Non-Dim	7,6x42x6	322
8720169257474	25747400	Stratosphere palo 4000K Ultra Efficient	3.8	4000	800	Non-Dim	7,6x77x6	323

Stratosphere

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata

30.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696161388	1735493P3	Stratosphere lampada a muro in alluminio 4000K	4.5	4000	500	Non-Dim	20,3x6,3x6,8	324
8718696161395	1648793P3	Stratosphere up&down lampada a muro in alluminio 4000K	9	4000	1000	Dim	20,3x7,6x9,3	325
8718696161401	1648893P3	Stratosphere piedistallo antracite in alluminio 4000K	9	4000	1000	Dim	6x42x7,6	326
8718696161418	1648993P3	Stratosphere palo basso antracite in alluminio 4000K	9	4000	1000	Dim	6x77x7,6	327



Alpenglow

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696158142	1649430PN	Alpenglow lampada a muro nero	42	-	-	Non-Dim	18,1x17x13	328
8718696158159	1649530PN	Alpenglow down lampada a muro nero	60	-	-	Non-Dim	17,4x17,9x20	329
8719514417571	441757100	Alpenglow lampada a muro antracite	60	-	-	Non-Dim	20x18x17,5	330
8718696158166	1649630PN	Alpenglow piedistallo nero	60	-	-	Non-Dim	17,4x30,2x17,4	331
8718696158173	1649730PN	Alpenglow palo basso nero	60	-	-	Non-Dim	17,4x89,9x17,4	332

*wattaggio massimo garantito

Bridge

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514385801	38580100	Bridge lampada a muro antracite in alluminio	15	-	-	Non-Dim	11,8x21,2x10,1	333
8719514385429	38542900	Bridge lampada a muro antracite in alluminio con sensore	15	-	-	Non-Dim	11,8x24,5x10,1	334
8719514385825	38582500	Bridge piedistallo antracite in alluminio	14	-	-	Non-Dim	12,1x40,2x12,1	335
8719514385849	38584900	Bridge palo antracite in alluminio	14	-	-	Non-Dim	12,1x80,2x12,1	336

*wattaggio massimo garantito

Creek bianco

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291443537	153873116	Creek lampada a muro bianco in alluminio	60	-	-	Non-Dim	18x19,5x13	337
8718291443476	153803116	Creek lampada a muro up bianco in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x23,5x20	338
8718291443490	153813116	Creek lampada a muro down bianco in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x20x24	339
8718291443612	153883116	Creek lampada a muro bianco up in alluminio con sensore	60	-	-	Non-Dim	17,5x28,5x20	340
8718291443575	153833116	Creek palo bianco in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x99,5x17,5	341

*wattaggio massimo garantito

Creek nero

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718291443520	153873016	Creek lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	18x19,5x13	342
8718291443469	153803016	Creek lampada a muro up nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x23,5x20	343
8718291443483	153813016	Creek lampada a muro down nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x24x20	344
8718291443605	153883016	Creek lampada a muro up nero in alluminio con sensore	60	-	-	Non-Dim	17,5x28,5x20	345
8718291443506	153863016	Creek sospensione nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x82x17,5	346
8718291443544	153823016	Creek piedistallo nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x30x17,5	347
8718291443940	153833016	Creek palo nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	17,5x99,5x17,5	348
8718291443582	153853016	Creek palo a tre luci nero in alluminio	3x60w	-	-	Non-Dim	48x184x45	349

*wattaggio massimo garantito

June

IP

Integrata
Lampadina inclusa

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514385306	38530600	June lampada a muro con sensore antracite	12	-	-	Non-Dim	19,5x19,5x13,5	350
8719514385283	38528300	June lampada a muro con sensore grigio scuro	12	-	-	Non-Dim	19,5x19,5x13,5	351

Nightingale

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

GU10

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696154007	1710247PN	Nightingale lampada a muro nickel in metallo	2x35W	-	-	Non-Dim	9,6x16x8	352
8718696154014	1710286PN	Nightingale lampada a muro bronzo in alluminio	2x35W	-	-	Non-Dim	9,6x16x8	353

*wattaggio massimo garantito

Shades

IP

Integrata
Lampadina inclusa

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514385368	38536800	Shades lampada a muro grigio	15	2700	970	Non-Dim	17,1x8,2x17	354
8719514385382	38538200	Shades lampada a muro antracite	15	2700	970	Non-Dim	17,1x8,2x17	355



Mimosa

IP

Integrata

Attacco

durata
25.000 h

MIN.
ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514477254	47725400	Mimosa lampada a muro 2700K	7	2700	630	Non-Dim	11,7x17,1x12	356
8719514477278	47727800	Mimosa lampada a muro 4000K	7	4000	680	Non-Dim	11,7x17,1x12	357
8719514477292	47729200	Mimosa piedistallo 2700K	7	2700	630	Non-Dim	12x25x12	358
8719514477315	47731500	Mimosa piedistallo 4000K	7	4000	680	Non-Dim	12x25x12	359

Splay

IP

Integrata

Attacco

durata
25.000 h

MIN.
ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514417670	441767000	Splay lampada a muro antracite 2700K	12	2700	1500	Non-Dim	8x24x16	360
8719514417694	441769400	Splay lampada a muro antracite 4000K	12	4000	1600	Non-Dim	8x24x16	361
8719514417717	441771700	Splay lampada a muro antracite con sensore 2700K	12	2700	1500	Non-Dim	8x24x16	362
8719514417731	441773100	Splay lampada a muro antracite con sensore 4000K	12	4000	1600	Non-Dim	8x24x16	363
8719514417755	441775500	Splay piedistallo antracite 2700K	12	2700	1500	Non-Dim	12x60x16	364
8719514417779	441777900	Splay piedistallo antracite 4000K	12	4000	1600	Non-Dim	12x60x16	365
8719514417793	441779300	Splay palo basso antracite 2700K	12	2700	1500	Non-Dim	12x96x16	366
8719514417816	441781600	Splay palo basso antracite 4000K	12	4000	1600	Non-Dim	12x96x16	367

Tyla

Disponibile anche in versione solare Ultra Efficient

IP

Integrata

Attacco

durata
25.000 h

MIN.
ORDINE

IP 44

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514476837	47683700	Tyla lampada a muro con sensore 2700K	9	2700	820/180	Non-Dim	18,4x18,8x15,8	368
8719514476875	47687500	Tyla lampada a muro con sensore 4000K	9	4000	930/200	Non-Dim	18,4x18,8x15,8	369
8719514476851	47685100	Tyla piedistallo con sensore 2700K	9	2700	820/180	Non-Dim	16x40x15,8	370
8719514476899	47689900	Tyla piedistallo con sensore 4000K	9	4000	930/200	Non-Dim	16x40x15,8	371

Stile Vintage

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696156797	1723630PN	Buzzard lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	13x29x17,5	372
8718696156803	1723730PN	Hoverfly lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	22,2x22,4x24,8	373
8718696176740	1747330PN	Peking lampada a muro nera	60	-	-	Non-Dim	15x35,5x20,5	374
8718696156780	1723530PN	Harvest lampada a muro nero in alluminio	2x42W	-	-	Non-Dim	20,8x22,9x12,7	375
8718696156759	0164330PN	Hammock lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	30,3x23,7x36,6	376
8718696156766	0181630PN	Topiary lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	30,3x29x35	377
8718696156773	1627030PN	Pasture lampada a muro nero in alluminio	60	-	-	Non-Dim	30,3x30x35,5	378
8718696169858	0165206PN	Raindrop lampada a muro bronzo in alluminio	60	-	-	Non-Dim	30,3x42,8x38,1	379

*wattaggio massimo garantito

Utrecht

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514417533	441753300	Utrecht piedistallo antracite	20	-	-	Non-Dim	12,1x45x12,1	380
8719514417557	441755700	Utrecht palo basso antracite	20	-	-	Non-Dim	12,1x80x12,1	381

*wattaggio massimo garantito

Shovel/Hedgehog

IP

Integrata

Attacco

MIN.
ORDINE

IP 44

No

E27

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)*	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696153901	1733547PN	Shovel lampada a muro nickel in metallo	42	-	-	Non-Dim	14,7x12,7x15,5	382
8718696157046	1733787PN	Hedgehog lampada a muro grigio in alluminio	42	-	-	Non-Dim	16x9,1x18,2	383

*wattaggio massimo garantito

Faretti da incasso

IP

Integrata

Attacco

durata
25.000 h

MIN.
ORDINE

IP 67

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696159019	1735647P0	Crust incasso singolo nickel in metallo 2700K	3	2700	350	Non-Dim	11,5x11,5	384
8718696120606	173064716	Moss incasso singolo nickel in sintetico 2700K	3	2700	350	Non-Dim	11,4x11,4	385

Sensore Virginia

IP

MIN.
ORDINE

IP 44

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8718696176788	1747631PN	Virginia sensore di movimento bianco	-	-	-	Non-Dim	6,8x9,4x10,6	386
8718696176795	1747687PN	Virginia sensore di movimento grigio	-	-	-	Non-Dim	6,8x9,4x10,6	387
8718696176771	1747630PN	Virginia sensore di movimento nero	-	-	-	Non-Dim	6,8x9,4x10,6	388

Plafoniere da esterno

IP

Integrata

Attacco

durata
15.000 h

MIN.
ORDINE

IP 54

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514417915	441791500	Doris plafoniera bianca 2700K IP54	6	2700	600	Non-Dim	22x7x22	389
8719514417939	441793900	Doris plafoniera bianca 4000K IP54	6	4000	640	Non-Dim	22x7x22	390
8719514417878	441787800	Doris plafoniera nera 2700K IP54	6	2700	600	Non-Dim	22x7x22	391
8719514417892	441789200	Doris plafoniera nera 4000K IP54	6	4000	640	Non-Dim	22x7x22	392
8719514417830	441783000	Doris plafoniera nickel 2700K IP54	6	2700	600	Non-Dim	22x7x22	393
8719514417854	441785400	Doris plafoniera nickel 4000K IP54	6	4000	640	Non-Dim	22x7x22	394

IP

Integrata

Attacco

durata
20.000 h

MIN.
ORDINE

IP 54

Sì

LED integrato

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514417953	441795300	Superslim plafoniera SSW 15W 2700K bianca IP54	15	2700	1300	Step Dim	25 x 25 x 2,3	395
8719514417991	441799100	Superslim plafoniera SSW 15W 4000K bianca IP54	15	4000	1500	Step Dim	25 x 25 x 2,3	396
8719514417977	441797700	Superslim plafoniera SSW 15W 2700K nera IP54	15	2700	1300	Step Dim	25 x 25 x 2,3	397
8719514418011	441801100	Superslim plafoniera SSW 15W 4000K nera IP54	15	4000	1500	Step Dim	25 x 25 x 2,3	398



Apparecchi a energia solare

Grazie alla tecnologia Ultra Efficient, Philips ha creato una nuova gamma di prodotti ad energia Solare per sentirti più sicuro quando rientri a casa la sera senza pesare sulla bolletta energetica.

Le batterie si ricaricano con la luce del sole, il risparmio energetico è assicurato grazie al LED integrato a tecnologia Ultra Efficient.

Il sensore di movimento regolabile si accenderà al tuo passaggio consentendo il rientro a casa in massima sicurezza, grazie alla tecnologia Dual-Brightness la luce soft e costante diventa più intensa quando viene rilevato un movimento.

La funzione “Dusk to dawn” grazie al sensore crepuscolare incorporato accende automaticamente le lampadine al tramonto e le spegne al sorgere del sole. Sono resistenti a tutte le condizioni atmosferiche e garantite da IP44, per l’installazione non è necessario nessun tipo di cablaggio. Scegli il modello che si adatta di più ai tuoi ambienti esterni!

- 
Dual
Brightness
- 
sensore di
movimento
regolabile
- 
nessun
cablaggio
richiesto

NEW

- Luce di sicurezza
- Tecnologia Ultra efficient
- Pannello solare separato (cavo 2m)
- Testa e pannello orientabili



solare
Ultra Efficient


batteria
sostituibile


sensore
crepuscolare
D2D


sensore di
movimento

Tylus
Ultra Efficient



IP
IP 44


Integrata
Sì


Attacco
LED integrato


durata
50.000 h

MIN.
ORDINE

1

Tylus Ultra Efficient





EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169362185	36218500	Tylus apparecchio solare con luce di sicurezza bianco 5000K Ultra Efficient	6.7	1000/50		Non-Dim	17,1 x 16,4 x 15,4	399
8720169362222	36222200	Tylus apparecchio solare con luce di sicurezza nero 5000K Ultra Efficient	6.7	1000/50		Non-Dim	17,1 x 16,4 x 15,4	400

NEW

NEW



Camill

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
50.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169263918	26391800	Camill lampada solare a muro con sensore 3000K Ultra efficient	1.4	3000	250/20	Non-Dim	19x20,5x14	401
8720169263932	26393200	Camill lampada solare a muro con sensore 3000K Ultra efficient	1.4	3000	250/20	Non-Dim	19x20,5x14	402



IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
50.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169265769	26576900	Zonal lampada solare a muro tonda con sensore 3000K Ultra Efficient	1.3	3000	250/20	Non-Dim	20,3x13,5x16	403
8720169265745	26574500	Zonal lampada solare a muro quadrata con sensore 3000K Ultra Efficient	1.3	3000	250/20	Non-Dim	20,6x13,5x16	404





Tyla Solare

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
50.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8719514476912	47691200	Tyla lampada a muro solare con sensore 3000K Ultra Efficient	1.2	3000	255/55	Non-Dim	18,4x18,8x15,8	405
8719514476950	47695000	Tyla lampada a muro solare con sensore 4000K Ultra Efficient	1.2	4000	255/55	Non-Dim	18,4x18,8x15,8	406
8719514476936	47693600	Tyla piedistallo solare con sensore 3000K Ultra Efficient	1.2	3000	255/55	Non-Dim	16x40x15,8	407
8719514476974	47697400	Tyla piedistallo solare con sensore 4000K Ultra Efficient	1.2	4000	255/55	Non-Dim	16x40x15,8	408

Disponibile anche in versione voltaggio 220 - 240 V

Nysil

IP

IP 65



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
15.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169269156	26915600	Nysil Security lampada solare a muro 5000K	8.7	5000	1000	Non-Dim	29,3x16,8x11,7	409

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
15.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169265448	26544800	Yarixa lampada solare a muro con sensore 2700K	2.2	2700	250/25	Non-Dim	14,4x13,2x11,3	410

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
15.000 h

MIN.
ORDINE

1



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169265509	26550900	Shroud lampada solare a muro con sensore 2700K	2.3	2700	250/25	Non-Dim	11,4x18,8x10,7	411

IP

IP 44



Integrata

Sì



Attacco

LED integrato



durata
15.000 h

MIN.
ORDINE

1

Vynce



EAN	Local Code	Descrizione	Potenza effettiva (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Dimmerabile	Largh. X Alt. X Prof. (cm)	Rif. Dati in App.
8720169265622	26562200	Vynce lampada solare a muro tonda 2700K	1.5	2700	200	Non-Dim	14,1x4,6x11,2	412
8720169265660	26566000	Vynce lampada solare a muro quadrata 2700K	1.5	2700	200	Non-Dim	13,6x4,6x10,5	413
8720169265646	26564600	Vynce piedistallo solare 2700K	1.5	2700	200	Non-Dim	14,2x54x11,2	414
8720169265684	26568400	Vynce piedistallo solare quadrato 2700K	1.5	2700	200	Non-Dim	13,5x54x10,5	415



Apparecchi di illuminazione ProjectLine

Qualità professionale per i tuoi progetti

I progetti di ristrutturazione professionali richiedono elementi di qualità. Ogni professionista sa che l'affidabilità è tutto. Philips è da sempre il partner di fiducia per LED ad alte prestazioni. Grazie alla facile installazione dei nostri apparecchi ProjectLine è possibile completare ogni progetto con facilità e velocità.

La nostra gamma include proiettori, sottopensili, stagne e pannelli.

I prodotti ProjectLine sono la risposta perfetta alla richiesta di un prodotto efficiente, affidabile e di facile utilizzo.



Efficienza energetica

Il risparmio energetico è fondamentale per l'uso sia residenziale sia industriale. Noi ottimizziamo l'efficienza energetica con la nostra tecnologia LED più all'avanguardia.



Alta qualità

Philips è il marchio per eccellenza che garantisce qualità. Ogni componente è testato per assicurare performance affidabili e durature



Montaggio semplice

Montare le luci dovrebbe essere facile. I nostri apparecchi sono progettati affinché l'installazione sia facile e veloce.

Proiettori murali



IP				MIN. ORDINE
IP 65	Non-Dim	inclusa Sì	attacco Led integrato	3

EAN	Local Code	Descrizione cliente	Materiale	Watt effettivo	Lumen	Gradi Kelvin	Dimensioni (cm) A x L x P	Sensore	Rif. Dati in App.
PROIETTORI 3000K									
8719514954397	95439700	Proiettore 10W 3000K	Metallo	10W	900	3000	10,2 x 10,7 x 2,8	No	416
8719514954403	95440300	Proiettore 20W 3000K	Metallo	20W	1800	3000	12,5 x 14 x 2,9	No	417
8719514954441	95444100	Proiettore 30W 3000K	Metallo	30W	2700	3000	16,1 x 18,5 x 2,8	No	418
8719514954410	95441000	Proiettore 50W 3000K	Metallo	50W	4500	3000	18,3 x 22,3 x 3,1	No	419
8719514954465	95446500	Proiettore 100W 3000K	Metallo	100W	9000	3000	25,6 x 32,4 x 3,8	No	420
8719514954472	95447200	Proiettore 150W 3000K	Metallo	150W	13500	3000	29,8 x 38,5 x 4,1	No	421
8719514954489	95448900	Proiettore 200W 3000K	Metallo	200W	18000	3000	34,2 x 45,2 x 4,5	No	422
8719514954427	95442700	Proiettore 20W 3000K con sensore	Metallo	20W	1800	3000	14 x 15,3 x 5,4	Sì	423
8719514954458	95445800	Proiettore 30W 3000K con sensore	Metallo	30W	2700	3000	18,3 x 18,5 x 5,6	Sì	424
8719514954434	95443400	Proiettore 50W 3000K con sensore	Metallo	50W	4500	3000	21 x 22,3 x 5,7	Sì	425
PROIETTORI 4000K									
8719514954496	95449600	Proiettore 10W 4000K	Metallo	10W	950	4000	10,2 x 10,7 x 2,8	No	426
8719514954502	95450200	Proiettore 20W 4000K	Metallo	20W	1900	4000	12,5 x 14 x 2,9	No	427
8719514954526	95452600	Proiettore 30W 4000K	Metallo	30W	2850	4000	16,1 x 18,5 x 2,8	No	428
8719514954540	95454000	Proiettore 50W 4000K	Metallo	50W	4750	4000	18,3 x 22,3 x 5,7	No	429
8719514954564	95456400	Proiettore 100W 4000K	Metallo	100W	9500	4000	25,6 x 32,4 x 3,8	No	430
8719514954571	95457100	Proiettore 150W 4000K	Metallo	150W	14250	4000	29,8 x 38,5 x 4,1	No	431
8719514954519	95451900	Proiettore 20W 4000K con sensore	Metallo	20W	1900	4000	14 x 15,3 x 5,4	Sì	432
8719514954533	95453300	Proiettore 30W 4000K con sensore	Metallo	30W	2850	4000	18,3 x 18,5 x 5,6	Sì	433
8719514954557	95455700	Proiettore 50W 4000K con sensore	Metallo	50W	4750	4000	21 x 22,3 x 5,7	Sì	434
PROIETTORI 6500K									
8719514954588	95458800	Proiettore 10W 6500K	Metallo	10W	950	6500	10,2 x 10,7 x 2,8	No	435
8719514954595	95459500	Proiettore 20W 6500K	Metallo	20W	1900	6500	12,5 x 14 x 2,9	No	436
8719514954601	95460100	Proiettore 30W 6500K	Metallo	30W	2850	6500	16,1 x 18,5 x 2,8	No	437
8719514954618	95461800	Proiettore 50W 6500K	Metallo	50W	4750	6500	18,3 x 22,3 x 3,1	No	438
8719514954625	95462500	Proiettore 100W 6500K	Metallo	100W	9500	6500	25,6 x 32,4 x 3,8	No	439
8719514954632	95463200	Proiettore 150W 6500K	Metallo	150W	14250	6500	29,8 x 38,5 x 4,1	No	440



Pannelli

IP

IP 20



Non-Dim



Sì



Led integrato

MIN.
ORDINE

3

EAN	Local Code	Descrizione cliente	Materiale	Watt effettivo	Lumen	Gradi Kelvin	Dimensioni (cm) A x L x P	Sensore	Rif. Dati in App.
8719514955288	95528800	Pannello 30 x 30 15W 4000K NOC	Acciaio	15W	1200	4000	3,4 x 30 x 30	No	441
8719514955271	95527100	Pannello 60 x 60 36W 4000K NOC	Acciaio	36W	3200	4000	3,4 x 60 x 60	No	442
8719514955295	95529500	Pannello 60 x 60 36W 4000K OC	Acciaio	36W	3200	4000	3,5 x 60 x 60	No	443
8719514955318	95531800	Pannello 30 x 120 36W 4000K NOC	Acciaio	36W	3200	4000	3,4 x 120 x 30	No	444
8719514955325	95532500	Pannello 30 x 120 36W 4000K OC	Acciaio	36W	3200	4000	3,5 x 120 x 30	No	445



Stagne

IP

IP 65



Non-Dim



Sì



Led integrato

MIN.
ORDINE

3

EAN	Local Code	Descrizione cliente	Materiale	Watt effettivo	Lumen	Gradi Kelvin	Dimensioni (cm) A x L x P	Sensore	Rif. Dati in App.
STAGNE GIUNTABILI									
8720169500259	50025900	Stagna giuntabile 60 cm 18W 4000K	Plastica	18W	2000	4000	6 x 58 x 6	No	446
8720169500266	50026600	Stagna giuntabile 120 cm 36W 4000K	Plastica	36W	4000	4000	6 x 118,5 x 6	No	447
8720169500273	50027300	Stagna giuntabile 150 cm 53W 4000K	Plastica	53W	6000	4000	6 x 148,5 x 6	No	448
STAGNE									
8719514955394	95539400	Stagna 60 cm 17W 3000K	Plastica	17W	1550	3000	4,5 x 60 x 3,6	No	449
8719514955400	95540000	Stagna 120 cm 34W 3000K	Plastica	34W	3100	3000	4,5 x 120 x 3,6	No	450
8719514955417	95541700	Stagna 60 cm 17W 4000K	Plastica	17W	1700	4000	4,5 x 60 x 3,6	No	451
8719514955424	95542400	Stagna 120 cm 34W 4000K	Plastica	34W	3400	4000	4,5 x 120 x 3,6	No	452
8719514955431	95543100	Stagna 150 cm 54W 4000K	Plastica	54W	5400	4000	4,5 x 150 x 3,6	No	453
8719514955448	95544800	Stagna 120 cm 34W 6500K	Plastica	34W	3400	6500	4,5 x 120 x 3,6	No	454
8719514955455	95545500	Stagna 150 cm 54W 6500K	Plastica	54W	5400	6500	4,5 x 150 x 3,6	No	455

Reglette

IP

IP 20



Non-Dim



Sì



Led integrato

MIN.
ORDINE

3



EAN	Local Code	Descrizione cliente	Materiale	Watt effettivo	Lumen	Gradi Kelvin	Dimensioni (cm) A x L x P	Sensore	Rif. Dati in App.
REGLETTE GIUNTABILI									
8720169510401	51040100	Reglette giuntabile 30 cm 3,4W 3CCT	Plastica	3.4W	420	3000 4000 6500	3,2 x 30 x 2	No	456
8720169510395	51039500	Reglette giuntabile 60 cm 6,5W 3CCT	Plastica	6.5W	840	3000 4000 6500	3,2 x 60 x 2	No	457
8720169510388	51038800	Reglette giuntabile 90 cm 9,6W 3CCT	Plastica	9.6W	1250	3000 4000 6500	3,2 x 90 x 2	No	458
8720169510371	51037100	Reglette giuntabile 120 cm 13W 3CCT	Plastica	13W	1700	3000 4000 6500	3,2 x 120 x 2	No	459
REGLETTE									
8719514954359	95435900	Reglette 60 cm 16W 3000K	Plastica	16W	1440	3000	2,7 x 60 x 7	No	460
8719514954366	95436600	Reglette 120 cm 30W 3000K	Plastica	30W	2700	3000	2,7 x 120 x 7	No	461
8719514954373	95437300	Reglette 60 cm 16W 4000K	Plastica	16W	1600	4000	2,7 x 60 x 7	No	462
8719514954380	95438000	Reglette 120 cm 30W 4000K	Plastica	30W	3000	4000	2,7 x 120 x 7	No	463

Appendice

Dati pondovolumetrici

Indoor
Outdoor
ProjectLine

Apparecchi Indoor

Ventilatori

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
1	Ventilatore Amigo DC 20W+40W D49 Bianco	8720169260641	26064100	51,00	51,50	15,50	2,32	80,00	175,00	120,00	8	24
2	Ventilatore Amigo DC 25W+60W D57 Bianco	8720169260627	26062700	61,50	62,00	17,00	3,40	Non è presente il pallet				
3	Ventilatore Amigo DC 20W+40W D49 Cielo stellato	8720169248786	24878600	51,00	51,50	15,50	2,32	80,00	175,00	120,00	8	24
4	Ventilatore Amigo DC 25W+60W D57 Cielo stellato	8720169248762	24876200	61,50	62,00	17,00	3,40	Non è presente il pallet				
5	Ventilatore Atlas DC 28W+35W 2700-4000-5500K nickel	8720169279148	27914800	54,80	28,50	54,80	7,86	Non è presente il pallet				
6	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K bianco	8720169279087	27908700	54,80	28,50	54,80	7,91	Non è presente il pallet				
7	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K nero	8720169279100	27910000	54,80	28,50	54,80	7,91	Non è presente il pallet				
8	Ventilatore Bliss DC 28W+35W 2700-4000-5500K oro	8720169279124	27912400	54,80	28,50	54,80	7,91	Non è presente il pallet				
9	Ricambio diffusore ventilatore Atlas	8720169277342	DIFATL7342AS	51,50	51,50	10,50	0,90	Non è presente il pallet				
10	Ricambio diffusore ventilatore Bliss	8720169285965	DIFBLI5965AS	51,50	51,50	9,00	0,95	Non è presente il pallet				
11	Ricambio telecomando ventilatore Amigo	8720169277366	RMTFFC7366	14,20	4,50	3,00	0,10	Non è presente il pallet				
12	Ricambio telecomando ventilatore Bliss/Atlas	8720169277328	RMTFC7328	14,00	12,50	3,20	0,28	Non è presente il pallet				

Lampade da soffitto & parete

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
13	Pebblo plafoniera Ultra Efficient SSW 40K Bianca	8720169301078	30107800	35,20	35,20	6,80	0,91	Non è presente il pallet				
14	Pebblo plafoniera Ultra Efficient SSW 40K Nera	8720169301115	30111500	35,20	35,20	6,80	0,91	Non è presente il pallet				
15	Hanno plafoniera SSW 40K Bianca e Oro	8720169301399	30139900	46,50	47,00	8,70	1,39	Non è presente il pallet				
16	Hanno plafoniera SSW 40K Nera e Oro	8720169301351	30135100	46,50	47,00	8,70	1,39	Non è presente il pallet				
17	Garnet plafoniera bianca 40cm 2700K	8720169195172	19517200	44,00	44,00	12,00	2,36	Non è presente il pallet				
18	Garnet plafoniera bianca 40cm 4000K	8720169195219	19521900	44,00	44,00	12,00	2,36	Non è presente il pallet				
19	Garnet plafoniera bianca 50cm 2700K	8720169195257	19525700	54,00	54,00	13,00	3,16	Non è presente il pallet				
20	Garnet plafoniera bianca 50cm 4000K	8720169195295	19529500	54,00	54,00	13,00	3,16	Non è presente il pallet				
21	Garnet plafoniera nera 40cm 2700K	8720169195196	19519600	44,00	44,00	12,00	2,36	Non è presente il pallet				
22	Garnet plafoniera nera 40cm 4000K	8720169195233	19523300	44,00	44,00	12,00	2,36	Non è presente il pallet				
23	Garnet plafoniera nera 50cm 2700K	8720169195271	19527100	54,00	54,00	13,00	3,16	Non è presente il pallet				
24	Garnet plafoniera nera 50cm 4000K	8720169195318	19531800	54,00	54,00	13,00	3,16	Non è presente il pallet				
25	Wincel Plafoniera 39cm 2700-4000-6500K	8720169196117	19611700	48,50	9,60	47,80	1,44	Non è presente il pallet				
26	Wincel Plafoniera 47cm 2700-4000-6500K	8720169196131	19613100	57,00	9,10	56,30	2,01	Non è presente il pallet				
27	Izso plafoniera 38cm 2700-4000-6500K	8720169196070	19607000	46,80	8,60	46,30	1,26	Non è presente il pallet				
28	Izso plafoniera 47cm 2700-4000-6500K	8720169196094	19609400	55,80	8,60	55,30	1,84	Non è presente il pallet				
29	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 30cm 2700K	8718696169308	3281031P0	33,20	33,60	7,70	0,91	80,00	116,50	120,00	24	72
30	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 2700K	8718696169285	3280931P0	38,70	38,80	7,40	0,92	80,00	96,50	120,00	30	60
31	Cavanal plafoniera quadrata bianca con cielo stellato 35cm 4000K	8718696169278	3280931P3	38,50	38,60	7,20	0,97	80,00	104,50	120,00	60	180

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
32	Cinnabar plafoniera bianca 25cm 2700K	8718696122778	333613116	27,40	7,70	27,40	0,40	80,00	99,80	120,00	40	80
33	Cinnabar plafoniera bianca 25cm 4000K	8718696125786	333613117	27,40	7,70	27,40	0,40	80,00	99,80	120,00	40	80
34	Cinnabar plafoniera bianca 32cm 2700K	8718696122785	333623116	34,40	8,70	34,40	0,70	80,00	87,50	120,00	24	48
35	Cinnabar plafoniera bianca 32cm 4000K	8718696125793	333623117	34,40	8,70	34,40	0,70	80,00	87,50	120,00	24	48
36	Cinnabar plafoniera bianca 40cm 2700K	8718696122792	333653116	42,20	10,20	42,20	0,95	80,00	103,80	120,00	8	16
37	Cinnabar plafoniera bianca 40cm 4000K	8718696125809	333653117	42,20	10,20	42,20	0,95	80,00	103,80	120,00	8	16
38	Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 2700K	8718696162804	3111031P0	41,80	41,80	8,90	0,99	Non è presente il pallet				
39	Mauve plafoniera quadrata bianca 32cm 4000K	8718696162811	3111031P3	41,80	41,80	8,90	0,99	Non è presente il pallet				
40	Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 2700K	8720169195493	19549300	52,80	52,80	9,40	1,67	Non è presente il pallet				
41	Mauve plafoniera quadrata bianca 43cm 4000K	8720169195516	19551600	52,80	52,80	9,40	1,67	Non è presente il pallet				
42	Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 2700K	8719514431843	43184300	34,20	34,20	8,20	0,79	Non è presente il pallet				
43	Mauve plafoniera rotonda bianca con sensore 32cm 4000K	8719514431867	43186700	34,20	34,20	8,20	0,79	Non è presente il pallet				
44	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 2700K	8718699681098	68109800	28,20	28,20	6,20	0,38	80,00	104,50	120,00	48	144
45	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 25cm 4000K	8718699681111	68111100	28,20	28,20	6,20	0,38	80,00	104,50	120,00	40	120
46	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 2700K	8718699681135	68113500	35,20	35,20	6,20	0,70	80,00	88,50	120,00	30	60
47	Moire CL200 plafoniera sintetico rotonda 32cm 4000K	8718699681159	68115900	35,20	35,20	6,20	0,70	80,00	88,50	120,00	30	60
48	Moire CL200 plafoniera sintetico rotondo 49cm 2700K	8719514431706	43170600	52,20	52,20	9,70	2,18	Non è presente il pallet				
49	Moire CL200 plafoniera sintetico rotondo 49cm 4000K	8719514431720	43172000	52,20	52,20	9,70	2,18	Non è presente il pallet				
50	Ozziet plafoniera bianca 30cm 2700K	8719514431904	43190400	32,50	32,50	5,40	0,88	Non è presente il pallet				
51	Ozziet plafoniera bianca 30cm 4000K	8719514431942	43194200	32,50	32,50	5,40	0,88	Non è presente il pallet				
52	Ozziet plafoniera bianca 40cm 2700K	8719514431980	43198000	42,50	42,50	5,40	1,44	Non è presente il pallet				
53	Ozziet plafoniera bianca 40cm 4000K	8719514432024	43202400	42,50	42,50	5,40	1,44	Non è presente il pallet				
54	Ozziet plafoniera bianca 50cm 2700K	8719514432062	43206200	52,50	52,80	5,90	2,15	Non è presente il pallet				
55	Ozziet plafoniera bianca 50cm 4000K	8719514432109	43210900	52,50	52,80	5,90	2,15	Non è presente il pallet				
56	Ozziet plafoniera nera 30cm 2700K	8719514431928	43192800	32,50	32,50	5,40	0,88	Non è presente il pallet				
57	Ozziet plafoniera nera 30cm 4000K	8719514431966	43196600	32,50	32,50	5,40	0,88	Non è presente il pallet				
58	Ozziet plafoniera nera 40cm 2700K	8719514432000	43200000	42,50	42,50	5,40	1,44	Non è presente il pallet				
59	Ozziet plafoniera nera 40cm 4000K	8719514432048	43204800	42,50	42,50	5,40	1,44	Non è presente il pallet				
60	Ozziet plafoniera nera 50cm 2700K	8719514432086	43208600	52,50	52,80	5,90	2,15	Non è presente il pallet				
61	Ozziet plafoniera nera 50cm 4000K	8719514432123	43212300	52,50	52,80	5,90	2,15	Non è presente il pallet				
62	Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 2700K	8718696163580	3180131EO	33,50	34,00	8,60	0,58	800,00	1940,00	1200,00	25	125
63	Suede plafoniera bianca in sintetico 28cm 4000K	8718291533085	318013116	32,10	32,40	8,60	0,58	800,00	1940,00	1200,00	25	125
64	Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 2700K	8718696163603	3180231EO	46,50	47,00	10,60	1,18	800,00	2033,00	1200,00	10	40
65	Suede plafoniera bianca in sintetico 38cm 4000K	8718291533092	318023116	46,50	47,00	10,80	1,16	1000,00	1089,00	1200,00	20	40
66	Superslim plafoniera bianca 25cm 2700K IP20	8718699681012	68101200	24,80	2,80	24,40	0,48	80,00	116,50	120,00	80	320
67	Superslim plafoniera bianca 25cm 4000K IP20	8718699681074	68107400	24,80	2,80	24,40	0,48	80,00	116,50	120,00	80	320
68	Superslim plafoniera bianca 30cm 2700K IP20	8718699680978	68097800	29,50	2,80	30,00	0,64	80,00	106,00	120,00	80	240
69	Superslim plafoniera bianca 30cm 4000K IP20	8718699680992	68099200	29,50	2,80	30,00	0,64	80,00	106,00	120,00	80	240
70	Superslim plafoniera bianca 43cm 2700K IP20	8719514327061	32706100	42,50	43,00	2,80	1,30	80,00	104,40	120,00	40	80
71	Superslim plafoniera bianca 55cm 2700K IP20	8719514327146	32714600	54,50	55,00	3,20	2,00	80,00	71,40	120,00	40	40

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
72	Superslim plafoniera nera 25cm 2700K IP20	8719514256606	25660600	24,50	2,80	25,00	0,50	80,00	116,50	120,00	80	320
73	Superslim plafoniera nera 30cm 2700K IP20	8719514256644	25664400	29,50	2,80	30,00	0,64	80,00	106,00	120,00	80	240
74	Superslim plafoniera nera 43cm 2700K IP20	8719514327085	32708500	42,50	43,00	2,80	1,30	80,00	104,40	120,00	40	80
75	Superslim plafoniera nera 55cm 2700K IP20	8719514327160	32716000	54,50	55,00	3,20	2,00	80,00	71,40	120,00	40	40
76	Twirly plafoniera bianca 1x12W 2700K	8718696122822	318143116	33,40	6,70	33,40	0,68	80,00	90,50	120,00	30	60
77	Twirly plafoniera bianca 1x12W 4000K	5413987155857	318143117	33,40	6,70	33,40	0,68	80,00	90,50	120,00	30	60
78	Twirly plafoniera bianca 1x17W 2700K	8718696122846	318153116	39,40	6,70	39,40	0,75	80,00	102,50	120,00	20	40
79	Twirly plafoniera bianca 1x17W 4000K	8718696129579	318153117	39,40	6,70	39,40	0,75	80,00	102,50	120,00	20	40
80	Twirly plafoniera grigia 1x12W 2700K	8718696122839	318148716	33,40	6,70	33,40	0,68	80,00	90,50	120,00	30	60
81	Twirly plafoniera grigia 1x17W 2700K	8718696122853	318158716	39,40	6,70	39,40	0,75	80,00	102,50	120,00	20	40
82	Wawel plafoniera 35cm	8718696162774	3182131P5	39,60	39,70	7,00	1,03	80,00	184,50	120,00	20	80
83	Wawel plafoniera 38cm	8718696162781	3182231P5	42,60	42,60	7,00	1,18	80,00	200,50	120,00	16	64
84	Wawel plafoniera 48cm	8718696162798	3182331P5	53,60	53,60	7,30	1,97	80,00	177,70	120,00	16	48
85	Doris plafoniera bianca CL257 22cm 2700K	8718699758783	75878300	28,00	8,00	28,00	0,50	80,00	102,70	120,00	24	72
86	Doris plafoniera bianca CL257 31cm 2700K	8718699758882	75888200	35,00	10,00	35,00	0,82	80,00	86,70	120,00	20	40
87	Doris plafoniera bianca CL257 31cm 4000K	8718699758905	75890500	35,00	10,00	35,00	0,82	80,00	86,70	120,00	20	40
88	Doris plafoniera nera CL257 22cm 2700K	8719514326583	32658300	28,00	7,50	28,00	0,50	80,00	104,40	120,00	24	72
89	Doris plafoniera nera CL257 31cm 2700K	8719514326606	32660600	35,00	10,00	35,00	0,82	80,00	88,40	120,00	20	40
90	Doris plafoniera nickel CL257 22cm 2700K	8718699758820	75882000	28,00	8,00	28,00	0,50	80,00	102,70	120,00	24	72
91	Doris plafoniera nickel CL257 31cm 2700K	8718699758929	75892900	35,00	10,00	35,00	0,82	80,00	86,70	120,00	20	40
92	Doris plafoniera nickel CL257 31cm 4000K	8718699758943	75894300	35,00	10,00	35,00	0,82	80,00	86,70	120,00	20	40
93	Superslim plafoniera bianca 25cm 2700K IP44	8719514327184	32718400	24,50	25,00	2,80	0,48	80,00	95,40	120,00	80	240
94	Superslim plafoniera bianca 25cm 4000K IP44	8719514327221	32722100	24,50	25,00	2,80	0,48	80,00	95,40	120,00	80	240
95	Superslim plafoniera bianca 30cm 2700K IP44	8719514327269	32726900	29,50	30,00	2,80	0,69	80,00	110,40	120,00	60	180
96	Superslim plafoniera nera 25cm 2700K IP44	8719514327207	32720700	24,50	25,00	2,80	0,48	80,00	95,40	120,00	80	240
97	Superslim plafoniera nera 25cm 4000K IP44	8719514327283	32728300	29,50	30,00	2,80	0,69	80,00	110,40	120,00	60	180
98	Spray plafoniera silver 29cm 2700K	8718699777319	77731900	33,40	6,70	33,40	0,68	80,00	90,50	120,00	30	60
99	Spray plafoniera silver 35cm 2700K	8718699777333	77733300	39,40	6,70	39,40	0,75	80,00	102,50	120,00	16	32

Faretti

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
100	Palms faretto nero in metallo B35	8720169299276	29927600	13,00	14,00	12,00	0,39	80,00	103,60	120,00	72	216
101	Palms faretto 2 luci nero in metallo B35	8720169299290	29929000	13,00	31,00	12,00	0,71	80,00	97,90	120,00	36	108
102	Palms faretto 3 luci nero in metallo B35	8720169299313	29931300	13,00	51,00	12,00	1,02	80,00	97,90	120,00	24	72
103	Sleet faretto nero in metallo P45	8720169299573	29957300	13,00	14,00	12,00	0,40	80,00	103,60	120,00	72	216
104	Sleet faretto 2 luci nero in metallo P45	8720169299597	29959700	15,40	25,00	12,00	0,79	80,00	112,30	120,00	54	162
105	Sleet faretto 3 luci nero in metallo P45	8720169299610	29961000	15,40	45,40	12,00	1,25	80,00	112,30	120,00	24	72
106	Niall faretto nero in metallo GU10	8720169300071	30007100	13,00	10,20	12,00	0,31	80,00	103,30	120,00	72	288

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
107	Niall faretto 2 luci nero in metallo GU10	8720169300095	30009500	12,00	28,00	11,00	0,54	80,00	117,70	120,00	36	144
108	Niall faretto 3 luci nero in metallo GU10	8720169300118	30011800	12,00	49,20	11,00	0,77	80,00	117,70	120,00	24	96
109	Bracia Faretto singolo Bianco in metallo	8720169174740	17474000	9,60	12,00	9,60	0,30	80,00	118,00	120,00	140	560
110	Bracia Faretto 2 Luci Bianco in metallo	8720169174764	17476400	13,00	27,00	10,40	0,63	80,00	123,00	120,00	96	192
111	Bracia Faretto 3 Luci Bianco in metallo	8720169174788	17478800	13,00	44,00	10,40	0,96	80,00	97,00	120,00	24	48
112	Bracia Faretto 4 Luci Bianco in metallo	8720169174801	17480100	13,00	61,00	10,40	1,38	80,00	97,00	120,00	27	54
113	Bracia Faretto singolo Nero in metallo	8720169174825	17482500	9,60	12,00	9,60	0,30	80,00	118,00	120,00	140	560
114	Bracia Faretto 2 Luci Nero in metallo	8720169174849	17484900	13,00	27,00	10,40	0,63	80,00	123,00	120,00	96	192
115	Bracia Faretto 3 Luci Nero in metallo	8720169174863	17486300	13,00	44,00	10,40	0,96	80,00	97,00	120,00	24	48
116	Bracia Faretto 4 Luci Nero in metallo	8720169174887	17.488.700	13,00	61,00	10,40	1,38	80,00	97,00	120,00	27	54
117	Burlap faretto 2 luci nickel in metallo	8718696132975	5023217E7	14,00	32,00	12,00	0,87	80,00	108,00	120,00	18	108
118	Burlap faretto 4 luci nickel in metallo	8718696132999	5023417E7	14,00	72,00	12,00	1,65	80,00	108,00	120,00	8	48
119	Burlap faretto 3 luci nickel in metallo	8718696132982	5023317E7	32,00	32,00	14,00	1,77	80,00	115,50	120,00	16	48
120	Kosipo faretto singolo bianco in metallo	8719514435216	43521600	15,00	16,60	11,00	0,53	80,00	87,00	120,00	72	144
121	Kosipo faretto 2 luci bianco in metallo	8719514435230	43523000	11,70	33,30	11,30	0,97	80,00	119,00	120,00	36	144
122	Kosipo faretto 3 luci bianco in metallo	8719514435254	43525400	11,70	48,90	11,30	1,46	80,00	119,00	120,00	24	96
123	Kosipo faretto 4 luci bianco in metallo	8719514435278	43527800	11,70	67,30	11,30	1,91	80,00	119,00	120,00	18	72
124	Kosipo faretto singolo nero in metallo	8718696164884	5059130PN	15,10	17,00	11,10	0,60	80,00	87,00	120,00	72	144
125	Kosipo faretto 2 luci nero in metallo	8718696164907	5059230PN	33,40	11,70	11,50	1,07	80,00	119,00	120,00	36	144
126	Kosipo faretto 3 luci nero in metallo	8718696164921	5059330PN	49,00	11,70	11,50	1,63	80,00	119,00	120,00	24	96
127	Kosipo faretto 4 luci nero in metallo	8718696164945	5059430PN	67,50	11,70	11,50	2,16	80,00	119,00	120,00	18	72
128	Limbali faretto singolo bianco in metallo	8719514465138	46513800	10,50	9,00	9,00	0,22	80,00	111,00	120,00	96	768
129	Limbali faretto 2 luci bianco in metallo	8719514465152	46515200	10,00	30,00	9,00	0,42	80,00	111,00	120,00	28	224
130	Limbali faretto 3 luci bianco in metallo	8719514465176	46517600	30,00	28,00	9,50	0,79	80,00	114,00	120,00	26	78
131	Limbali faretto 4 luci bianco in metallo	8719514465190	46519000	10,00	70,00	9,00	0,79	80,00	119,00	120,00	12	108
132	Limbali faretto singolo nero in metallo	8719514465213	46521300	10,50	9,00	9,00	0,22	80,00	111,00	120,00	96	768
133	Limbali faretto 2 luci nero in metallo	8719514465237	46523700	10,00	30,00	9,00	0,42	80,00	111,00	120,00	28	224
134	Limbali faretto 3 luci nero in metallo	8719514465251	46525100	30,00	28,00	9,50	0,79	80,00	114,00	120,00	26	78
135	Limbali faretto 4 luci nero in metallo	8719514465275	46527500	10,00	70,00	9,00	0,79	80,00	119,00	120,00	12	108
136	Limbali faretto singolo nickel in metallo	8718696133194	5030017E7	12,00	9,00	9,00	0,31	80,00	111,00	120,00	96	768
137	Limbali faretto 2 luci nickel in metallo	8718696133200	5030217E7	10,00	30,00	9,00	0,55	80,00	110,00	120,00	28	224
138	Limbali faretto 4 luci nickel in metallo	8718696133224	5030417E7	10,00	70,00	9,00	0,83	80,00	118,50	120,00	12	108
139	Limbali faretto 3 luci nickel in metallo	8718696133217	5030317E7	30,00	28,00	9,50	0,94	80,00	114,00	120,00	26	78
140	Meranti faretto singolo bianco in metallo	8719514465299	46529900	12,00	13,00	10,00	0,31	80,00	117,00	120,00	60	420
141	Meranti faretto 2 luci bianco in metallo	8719514465312	46531200	14,00	32,00	12,00	0,50	80,00	108,00	120,00	20	120
142	Meranti faretto 3 luci bianco in metallo	8719514465336	46533600	14,00	52,00	12,00	0,73	80,00	108,00	120,00	12	72
143	Meranti faretto 4 luci bianco in metallo	8719514465350	46535000	14,00	72,00	12,00	0,94	80,00	117,00	120,00	16	64
144	Meranti faretto singolo nero in metallo	8719514465374	46537400	12,00	13,00	10,00	0,31	80,00	117,00	120,00	60	420
145	Meranti faretto 2 luci nero in metallo	8719514465398	46539800	14,00	32,00	12,00	0,50	80,00	108,00	120,00	20	120
146	Meranti faretto 3 luci nero in metallo	8719514465411	46541100	14,00	52,00	12,00	0,73	80,00	108,00	120,00	12	72

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
147	Meranti faretto 4 luci nero in metallo	8719514465435	46543500	14,00	72,00	12,00	0,94	80,00	117,00	120,00	16	64
148	Meranti faretto singolo nickel in metallo	8718696133248	5031017E7	12,00	13,00	10,00	0,36	80,00	116,50	120,00	60	420
149	Meranti faretto 2 luci nickel in metallo	8718696133255	5031217E7	14,00	32,00	12,00	0,73	80,00	108,00	120,00	20	120
150	Meranti faretto 3 luci nickel in metallo	8718696133262	5031317E7	14,00	52,00	12,00	1,02	80,00	108,00	120,00	12	72
151	Meranti faretto 4 luci nickel in metallo	8718696133279	5031417E7	14,00	72,00	12,00	1,16	80,00	97,20	120,00	16	48
152	Pongee faretto singolo bianco in metallo	8718696164761	5058131PN	15,10	17,00	11,10	0,47	80,00	87,00	120,00	72	144
153	Pongee faretto 2 luci bianco in metallo	8718696164792	5058231PN	33,40	11,70	11,50	0,88	80,00	119,00	120,00	36	144
154	Pongee faretto 3 luci bianco in metallo	8718696164822	5058331PN	24,50	24,80	11,40	1,26	80,00	88,20	120,00	36	72
155	Pongee faretto 4 luci bianco in metallo	8718696164853	5058431PN	67,50	11,70	11,50	1,81	80,00	119,00	120,00	18	72
156	Pongee faretto singolo nero in metallo	8718696164785	5058130PN	15,10	17,00	11,10	0,47	80,00	87,00	120,00	72	144
157	Pongee faretto 2 luci nero in metallo	8718696164815	5058230PN	33,40	11,70	11,50	0,88	80,00	119,00	120,00	36	144
158	Pongee faretto 3 luci nero in metallo	8718696164846	5058330PN	24,50	24,80	11,40	1,26	80,00	88,20	120,00	36	72
159	Pongee faretto 4 luci nero in metallo	8718696164877	5058430PN	67,50	11,70	11,50	1,81	80,00	119,00	120,00	18	72
160	Runner faretto singolo bianco in metallo	8718291487920	530903112	13,80	11,50	10,20	0,43	80,00	112,60	120,00	108	432
161	Runner faretto 2 luci bianco in metallo	8718291487944	530923112	10,90	31,60	10,20	0,95	80,00	114,00	120,00	70	210
162	Runner faretto 3 luci bianco in metallo	8718291487838	530933112	10,90	49,10	10,20	1,38	80,00	120,00	120,00	70	140
163	Runner faretto 4 luci bianco in metallo	8718291487852	530943112	25,30	25,10	11,30	1,63	80,00	98,00	120,00	20	60
164	Runner faretto singolo nero in metallo	8719514435292	43529200	13,80	11,50	10,20	0,36	80,00	113,00	120,00	108	432
165	Runner faretto 2 luci nero in metallo	8719514435315	43531500	10,90	31,60	10,20	0,76	80,00	114,00	120,00	70	210
166	Runner faretto 3 luci nero in metallo	8719514435339	43533900	10,90	49,10	10,20	1,14	80,00	116,00	120,00	70	140
167	Runner faretto 4 luci nero in metallo	8719514435353	43535300	25,30	25,10	11,30	1,39	80,00	98,00	120,00	20	60
168	Runner faretto singolo alluminio in metallo	8718291487937	530904812	13,80	11,50	10,20	0,42	80,00	112,60	120,00	108	432
169	Runner faretto 2 luci alluminio in metallo	8718291487951	530924812	10,90	31,60	10,20	0,92	80,00	114,00	120,00	70	210
170	Runner faretto 3 luci alluminio in metallo	8718291487845	530934812	10,90	49,10	10,20	1,35	80,00	120,00	120,00	70	140
171	Star faretto singolo bianco in alluminio	8718291444848	562403116	9,30	14,30	7,30	0,35	80,00	108,60	120,00	200	600
172	Star faretto 2 luci bianco in alluminio	8718291444862	562423116	9,30	21,80	7,30	0,58	80,00	113,00	120,00	48	192
173	Star faretto 3 luci bianco in alluminio	8718291444886	562433116	21,30	21,80	9,30	0,93	80,00	83,00	120,00	120	120
174	Star faretto 4 luci bianco in alluminio	8718291444909	562443116	9,30	57,80	7,30	1,25	80,00	75,50	120,00	81	81
175	Star faretto singolo bianco in metallo warmglow	8718696154625	5624031P0	11,30	11,80	11,30	0,34	80,00	115,40	120,00	108	216
176	Star faretto 2 luci bianco in metallo warmglow	8718696154632	5624231P0	11,30	29,80	11,30	0,58	80,00	77,30	120,00	108	108
177	Star faretto 3 luci bianco in metallo warmglow	8718696154649	5624331P0	11,30	50,80	11,30	0,93	80,00	68,80	120,00	60	60
178	Star faretto 4 luci bianco in metallo warmglow	8718696154656	5624431P0	11,30	68,80	11,30	1,26	80,00	86,50	120,00	16	16
179	Star faretto singolo alluminio	8718291444855	562404816	9,30	14,30	7,30	0,34	80,00	108,60	120,00	200	600
180	Star faretto 2 luci alluminio	8718291444879	562424816	9,30	21,80	7,30	0,57	80,00	113,00	120,00	48	192
181	Star faretto 3 luci alluminio	8718291444893	562434816	21,30	21,80	9,30	0,91	80,00	83,00	120,00	120	120
182	Star faretto 4 luci alluminio	8718291444916	562444816	9,30	57,80	7,30	1,23	80,00	75,50	120,00	81	81
183	Idris faretto da bagno bianco in metallo	8720169299078	29907800	13,00	10,20	12,00	0,31	80,00	103,30	120,00	72	288
184	Idris faretto da bagno 2 luci bianco in metallo	8720169299092	29909200	9,60	34,00	7,60	0,50	80,00	119,50	120,00	48	240
185	Idris faretto da bagno 3 luci linea bianco in metallo	8720169299115	29911500	9,60	52,00	7,60	0,80	80,00	119,50	120,00	32	160
186	Idris faretto da bagno 3 luci a base tonda bianco in metallo	8720169299153	29915300	20,60	22,50	10,00	0,80	80,00	111,30	120,00	24	96

Lampade da tavolo

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
187	Forys Clip lampada da tavolo bianca 4,5W 4000K	8720169194397	19439700	15,00	16,50	7,50	0,31	80,00	120,00	120,00	75	450
188	Hat lampada da tavolo bianca 4,5W Scene Switch	8719514443778	44377800	10,00	26,60	10,00	0,44	80,00	101,00	120,00	40	120
189	Ivory lampada da tavolo bianca 5W Scene Switch	8719514420410	42041000	17,60	41,10	12,50	0,75	Non è presente il pallet				
190	Rock lampada da tavolo bianca 5W 5000K	8719514443815	44381500	9,80	17,20	9,80	0,30	80,00	88,00	120,00	64	128
191	Donutclip lampada da tavolo bianca 3W 4000K	8719514396890	39689000	17,00	18,00	6,50	0,38	80,00	117,00	120,00	64	320
192	Donutclip lampada da tavolo rosa 3W 4000K	8719514396876	39687600	17,00	18,00	6,50	0,38	Non è presente il pallet				
193	Tilpa lampada da tavolo bianca 5W 5000K	8719514443839	44383900	10,00	28,40	10,00	0,35	80,00	107,00	120,00	40	120
194	Amber lampada da tavolo bianca 5W 4000K	8719514420373	42037300	10,30	28,30	6,80	0,39	Non è presente il pallet				
195	Amber lampada da tavolo nera 5W 4000K	8719514420397	42039700	10,30	28,30	6,80	0,39	Non è presente il pallet				
196	Bucket lampada da tavolo bianca 8W 4000K	8719514443792	44379200	18,00	34,50	11,50	0,65	80,00	88,00	120,00	24	48
197	Robotplus lampada da tavolo bianca 14W 4000K	8719514430815	43081500	21,50	45,50	21,50	2,55	Non è presente il pallet				
198	Mirror lampada da trucco bianca 4,5W 3000-5000K	8719514420472	42047200	22,50	31,70	9,80	1,14	Non è presente il pallet				
199	Mirror lampada da trucco rosa 4,5W 3000-5000K	8719514420458	42045800	22,50	31,70	9,80	1,14	Non è presente il pallet				
200	Edison lampada da tavolo nera 4,5W 3000-5000K	8719514420434	42043400	49,20	6,20	11,50	0,38	Non è presente il pallet				
201	Einstein lampada da tavolo 15W 2800-5100K	8719514431195	43119500	26,60	51,00	23,20	3,45	Non è presente il pallet				
202	Sword lampada da tavolo grigia 14W 2700-6500K	8719514443655	44365500	19,50	48,30	14,30	1,13	Non è presente il pallet				
203	VDTMate lampada da tavolo bianca 14W 2700-6500k	8719514430792	43079200	29,50	53,00	25,00	5,02	Non è presente il pallet				
204	Cicero lampada da campeggio 5W 5000K	8719514443730	44373000	13,70	21,60	13,70	0,48	Non è presente il pallet				

Incasso

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
205	Donegal incasso cromato rotondo	8718696160855	5039111PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
206	Donegal incasso cromato rotondo 3p	8718696160923	5039311PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
207	Donegal incasso rame rotondo	8718696160862	5039105PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
208	Donegal incasso rame rotondo 3p	8718696160930	5039305PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
209	Donegal incasso grigio rotondo	8718696160886	5039199PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
210	Donegal incasso grigio rotondo 3p	8718696160947	5039399PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
211	Donegal incasso nickel rotondo	8718696160831	5039117PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
212	Donegal incasso nickel rotondo 3p	8718696160893	5039317PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
213	Donegal incasso bianco rotondo	8718696160848	5039131PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
214	Donegal incasso bianco rotondo 3p	8718696160909	5039331PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
215	Donegal incasso nickel quadrato	8718696160961	5040117PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
216	Donegal incasso nickel quadrato 3p	8718696161012	5040317PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
217	Donegal incasso bianco quadrato	8718696160978	5040131PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
218	Donegal incasso bianco quadrato 3p	8718696161029	5040331PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
219	Enif incasso orientabile nickel in metallo	8718696133354	5924017E7	9,50	14,50	4,00	0,19	80,00	119,00	120,00	330	1320

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
220	Enif incasso orientabile nickel in metallo 3p	8718696133385	5924317E7	10,00	28,00	5,00	0,83	Non è presente il pallet				
221	Enif incasso orientabile bianco in metallo	8718696133361	5924031E7	9,50	14,50	4,00	0,19	80,00	119,00	120,00	330	1320
222	Enif incasso orientabile bianco in metallo 3p	8718696133392	5924331E7	10,00	28,00	5,00	0,83	Non è presente il pallet				
223	Enneper incasso bianco quadrato	8718696160213	5019131PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1517,00	1200,00	280	1120
224	Enneper incasso bianco quadrato 3p	8718696160374	5019331PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560
225	Enneper incasso bianco rotondo	8718696160367	5018131PN	10,30	15,80	5,30	0,17	800,00	1.517,00	1200,00	280	1120
226	Enneper incasso bianco rotondo 3p	8718696160404	5018331PN	5,30	30,80	10,30	0,36	80,00	152,00	120,00	140	560

Downlight

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
227	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 75mm 3000K	8720169308084	30808400	5,60	10,80	10,80	0,11	Non è presente il pallet				
228	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 75mm 4000K	8720169308107	30810700	5,60	10,80	10,80	0,11	Non è presente il pallet				
229	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 90mm 3000K	8720169308121	30812100	5,60	10,80	10,80	0,12	Non è presente il pallet				
230	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 90mm 4000K	8720169308145	30814500	5,60	10,80	10,80	0,12	Non è presente il pallet				
231	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 125mm 3000K	8720169308169	30816900	5,70	14,80	14,80	0,18	Non è presente il pallet				
232	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 125mm 4000K	8720169308183	30818300	5,70	14,80	14,80	0,18	Non è presente il pallet				
233	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 150mm 3000K	8720169308206	30820600	5,70	17,30	17,30	0,24	Non è presente il pallet				
234	Diamond cut downlight rotondo bianco ultra efficient 150mm 4000K	8720169308220	30822000	5,70	17,30	17,30	0,24	Non è presente il pallet				
235	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 4000K	8719514453166	45316600	10,80	10,80	5,60	0,11	Non è presente il pallet				
236	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3000K 3p	8719514453241	45324100	16,30	10,10	10,30	0,29	Non è presente il pallet				
237	Diamond cut downlight rotondo bianco 75mm 3000K	8719514453142	45314200	10,80	10,80	5,60	0,11	Non è presente il pallet				
238	Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 4000K	8719514453227	45322700	10,80	10,80	5,60	0,13	Non è presente il pallet				
239	Diamond cut downlight rotondo bianco 90mm 3000K	8719514453203	45320300	10,80	10,80	5,60	0,13	Non è presente il pallet				
240	Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3000K 3p	8719514453265	45326500	16,30	10,10	10,30	0,29	Non è presente il pallet				
241	Diamond cut downlight rotondo silver 75mm 3000K	8719514453180	45318000	10,80	10,80	5,60	0,11	Non è presente il pallet				
242	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 3000K	8720169173606	17360600	9,20	10,50	4,70	0,05	Non è presente il pallet				
243	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 4000K	8720169173620	17362000	9,20	10,50	4,70	0,05	Non è presente il pallet				
244	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 6500K	8720169173644	17364400	9,20	10,50	4,70	0,05	Non è presente il pallet				
245	Meson downlight rotondo 80mm 5,5W 4000K 3p	8720169174122	17412200	9,30	11,80	9,30	0,15	Non è presente il pallet				
246	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 3000K	8720169173767	17376700	14,10	14,10	4,20	0,09	Non è presente il pallet				
247	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 4000K	8720169173781	17378100	14,10	14,10	4,20	0,09	Non è presente il pallet				
248	Meson downlight rotondo 125mm 12,5W 6500K	8720169173804	17380400	14,10	14,10	4,20	0,09	Non è presente il pallet				
249	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 3000K	8720169173828	17382800	16,60	16,60	4,20	0,13	Non è presente il pallet				
250	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 4000K	8720169173842	17384200	16,60	16,60	4,20	0,13	Non è presente il pallet				
251	Meson downlight rotondo 150mm 16,5W 6500K	8720169173866	17386600	16,60	16,60	4,20	0,13	Non è presente il pallet				
252	Meson downlight rotondo 175mm 20W 3000K	8720169230965	23096500	19,30	19,50	4,30	0,18	Non è presente il pallet				
253	Meson downlight rotondo 175mm 20W 4000K	8720169230989	23098900	19,30	19,50	4,30	0,18	Non è presente il pallet				

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
254	Meson downlight rotondo 175mm 20W 6500K	8720169231009	23100900	19,30	19,50	4,30	0,18	Non è presente il pallet				
255	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 3000K	8720169231023	23102300	21,80	22,00	4,30	0,22	Non è presente il pallet				
256	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 4000K	8720169231047	23104700	21,80	22,00	4,30	0,22	Non è presente il pallet				
257	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 6500K	8720169231061	23106100	21,80	22,00	4,30	0,22	Non è presente il pallet				
258	Meson downlight rotondo 200mm 23,5W 4000K 2p	8720169231085	23108500	21,70	8,10	21,70	0,43	Non è presente il pallet				
259	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 3000K	8720169174009	17400900	15,10	14,10	4,20	0,11	Non è presente il pallet				
260	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 4000K	8720169173460	17346000	15,10	14,10	4,20	0,11	Non è presente il pallet				
261	Meson downlight quadrato 125mm 12,5W 6500K	8720169174023	17402300	15,10	14,10	4,20	0,11	Non è presente il pallet				
262	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 3000K	8720169174047	17404700	17,60	16,60	4,20	0,16	Non è presente il pallet				
263	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 4000K	8720169173484	17348400	17,60	16,60	4,20	0,16	Non è presente il pallet				
264	Meson downlight quadrato 150mm 16,5W 6500K	8720169174085	17408500	17,60	16,60	4,20	0,16	Non è presente il pallet				
265	Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5W 3000K	8720169174108	17410800	17,30	17,60	4,80	0,14	Non è presente il pallet				
266	Meson downlight in superficie rotondo bianco 150mm 16,5W 4000K	8720169173507	17350700	17,30	17,60	4,80	0,14	Non è presente il pallet				
267	Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5W 3000K	8720169174160	17416000	22,50	22,80	4,60	0,23	Non è presente il pallet				
268	Meson downlight in superficie rotondo bianco 200mm 23,5W 4000K	8720169173521	17352100	22,50	22,80	4,60	0,23	Non è presente il pallet				
269	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 2700K	8718696173817	5955631	9,30	8,80	9,30	0,19	100,00	112,80	120,00	204	1020
270	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 2700K 3p	8719514258068	25806800	27,70	8,50	9,30	0,43	80,00	205,00	120,00	56	560
271	Pomeron downlight rotondo 70mm 7W 4000K	8718696173824	5955631E3	9,30	8,80	9,30	0,19	100,00	112,80	120,00	204	1020
272	Magneos downlight quadrato nero 210mm 12W 2700K	8719514328730	32873000	21,50	22,00	3,30	0,50	80,00	190,00	120,00	84	588
273	Magneos downlight quadrato nero 210mm 20W 2700K	8719514328822	32882200	29,00	29,50	3,30	0,86	80,00	210,00	120,00	72	432
274	Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12W 4000K	8719514328860	32886000	21,50	22,00	3,30	0,50	80,00	190,00	120,00	84	588
275	Magneos downlight quadrato bianco 210mm 12W 2700K	8719514328716	32871600	21,50	22,00	3,30	0,50	80,00	190,00	120,00	84	588
276	Magneos downlight quadrato bianco 284mm 20W 2700K	8719514328792	32879200	29,00	29,50	3,30	0,86	80,00	210,00	120,00	72	432
277	Magneos downlight rotondo bianco 210mm 12W 2700K	8719514328679	32867900	21,50	22,00	3,30	0,43	80,00	190,00	120,00	84	588
278	Magneos downlight rotondo bianco 210mm 12W 4000K	8719514328846	32884600	21,50	22,00	3,30	0,43	80,00	190,00	120,00	84	588
279	Magneos downlight rotondo bianco 284mm 20W 2700K	8719514328754	32875400	29,00	29,50	3,30	0,70	80,00	210,00	120,00	72	432
280	Magneos downlight rotondo nero 210mm 12W 2700K	8719514328693	32869300	21,50	22,00	3,30	0,43	80,00	190,00	120,00	84	588
281	Magneos downlight rotondo nero 284mm 20W 2700K	8719514328778	32877800	29,00	29,50	3,30	0,70	80,00	210,00	120,00	72	432

Strisce LED

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
282	Striscia Led 2m bianco	8718696164273	7010131P2	13,50	13,50	5,50	0,21	Non è presente il pallet				
283	Striscia Led 2m RGB	8718696164280	7010131P6	13,50	13,50	5,50	0,21	100,00	1093,00	120,00	120	720
284	Striscia Led 5m bianco	8718696164228	7010231P2	16,00	16,00	5,50	0,32	Non è presente il pallet				
285	Striscia Led 5m RGB con telecomando	8718696164242	7010231P6	16,00	16,00	5,50	0,32	Non è presente il pallet				

Apparecchi Outdoor

Voltaggio tradizionale 220-240 V

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
286	Alix lampada a muro up&down antracite 2700K Ultra Efficient	8720169351318	35131800	11,60	12,30	11,60	0,67	80,00	94,00	120,00	108	324
287	Sunera lampada a muro down nera	8720169351455	35145500	23,00	26,00	19,00	1,10	80,00	98,20	120,00	12	36
288	Arbour up&down lampada a muro 2700K Ultra Efficient	8720169263857	26385700	13,50	13,50	13,50	0,65	80,00	102,00	120,00	64	192
289	Arbour lampada a muro 2700K Ultra Efficient	8720169263833	26383300	17,50	23,50	8,50	0,76	80,00	117,00	120,00	48	192
290	Arbour lampada a muro 3000K Ultra Efficient	8719514490222	49022200	17,50	23,50	8,50	0,75	80,00	95,40	120,00	24	72
291	Arbour piedistallo 3000K Ultra Efficient	8719514490246	49024600	11,00	41,50	11,00	1,45	80,00	104,60	120,00	60	120
292	Arbour palo basso 3000K Ultra Efficient	8719514490260	49026000	11,00	78,50	11,00	2,20	80,00	96,80	120,00	15	15
293	Arbour up&down lampada a muro antracite in alluminio 2700K	8718696131237	164599316	13,60	14,10	13,60	0,61	80,00	105,90	120,00	32	96
294	Arbour lampada a muro antracite in alluminio 2700K	8718696131244	164609316	17,60	24,10	8,60	0,79	80,00	95,40	120,00	24	72
295	Arbour lampada a muro antracite in alluminio 2700K con sensore	8718696131251	164619316	17,60	24,10	8,60	0,82	80,00	95,40	120,00	24	72
296	Arbour lampada a muro antracite in alluminio 4000K	8718696150474	1646093P3	17,60	24,10	8,60	0,79	80,00	95,40	120,00	24	72
297	Arbour piedistallo antracite in alluminio 2700K	8718696131268	164629316	11,10	42,10	11,10	1,47	80,00	104,60	120,00	60	120
298	Arbour piedistallo antracite in alluminio 4000K	8718696150481	1646293P3	11,10	42,10	11,10	1,47	80,00	104,60	120,00	60	120
299	Arbour palo basso antracite in alluminio 2700K	8718696131275	164639316	11,10	79,10	11,10	2,24	80,00	96,80	120,00	20	20
300	Arbour palo basso antracite in alluminio 4000K	8718696150498	1646393P3	11,10	79,10	11,10	2,24	80,00	96,80	120,00	20	20
301	Bustan lampada a muro 4000K Ultra Efficient	8720169257276	25727600	9,90	22,50	8,50	0,56	80,00	109,00	120,00	176	352
302	Bustan lampada a muro antracite in alluminio 2700K	8718696158876	1648393P0	9,90	22,50	8,50	0,60	80,00	109,00	120,00	160	320
303	Bustan lampada a muro antracite in alluminio 4000K	8718696161340	1648393P3	9,90	22,50	8,50	0,60	80,00	109,00	120,00	160	320
304	Bustan lampada a muro antracite in alluminio con sensore 2700K	8718696158883	1648493P0	9,90	22,50	8,50	0,65	80,00	109,00	120,00	160	320
305	Bustan lampada a muro antracite in alluminio con sensore 4000K	8718696161357	1648493P3	9,90	22,50	8,50	0,65	80,00	109,00	120,00	160	320
306	Bustan piedistallo antracite in alluminio 2700K	8718696158890	1648593P0	22,60	45,60	9,60	1,81	80,00	111,60	120,00	24	48
307	Bustan palo basso antracite in alluminio 2700K	8718696158906	1648693P0	22,60	82,60	9,60	2,86	80,00	99,80	120,00	24	24
308	Kylis faretto nero	8720169266551	26655100	10,00	13,00	8,50	0,50	80,00	99,00	120,00	180	540
309	Kylis up&down faretto nero	8720169266575	26657500	10,00	17,00	8,50	0,71	80,00	87,00	120,00	180	360
310	Laven Lampada a muro 4000K	8720169266650	26665000	11,00	10,00	11,00	0,31	80,00	103,00	120,00	120	480
311	Laven up Lampada a muro 4000K	8720169266612	26661200	15,00	16,00	12,00	0,59	80,00	117,00	120,00	72	216
312	Laven Piedistallo 4000K	8720169266698	26669800	11,00	51,50	11,00	0,99	80,00	69,00	120,00	60	60
313	Flareon lampada a muro	8720169266537	26653700	17,00	28,00	12,50	1,28	80,00	105,00	120,00	36	108
314	Python lampada a muro acciaio 2700K Ultra Efficient	8720169263758	26375800	18,00	23,00	9,50	0,48	80,00	115,00	120,00	48	192
315	Python lampada a muro antracite 2700K Ultra Efficient	8720169269170	26917000	18,00	23,00	9,50	0,48	80,00	115,00	120,00	48	192
316	Python lampada a muro nickel in metallo 2700K	8718696131640	173234716	18,10	23,60	9,60	0,54	80,00	93,90	120,00	48	144
317	Python lampada da parete antracite 2700K	8719514417595	441759500	18,00	23,00	9,50	0,51	Non è presente il pallet				
318	Python lampada da parete antracite 4000K	8719514417618	441761800	18,00	23,00	9,50	0,51	Non è presente il pallet				
319	Python lampada da parete antracite 2700K con sensore	8719514417632	441763200	18,00	23,00	10,50	0,57	Non è presente il pallet				
320	Python lampada da parete antracite 4000K con sensore	8719514417656	441765600	18,00	23,00	10,50	0,57	Non è presente il pallet				
321	Stratosphere lampada a muro 4000K Ultra Efficient	8720169257498	25749800	20,80	8,50	7,00	0,43	80,00	112,00	120,00	84	420

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
322	Stratosphere piedistallo 4000K Ultra Efficient	8720169257375	25737500	8,30	44,30	7,30	0,90	80,00	108,00	120,00	112	224
323	Stratosphere palo 4000K Ultra Efficient	8720169257474	25747400	8,30	79,30	7,30	1,42	80,00	97,00	120,00	112	112
324	Stratosphere lampada a muro in alluminio 4000K	8718696161388	1735493P3	21,10	9,30	7,30	0,43	80,00	118,50	120,00	72	360
325	Stratosphere lampada a muro in alluminio 4000K	8718696161395	1648793P3	21,10	11,10	8,60	0,61	80,00	112,20	120,00	64	256
326	Stratosphere piedistallo antracite in alluminio 4000K	8718696161401	1648893P3	8,90	44,10	8,60	0,97	80,00	110,60	120,00	112	224
327	Stratosphere palo basso antracite in alluminio 4000K	8718696161418	1648993P3	8,60	79,10	7,10	1,44	80,00	96,80	120,00	112	112
328	Alpenglow lampada a muro nero	8718696158142	1649430PN	18,60	14,60	17,60	0,50	80,00	118,80	120,00	24	144
329	Alpenglow down lampada a muro nero	8718696158159	1649530PN	20,60	19,10	18,60	0,90	80,00	102,20	120,00	12	48
330	Alpenglow lampada a muro antracite	8719514417571	441757100	20,30	18,30	18,30	0,89	Non è presente il pallet				
331	Alpenglow piedistallo nero	8718696158166	1649630PN	18,60	31,60	18,60	1,05	80,00	117,90	120,00	24	72
332	Alpenglow palo basso nero	8718696158173	1649730PN	23,60	35,60	18,60	1,71	80,00	91,60	120,00	12	24
333	Bridge lampada a muro antracite in alluminio	8719514385801	38580100	13,20	25,60	11,80	1,23	80,00	102,00	120,00	48	144
334	Bridge lampada a muro antracite in alluminio con sensore	8719514385429	38542900	13,20	26,50	11,80	1,31	80,00	102,00	120,00	48	144
335	Bridge piedistallo antracite in alluminio	8719514385825	38582500	14,60	44,60	14,60	2,12	80,00	109,00	120,00	30	60
336	Bridge palo antracite in alluminio	8719514385849	38584900	14,60	81,30	14,60	3,73	80,00	100,00	120,00	24	24
337	Creek lampada a muro bianco in alluminio	8718291443537	153873116	19,30	21,80	13,80	0,64	80,00	107,00	120,00	24	96
338	Creek lampada a muro up bianco in alluminio	8718291443476	153803116	21,30	25,90	18,30	0,88	80,00	96,00	120,00	12	36
339	Creek lampada a muro down bianco in alluminio	8718291443490	153813116	21,30	25,90	18,30	0,85	80,00	96,00	120,00	12	36
340	Creek lampada a muro bianco up in alluminio con sensore	8718291443612	153883116	21,80	25,90	18,30	0,94	80,00	96,00	120,00	12	36
341	Creek palo bianco in alluminio	8718291443575	153833116	21,30	37,40	15,30	1,30	80,00	92,00	120,00	12	24
342	Creek lampada a muro nero in alluminio	8718291443520	153873016	19,30	21,80	13,80	0,64	80,00	107,00	120,00	24	96
343	Creek lampada a muro up nero in alluminio	8718291443469	153803016	21,30	25,90	18,30	0,88	80,00	96,00	120,00	12	36
344	Creek lampada a muro down nero in alluminio	8718291443483	153813016	21,30	25,90	18,30	0,85	80,00	96,00	120,00	12	36
345	Creek lampada a muro up nero in alluminio con sensore	8718291443605	153883016	21,80	25,90	18,30	0,94	80,00	96,00	120,00	12	36
346	Creek sospensione nero in alluminio	8718291443506	153863016	18,30	27,90	18,30	0,92	80,00	102,00	120,00	24	72
347	Creek piedistallo nero in alluminio	8718291443544	153823016	18,30	32,40	18,30	0,84	80,00	115,50	120,00	24	72
348	Creek palo nero in alluminio	8718291443940	153833016	21,30	37,40	15,30	1,30	80,00	92,00	120,00	12	24
349	Creek palo a tre luci nero in alluminio	8718291443582	153853016	-	-	-	5,78	80,00	103,50	120,00	3	9
350	June lampada a muro con sensore antracite	8719514385306	38530600	21,00	16,30	21,00	0,88	80,00	81,00	120,00	60	60
351	June lampada a muro con sensore grigio scuro	8719514385283	38528300	21,00	16,30	21,00	0,88	80,00	81,00	120,00	60	60
352	Nightingale lampada a muro nickel in metallo	8718696154007	1710247PN	10,10	17,80	8,60	0,81	80,00	118,00	120,00	80	400
353	Nightingale lampada a muro bronzo in alluminio	8718696154014	1710286PN	10,10	17,80	8,60	0,81	80,00	118,00	120,00	80	400
354	Shades lampada a muro grigio	8719514385368	38536800	18,50	24,45	9,50	0,50	80,00	96,10	120,00	48	144
355	Shades lampada a muro antracite	8719514385382	38538200	18,50	24,45	9,50	0,50	80,00	96,10	120,00	48	144
356	Mimosa lampada a muro 2700K	8719514477254	47725400	14,00	18,50	5,50	0,51	80,00	120,00	120,00	96	480
357	Mimosa lampada a muro 4000K	8719514477278	47727800	14,00	18,50	5,50	0,51	80,00	120,00	120,00	96	480
358	Mimosa piedistallo 2700K	8719514477292	47729200	15,00	27,00	7,00	0,79	80,00	103,00	120,00	72	216
359	Mimosa piedistallo 4000K	8719514477315	47731500	15,00	27,00	7,00	0,79	80,00	103,00	120,00	72	216
360	Splay lampada da parete antracite 2700K	8719514417670	441767000	12,00	30,00	10,00	0,68	Non è presente il pallet				
361	Splay lampdada da parete antracite 4000K	8719514417694	441769400	12,00	30,00	10,00	0,68	Non è presente il pallet				

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
362	Splay lampdada da parete antracite 2700Kc on sensore	8719514417717	441771700	12,00	30,00	10,00	0,74	Non è presente il pallet				
363	Splay lampdada da parete antracite 4000K con sensore	8719514417731	441773100	12,00	30,00	10,00	0,74	Non è presente il pallet				
364	Splay piedistallo antracite 2700K	8719514417755	441775500	13,00	68,00	13,00	1,19	Non è presente il pallet				
365	Splay piedistallo antracite 4000K	8719514417779	441777900	13,00	68,00	13,00	1,19	Non è presente il pallet				
366	Splay palo basso antracite 2700K	8719514417793	441779300	17,50	105,00	13,50	1,68	Non è presente il pallet				
367	Splay palo basso antracite 4000K	8719514417816	441781600	17,50	105,00	13,50	1,68	Non è presente il pallet				
368	Tyla lampada a muro con sensore 2700K	8719514476837	47683700	21,50	20,00	17,50	1,03	80,00	103,00	120,00	12	48
369	Tyla lampada a muro con sensore 4000K	8719514476875	47687500	21,50	20,00	17,50	1,03	80,00	103,00	120,00	12	48
370	Tyla piedistallo con sensore 2700K	8719514476851	47685100	20,00	44,00	20,00	1,29	80,00	107,00	120,00	8	16
371	Tyla piedistallo con sensore 4000K	8719514476899	47689900	20,00	44,00	20,00	1,29	80,00	107,00	120,00	8	16
372	Buzzard lampada a muro nero in alluminio	8718696156797	1723630PN	17,80	30,80	14,30	1,05	80,00	111,00	120,00	24	72
373	Hoverfly lampada a muro nero in alluminio	8718696156803	1723730PN	26,80	26,30	23,80	1,39	80,00	102,00	120,00	12	36
374	Peking lampada a muro nera	8718696176740	1747330PN	21,00	26,00	15,50	1,16	80,00	100,00	120,00	12	36
375	Harvest lampada a muro nero in alluminio	8718696156780	1723530PN	22,30	24,80	12,80	1,04	80,00	97,50	120,00	24	72
376	Hammock lampada a muro nero in alluminio	8718696156759	0164330PN	25,30	37,80	25,30	1,25	80,00	96,00	120,00	12	24
377	Topiary lampada a muro nero in alluminio	8718696156766	0181630PN	27,50	41,40	25,90	2,23	80,00	103,20	120,00	8	16
378	Pasture lampada a muro nero in alluminio	8718696156773	1627030PN	36,60	32,30	30,80	2,33	80,00	82,20	120,00	12	12
379	Raindrop lampada a muro bronzo in alluminio	8718696169858	0165206PN	27,00	43,30	27,00	2,20	80,00	107,00	120,00	8	16
380	Utrecht piedistallo antracite	8719514417533	441753300	13,00	46,00	13,00	0,62	Non è presente il pallet				
381	Utrecht palo basso antracite	8719514417557	441755700	13,00	81,00	13,00	0,93	Non è presente il pallet				
382	Shovel lampada a muro nickel in metallo	8718696153901	1733547PN	15,60	17,10	13,60	0,40	80,00	87,60	120,00	48	96
383	Hedgehog lampada a muro grigio in alluminio	8718696157046	1733787PN	16,60	21,10	9,50	0,80	80,00	103,60	120,00	80	160
384	Crust incasso singolo nickel in metallo	8718696159019	1735647P0	12,10	12,60	12,10	0,43	80,00	106,80	120,00	54	324
385	Moss incasso singolo nickel in sintetico 2700K	8718696120606	173064716	12,30	12,80	12,30	0,37	80,00	100,50	120,00	54	162
386	Virginia sensore di movimento bianco	8718696176788	1747631PN	10,80	11,10	7,80	0,23	80,00	86,80	120,00	240	480
387	Virginia sensore di movimento grigio	8718696176795	1747687PN	10,80	11,10	7,80	0,24	80,00	86,80	120,00	240	480
388	Virginia sensore di movimento nero	8718696176771	1747630PN	10,80	11,10	7,80	0,23	80,00	86,80	120,00	240	480
389	Doris plafoniera bianca 2700K IP54	8719514417915	441791500	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
390	Doris plafoniera bianca 4000K IP54	8719514417939	441793900	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
391	Doris plafoniera nera 2700K IP54	8719514417878	441787800	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
392	Doris plafoniera nera 4000K IP54	8719514417892	441789200	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
393	Doris plafoniera nickel 2700K IP54	8719514417830	441783000	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
394	Doris plafoniera nickel 4000K IP54	8719514417854	441785400	28,00	28,00	9,00	0,53	80,00	108,00	120,00	24	72
395	Superslim plafoniera ssw 15W 2700K bianca IP54	8719514417953	441795300	24,50	25,00	2,80	0,54	80,00	96,00	120,00	80	240
396	Superslim plafoniera ssw 15W 4000K bianca IP54	8719514417991	441799100	24,50	25,00	2,80	0,54	80,00	96,00	120,00	80	240
397	Superslim plafoniera ssw 15W 2700K nera IP54	8719514417977	441797700	24,50	25,00	2,80	0,54	80,00	96,00	120,00	80	240
398	Superslim plafoniera ssw 15W 4000K nera IP54	8719514418011	441801100	24,50	25,00	2,80	0,54	80,00	96,00	120,00	80	240

Apparecchi a energia solare

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
399	Tylus apparecchio solare con luce di sicurezza bianco 5000K Ultra Efficient	8720169362185	36218500	21,50	18,50	17,50	1,05	80,00	113,00	120,00	20	100
400	Tylus apparecchio solare con luce di sicurezza nero 5000K Ultra Efficient	8720169362222	36222200	17,50	18,50	21,50	1,05	80,00	113,00	120,00	20	100
401	Camill lampada solare a muro con sensore 3000K Ultra efficient	8720169263918	26391800	15,00	24,00	16,50	0,70	80,00	120,00	120,00	28	112
402	Camill lampada solare a muro con sensore 3000K Ultra efficient	8720169263932	26393200	15,00	24,00	16,50	0,70	80,00	120,00	120,00	28	112
403	Zonal lampada solare a muro tonda con sensore 3000K Ultra efficient	8720169265769	26576900	16,70	21,40	14,20	0,70	80,00	112,00	120,00	30	120
404	Zonal lampada solare a muro quadrata con sensore 3000K Ultra efficient	8720169265745	26574500	16,70	21,40	14,20	0,75	80,00	112,00	120,00	30	120
405	Tyla lampada a muro solare con sensore 3000K Ultra efficient	8719514476912	47691200	21,50	20,00	17,50	1,00	80,00	103,00	120,00	12	48
406	Tyla lampada a muro solare con sensore 4000K Ultra efficient	8719514476950	47695000	21,50	20,00	17,50	1,00	80,00	103,00	120,00	12	48
407	Tyla piedistallo solare con sensore 3000K Ultra efficient	8719514476936	47693600	20,00	44,00	20,00	1,22	80,00	107,00	120,00	8	16
408	Tyla piedistallo solare con sensore 4000K Ultra efficient	8719514476974	47697400	20,00	44,00	20,00	1,22	80,00	107,00	120,00	8	16
409	Nysil apparecchio solare con luce di sicurezza nero 5000K	8720169269156	26915600	23,00	18,00	14,00	0,65	80,00	95,00	120,00	48	96
410	Yarixa lampada solare a muro con sensore 2700K	8720169265448	26544800	15,50	14,50	13,00	0,54	80,00	110,00	120,00	32	192
411	Shroud lampada solare a muro con sensore 2700K	8720169265509	26550900	12,50	20,50	12,00	0,49	80,00	102,00	120,00	48	192
412	Vynce lampada solare a muro tonda 2700K	8720169265622	26562200	11,70	14,00	5,40	0,31	80,00	116,00	120,00	120	720
413	Vynce lampada solare a muro quadrata 2700k	8720169265660	26566000	11,70	14,00	5,40	0,34	80,00	116,00	120,00	120	720
414	Vynce piedistallo solare 2700K	8720169265646	26564600	11,70	20,60	8,20	0,39	80,00	109,00	120,00	72	288
415	Vynce piedistallo solare quadrato 2700K	8720169265684	26568400	11,70	20,60	8,20	0,43	80,00	109,00	120,00	72	288

Apparecchi ProjectLine

Proiettori

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
416	Proiettore 10W 3000K	8719514954397	95439700	11,50	4,00	11,50	0,21	84,00	94,80	120,00	324	972
417	Proiettore 20W 3000K	8719514954403	95440300	13,20	4,00	14,30	0,31	84,00	105,00	120,00	216	648
418	Proiettore 30W 3000K	8719514954441	95444100	16,60	4,00	19,50	0,55	80,00	85,40	123,00	216	432
419	Proiettore 50W 3000K	8719514954410	95441000	18,60	3,30	21,80	0,70	80,00	93,40	120,00	144	288
420	Proiettore 100W 3000K	8719514954465	95446500	26,40	3,90	32,80	1,59	80,00	100,20	127,00	60	180
421	Proiettore 150W 3000K	8719514954472	95447200	32,60	4,40	39,30	2,66	80,00	118,80	124,00	36	108
422	Proiettore 200W 3000K	8719514954489	95448900	36,60	4,40	46,00	3,16	80,00	92,20	120,00	24	48
423	Proiettore 20W 3000K con sensore	8719514954427	95442700	17,40	6,20	14,30	0,36	83,00	92,60	120,00	144	288
424	Proiettore 30W 3000K con sensore	8719514954458	95445800	20,70	6,20	19,50	0,62	80,00	101,80	123,00	144	288
425	Proiettore 50W 3000K con sensore	8719514954434	95443400	21,90	6,30	21,80	0,77	80,00	106,60	120,00	96	192
426	Proiettore 10W 4000K	8719514954496	95449600	11,50	4,00	11,50	0,21	84,00	94,80	120,00	324	972
427	Proiettore 20W 4000K	8719514954502	95450200	13,20	4,00	14,30	0,31	84,00	105,00	120,00	216	648
428	Proiettore 30W 4000K	8719514954526	95452600	16,60	4,00	19,50	0,55	80,00	85,40	123,00	72	144
429	Proiettore 50W 4000K	8719514954540	95454000	18,60	3,30	21,80	0,70	80,00	93,40	120,00	144	288
430	Proiettore 100W 4000K	8719514954564	95456400	26,40	3,90	32,80	1,59	80,00	100,20	127,00	60	180
431	Proiettore 150W 4000K	8719514954571	95457100	32,60	4,40	39,30	2,66	80,00	118,80	124,00	36	108
432	Proiettore 20W 4000K con sensore	8719514954519	95451900	17,40	6,20	14,30	0,36	83,00	92,60	120,00	144	288
433	Proiettore 30W 4000K con sensore	8719514954533	95453300	20,70	6,20	19,50	0,62	80,00	101,80	123,00	144	288
434	Proiettore 50W 4000K con sensore	8719514954557	95455700	21,90	6,30	21,80	0,77	80,00	106,60	120,00	96	192
435	Proiettore 10W 6500K	8719514954588	95458800	11,50	4,00	11,50	0,21	84,00	94,80	120,00	324	972
436	Proiettore 20W 6500K	8719514954595	95459500	13,20	4,00	14,30	0,31	84,00	105,00	120,00	216	648
437	Proiettore 30W 6500K	8719514954601	95460100	16,60	4,00	19,50	0,55	80,00	85,40	123,00	216	432
438	Proiettore 50W 6500K	8719514954618	95461800	18,60	3,30	21,80	0,70	80,00	93,40	120,00	144	288
439	Proiettore 100W 6500K	8719514954625	95462500	26,40	3,90	32,80	1,59	80,00	100,20	127,00	60	180
440	Proiettore 150W 6500K	8719514954632	95463200	32,60	4,40	39,30	2,66	80,00	118,80	124,00	36	108

Pannelli

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
441	Pannello 30 x 30 15W 4000K NOC	8719514955288	95528800	4,60	30,50	34,50	0,73	80,00	86,00	120,00	40	80
442	Pannello 60 x 60 36W 4000K NOC	8719514955271	95527100	3,80	63,00	60,00	1,77	80,00	80,00	120,00	28	28
443	Pannello 60 x 60 36W 4000K OC	8719514955295	95529500	3,80	63,00	60,00	2,12	80,00	80,00	120,00	28	28
444	Pannello 30 x 120 36W 4000K NOC	8719514955318	95531800	3,80	30,00	123,50	1,90	80,00	90,00	130,00	16	32
445	Pannello 30 x 120 36W 4000K OC	8719514955325	95532500	3,80	30,00	123,50	2,20	80,00	90,00	130,00	16	32

Stagne

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
446	Stagna giuntabile 60 cm 18W 4000K	8720169500259	50025900	6,50	6,50	60,50	0,44	80,00	99,00	124,00	72	216
447	Stagna giuntabile 120 cm 36W 4000K	8720169500266	50026600	6,50	6,50	121,00	0,83	80,00	99,00	122,50	36	108
448	Stagna giuntabile 150 cm 53W 4000K	8720169500273	50027300	6,50	6,50	151,00	0,98	80,00	99,00	152,50	36	108
449	Stagna 60 cm 17W 3000K	8719514955394	95539400	3,75	4,60	64,00	0,31	80,00	106,80	120,00	84	504
450	Stagna 120 cm 34W 3000K	8719514955400	95540000	3,75	4,60	124,00	0,57	80,00	106,80	130,00	60	360
451	Stagna 60 cm 17W 4000K	8719514955417	95541700	3,75	4,60	64,00	0,31	80,00	106,80	120,00	84	504
452	Stagna 120 cm 34W 4000K	8719514955424	95542400	3,75	4,60	126,00	0,44	80,00	115,00	127,00	72	360
453	Stagna 150 cm 54W 4000K	8719514955431	95543100	3,75	4,60	154,00	0,65	80,00	106,80	180,00	60	360
454	Stagna 120 cm 34W 6500K	8719514955448	95544800	3,75	4,60	126,00	0,44	80,00	115,00	127,00	72	360
455	Stagna 150 cm 54W 6500K	8719514955455	95545500	3,75	4,60	154,00	0,65	80,00	106,80	180,00	60	360

Reglette

				PACKAGING				PALLET				
	Descrizione	EAN	Local Code	Largh. (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Peso lordo (kg)	Largh (cm)	Alt. (cm)	Prof. (cm)	Pezzi per strato	Pezzi per pallet
456	Reglette giuntabile 30 cm 3,4W 3CCT	8720169510401	51040100	4,00	3,20	57,50	0,19	80,00	110,00	120,00	120	600
457	Reglette giuntabile 60 cm 6,5W 3CCT	8720169510395	51039500	4,00	3,20	83,50	0,24	100,00	110,00	120,00	120	600
458	Reglette giuntabile 90 cm 9,6W 3CCT	8720169510388	51038800	4,00	3,20	113,50	0,29	80,00	110,00	120,00	72	360
459	Reglette giuntabile 120 cm 13W 3CCT	8720169510371	51037100	4,00	3,20	143,50	0,34	80,00	110,00	180,00	72	360
460	Reglette 60 cm 16W 3000K	8719514954359	76159900	7,30	3,00	61,80	0,21	80,00	111,00	120,00	150	450
461	Reglette 120 cm 30W 3000K	8719514954366	76160500	7,30	3,00	121,80	0,36	80,00	119,00	130,00	80	320
462	Reglette 60 cm 16W 4000K	8719514954373	76061500	7,30	3,00	61,80	0,21	80,00	111,00	120,00	150	450
463	Reglette 120 cm 30W 4000K	8719514954380	76062200	7,30	3,00	121,80	0,36	80,00	119,00	130,00	80	320

Note



Signify Italy S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano

Tel: +39 02.91946.1

Numero verde: 800687109

<https://www.signify.com>

© 2024 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

Edizione settembre 2024

www.lighting.philips.it