

# WIZ

## SOGNALO. CREALO CON WIZ.

Catalogo 2025/2026



Connected by

# WIZ

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Utilizza le lampadine  
**Philips Smart Led**  
con il sistema **WIZ**

# INDICE



**INTRODUZIONE WiZ CONNECTED**

P.4

**SPACESENSE™**

P.12

**TV SYNC ENTERTAINMENT**

P.14

**MUSIC SYNC**

P.16

---

## PRODOTTI WiZ

**STRISCE LED**

P.18

**LAMPADE DA TAVOLO E PORTATILI**

P.20

**TV SYNC ENTERTAINMENT**

P.22

**PLAFONIERE E PANNELLI**

P.24

**SPOT**

P.26

**OUTDOOR**

P.28

**ACCESSORI**

P.30

---

## PRODOTTI PHILIPS SMART LED

**BIANCO DINAMICO E COLORATO**

P.34

**BIANCO DINAMICO E COLORATO VETRO FILAMENTO**

P.36

**BIANCO DINAMICO SMERIGLIATO**


P.38

**BIANCO DINAMICO FILAMENTO CHIARO**

P.40

# WiZ CONNECTED

Il sistema di illuminazione connesso Wi-Fi:  
sicuro, semplice e  
incentrato sul benessere  
degli utenti, per il  
controllo quotidiano  
delle luci connesse.



## SCOPRI L'ECOSISTEMA WiZ

1. Configurazione  
con il solo telefono  
e il router Wi-Fi

4. Aggiunta di  
accessori WiZ  
per il controllo  
wireless locale

2. Controllo luci e  
dispositivi, Philips  
Smart LED e WiZ,  
da qualsiasi luogo

3. a. Collegamento  
ad altri sistemi  
domestici intelligenti  
tramite integrazione  
cloud-to-cloud

3. b. impostazione  
e controllo  
direttamente  
con un sistema  
e un dispositivo  
compatibile  
con Matter\*


WiZ è la piattaforma di illuminazione smart per le case che ha come obiettivo quello di creare un vero e proprio ecosistema, costantemente ampliabile e aggiornabile, di semplice utilizzo per gli utenti finali e che permette di restare sempre al passo con le ultime innovazioni tecnologiche.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi, l'utilizzo di lampade, apparecchi di illuminazione e accessori risulta rapido, semplice e controllabile anche da remoto.

\* Solo per articoli con chip Wi-Fi + Bluetooth, prodotti da giugno 2021

# WiZ CONNECTED

## INSTALLAZIONE FACILE




- 1.**  
**INSTALLA LA  
TUA LAMPADINA  
PHILIPS SMART  
LED**
- 2.**  
**SCARICA  
L'APP WIZ**
- 3.**  
**CONTROLLA  
LA LUCE**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

## SCOPRI I PARTNER COMPATIBILI CON WiZ

WiZ è compatibile con i principali dispositivi per la smart home di tutto il mondo, quindi potrai controllare facilmente le tue luci WiZ con il tuo sistema o dispositivo preferito.



## WiZ CONNECTED MATTER

Creare una casa connessa oggi è più semplice che mai con Matter e WiZ!

Matter è il protocollo di uniformità del settore che consente ai dispositivi della casa connessa di interagire gli uni con gli altri. Grazie a Matter, potrai controllare le luci WiZ tramite Google Home, Apple HomeKit e qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter. WiZ Matter: un modo per rendere la tua casa connessa ancora più connessa.



# SEMPLICE COME UN Interruttore, MA SMART

## BASATO SU CLOUD

WiZ si connette al cloud, diventando sempre più intelligente. Le preferenze personali sono memorizzabili e possono essere condivise istantaneamente con chiunque. Non sono più necessari aggiornamenti manuali.




## MOLTEPLICI LUOGHI

Con WiZ è possibile, tramite un'unica app e un solo profilo, controllare le luci di una o più case, dell'ufficio oppure, usando l'accesso di un amico, controllare le luci di casa sua.

## MOLTEPLICI UTENTI

Con WiZ potrai permettere a chi desideri di avere il pieno controllo, senza dover reimpostare il sistema. Se lo si desidera, è possibile autorizzare anche accessi temporanei.



## CONTROLLA LE TUE LUCI OVUNQUE TU SIA

Con l'app WiZ accendi e spegni le luci dei tuoi dispositivi dal tuo smartphone.

## ENERGIA SOTTO CONTROLLO

L'applicazione WiZ è dotata di un cruscotto per il consumo energetico che consente di ottenere una panoramica dell'utilizzo di energia delle luci WiZ per ora o per giorno.

Sarai in grado di tenere sotto controllo l'andamento del consumo energetico delle tue luci e di pianificare l'utilizzo dell'illuminazione.

## CONTROLLO VOCALE

'ALEXA...'



## PRIVACY

La tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono importanti per noi quanto lo sono per te.

Con l'app WiZ, accedi in modo anonimo e poiché non hai mai bisogno di condividere il tuo indirizzo e-mail, numero di telefono, altri dati personali, tutte le tue informazioni rimangono private.

100% senza preoccupazioni.




# CREA L'AMBIENTE PERFETTO

## TROVA LA TUA LUCE

Scopri le straordinarie scene di illuminazione preimpostate oppure scegli tra milioni di colori.

Con WiZ è sempre facile trovare la luce giusta.



# CAMBIA L'ATMOSFERA CON UN TOCCO

Hai trovato l'impostazione di luce perfetta per creare un'atmosfera speciale? Salvala e goditi l'emozione tutte le volte che vuoi.



## RITMI DI LUCE

Vuoi svegliarti alle 7 del mattino, smettere di lavorare alle 18 e cenare alle 20? Utilizza l'app di WiZ per impostare le routine luminose.

Lascia che WiZ illumini la tua giornata e cambi automaticamente i colori in base alle tue esigenze quotidiane.





**LIGHTS OFF**

## SPACESENSE™

**LA LUCE SI  
ACCENDE AD OGNI  
TUO MOVIMENTO**

Con SpaceSense™ le luci di WiZ si accendono automaticamente quando entri in una stanza e si spengono quando esci. SpaceSense™ utilizza i segnali Wi-Fi già presenti in casa.

È facile da configurare e non richiede hardware o cablaggi aggiuntivi.




**LIGHTS ON**

## FACILE INSTALLAZIONE

SpaceSense™ funziona con i segnali Wi-Fi già presenti in casa e non sono necessari dispositivi o cablaggi.

Basta attivare due luci WiZ compatibili con SpaceSense™ per ogni stanza per avere una vita più Smart!



### 1. INSTALLA LE LUCI

Installa almeno 2 luci WiZ in qualsiasi stanza ad una distanza di almeno 2m l'una dall'altra: lascia che il Wi-Fi faccia il suo dovere.



### 2. CONFIGURALE NELL'APP WiZ

Attiva e configura SpaceSense™ in modo semplice utilizzando l'app WiZ. Imposta la sensibilità, la modalità di illuminazione e molto altro ancora.



### 3. DIVERTITI

Ecco fatto! Ora puoi goderti la comodità delle luci automatiche: l'unica soluzione Wi-Fi di rilevazione del movimento al mondo!



# SINCRONIZZA IL TUO TV PER UN'ESPERIENZA IMMERSIVA



## PRODOTTI WiZ TV SYNC

Collega WiZ Sync Box al tuo TV per iniziare la sincronizzazione e goderti modalità preimpostate personalizzabili.

Aggiungi tutte le luci WiZ che cambiano colore per un effetto di luce immersivo.



## UNA MODALITÀ PER OGNI UMORE



### PRONTO A RILASSARTI

Siediti e goditi la modalità **Relax**, che proietta un colore dominante dal tuo schermo



### VISUALIZZAZIONE RAPIDA

**Vibrant** è la nostra modalità più intensa e reattiva: perfetta per lo sport e i giochi

### PERFETTO PER LE SERATE CINEMA

Circondati dei colori dei tuoi film preferiti con la modalità **Cinematic**



### ANCHE LA LUCE PUÒ BALLARE

Goditi concerti e video musicali con la modalità **Rhythmic**, dove le luci pulsano a tempo di musica



# MUSIC SYNC



SINCRONIZZA  
LE TUE LUCI ANCHE  
CON LA MUSICA

LE TUE LUCI SONO  
ANCORA PIÙ  
DIVERTENTI CON LA  
NUOVA VERSIONE  
DELL'APP WIZ!

Fai ballare le tue luci al ritmo della tua musica preferita! Basta accendere le luci WiZ e tenere il cellulare vicino agli altoparlanti della musica. Guarda come le luci lampeggiano, si attenuano, si illuminano e cambiano colore in sincronia con il ritmo della canzone.

# wiZ

## CATALOGO PRODOTTI



# STRISCE LED E STRINGHE DI LUCI



## WiZ STRISCE LED COLOR

Pieghevole e tagliabile •  
Non estendibile, segmento minimo di taglio 33cm •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Include supporti di montaggio •  
RGB, no bianco dinamico •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Lightstrip 4M	8720169078222	907822200	7	RGB	-	1	4	4000 x 10 x 2.1	28,74 €
WiZ COLOR Lightstrip 10M	8720169077669	907766900	12	RGB	-	1	4	10000 x 10 x 2.1	34,49 €

## WiZ STRISCE LED AMBIANCE

Pieghevole e tagliabile •  
Non estendibile, segmento minimo di taglio 12,5 cm •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Include alimentazione •  
Interruttore con Dimmer •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Ambiance Lightstrip 4M	8720169071216	7121600	13	2700-5000 (RGB)	840	1	6	4000 x 10 x 3	40,24 €

## WiZ STRISCE LED

Pieghevole, estendibile e tagliabile •  
Estendibile fino a 10 Metri, segmento minimo di taglio 12,5 cm •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Include alimentazione (2m) •  
Interruttore con Dimmer •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR StarterKit Lightstrip 2M	8718699788162	78816200	20	2700-6500 (RGB)	1600	1	6	2000 x 12 x 22	57,49 €
WiZ COLOR StarterKit Lightstrip Extension 1M	8719514261082	26108200	11	2700-6500 (RGB)	880	1	6	1000 x 12 x 22	20,69 €

## WiZ STRISCE LED GRADIENT

Pieghevole e tagliabile •  
Non estendibile, segmento minimo di taglio 33cm •  
Fornito nastro adesivo per qualsiasi superficie •  
Include supporti di montaggio •  
RGB, no bianco dinamico •  
Tecnologia gradiente •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ GRADIENT COLOR Lightstrip 2x 5M (RGB + IC)	8720169077683	907768300	21	RGB + gradient	-	2	4	2x 5000 x 10 x 21	51,74 €

## WiZ NEON FLEX STRIP

3 mt •  
Non estendibile e non tagliabile •  
Tecnologia gradiente •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Lightstrip 3M	8720169072510	7251000	24	2700-5000 (RGB)	-	1	4	3000 x 10 x 17	114,99 €


## WiZ SMART FAIRY LIGHT

20m 8 zone •  
160 led •  
RGBIC - sfumature di colore •  
Include l'alimentazione •  
Per interni ed esterni (IP44) •  
15.000 ore di vita •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni L (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ SMART Fairy Lightstrip	8720169076969	7696900	15	RGB	Non dichiarabile	1	4	20000	114,99 €

# LAMPADE DA TAVOLO E PORTATILI



## WiZ LAMPADA DA TAVOLO Full color Dual Zone



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Wi-Fi BLE Portable Dual Zone	8719514553026	55302600	9	2200-6500 (RGB)	620	1	4	134 x 134	74,74 €

## WiZ LAMPADA DA TAVOLO Full color Hero GEN2



Easy tap control •

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Hero 2 Lampada Portable White	8719514551718	55171800	9	2200-6500 (RGB)	620	1	4	158 x 150	68,99 €

## WiZ PORTABLE WFH

Dual zone •  
Testa orientabile •  
Calibrazione automatica della luce •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxH (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR WFH Lampada Portable White	8720169072695	7269500	10	2700-6500	600	1	4	380 x 195 x 204	114,99 €

# TV SYNC BOX, LAMPADA DA APPOGGIO E DA TERRA



## WiZ TV SYNC BOX

Striscia LED RGBIC per TV da 55-85 pollici •  
Controllo con App •  
Compatibile con Google e Alexa •



NEW

NEW

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Sync box starter kit 55"-65" + Lightstrip TV	8720169078604	907860400	17	2200-6500 + Color	120	1	4	varie	89,99 €
WiZ Sync box starter kit 75"-85" - Lightstrip TV	8720169078628	907862800	21	2200-6500 + Color	150	1	4	varie	109,99 €

## WiZ LAMPADA DA APPOGGIO

2 barre luminose Gradient RGBIC •  
Facile installazione e posizionamento versatile •  
Connessione WiFi •  
Controllo con App/Voice Control •  
Compatibile con Google Home, Alexa e HomeKit •



NEW

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Bar 30cm RGBIC 2 Lampade da appoggio gradient	8719514865211	86521100	8,2	Gradient Color	non rilevabile	1	4	318 x 50 x 90	59,99 €

## WiZ LAMPADA DA TERRA

Lampada da terra RGBIC •  
Facile installazione e posizionamento versatile •  
Design elegante •  
Connessione WiFi •  
Controllo con App •  
Compatibile con Google Home, Alexa e HomeKit •



NEW

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Floor 1,4m RGBIC Lampada da Terra gradiente	8719514865273	86527300	9,7	Gradient Color	non rilevabile	1	1	90 x 90 x 1355	89,99 €

# PLAFONIERE E PANNELLI



## WiZ PLAFONIERA Illuminazione Dual Zone

• Bianco dinamico e RGB laterale

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ-Plafoniera DualZone Bianca-TW+RGB(side)/400mm	8719514554276	55427600	21	2700-6500 (RGB)	2100	1	4	400 x 45	160,99 €
WiZ-Plafoniera DualZone Nera-TW+RGB(side)/400mm	8719514554290	55429000	21	2700-6500 (RGB)	2100	1	4	400 x 45	160,99 €

## WiZ PLAFONIERA RGB SuperSlim

Bianco dinamico e colorato •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Plafoniera RGB SuperSlim Bianca/430mm	8720169072619	7261900	22	2200-6500 (RGB)	2600	1	4	423 x 32	149,49 €
WiZ Plafoniera RGB SuperSlim Nera/430mm	8720169072633	7263300	22	2200-6500 (RGB)	2600	1	4	423 x 32	149,49 €
WiZ Plafoniera RGB SuperSlim Bianca/550mm	8720169072657	7265700	32	2200-6500 (RGB)	3750	1	4	545 x 38	195,49 €
WiZ Plafoniera RGB SuperSlim Nera/550mm	8720169072671	7267100	32	2200-6500 (RGB)	3750	1	4	545 x 38	195,49 €

## WiZ PLAFONIERA SuperSlim

Bianco dinamico •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/250mm	8719514337978	33797800	14	2700-6500	1300	1	6	242 x 23	63,24 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/250mm	8719514337992	33799200	14	2700-6500	1300	1	6	242 x 23	63,24 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/300mm	8719514338012	33801200	16	2700-6500	1500	1	6	292 x 23	80,49 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/300mm	8719514338036	33803600	16	2700-6500	1500	1	6	292 x 23	80,49 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/430mm	8719514554931	55493100	22	2700-6500	2450	1	6	430 x 23	114,94 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/430mm	8719514554955	55495500	22	2700-6500	2450	1	6	430 x 23	114,94 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Bianca/550mm	8719514554979	55497900	32	2700-6500	3800	1	6	550 x 28	172,49 €
WiZ Plafoniera TW SuperSlim Nera/550mm	8720169071018	7101800	32	2700-6500	3800	1	6	550 x 28	172,49 €

## WiZ PANNELLI

Bianco dinamico •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ-Pannello Square 300x300 Bianco-TW	8719514554894	55489400	12	2700-6500	1000	1	4	300 x 300 x 42	80,49 €
WiZ-Pannello Square 300x300 Nero-TW	8719514554917	55491700	12	2700-6500	1000	1	4	300 x 300 x 42	80,49 €
WiZ-Pannello Square 600x600 Bianco-TW	8719514554856	55485600	36	2700-6500	3400	1	4	600 x 600 x 42	126,49 €
WiZ-Pannello Square 600x600 Nero-TW	8719514554870	55487000	36	2700-6500	3400	1	4	600 x 600 x 42	126,49 €
WiZ-Pannello Rettangolare 1200x300 Bianco-TW	8720169071391	7139100	36	2700-6500	3400	1	4	1195 x 295 x 40	149,49 €
WiZ-Pannello Rettangolare 1200x300 Nero-TW	8720169071414	7141400	36	2700-6500	3400	1	4	1195 x 295 x 40	149,49 €

## WiZ PLAFONIERA Adria

Dimmerabili •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Plafoniera Adria Dim 2700K	8719514338050	33805000	17	2700	1600	1	6	320 x 68	45,99 €
WiZ Plafoniera Adria Dim 4000K	8719514338074	33807400	17	4000	1700	1	6	320 x 68	45,99 €

# SPOT



## WiZ SPOT 3 ELEMENTI TONDO



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Spot 3 Tondo Testa Bianco-RGB	8719514554511	55451100	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	210 x 123	137,99 €
WiZ Spot 3 Tondo Testa Nero-RGB	8719514554535	55453500	5	2200-6500 (RGB)	1035	1	6	210 x 123	137,99 €

Potenza eff. (W) per singola lampadina

## WiZ SPOT 4 ELEMENTI SQUARE



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxH (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Spot 4 Square Testa Bianco-RGB	8719514554559	55455900	5	2200-6500 (RGB)	1380	1	6	220 x 220 x 123	172,49 €
WiZ Spot 4 Square Testa Nero-RGB	8719514554573	55457300	5	2200-6500 (RGB)	1380	1	6	220 x 220 x 123	172,49 €

Potenza eff. (W) per singola lampadina

## WiZ SPOT UP&DOWN



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxH (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Spot Up& Down 2 Testa Bianco-RGB	8719514554597	55459700	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	92 x 68 x 150	103,49 €
WiZ Spot Up& Down 2 Testa Nero-RGB	8719514554610	55461000	5	2200-6500 (RGB)	690	1	6	92 x 68 x 150	103,49 €

Potenza eff. (W) per singola lampadina

# OUTDOOR



## WiZ GROUND SPOT CONNESSO-RGB OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ 12V Ground Spot Starter Kit EU C	8720169071599	7159900	10	2700-5000 (RGB)	270 x 2	2	4	8800 x 74 x 202	201,24 €
WiZ 12V Ground Spot Extension EU	8720169071650	7165000	4	2700-5000 (RGB)	270	1	4	3000 x 74 x 202	86,24 €

## WiZ CATENARIA DA ESTERNO



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Catenaria esterno-RGB	8719514554450	55445000	12	2700-5000 (RGB)	120	1	4	14800 x 45 x 200	137,99 €

## WiZ LIGHTSTRIP OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ COLOR Lightstrip 5M Esterno	8720169074859	7485900	24	2700-5000 (RGB)	630	1	4	5000 x 10 x 23	183,99 €

## WiZ LAMPADA DA PARETE



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ ELPAS Wall EU	8720169071254	7125400	8.5	2700-5000 (RGB)	650	1	4	134 x 109 x 164	103,49 €

## WiZ BOLLARD OUTDOOR



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Dimensioni ØxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Estensione Paletto Esterno 300lm	8720169071858	7185800	3.6	2700-5000 (RGB)	320	1	4	108.5 x 518	132,24 €
WiZ Starter KIT Paletto Esterno 300lm	8720169071797	7179700	4.8	2700-5000 (RGB)	320	1	4	108.5 x 518	166,74 €

# ACCESSORI



## WiZ TELECOMANDO DA REMOTO

Funziona anche quando il Wi-Fi è spento (dopo il set-up iniziale) •  
Con un semplice tocco puoi accendere e spegnere le tue luci, aggiustare la •  
luminosità, attivare la modalità notturna o le tue 4 modalità preferite



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Remote Control con batterie	8718699789220	78922000	-	1	1	135 x 5 x 38	21,84 €

## WiZ SENSORE DI MOVIMENTO

Funziona anche quando il Wi-Fi è spento (dopo il set-up iniziale) •  
Ampio raggio di rilevamento di 3 metri e angolo di 120° •  
Controlla le luci fino a 15 metri di distanza •



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Sensore di movimento Batterie incluse	8718699788209	78820900	-	1	1	62 x 50 x 50	28,74 €

## WiZ PORTABLE BUTTON



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Portable button	8719514554795	55479500	-	1	1	185 x 64 x 64	28,74 €

## WiZ PRESA SMART



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza eff. (W)	Nr Pezzi / Pack	Nr Pack / Imballo	Dimensioni LxPxA (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
WiZ Smart Plug	8718699789329	78932900	Max 2300W	1	1	61 x 59 x 49	11,99 €
WiZ Smart Plug Powermeter	8719514552685	55268500	Max 2300W	1	1	61 x 59 x 49	14,99 €



PHILIPS

Smart LED

Connected by WiZ

# Catalogo Lampadine

# Bianco dinamico e colorato



## Goccia

A60 | E27 | wireless dim

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27	8720169170933	17093300	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	1	6	Plastica	111 x 60 x 60	11,99 €
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27 x2	8720169171060	17106000	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	2	6	Plastica	111 x 60 x 60	18,99 €
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 60W E27 x3	8720169204423	20442300	60	8.5	2200-6500 (RGB)	F	806	3	6	Plastica	111 x 60 x 60	27,99 €



## Goccia

A60 | E27 | wireless dim

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia Smerigliata 100W E27	8721103046611	304661100	100	13	2200-6500 (RGB)	E	1521	1	6	Plastica	122 x 60 x 60	16,99 €

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90						Goccia A80   E27   wireless dim		
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Goccia High Lumen 150W E27	8719514437319	43731900	150	18.5	2200-6500 (RGB)	E	2452	1	6	Plastica	163 x 83 x 83	29,99 €

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90						Candela C37   E14   wireless dim		
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Candela Smerigliata 40W E14	8719514372405	37240500	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	116 x 39 x 39	13,99 €
Phi Smart COLOR Candela Smerigliata 40W E14 x3	8720169210318	21031800	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	3	6	Plastica	116 x 39 x 39	38,99 €

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90						Faretto PAR16   GU10   wireless dim		
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Faretto 50W GU10	8720169296800	29680000	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	1	6	Vetro smerigliato	55 x 50 x 50	13,99 €
Phi Smart COLOR Faretto 50W GU10 x2	8720169296763	29676300	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	2	6	Vetro smerigliato	55 x 50 x 50	24,99 €
Phi Smart COLOR Faretto 50W x3	8720169296725	29672500	50	4.7	2200-6500 (RGB)	F	400	3	6	Vetro smerigliato	55 x 50 x 50	38,99 €

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 25.000 h	IRC 80						Globo G95   E27   wireless dim		
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Globo Smerigliata 75W E27	8720169170919	17091900	75	11	2200-6500 (RGB)	F	1055	1	6	Plastica	139 x 95 x 95	15,99 €

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90						Sfera P45   wireless dim		
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart COLOR Sfera 40W E14	8719514437333	43733300	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	101 x 45 x 45	13,99 €
Phi Smart COLOR Sfera 40W E27	8719514437395	43739500	40	4.9	2200-6500 (RGB)	F	470	1	6	Plastica	101 x 45 x 45	13,99 €

# Bianco dinamico e colorato

## Vetro filamento



Goccia

A60 | E27 | wireless dim



wireless dim

220 - 240 V

n° switch 20.000 x

durata 15.000 h

IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Goccia Vetro Filamento 40W	8720169165779	16577900	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	108 x 60 x 60	29,99 €



wireless dim

220 - 240 V

n° switch 20.000 x

durata 15.000 h

IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Edison Vetro Filamento 40W	8720169165816	16581600	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	143 x 64 x 64	29,99 €

Globo

G95 | E27 | wireless dim



wireless dim

220 - 240 V

n° switch 20.000 x

durata 15.000 h


IRC 80

Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart RGB Globo Vetro Filamento 40W	8720169165793	16579300	40	6.3	2200-6500 (RGB)	G	470	1	6	Vetro Filamento	142 x 95 x 95	29,99 €

# Bianco dinamico Smerigliato



**Goccia**  
A60 | E27 | wireless dim



Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/ Pack	Nr Pack/ Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27	8720169302990	30299000	60	8	2700-6500	F	806	1	6	Plastica	111 x 60 x 60	10,99 €
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27 x2	872016930304	30303400	60	8	2700-6500	F	806	2	6	Plastica	111 x 60 x 60	16,99 €
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 60W E27 x3	8720169303010	30301000	60	8	2700-6500	F	806	3	6	Plastica	111 x 60 x 60	24,99 €

**Goccia**  
A60 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 80								
Phi Smart TW Goccia Smerigliata 100W E27	8721103046635	304663500	100	13	2700-6500	E	1521	1	6	Plastica	122 x 60 x 60	15,99 €



**Candela**  
C37 | E14 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90								
Phi Smart TW Candela Smerigliata 40W E14	8719514372382	37238200	40	4.9	2700-6500	F	470	1	6	Plastica	116 x 39 x 39	11,99 €
Phi Smart TW Candela Smerigliata 40W x3	8720169210332	21033200	40	4.9	2700-6500	F	470	3	6	Plastica	116 x 39 x 39	33,99 €



**Faretto**  
PAR16 | GU10 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 15.000 h	IRC 90								
Phi Smart TW Faretto 50W GU10	8720169296787	29678700	50	4.7	2700-6500	F	400	1	6	Vetro smerigliato	55 x 50 x 50	11,99 €
Phi Smart TW Faretto 50W x3	8720169296701	29670100	50	4.7	2700-6500	F	400	3	6	Vetro smerigliato	55 x 50 x 50	33,99 €



**Globo**  
G95 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 50.000 x	durata 25.000 h	IRC 90								
Phi Smart TW Globo Smerigliata 75W E27	8720169303058	30305800	75	11	2700-6500	F	1055	1	6	Plastica	139 x 95 x 95	14,99 €



**Goccia**  
A60 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90								
Phi Smart TW Goccia Vetro Smerigliato 60W E27	8719514371965	37196500	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Smerigliato	106 x 60 x 60	13,99 €



# Bianco dinamico Filamento chiaro



## Goccia

A60 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90									
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)	
Phi Smart TW Goccia Filamento 60W E27	8719514371989	37198900	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	106 x 60 x 60	13,99 €	
Phi Smart TW Bipack Goccia Filamento 60W E27	8719514372627	37262700	60	7	2700-6500	E	806	2	6	Vetro Filamento	106 x 60 x 60	24,99€	

## Candela

C35 | E14 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90									
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)	
Phi Smart TW Candela Filamento 40W E14	8719514372061	37206100	40	4,9	2700-6500	F	470	1	6	Vetro Filamento	113 x 35 x 35	13,99 €	

## Globo

G95 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90									
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)	
Phi Smart TW Globo G95 Filamento 60W E27	8719514372184	37218400	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	142 x 95 x 95	15,99 €	

## Globo

G125 | E27 | wireless dim


wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90									
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)	
Phi Smart TW Globo G125 Filamento 60W E27	8719514372108	37210800	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	180 x 125 x 125	16,99 €	

## Edison

ST64 | E27 | wireless dim

wireless dim	220 - 240 V	n° switch 20.000 x	durata 15.000 h	IRC 90									
Descrizione	EAN	Local Code	Potenza equiv. (W)	Potenza eff. (W)	Temperatura di colore (K)	EEL	Lumen (lm)	Nr Pezzi/Pack	Nr Pack/Imballo	Materiale	Dimensioni AxLxP (mm)	Prezzo consigliato (incl. IVA)	
Phi Smart TW Edison Filamento 60W E27	8719514372245	37224500	60	7	2700-6500	E	806	1	6	Vetro Filamento	143 x 64 x 64	14,99 €	

# NOTE



**[www.wizconnected.com](http://www.wizconnected.com)**  
**[www.lighting.philips.it/consumer/smart-wifi-led](http://www.lighting.philips.it/consumer/smart-wifi-led)**

Signify Italy S.p.A.  
Sede legale e amministrativa: Viale Sarca 235, 20126, Milano  
Tel: +39 02.91946.1  
**Numeros verde:** 800687109  
<https://www.signify.com/it-it>

© 2025 Signify Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Signify si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di cessare la produzione di qualsiasi articolo in qualsiasi momento senza preavviso o obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso della presente pubblicazione.

Edizione Settembre 2025