


安全に関するご注意

- ●防雨型器具ですが、浴室などの湿度の高い場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることあります。
- ●合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。
- ●施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ●器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

使用上の注意

- ●前面カバーにかけひび割れの発生しているものは使用しないでください。破損・落下の原因になります。
- ●振動のある場所、湾岸隣接地域、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- ●周囲温度-40℃~50℃以外では使用しないでください。火災、LEDユニット短寿命の原因となります。
- ●本製品は調光コントローラーとの併用はできません
- ●照射面側を密閉しないでください。短寿命の原因となります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- ●器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- ●本製品の上向きでのご使用はおやめください。短寿命の原因となります。



12 NC	型番	定格入力電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	器具光束(Im)	Ra	色温度(K)	配光	器具寿命(h)
911401612907	BVP621 LED504/NW 450W 200V NB JP	200	50/60	2. 3	450	50400	70	4, 000	狭角	50, 000 %L70850
911401612507	BVP621 LED504/CW 450W 200V NB JP							5, 700		
911401613007	BVP621 LED504/NW 450W 200V SMB JP							4, 000	対称中角	
911401612607	BVP621 LED504/CW 450W 200V SMB JP							5, 700		
911401613107	BVP621 LED504/NW 450W 200V SWB JP							4, 000	対称 広角	
911401612707	BVP621 LED504/CW 450W 200V SWB JP							5, 700		
911401613207	BVP621 LED504/NW 450W 200V AWB JP							4, 000	- 非対称	
911401612807	BVP621 LED504/CW 450W 200V AWB JP							5, 700		

6					特			SportsStar LED	
5	アーム	鋼材			記		品名	Sportsstar LED	
4	上下器具フレーム	ポリカーボネート	1	-		M. Tokunaga	型番	BVP621	
3	側面器具フレーム	アルミダイカスト	1	-	照査		12NC	-	
2	灯体	アルミダイカスト	1	-			保護等級	IP66 重耐塩仕様	
1	前面カバー	高透過ポリカーボネート	1		製	R.	重量	22. 0kg	
部番	部品名	材料	数量	備考	図	Iwashita	作成日	2020 年 9 月 4 日	

シグニファイ ジャパン合同会社