

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting



Ilumina tu hogar
de manera
más inteligente

2021



Iluminación inteligente
personalizada

Índice

¿Cómo funciona Philips Hue?	4
¿Cuál es la mejor opción para ti?	5
Philips Hue con Bluetooth	6
Philips Hue con Bridge	7
Comienza a tu manera con Philips Hue	8
Posibilidades con el Puente Philips Hue	9
Ilumina la experiencia de tus juegos	10
Sincronza tus luces Philips Hue a tu pantalla de TV	12
Philips Hue White and Color Ambiance	14
Lámparas	16
Hue Sync Box HDMI	18
Tira de luz Gradient	20
Sync Box HDMI/Lightstrip Gradient	22
Philips Hue Play	24
Moodlighting	26
Iris	28
Philips Hue para exteriores	30
Calla	32
Lily / Lightstrip	33
Econic/ Apear/Wave	34
Extensiones	36
Philips Hue White Ambiance	38
Lámparas	40
Adore	42
Philips Hue White	44
Lámparas	50
Filament	52
Lucca	50
Accesorios inteligentes	52
Beneficios con Puente Philips Hue	53

¿Cómo funciona Philips Hue?



Las posibilidades de la iluminación inteligente con Philips Hue son infinitas. Descubre cómo funciona y comienza de la manera que prefieras, con Bluetooth o Puente Philips Hue.

Con Bluetooth, podrás comenzar de la manera más sencilla.

Controla la iluminación desde la aplicación Philips Hue Bluetooth y crea el ambiente perfecto para una habitación con las luces de Philips Hue.



Aumenta la experiencia de la Iluminación inteligente

Descubre todo lo que puedes hacer al conectar el Puente de Philips Hue. Crea los mejores ambientes en diferentes habitaciones, establece rutinas y horarios de encendido y apagado, entre muchas otras funciones que harán de tu hogar el más inteligente.

¿Cuál opción es la mejor para ti?

	10	Número máximo de luces	50
	Habitación	Ubicación	Casa
	✓	Atenuación sin instalación	✓
	✓	Escenas predeterminadas	✓
	✓	Crea y personaliza escenas de iluminación	✓
	✓	Crea tu ambiente con luz de día cálida a fría	✓
	✓	 	✓
	✗		✓
	✗	Establece temporizadores y horarios de encendido y apagado	✓
	✗	Control inteligente, dentro y fuera de casa	✓
	✗	Despierta y ve a dormir de manera natural	✓
	✗	Sincroniza con sistemas de entretenimiento	✓



Philips Hue con Bluetooth



Philips Hue con Puente


Todos los productos Philips Hue con Bluetooth también funcionan con el Puente Philips Hue.

Philips Hue con **Bluetooth**



Comienza de la manera más fácil.

Con la aplicación Philips Hue Bluetooth, podrás controlar hasta 10 luces a una distancia de 10 metros, creando ambientes perfectos para una habitación.



Controla tus luces dentro del rango establecido



Establece la luz adecuada para cada actividad



Controla hasta 10 luces



Controla con tu voz

Philips Hue con **Puente**



Aumenta la experiencia de la iluminación inteligente

Al conectar el Puente Philips Hue podrás ampliar el control de hasta 50 luces en diferentes habitaciones, creando ambientes ideales para cada actividad. Podrás conectar accesorios como sensores de movimiento y controlar tus luces desde la aplicación Philips Hue dentro y fuera de casa.



Controla las luces en todo tu hogar y espacios exteriores



Coloca accesorios inteligentes



Crea rutinas con iluminación inteligente



Sincroniza la iluminación con películas, música y videojuegos



Las luces automatizadas hacen parecer que estás en casa




Las luces se encienden de manera automática al llegar

Comienza a tu manera con Philips Hue

Hue Bluetooth o Puente Philips Hue.

Si decides comenzar con Bluetooth sólo tienes que seguir los siguientes pasos y disfruta los beneficios que te brinda la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Con el Puente Philips Hue, podrás aumentar tu experiencia en iluminación inteligente, obteniendo el control total de tus luces y accesorios con la aplicación Philips Hue.



Controla con tu voz:

Alexa de Amazon
Asistente de Google

Socios de hogar inteligente

Voz (Google, Siri, Alexa)
Apple HomeKit
Bosch
Innogy
Telekom
Razer
Vodafone V-Home (SmartThings)

Conoce las posibilidades y características de la iluminación inteligente con el **Puente Philips Hue**

Focos y luminarios LED inteligentes Philips Hue

Las luces inteligentes Philips Hue son de bajo consumo, brindan la luz adecuada para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias inmersivas. También se atenúan, destellan y se sincronizan de acuerdo a tus necesidades.

Están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos para adaptarse al estilo de tu hogar.



Controlador inalámbrico inteligente: El Puente Philips Hue

El puente es el controlador de Philips Hue que conecta de forma inalámbrica a tu dispositivo inteligente y a las luces Philips Hue. Podrás agregar hasta 50 luces y 12 accesorios, también conecta tu sistema al resto del mundo a través de Internet para controlar fuera y dentro de casa, además de otras funciones inteligentes. El Puente Philips Hue está incluido en todos los kits de inicio de Philips Hue, o lo puedes comprar por separado y construir tu propio sistema Philips Hue.



Aplicación, controles y accesorios


Con la aplicación Philips Hue podrás controlar tus luces desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Configura el brillo, cambia los colores de la luz, establece temporizadores para encender y apagar las luces, guarda tus escenas y rutinas favoritas para volver a crear los ambientes de iluminación adecuados para cada actividad.

Conecta un interruptor de atenuación para encender, apagar o atenuar tus luces de la manera más sencilla. Con el sensor de movimiento Hue controla tus luces automáticamente, configurando horarios para encender las luces de acuerdo a tus necesidades.



Sistema de iluminación inalámbrico inteligente

El Puente Philips Hue se conecta mediante ZigBee. ZigBee, es una tecnología de bajo consumo, segura y confiable para controlar tus luces. Continuamente se agregan nuevas funciones y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones se pueden realizar de forma inalámbrica y directamente a tus luces. El sistema Philips Hue se integra fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otras funciones de un hogar inteligente.



¡Ilumina la experiencia de tus juegos!

Crea experiencias envolventes sincronizando tus luces Philips Hue con tu contenido de entretenimiento.

Simplemente conecta la iluminación inteligente de Philips Hue y transforma tu habitación en un espacio lleno de color y entretenimiento para ver, escuchar o jugar de formas nuevas y emocionantes.



Entra en el juego con la iluminación inteligente

Experimenta una nueva dimensión con la iluminación envolvente al traer entornos y efectos del juego a toda la habitación.



Mira como la música cobra vida

Sincroniza tus luces Philips Hue con el ritmo de cualquier canción, ya sea que quieras sentarte, escuchar y relajarte o comenzar una fiesta llena de color.



Configura Philips Hue para tu entretenimiento

Paso 1

Asegúrate de que las luces Philips Hue estén encendidas y conectadas al Puente Philips Hue (2.0).

Paso 2

Configura una nueva área de entretenimiento en la aplicación Philips Hue.

Paso 3

Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC / Mac o conéctate con un dispositivo inteligente compatible para comenzar tu experiencia.

La mejor experiencia de iluminación envolvente con Philips Hue Sync

Philips Hue Sync es una aplicación gratuita para PC / Mac que crea la mejor experiencia de iluminación envolvente con tus luces Philips Hue. Crea las mejores escenas de iluminación para cualquier contenido que reproduzcas en tu computadora portátil o de escritorio, desde películas y series de televisión hasta música y juegos.


Sincroniza tus luces Philips Hue a tu pantalla de TV



Una experiencia de luz sin complicaciones

No experimentes demoras mientras tus luces se sincronizan con el contenido de la pantalla, ya sea que estés viendo películas, jugando o reproduciendo música, crea la mejor experiencia inmersiva en toda la habitación.

Mira tu contenido favorito como nunca antes.



Funciona con cualquier luz de color Philips Hue

Hue Sync Box HDMI funciona con las 3 familias de luces Philips Hue (White and Color Ambiance, White Ambiance y White) y todos los accesorios Philips Hue. Da vida a tus momentos de entretenimiento agregando hasta 10 luces de color Philips Hue y disfruta los efectos de la iluminación envolvente.



Fácil de instalar, configurar y usar

Una configuración simple que permite conectarse fácilmente al Puente Philips Hue y usar Hue Sync Box HDMI con cualquier televisor y dispositivo HDMI. Controla y sincroniza tu experiencia de entretenimiento de la forma que desees: con la aplicación, con el botón de control, con cualquier control remoto de TV por infrarrojo o con tu voz a través de Alexa de Amazon, Asistente Google y Siri.



Compatible con formatos de video de alta calidad

Hue Sync Box HDMI es compatible con 4K, Dolby Vision y HDR10 +, lo que te permite disfrutar de la imagen de mayor calidad, todo mientras tus luces inteligentes Philips Hue se sincronizan para brindarte iluminación envolvente.

Philips Hue White and Color Ambiance

Configura tus luces
y crea los mejores espacios
para cada momento.

Lleva la luz de color a todos tus espacios

Crea espacios y una atmósfera adecuada con tu color favorito. Agrega solo un toque de color como una luz de acento o configura toda tu casa en tonos vivos, todo esto con el toque de un botón.

Establece el ambiente perfecto de la habitación

Cambia instantáneamente el ambiente ajustando el brillo y el color de tus luces.

Obtén la luz perfecta para los momentos cotidianos

Utiliza la iluminación correcta para tus rutinas diarias. Leer, relajarte, concentrarte y energizarte.

Controla las luces con tu voz

Usa tu asistente de voz para encender y apagar las luces, atenuarlas y más.



Creatividad con millones de colores

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores para cambiar instantáneamente el aspecto y la atmósfera de tu habitación. Configura la escena desde la aplicación Philips Hue. Utiliza tu foto favorita y revive ese momento especial reproduciendo los colores en ella con toques de luz.

Sincroniza la iluminación con música y películas

Amplía tu experiencia al ver tu película o serie favorita en tu televisión, sincronizando la iluminación

Philips Hue **White** and **Color** Ambiance

Philips Hue White and Color Ambiance ofrece millones de colores de luz, lo que te permite crear el ambiente perfecto para cualquier ocasión con el color de la iluminación inteligente.



Philips Hue White and Color Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10) at 4000 K
6 W (E14), 9.5 W (E27), 5.7 W (GU10), RGB 2200–6500 K, 16 millones de colores
Vida útil 25,000 horas, Bluetooth

220 V–240 V/50–60 Hz

E – IP20

H 117 J 39 mm (E14), H 110 J 62 mm (E27), H 71 J 50 mm (GU10)

Sintético / Vidrio (E14), Aluminio / Vidrio (E27), Sintético (GU10)



**Philips HueWCA 9.5W
A19 E26 4 set US
929002226605**



**Philips HueWCA 9.5W
A19 E26 2P US 2Pack
929002226602**



**Philips HueWCA 9.5W
A19 E26 US
929002226601**



**Philips HueWCA 6W
GU10 US
929001953201**



**Philips HueWCA 8.5W
BR30 E26 US
929002217501**



**Philips HueWCA 5.8W
B39 E12 US 1P
929002294101**



**59965 Hue WACA
USDL 4"
915005824501**



**59966 HUE WACA
DL 5/6"
915005824601**

Hue Sync Box HDMI



Hue Sync Box HDMI

929002275801

J 182 N 99 H 23 mm

Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de tu pantalla de TV con Hue Sync Box HDMI. Cuatro entradas HDMI que permiten conectar tus dispositivos multimedia a la configuración de Hue, refleja el contenido que ves o escuchas con luces inteligentes.

- Sincroniza las luces con el sistema Home Theatre y TV
- Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
- Requiere luces Philips Hue y Puente Philips Hue.





Tira de luz Gradient Philips Hue

Tira de luz Gradient

Lleva la emoción de la iluminación envolvente al siguiente nivel con la tira de luz Gradient de Philips Hue. Esta tira de LED combina a la perfección varios colores de luz al mismo tiempo, imitando el contenido de la pantalla para una experiencia de entretenimiento inmersiva.

RGB 2000–6500 K, 16 millones de colores
Vida útil 25,000 horas

Fuente de luz incluida Hue White & Color Ambience
24 V, 20 W, 1650 lm por tira
Sintéticos

Requiere Puente Philips Hue y Sync Box.



Hue Lightstrip Gradient TV 55" NAM
929002422702
J 1 400 N 20 H 20

Hue Lightstrip Gradient TV 65" NAM
929002422802
J 1 650 N 20 H 20

Hue Lightstrip Gradient TV 75" NAM
929002422902
J 1 900 N 20 H 20





Philips Hue
Sync Box HDMI / Lightstrip
Gradient



Philips Hue Sync Box HDMI NAM
929002275801



Hue Lightstrip Gradient
TV 55" NAM
929002422702



Hue Lightstrip Gradient
TV 65" NAM
929002422802




Hue Lightstrip Gradient
TV 75" NAM
929002422902



Philips Hue
Play



Col Hue Play Singlepk Nam Black
915005733801



Philips Hue Play double
915005734001



Col Hue Play Ext Pack 1Pc Nam Black
915005734201

Philips Hue Play

RGB 2000–6500 K, 16 millones de colores
Vida útil 25,000 horas
Fuente de luz inluída

Hue White and Color Ambiance
24 V, 6W, 500 lm por luz
E – IP20
Sintéticos



Philips Hue
Moodlighting



**Hue Lightstrip Plus V4
US 2m base kit
929002269108**



**Hue Lightstrip Plus
V4 NAM 1m ext
929002269207**



**Hue Lightstrip Plus V4
US 2m starter kit
929002269109**



**COL Hue Go V2
NAM White
915005822101**



Moodlighting

- Hue Lightstrip Plus V4 US 2m base kit** J 2000 N 15 H 5
- Hue Lightstrip Plus V4 US 2m starter kit** J 1000 N 15 H 5
- Hue GO** J 120 N 120 H 70, 6 W, 520 lm at 4000 K
- Hue Bloom** J 130 N 126 H 101, 8 W, 500 lm at 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 millones de colores
Vida útil 25,000 horas, E – IP20, Sintético

Philips Hue Iris

Dale a tus espacios un toque de
iluminación y diseño.

Sorpréndete con la nueva lámpara inteligente Hue Iris, su luz brillante y extraordinario diseño ofrecen opciones de colores más vivos y detalles únicos en su diseño que harán de tus espacios los más adecuados para cada momento.





Hue Iris gen4 NAM white
929002376901



New Hue Bloom
(gen4) NAM white
929002376501



Moodlighting

Hue Iris J 222 N 165 H 150, 8.1 W, 570 lm at 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 millones de colores

Vida útil 25,000 horas, E – IP20, Sintético

Philips Hue para exteriores

Creo los mejores espacios
exteriores con todo el color
de Philips Hue.

Luminarios Hue para exteriores

Conecta y disfruta de los 16 millones de colores disponibles para realzar la belleza de tu jardín o úsalo para iluminar y decorar los espacios exteriores.



915005630001



915005630201



915005842701



929002289001



Bajo
voltaje

Fácil de instalar y aumentar más luces

Los productos de bajo voltaje, son seguros de usar y fáciles de instalar. No más complejidad para conseguir iluminación en exteriores: crea y amplía como quieras.



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Pathlight Base kit
915005630401

Calla base pedestal black

H 255 J 104 N 104 mm
8 W, 640 lm at 4 000 K, 2 000–6 500 K



Philips Hue White & Color Ambiance Outdoor Pathlight* extension
915005630201

Calla Large extension pedestal black

H 400 J 104 N 104 mm
8 W, 640 lm at 4 000 K, 2 000–6 500 K

**No incluye cable conector a pared*



**Philips Hue White & Color Ambiance
Outdoor Spike 3 Basekit**
915006001101
Lily spike anthracite 3 × 8 W
H 192 J 84 N 70 mm
8 W, 3 × 600 lm
2 000–6 500 K



**Philips Hue White & Color Ambiance
Outdoor Spike extension***
915005630001
H 190 J 130 N 120 mm
8 W, 1200 lm at 4 000 K, 2 000–6 500 K
**No incluye cable conector a pared*



Lily XL Hue WACA LV NAM spike LED black*
915005842701
H 275 J 275 N 150 mm
15 W, 1050 lm 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas
**No incluye cable conector a pared*



Lily XL Bkit Hue WACA LV NAM spike LED
915005936801
H 275 J 275 N 150 mm
15 W, 1050 lm 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas



Hue Outdoor Strip 2m NAM
929002289001
H 20 J 2000 N 11 mm
19 W, 850 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas



Hue Outdoor Strip 5m NAM
929002289101
20 J 4908 N 11 mm
37.5 W, 850 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas



Philips Hue
Econic/Appear/Wave



**Econic Hue WACA LV
NAM pedestal LED***
915005841901

H 465 J 205 N 213 mm
8 W, 600 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas
IP44

**No incluye cable conector a pared*



**Econic Bkit Hue WACA LV
NAM pedestal LED**
915005936901

H 465 J 205 N 213 mm
8 W, 600 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas
IP44



**Appear Hue WACA NAM wall
lantern LED**
915005843101

H 240 J 120 N 85 mm
8 W, 1200 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas
IP44



Wave Linear spotlight low volt black*
915005843501

H 240 J 120 N 85 mm
15 W, 4200 lm, 2 000–6 500 K
Vida útil 25,000 horas

**No incluye cable conector a pared*



Philips Hue
Extensiones



100W power supply Hue NAM
915005923001
H 134 J 82 N 236 mm



Cable extension Hue related articles
915005641801
H 5000 J 13 N 13 mm

Philips Hue White Ambiance

Configura tus luces a tu estilo y actividades.

Despierta y duerme de manera natural

El brillo de la iluminación inteligente de Philips Hue aumenta gradualmente imitando el efecto del amanecer y te ayuda a despertarte de forma natural. Por la noche, la luz blanca cálida te ayuda a descansar y relajarte para preparar tu cuerpo y disfrutar de una noche de sueño reparador.

Relájate, lee, concéntrate y energízate con las escenas de luz

La luz influye en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Philips Hue puede ayudarte a personalizar tus rutinas diarias. Prepárete para el día con una luz clara, fresca y radiante que ayuda a energizar tu cuerpo y mente. Mantente enfocado con una luz blanca brillante y finamente ajustada. O levanta los pies y relájete con un suave resplandor de luz clara para finalizar tu día.

Mejora la funcionalidad agregando un Puente Philips Hue

Amplía tu rango de control. Agrega más luces, incluyendo cualquier espacio dentro de casa.



Amplía tu energía

Utiliza la iluminación para aumentar tu energía. Con la luz blanca, la escena de luz **Energize** te ayuda a agregar un poco de ánimo a tu mañana o un impacto adicional a tu entrenamiento.



Agudiza tu enfoque

Philips Hue puede ayudarte a dirigir toda tu atención a las actividad que estás realizando. Configura la escena de luz de **Concentrate** para mantenerte enfocado.




Lee con facilidad

Acurrúcate con un buen libro bajo la luz adecuada. Con la escena de luz **Read**, Philips Hue ajusta la luz de fría a cálida para obtener el tono perfecto de iluminación y hacer mas cómoda tu lectura.



Relaja tu mente

Encontrar el tiempo para relajarte puede resultar difícil. Cuando finalmente tengas un momento para ti, configura Philips Hue con la luz sutil y suave de la escena **Relax** y lleva tu tranquilidad al siguiente nivel.



Philips Hue White Ambiance

Philips Hue White Ambiance ofrece 50.000 tonos de luz blanca cálida a fría con solo tocar un botón.



Philips Hue White Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10) at 4000 K
6 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), White Ambiance 2200–6500 K
Vida útil 25,000 horas

220 V–240 V/50–60 Hz

E – IP20

H 117 J 39 mm (E14), H 110 J 62 mm (E27), H 57 J 50 mm (GU10)

Sintético / Vidrio (E14), Aluminio / Vidrio (E27), Sintética (GU10)



**Philips HueWA 9W
A19 E26 4set US
929002226705**



**Philips HueWA 9W
A19 E26 2P US
929002226702**



**Philips HueWA 9W A19
E26 US
929002226701**



**Philips Hue WA LRK
10W A19 E26 US
929001199872**



**Philips HueWA 7.5W BR30
E26 2P US
929002217602**



**Philips HueWA 5.5W
GU10 2P US
929001953403**



**Philips HueAmbiance 6W
B39 E12 US
929002294301**



**59963 HUE WA G2 US 4
915005823301**



Philips Hue
Adore



**Philips Hue White Ambiance Adore
Lighted Vanity Mirror
915005630801**



**Adore Hue ceiling lamp LED
chrome 1x40W
915005587501**



Adore

2200–6500 K

Vida útil 30,000 horas

Fuente de luz incluida

Hue White Ambiance

E – IP44

Metal, Aluminio, Vidrio, Sintéticos

Philips Hue White

Ajusta tu iluminación de forma fácil y cómoda





Control inteligente, al estar dentro y fuera de casa

Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y Android, puedes controlar tus luces de forma remota desde cualquier lugar. Verifica si olvidaste apagar las luces antes de salir de tu casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde.



Configura temporizadores a tu conveniencia

Philips Hue puede hacer que parezca que te encuentras en casa cuando no lo estás. Utilizando la función de programación en la aplicación Philips Hue, configura las luces para que se enciendan a una hora preestablecida, de modo que las luces estén encendidas cuando llegues a casa. Incluso puedes configurar las habitaciones para que se iluminen en diferentes momentos. Y, por supuesto, puedes dejar que las luces se apaguen gradualmente durante la noche, por lo que nunca tendrás que preocuparte si has dejado alguna luz encendida.



Regulación libre de instalación

Experimenta una atenuación suave garantizada con Philips Hue. Sin necesidad de cables, electricista o alguna instalación extra.



Controla con tu voz

Philips Hue funciona con Alexa de Amazon, Apple HomeKit * y Google Home, con la tecnología del Asistente de Google, para permitirte controlar la iluminación con tu voz. Enciende y apaga las luces. Regula al brillo deseado para un ambiente perfecto.

* Requiere Philips Hue Bridge

Philips Hue White

La luz blanca suave de la gama de Philips Hue White crea ambientes de iluminación con una agradable luz blanca cálida que ofrece atenuación inalámbrica al instante.



Philips Hue White

470 lm (E14), 806 lm / 1 600 lm (E27), 400 lm (GU10) a 4000 K
5.5 W (E14), 9.5 W / 15.5 W (E27), 5.5 W (GU10), 2700 K
Vida útil 25,000 horas, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

E – IP20

H 106 J 39 mm (E14), H 110 J 62 mm (E27), H 57 J 50 mm (GU10)
Sintéticos/Vidrio (E14), Aluminio/Vidrio (E27), Sintéticos (GU10)



Philips Hue
9.5W A19 E26 US
929002226801



Philips HueW
9.5W A19 E26 2set US
929002226807



Philips Hue DIM kit
9.5W A19 E26 US
929001136976



Philips HueW
17WA21 E26 US 1P
929002335101



Philips HueW
14WPAR38 OD E26 US
929001818901



Philips HueW
4WPAR38 OD E26 2P US
929001818902



Philips HueW
5.5W B39 E12 US 2p
929002039801



Philips Hue
Filament



Philips HueW xW
Fil A19 E26 US
929002241101



Philips HueW xW
Fil G25 E26 US
929002241501



Philips HueW xW
Fil ST19 E26 US
929002241301



Filament

550 lm, 7 W (E27), 2100 K
Vida útil 25,000 horas, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

E – IP20

H 114 J 60 mm (A60), H 148 J 93 mm (G93),

H 135 J 60 mm (ST64)

Aluminio/Vidrio



281

Philips Hue
Lucca



Lucca Hue wall lantern LED
black 1x9.5W
915005629601
H 130 J 130 N 127 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K

Lucca

Foco Philips Hue 9.5W A19 E26 US incluido (2,700 K)
Vida útil 25,000 horas
E- IP44

Accesorios inteligentes

La forma más inteligente de controlar tus luces.

Logra que tu iluminación sea más inteligente y crea escenas impresionantes en casa con los accesorios Philips Hue adecuados. Los controles remotos funcionan en cualquier lugar. Sin cables, sin electricistas, sin instalación extra. Personaliza de acuerdo a tus necesidades.



**Philips HUE
Bridge NAM
929001180603**



**Philips Hue Motion
Sensor NAM
929001260762**



**Philips Hue Outdoor
sensor NAM
929001975802**



**Philips Hue 1x Smart
plug US
929002240601**



**Philips Hue Dimmer Switch
NAM/MX
929002398601**

Smart Accessory

Philips Hue Bridge H 88 J 88 N 26 mm, E – IP20, Sintéticos

Philips Hue Dimmer Switch H 92 J 35 N 11 mm, E – IP20, Sintético, Bluetooth habilitado

Philips Hue Motion Sensor 5 m rango, 100° ángulo, H 20 J 55 mm, E – IP42, sintéticos, requiere Bridge

Philips Hue Outdoor sensor inalámbrico, rango: 12 metros, 160 grados, batería cargada, a prueba de agua, IP54, H 76 J 76 N 56 mm, sintéticos, requiere bridge

Philips Hue Smart Plug H 50.8 J 25.4 N 76.2 mm

Beneficios con Puente Philips Hue

	White and Color Ambiance	White Ambiance	White
Control inteligente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control fuera de casa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Horarios de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Atenuación de confort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crea tu ambiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Despierta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bienestar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pintar con luz	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sincronizar con música	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sincronizar con películas	<input checked="" type="checkbox"/>		

POTENCIA LUMINOSA



Philips Hue funciona con una variedad de diferentes dispositivos inteligentes. Cuando los productos son Amigos de Hue (Friends of Hue), funcionan juntos para hacer de tu hogar el más inteligente. Puedes conectar tu sistema Philips Hue con Echo de Amazon, Apple HomeKit, Google Home y muchos otros. Da vida a tu hogar inteligente con la luz más conectada en el mundo.





@philipshue_mexico

Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. La Herradura, 52784
Huíxquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000
smartlight.mexico@signify.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Febrero 2021

© 2020–2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados.

La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación o garantía en cuanto a la precisión o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en la misma. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.philips-hue.com