

PHILIPS

Iluminación



Catálogo General
Professional
Trade
2022



Contenido

3

Luminarios

Profesionales Essential LED

Reflectores	4
Alumbrado Vías secundarias	5
Waterproof	5
Páneles	6
Downlights	6
Emergency	10
Highbays	10
Wall Mount	12

29

Lámparas especiales

Germicidas	30
Industria	31
Entretenimiento	32

13

Lámparas y Tubos LED

LED Bulbs	14
LED Spots	19
Reflectores	21
Decorativas	23
Cápsulas	24
Transformador	25
TrueForce	25
Tubos LED	26

35

Lámparas convencionales y balastos

Lámparas	36
HID	38
Tubos fluorescentes	41
CFLNi	43
Balastos	45



Nuestra marca

PHILIPS

Conoce aquí todas nuestras
soluciones en iluminación



Professional
lighting
catalog App



Página
web



Luminarios

Profesionales Essential LED



Reflectores

Sports & Area Comm.



BVP152

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Sports & Area Comm.	911401841180	BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE	10	120-277	1000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841280	BVP152 LED10/CW 120-277V 10W SWB CE	10	120-277	1000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841380	BVP152 LED19/WW 120-277V 20W SWB CE	20	120-277	2000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841480	BVP152 LED20/CW 120-277V 20W SWB CE	20	120-277	2000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841580	BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE	30	120-277	3000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841680	BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE	30	120-277	3000	18	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841780	BVP152 LED47/WW 120-277V 50W SWB CE	50	120-277	5000	10	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401841880	BVP152 LED50/CW 120-277V 50W SWB CE	50	120-277	5000	10	MTS	Activo



BVP153

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Sports & Area Comm.	911401841980	BVP153 LED100/CW 120-277V 100W SWB CE	100	120-277	11000	6	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401842080	BVP153 LED150/CW 120-277V 150W SWB CE	150	120-277	18000	4	MTS	Activo
Sports & Area Comm.	911401842180	BVP153 LED200/CW 120-277V 200W SWB CE	200	120-277	24000	2	MTS	Activo

Alumbrado

Vías secundarias



BRP062P

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Vías Secundarias	919615811346	BRP062P LED 54 CW SLC SI PSU GR P4204	45	120-277	5400	4	MTS	Activo
Vías Secundarias	919615811347	BRP062P LED 78 CW SLC SI PSU GR P4205	65	120-277	7800	4	MTS	Activo

Waterproof

Professional



TCW063

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Waterproof	919053055550	TCW063 2XTLED PW	0	0	0	10	MTS	Activo



WT063C

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Waterproof	919053055566	WT063C LED20S/CW PSU	17	120-277	1800	12	MTS	Activo
Waterproof	919053055568	WT063C LED43S/CW PSU	38	120-277	3420	9	MTS	Activo
Waterproof	919053055567	WT063C LED43S/NW PSU	38	120-277	3420	9	MTS	Activo

Páneles

Recessed Comm.



RC048B

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Recessed Comm.	911401855181	RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo
Recessed Comm.	911401855081	RC048B LED40S/840 100-277 W30L121 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo
Recessed Comm.	911401854581	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo
Recessed Comm.	911401854481	RC048B LED40S/840 100-277 W60L60 LA	36	100-277	4000	4	MTS	Activo

Accesorios

Recessed Comm.	911401824580	RC048Z SMB-PLC	-	-	-	10	MTO	Activo
Recessed Comm.	911401824680	RC048Z SME-2	-	-	-	20	MTO	Activo
Recessed Comm.	911401824780	RC048Z SC	-	-	-	40	MTO	Activo

Downlights

LED Lamps



DN016B On/Off

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002067712	DN016B LED12/CW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002067612	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002067512	DN016B LED12/WW 15W 100-240V D125 RD ND	15	100-240	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002067412	DN016B LED8/CW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002067312	DN016B LED8/NW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002067212	DN016B LED8/WW 10W 100-240V D90 RD ND	10	100-240	800	12	MTS	Activo



DN016B Dim

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002334612	DN016B LED12/WW 15W 127V D125 RD DIM	15	127	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002334712	DN016B LED12/NW 15W 127V D125 RD DIM	15	127	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002334812	DN016B LED12/CW 15W 127V D125 RD DIM	15	127	1200	12	MTS	Activo



DN016B High Lumen

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002374812	DN016B LED20/WW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002374912	DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002375012	DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND	20	100-240	2000	12	MTS	Activo



DN116B Dip Switch

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002573412	DN116B LED12/3CCT 10.5W 100-277V D150 ND	10.5	100-277	1200	12	MTS	Activo

Downlights

LED Lamps



DN116B IP54

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002573912	DN116B LED12/WW 10.5W IP54 WV D150 ND	10.5	100-277	1200	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002574012	DN116B LED12/CW 10.5W IP54 WV D150 ND	10.5	100-277	1200	12	MTS	Activo



Smalu

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	915005190001	59061 SMALU 125 9W TW WH LA Recessed LED	9	100-240	530	12	MTO	Hasta agotar existencias
Downlight & Spots	915005190101	59062 SMALU 125 RM 9W TW WH Recessed LED	9	100-240	530	12	MTO	Hasta agotar existencias



DL252 Recessed

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002322501	DL252 G2 R Rd LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	3000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322601	DL252 G2 R Rd LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	4000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322701	DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	6500	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322801	DL252 G2 R SQ LED 900 30K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	3000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322901	DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	4000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002323001	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk	12	100-240	6500	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002321901	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	3000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322001	DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	4000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322101	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	6500	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322201	DL252 G2 R SQ LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	3000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322301	DL252 G2 R SQ LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	4000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002322401	DL252 G2 R SQ LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk	18	100-240	6500	1300	12	MTS	Activo



DL252 Surface

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Downlight & Spots	929002634901	DL252 G2 SF RD LED 900 30K 12W 6" WV	12	100-240	3000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635001	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV	12	100-240	4000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635101	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV	12	100-240	6500	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635201	DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV	12	100-240	3000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635301	DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV	12	100-240	4000	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635401	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV	12	100-240	6500	900	20	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635501	DL252 G2 SF RD LED 1300 30K 18W 8" WV	18	100-240	3000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635601	DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV	18	100-240	4000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635701	DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV	18	100-240	6500	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635801	DL252 G2 SF SQ LED 1300 30K 18W 8" WV	18	100-240	3000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002635901	DL252 G2 SF SQ LED 1300 40K 18W 8" WV	18	100-240	4000	1300	12	MTS	Activo
Downlight & Spots	929002636001	DL252 G2 SF SQ LED 1300 65K 18W 8" WV	18	100-240	6500	1300	12	MTS	Activo



LEDR1W5

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Waterproof	919406020731	Lum Emergencia LEDR1W5	2	120-277	220	6	MTS	Activo




EZSRXTEU2GWEM

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Waterproof	910523318158	Rotulo Salida EZSRXTEU2GWEM	1.2	120-277	100	6	MTS	Activo



BY320P

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
HighBay & LowBay	911401873581	BY320P LED260S CW PSU GR FG WB	200	120-277	6500	26000	1	MTS	Activo
HighBay & LowBay	911401873681	BY320P LED260S CW PSU GR FG MB	200	120-277	6500	26000	1	MTS	Activo
HighBay & LowBay	911401873381	BY320P LED195S CW PSU GR FG WB	150	120-277	6500	19500	1	MTS	Activo
HighBay & LowBay	911401873481	BY320P LED195S CW PSU GR FG MB	150	120-277	6500	19500	1	MTS	Activo
HighBay & LowBay	911401873181	BY320P LED130S CW PSU GR FG WB	100	120-277	6500	13000	1	MTS	Activo
HighBay & LowBay	911401873281	BY320P LED130S CW PSU GR FG MB	100	120-277	6500	13000	1	MTS	Activo



Accesorio BY320P

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Recessed Comm.	911401860781	BY628Z Bracket LED150	-	-	-	-	10	MTO	Activo
Recessed Comm.	911401860881	BY628Z Bracket LED225	-	-	-	-	10	MTO	Activo
Recessed Comm.	911401860981	BY628Z Bracket LED300	-	-	-	-	10	MTO	Activo



BY518P

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
HighBay & LowBay	911401538061	BY518P LED265/NW PSD WB	207	220-240	4000	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401537961	BY518P LED265/NW PSD NB	207	220-240	4000	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401537861	BY518P LED265/CW PSD WB	207	220-240	6500	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401537761	BY518P LED265/CW PSD NB	207	220-240	6500	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401520761	BY518P LED265/CW PSU NB	192	220-240	6500	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401520861	BY518P LED265/CW PSU WB	192	220-240	6500	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401521061	BY518P LED265/NW PSU WB	192	220-240	4000	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401520961	BY518P LED265/NW PSU NB	192	220-240	4000	26500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507871	BY518P LED205/NW PSU WB 120-277	149	120-277	4000	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507771	BY518P LED205/NW PSU NB 120-277	149	120-277	4000	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507071	BY518P LED105/NW PSU WB 120-277	78	120-277	4000	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401506971	BY518P LED105/NW PSU NB 120-277	78	120-277	4000	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401506771	BY518P LED105/CW PSU NB 120-277	78	120-277	6500	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401506871	BY518P LED105/CW PSU WB 120-277	78	120-277	6500	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507171	BY518P LED155/CW PSU NB 120-277	115	120-277	6500	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507271	BY518P LED155/CW PSU WB 120-277	115	120-277	6500	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507371	BY518P LED155/NW PSU NB 120-277	115	120-277	4000	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507471	BY518P LED155/NW PSU WB 120-277	115	120-277	4000	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507571	BY518P LED205/CW PSU NB 120-277	149	120-277	6500	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507671	BY518P LED205/CW PSU WB 120-277	149	120-277	6500	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401507971	BY518P LED105/CW PSD NB 120-277	83	120-277	6500	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508071	BY518P LED105/CW PSD WB 120-277	83	120-277	6500	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508171	BY518P LED105/NW PSD NB 120-277	83	120-277	4000	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508271	BY518P LED105/NW PSD WB 120-277	83	120-277	4000	10500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508371	BY518P LED155/CW PSD NB 120-277	124	120-277	6500	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508471	BY518P LED155/CW PSD WB 120-277	124	120-277V	6500	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508571	BY518P LED155/NW PSD NB 120-277	124	120-277	4000	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508671	BY518P LED155/NW PSD WB 120-277	124	120-277	4000	15500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508771	BY518P LED205/CW PSD NB 120-277	161	120-277	6500	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508871	BY518P LED205/CW PSD WB 120-277	161	120-277	6500	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401508971	BY518P LED205/NW PSD NB 120-277	161	120-277	4000	20500	1	MTO	Activo
HighBay & LowBay	911401509071	BY518P LED205/NW PSD WB 120-277	161	120-277	4000	20500	1	MTO	Activo



Wall Pack DualSelect

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (°K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
Wall Mount	911401872381	WP60-SCT-G2-10-BZ	28W/40W 60W	120-347	3000 4000 5000K	3860/4060/3920 5280/5720/5360 7380/8160/7680	2	MTO	Activo
Wall Mount	911401872481	WP100-SCT-G2-10-BZ	70W/80W 90W/100W	120-347	3000 4000 5000K	9240/10080/9800 10240/11360/10960 11250/12330/11970 12300/13600/12800	2	MTO	Activo



Lámparas y Tubos LED

LED Bulbs

LED Lamps



LED Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002312812	13A19/LED/865/FR/P/ND 1BC/6 MX	13	100-130	1310	6	MTS	Hasta agotar existencias



Essential LED Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002045841	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 3000K 2PF/6 MX	3.5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002045911	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 6500K 1PF/6 MX	3.5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002045941	Ess LEDBulb 3.5-25W E27 6500K 2PF/6 MX	3.5	120	300	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002312111	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	5.5	100-130	450	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312141	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 3000K 2PF/6 MX	5.5W	120	420	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002312211	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	5.5W	120	450	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312241	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K 2PF/6 MX	5.5W	120	450	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002312311	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	8	100-130	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312341	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 2PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312372	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K 4PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312411	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312441	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 2PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312472	Ess LEDBulb 8-60W E27 6500K 4PF/6 MX	8	120	800	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312511	Ess LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	9.5	120	910	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312611	Ess LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	9.5	120	910	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312711	ESS LEDBulb 12-100W E27 3000K 1PF/6 MX	12	120	1310	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002312811	ESS LEDBulb 12-100W E27 6500K 1PF/6 MX	12	120	1310	6	MTS	Activo



Ecohome LED Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002312103	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 1PF/12MX	6	100-130	450	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312203	EcoHome LEDBulb 6W E27 6500KLV 1PF/12MX	6	100-130	450	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312303	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 1PF/12MX	10	100-130	800	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312403	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12MX	10	100-130	800	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312703	EcoHome LEDBulb 14W E27 3000KLV 1PF/12MX	14	100-130	1310	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312803	EcoHome LEDBulb 14W E27 6500KLV 1PF/12MX	14	100-130	1310	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312133	EcoHome LEDBulb 6W E27 3000KLV 2PF/12MX	6	100-130	450	12	MTO	Activo
LED Bulbs	929002312333	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 2PF/12MX	10	100-130	800	12	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002312433	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KLV 2PF/12MX	10	100-130	800	12	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929002312363	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KLV 4PF/12MX	10	100-130	800	12	MTO	Activo



Real Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002036341	8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA	8.8	120	800	6	MTO	Activo



Classic ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001838142	LEDBulb 5W E27 3000K W A19 1PF/6 MX	5	100-240	480	6	MTO	Hasta agotar existencias



Sensor A19 ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002333611	8.8A19/AMB/927/ND D2D 6/1FB T20	8.8	120	800	4	MTS	Activo



SceneSwitch ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001263243	9.5A19/PER/827-50-22/FR/ND/SSCC 4/1BC	9.5	120	800-800-80	4	MTO	Hasta Agotar Existencias
LED Bulbs	929001261443	9A19/PER/850/FR/ND SSDL 4/1BC	9-3-1	120	800-320-80	4	MTO	Hasta Agotar Existencias



A19 Colors

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001998971	8A19/LED/PURPLE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/a	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929001998871	8A19/LED/ORANGE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/a	6	MTO	Activo
LED Bulbs	929001998471	8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/a	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929001998671	8A19/LED/BLUE/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/a	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929001998771	8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB	8	120	N/a	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929001998511	BC8A19/LED/GREEN/ND 120V E27	8	120	N/a	6	MTS	Hasta agotar existencias



MiniBulb ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002037273	LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG16.5 MX	4	100-240	350	10	MTS	Activo
LED Bulbs	929002037373	LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG16.5 MX	4	100-240	350	10	MTS	Activo



Globo

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002441891	LEDGlobe13-100W G30 E27 WW W ND MX	13	100-240	1521	4	MTS	Activo
LED Bulbs	929002441991	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	13	100-240	1521	4	MTS	Activo



T Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001978711	TBulb LEDBulb 10W E27 3000K W ICT/6 LAT	10	100-240	1000	6	MTS	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929001978811	TBulb LEDBulb 10W E27 6500K W ICT/6 LAT	10	100-240	1000	6	MTS	Hasta agotar existencias



Battery Bulb

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002066811	LEDBulb BB 7.5-60W E27 6500K 110-240VA67	7.5	110-240	720	6	MTO	Hasta agotar existencias



High Lumen ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929002428442	LEDBulb 22W E27 6500K W A25 1PF/6 MX	22	100-240	2300	6	MTS	Activo
LED Bulbs	929002428342	LEDBulb 18W E27 6500K W A23 1PF/6 MX	19	100-240	1800	6	MTS	Activo



A19 Atenuable

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001940941	8.8A19/AMB/927-22 WG 120V LA	8.8	120	800	6	MTS	Activo



MR16 Atenuable

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929003076404	7MR16/LED/827/F35/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTO	Activo
LED Spots	929003076504	7MR16/LED/830/F35/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTO	Activo
LED Spots	929003076204	7MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTO	Activo
LED Spots	929001874412	LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 120V Dim ICT	4.5	120	400	10	MTO	Activo



MR16 Expert Color

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929003077408	MAS LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 36D	6.7	12	480	10	MTO	Activo
LED Spots	929001242708	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D	7.2	12	480	10	MTO	Hasta agotar existencias
LED Spots	929003078802	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	6.5	12	450	10	MTO	Activo
LED Spots	929003079102	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	6.5	12	450	10	MTO	Activo



MR16 ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001971241	LEDspot 5-50W GU10 827 100-240V 36D ND	5	100-240	350	10	MTO	Hasta agotar existencias
LED Spots	929001971341	LEDspot 5-50W GU10 865 100-240V 36D ND	5	100-240	350	10	MTO	Hasta agotar existencias



GU10 Kit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001970841	LEDspot50W GU10Kit_R 827 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo
LED Spots	929001970941	LEDspot50W GU10Kit_R 865 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo
LED Spots	929001971181	LEDspot50W GU10Kit_S 827 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo
LED Spots	929001971081	LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D	5	100-240	350	6	MTO	Activo



MR16 Essential ON/OFF

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001874012	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 SO 100-240V	4.5	100-240	400	10	MTS	Activo
LED Spots	929001874112	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 SO 100-240V	4.5	100-240	400	10	MTO	Activo
LED Spots	929001874161	LED MR16 4.5-50W 36D 865SO100-240V 1PF/6	4.5	100-240	400	6	MTS	Activo
LED Spots	929001874063	LED MR16 4.5-50W 36D 830SO100-240V 3CT/6	4.5	100-240	400	6	MTS	Activo
LED Spots	929001874163	LED MR16 4.5-50W 36D 865SO100-240V 3CT/6	4.5	100-240	400	6	MTS	Activo
LED Spots	929003076304	7MR16/LED/830/F25/DIM 12V 10/1FB	7	12	515	10	MTS	Activo



MR16 Vidrio

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001266441	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V PF	6	120	400	10	MTS	Activo
LED Spots	929002055861	LEDspot GU10 6-50W D 865 35D 120V 1PF/6	6	120	400	6	MTS	Activo
LED Spots	929001266483	LEDspot GU10 6-50W D 830 35D 120V 3CT/6	6	120	400	6	MTS	Activo

LED Spots

LED lamps



AR111

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929002239008	MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	15	12	950	6	MTO	Activo

Reflectores

LED spots



Par 20 Vidrio

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	7	120	500	6	MTO	Hasta Agotar Existencias
LED Spots	929003026104	5.5PAR20/LED/F25/930/DIM/G/T20 6/1FB	5.5	120	500	6	MTS	Activo



PAR30 Expert Color Plastic

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001341004	12PAR30L/ExpertColor/F40/927/DIM	12	120	850	6	MTO	Activo
LED Spots	929001285804	12PAR30L/ExpertColor Retail/F40/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo
LED Spots	929001286004	12PAR30S/ExpertColor Retail/F25/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo
LED Spots	929001286104	12PAR30S/ExpertColor Retail/F40/930/DIM	12	120	880	6	MTO	Activo



PAR30 Multivoltaje

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001343812	LEDSpot 120W PAR38 830 100-277V 25D ND	14	100-277	1300	6	MTO	Activo



PAR38 Expert Color Glass

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001285304	17PAR38/ExpertColor Retail/F25/930/DIM	17	120	1200	6	MTO	Activo
LED Spots	929001285404	17PAR38/ExpertColor Retail/F40/930/DIM	17	120	1200	6	MTO	Activo
LED Spots	929001339604	17PAR38/ExpertColor/F40/927/DIM	17	120	1150	6	MTO	Activo



Par 16

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001318103	5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK	7	120	500	4	MTO	Hasta agotar existencias



Classic Vintage

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Lamps	929001950933	4.5A19/VIN/820/E26/CL/GL/DIM 4/FBH T20	4.5	120	300	4	MTS	Activo
LED Lamps	929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	4	100-240	400	4	MTS	Hasta agotar existencias
LED Lamps	929002990303	4.4ST19/VIN/820/E26/Amber/G D4/2PFT20	4.4	120	300	4	MTS	Activo
LED Lamps	929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	4.5	120	500	10	MTS	Activo
LED Candle & Lustre	929002355142	LEDClassic 4.5W B11 E12 827 CL ND 1PF/10	4.5	120	500	10	MTS	Activo
LED Candle & Lustre	929002355242	LEDClassic 4.5W B11 E27 827 CL ND 1PF/10	4.5	120	500	10	MTS	Activo



Giant Vintage

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001936303	7.5G63/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	7.5	120	400	2	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929001936403	7.5A50/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	7.5	120	400	2	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929001936503	7.5T20/VIN/820/CL/G/DIM 2/1CT	7.5	120	400	2	MTO	Hasta agotar existencias



Classic Vintage Dim

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	4.5	120	300	4	MTS	Activo
LED Bulbs	929001335743	4.5T10/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	4.5	120	300	4	MTS	Activo

Decorativas

LED lamps



Modern Filament

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Bulbs	929001936603	7.5G63/Modern/840/CL/G/DIM 2/ICT	7.5	120	250	2	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929001936703	7.5A50/Modern/840/CL/G/DIM 2/ICT	7.5	120	250	2	MTO	Hasta agotar existencias
LED Bulbs	929001936803	7.5T20/Modern/840/CL/G/DIM 2/ICT	7.5	120	250	2	MTO	Hasta agotar existencias



F15

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Candle & Lustre	929002091503	5.5F15/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1BC T20	5.5	120	500	4	MTS	Activo

Cápsulas

LED lamps



Cápsula LED VD

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929002326841	LEDcapsule 40W G9 827 120V ND 1PF/6	40	120-127	402	6	MTS	Activo

Cápsulas LED lamps



Cápsula LED

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Spots	929001844023	1T3/G4/830/ND/12V 6/1PF	1	12	100	6	MTO	Activo

Transformador LED drivers linear



Transformador

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED Drivers Linear	929000719013	LED Transformer (127V 17W Dimmable)	17	127	N/A	48	MTS	Activo

TrueForce LED HID



TrueForce Core

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED HID	929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	60	100-277	7000	4	MTS	Activo
LED HID	929001990612	TForce Core HB 90-80W E40 865 100-277	80	100-277	9000	4	MTS	Hasta agotar existencias

TrueForce

LED HID



TrueForce Industrial & Retail

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED HID	929001812812	TForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA	160	110-277	20000	2	MTO	Hasta agotar existencias
LED HID	929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	110-277	20000	2	MTS	Activo
LED HID	929002281812	TForce HB 140W E40 865 NB LA	140	110-277	20000	2	MTS	Activo
LED HID	929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	110-277	20000	2	MTS	Activo


Tubos LED

LED lamps



T8 EcoFit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001939511	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV	16	110-240	1600	20	MTS	Activo
LEDtube	929001939611	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 C G WV	16	110-220	1600	20	MTS	Activo
LEDtube	929001939811	ECOFIT LEDtube 600mm 8W 765 T8 C G WV	8	110-220	800	20	MTS	Activo



T8 Core Pro

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001947711	CorePro LEDTube HO 1200MM 18W840 VVW T8	18	100-277	2100	10	MTS	Activo
LEDtube	929001947811	CorePro LEDTube HO 1200MM 18W865 VVW T8	18	100-277	2100	10	MTS	Activo
LEDtube	929001947411	CorePro LEDTube 600MM 8W 865 VVW T8	8	100-277	800	10	MTS	Activo



T5 Core Pro

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001275412	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	8	100-240	900	20	MTS	Activo
LEDtube	929001275512	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	8	100-240	900	20	MTS	Activo
LEDtube	929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	100-240	1850	20	MTS	Activo
LEDtube	929001275312	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	16	100-240	1850	20	MTO	Activo



T8 Master

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001877412	MAS LEDTube 1200MM HO VVV 18W 865 T8	18	100-277	2100	10	MTO	Activo
LEDtube	929001877512	MAS LEDTube 600MM HO VVV 10W 840 T8	10	100-277	1050	10	MTO	Activo
LEDtube	929001877612	MAS LEDTube 600MM HO VVV 10W 865 T8	10	100-277	1050	10	MTO	Activo
LEDtube	929001877312	MAS LEDTube 1200MM HO VVV 18W 840 T8	18	100-277	2100	10	MTO	Activo



T8 Instant Fit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001397834	13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1	13	120-277, 347	2100	10	MTO	Activo
LEDtube	929001987204	7T8/MAS/24-850/IF11/P/DIM 10/1	7	120-277, 347	1150	10	MTO	Activo
LEDtube	929001987104	7T8/MAS/24-840/IF11/P/DIM 10/1	7	120-277, 347	1150	10	MTO	Activo
LEDtube	929001397934	13T8/MAS/48-850/IF21/P/DIM 10/1	13	120	2100	10	MTO	Activo



U-Bent Instant Fit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001987604	13T8-6U/MAS/24-840/IF21/P 10/1	13	120-277, 347	2100	10	MTO	Activo
LEDtube	929001987704	13T8-6U/MAS/24-850/IF21/P 10/1	13	120-277, 347	2100	10	MTO	Activo



T5 HO Instant Fit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001283904	24T5 LED/HO/48-4000 IF 10/1	24	39-64	3500	10	MTO	Activo
LEDtube	929001284004	24T5 LED/HO/48-5000 IF 10/1	24	39-64	3500	10	MTS	Activo



PL-C Instant Fit

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LEDtube	929001388304	8.5PL-C/T LED/26H-4000 IF 4P 10/1	8.5	120	950	10	MTO	Activo



Lámparas especiales



Desk Lamp

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Vida (Hrs)	Color (K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED HID	929002476212	UVC Disinfection Desk Lamp 24W WV TA	24W	110-240	N/A	9000	N/A	N/A	6	MTS	Activo



Portable Luminaire

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Vida (Hrs)	Color (K)	Lumen	Embalaje	MTO/MTS	Status
LED HID	929002458312	LED Sanitization USB Luminaire LA	5W	5	USB	20000	405nm	N/A	50	MTS	Activo



Tubos Germicidas

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Germicidas	928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	250	MTO	Activo
Germicidas	928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	250	MTO	Activo
Germicidas	928049404003	TUV 75W HO ISL/6	6	MTO	Activo
Germicidas	927970004099	TUV 36T5 SP NO/32	32	MTO	Activo
Germicidas	927970504099	TUV 64T5 HE SP UNP/32	32	MTO	Activo
Germicidas	928039004005	TUV 15W SLV/25	25	MTO	Activo
Germicidas	928039504005	TUV 30W ISL/25	25	MTO	Activo
Germicidas	928048604003	TUV 36W SLV/6	6	MTO	Activo
Germicidas	927903404007	TUV PL-L 36W/4P ICT/25	25	MTO	Activo
Germicidas	928049504003	TUV 55W HO ISL/6	6	MTO	Activo



Tubos

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia	Voltaje	Base	Vida	Color	Embalaje	MTO/MTS	Status
			(W)	(V)		(Hrs)				
Industria	928024801029	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	-	55	G13	8000	-	25	MTO	Activo
Industria	928011301020	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	-	101	G13	9000	-	25	MTO	Activo
Industria	928022701003	Master Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	39	101	G13	9000	-	25	MTO	Activo
Industria	928004101029	TL-K 40W UVA-1	40.5	50V	G13	2000	Ultra Violet A	25	MTO	Activo
Industria	928024701029	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	15	55	G13	8000	-	25	MTO	Activo
Industria	928003505203	TL 20W/52 SLV/25	19,3	59	G13	9000	-	25	MTO	Activo
Industria	928008401003	TL 60W/10-R SLV/25	62	102	G13	2000	-	25	MTO	Activo
Industria	928005901029	TL 80W/10-R SLV/25	80	110	G13	1000	-	25	MTO	Activo
Industria	928006901029	TL 100W/10-R UV-A	100	122	G13	2000	-	25	MTO	Activo
Industria	928049804006	TUV TL-D 95W HO SLV/25	60	124	G13	8000	-	25	MTO	Activo
Industria	928012700303	TL 140W/03	140	118	G13	3000	-	25	MTO	Activo



Bases

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Industria	927909121008	PL-L 36W/10/4P SECURA BASF 1CT/25	25	MTO	Activo
Industria	927903001007	PL-L 18W/10/4P 1CT/25	25	MTO	Activo
Industria	927901700121	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	60	MTO	Activo



Spots

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Industria	924048218504	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50	MTO	Activo
Industria	924048417104	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50	MTO	Activo

Industria



Cápsulas

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Industria	923870520503	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	100	MTO	Activo

Entretenimiento



MSR

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Entretenimiento	928097705115	MSR 575 HR 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928050205115	MSR 400 HR 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928105005114	MSR 1200 HR 1CT/2	2	MTO	Activo
Entretenimiento	928171605115	MSR 575/2 10H 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928171805114	MSR 1200/2.1CT/3	3	MTO	Activo
Entretenimiento	928170905115	MSR 1200 SA 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928170305115	MSR 700 SA 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928174705115	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	4	MTO	Activo



MSR Gold

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Entretenimiento	928099605115	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928175005115	MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928171505114	MSR 700/2 1CT/8	8	MTO	Activo
Entretenimiento	928177105115	MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928106005115	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928199905115	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928107305115	MSR Gold 1500 FastFit 1CT/4	4	MTO	Activo
Entretenimiento	928194005114	MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16	16	MTO	Activo



MSR Platinum

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Entretrenimiento	928190905114	MSR Platinum 35 1CT	16	MTO	Activo



MSD

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Entretrenimiento	928099005115	MSD 250/2 30H 1CT/4	4	MTO	Activo



MSD Platinum

MAG	12NC	Descripción del Producto	Embalaje	MTO/MTS	Status
Entretrenimiento	928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8	MTO	Activo
Entretrenimiento	928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	8	MTO	Activo
Entretrenimiento	928197305314	MSD Platinum 17 RA 1	8	MTO	Activo
Entretrenimiento	928197605314	MSD Platinum 2 R 1CT/8	8	MTO	Activo



Lámparas

convencionales y balastos

Lámparas Convencionales



Reflectores Incandescentes

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
GLS Others	925154636305	45R20/LL 120V 4/3 TP	45	120	2700	E26/E27	4	MTS	Activo



Velas Incandescentes

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
GLS Standard	921491535609	Stan 40W E14 125-130V B35 CL 1CT/10X10F	40	125	2700	E14	100	MTO	Activo
GLS Standard	925288336308	BC25B10-1/2C/CL/LL 120V 6/2TP	25	120	2700	E12	6	MTS	Activo
GLS Standard	925288536307	BC40B10-1/2C/CL/LL 120V 6/2TP	40	120	2700	E12	6	MTS	Activo
GLS Standard	925240536307	BC40BA9-1/2/CL/LL 120V 6/4	40	120	2700	E26/E27	6	MTS	Activo
GLS Standard	925251136317	BC40BA9C/CL/LL 6/4	40	120	2700	E12	6	MTS	Activo



Corona P45

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
GLS Standard	925186535592	40W 125V CORONA E27 WHITE	40	125	2700	E26/E27	50	MTS	Activo
GLS Others	923268735892	Stan 40W E27 127V P45 CL U OV 1CT/5X10F	40	125	2700	E26/E27	50	MTS	Activo



S14

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
GLS Others	925293636103	10W 130V S14 E26 CL	10	130	2700	E26/E27	60	MTS	Activo



Luz de Noche C7

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
GLS Others	925255536323	BC4C7 120V 12/2LP CD PS	4	120	2700	E12	12	MTS	Activo



Dicróicas

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
Halogen Bulbs	924883336382	HALOSPOTONE 50W E27 120V JDR FL 1BC/10	50	130	2700	E26/E27	10	MTS	Activo

Lámparas Convencionales



Reflectores Halógenos

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
Halogen Others	924712836383	HalogenA PAR38 100W E27 120V 30D 1CT/15	100	120	2700	E26/E27	15	MTS	Activo



Cápsulas Halógenas

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
Halogen Others	924889736381	Hal-Caps 2y 40W G9 120V CL 1BC/5	40	120	2700	G9	5	MTS	Activo

HID



HID CosmoWhite

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Outdoor	928088805127	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	141	PGZ12	12	MTO	Activo



HID Master CityWhite

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Outdoor	928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	150	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	73.5	E27	12	MTO	Activo



HID Master Color

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Indoor	928601177401	MHC70/U/M/4K ELITE	70	E26	12	MTO	Activo
HID Indoor	928601177601	MHC100/U/M/4K ELITE	100	E26	12	MTO	Activo



HID Aditivos Metálicos

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Outdoor	928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U ISL/12	250	4000	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928480200097	MH 175W/640 E40 CL U ISL/12	175	4000	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928480400097	MH 400W/640 E40 CL U ISL/6	400	4000	E40	6	MTO	Activo
HID Outdoor	928601179701	MH1000/U/BT37 6PK	1000	4000	E39	6	MTS	Activo
HID Outdoor	928601151303	MH400/U/ED28 12PK	400	4000	E39	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928601157903	MP400/BU 6 PK	400	4000	EX39	6	MTO	Activo



HID Master HPI T

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Outdoor	928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	250	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	400	E40	12	MTO	Activo



Sodio de Alta Presión

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Outdoor	928601139391	SON 400W E39 ED58 CL SL/12	400	E39	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928601139490	SON 250W E39 ED58 CL SL/12	250	E39	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928601139790	SON 150W E39 ED75 CL SL/12	150	E39	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928601139890	SON 100W E39 ED75 CL SL/12	100	E39	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928150909230	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928144709230	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	250	E40	12	MTO	Activo
HID Outdoor	928601139990	SON 70W E39 ED75 CL SL/12	70	E39	12	MTO	Activo



CDM

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Indoor	928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	20	3000	PGJ5	12	MTO	Activo
HID Indoor	928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	3000	G12	12	MTO	Activo
HID Indoor	928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70	4200	G8.5	12	MTO	Activo
HID Indoor	928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	35	3000	G8.5	12	MTO	Activo



CDM R-Rm

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Indoor	928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35	3000	GX10	12	MTO	Activo
HID Indoor	928071000694	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	35	3000	E27	6	MTO	Activo
HID Indoor	928071200694	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	70	3000	E27	6	MTO	Activo



CDM R111

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
HID Indoor	928195405330	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	35	3000	GX8.5	6	MTO	Activo

Tubos Fluorescentes



T5

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927925984058	TL5 Essential 14W/840 1SL/40	14	4000	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927925986558	TL5 Essential 14W/865 1SL/40	14	6500	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927926783058	TL5 Essential 28W/830 1SL/40	28	3000	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927926784058	TL5 Essential 28W/840 1SL/40	28	4000	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927926786558	TL5 Essential 28W/865 1SL/40	28	6500	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927928084018	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	24	4000	G5	40	MTO	Activo
TL Lamps	927929384040	TL5 Essential HO 54W/840 1SL/40	54	4000	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927929385040	TL5 Essential HO 54W/850 1SL/40	54	5000	G5	40	MTS	Activo
TL Lamps	927929386540	TL5 Essential HO 54W/865 1SL/40	54	6500	G5	40	MTS	Activo

Tubos Fluorescentes



T5 Eco

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927989884031	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	13	4000	G5	40	MTO	Activo
TL Lamps	927990984031	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	25	4000	G5	40	MTO	Activo
TL Lamps	927991286531	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40	50	6500	G5	40	MTO	Activo



T8

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	32	6500	G13	25	MTS	Activo
TL Lamps	927870986501	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK	30	6500	FA8	25	MTS	Activo
TL Lamps	927874584106	F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1	59	4100	FA8	25	MTS	Activo
TL Lamps	927874585008	F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1	59	5000	FA8	25	MTS	Activo



T8 Plus

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	17	4100	G13	30	MTS	Activo
TL Lamps	927850186502	F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK	17	6500	G13	30	MTS	Activo
TL Lamps	927851084102	F25T8/TL841/ALTO 30PK	25	4100	G13	30	MTO	Activo
TL Lamps	927852385103	F32T8/ADV850/XEW/ALTO 25W 30PK	25	5000	G13	30	MTO	Activo
TL Lamps	927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	32	4000	G13	25	MTS	Activo
TL Lamps	927925485001	F32T8/TL850/ALTO 25PK	32	5000	G13	25	MTS	Activo
TL Lamps	927874786501	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK	60	6500	FA8	25	MTS	Activo

Tubos Fluorescentes



TLD

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927923884014	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	70	4000	G13	25	MTO	Activo



T8 U Bent

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
TL Lamps	927860184201	FB32T8/ADV841/6/XEW/ALTO 25W	25	4100	G13	20	MTO	Activo
TL Lamps	927860185101	FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W	25	5000	G13	20	MTO	Activo

CFLNi



PL-C

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
CFL Non-Integrated	927904984062	MASTER PL-C 13W/840 GX23-2/2P 1CT/5X10CC	12.7	4100	GX23-2	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927904982762	MASTER PL-C 13W/827 GX23-2/2P 1CT/5X10CC	12.7	2700	GX23-2	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927907184004	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	4000	G24q1	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927907384004	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10CC	26	4000	G24q3	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927906184003	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC	26	4000	G24d3	50	MTO	Activo



PL-T

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
CFL Non-Integrated	927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	4000	GX24Q3	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	4000	GX24Q3	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927912283069	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42	3000	GX24Q4	50	MTO	Activo
CFL Non-Integrated	927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42	4000	GX24Q4	50	MTO	Activo



PL-L

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
CFL Non-Integrated	927908008429	PL-L 40W/841/4P/RS/IS	40	4100	2G11	25	MTO	Activo



PL-S

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Color (K)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
CFL Non-Integrated	927902884027	PL-S 13W/840/2P 1CT/5X10CC	13	4000	GX23	50	MTO	Activo



Centium para T5

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913701248710	ELE BALLAST (2) F24T5/HO 120-277V	2x24	120-277	N/A	30	MTO	Activo
eFluo Fix	913701201002	ELE BALLAST (2) F28T5 120-277V	2x28	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701235110	ELE BALLAST (2) F54T5/HO 120-277V	2x54	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913710268509	ELE BALLAST (4) F54T5HO 120-277V	4x54	120-277	N/A	6	MTO	Activo
eFluo Fix	913701241802	ELE BALLAST (3) F28T5 120-277V	3x28	120-277	N/A	18	MTO	Activo



Essential para T8

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913701243202	ELE BALLAST (2) F32T8 120V	2x32	127	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701242002	ELE BALLAST (2) F96T8 120V	2x59	127	N/A	30	MTO	Activo



Residencial para T8

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V~)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913701260002	ELE BALLAST (2) F32T8 120V	2x32	127	N/A	30	MTO	Activo



Centium para T8

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913710842709	ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V	2x32	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701261102	ELE BALLAST (2) F96T8 120-277V	2x59	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701220209	ELE BALLAST (3) F32T8 120-277V	3x32	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701220309	ELE BALLAST (4) F32T8 120-277V	4x32	120-277	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701260602	ELE BALLAST (2) F32T8 120-277V	32	120-277	N/A	30	MTO	Activo



Electrónicos para T12

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913701220402	ELE BALLAST (2) F48T12 127V	2x48 Slimline	127	N/A	30	MTS	Activo
eFluo Fix	913701220502	ELE BALLAST (2) F96T12 127V	2x96 Slimline	127	N/A	30	MTO	Activo



Electrónicos para Fluorescentes CFLni

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eFluo Fix	913710208302	ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120-277V	2x26	120-277	N/A	20	MTO	Activo
eFluo Fix	913700508419	ELE BALLAST (2) 42W CFL (4-PIN) 120-277V	2x42	120-277	N/A	20	MTO	Activo
eFluo Fix	913710207502	ELE BALLAST (2) 13W CFL (4-PIN) 120-277V	2x13	120-277	N/A	20	MTO	Activo



Electrónicos para CosmoWhite

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eHID Outdoor & Industry	913700685669	ELE MH BAL FLT 140W CPO-TW 208-277V	140	208-240-277	N/A	12	MTO	Activo



Electrónicos IMH

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
eHID Indoor	913710259510	ELE MH BAL 39W M130 120-277 50/60HZ	39	120-277	N/A	12	MTO	Hasta agotar existencias
eHID Indoor	913710295902	ELE MH BAL 150W M102/142 120-277V 50/60H	150	120-277	N/A	6	MTO	Activo



Magnéticos para Aditivos Metálicos IMH

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
mHID	913710490702	MH BAL 100W M90/140 127/220V C&C	100	127/220V	N/A	2	MTO	Hasta agotar existencias
mHID	913710494709	MH BAL 175W M57 QUAD C&C	175	120/208/240/277V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710663902	MH BAL 250W M58/H37 QUAD C&C	250	127/208/240/277V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913701113102	MH BAL 250W M58 127/220V C&C	250	127/220V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710501809	MH BAL 320W M132/M154 QUAD C&C	320	120/208/240/277V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710662009	MH BAL 400W M59/H33 480V C&C	400	480V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710508319	MH BAL 400W M59 QUAD C&C	400	120/208/240/277V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913701113209	MH BAL 400W M59 127/220V C&C	400	127/220V	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710574310	MH BAL 1000W M47 480V C&C	1000	480V	N/A	1	MTO	Activo
mHID	913710417011	MH BAL 1000W M47 QUAD C&C	1000	120/208/240/277V	N/A	1	MTO	Activo
mHID	913710662602	MH BAL 1000W M47 QUAD C&C	1000	120/208/240/277V	N/A	1	MTO	Activo
mHID	913710598902	MH BAL 1000W M47 220V C&C	1000	220V	N/A	1	MTO	Activo
mHID	913710652819	MH BAL 1500W M48 QUAD C&C	1500	120/208/240/277V	N/A	1	MTO	Activo



Magnéticos para Vapor de Sodio

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V ⁻)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
mHID	913710562002	HPS BAL 100W S54 120/220/240/277V C&C	100	120/220/240/277	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710664002	HPS BAL 250W S50 QUAD C&C	250	120/208/240/277	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710562102	HPS BAL 150W S55 120/220/240/277V C&C	150	120/220/240/277	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913701146012	HPS BAL 250W S50 127/220V C&C	250	127/220	N/A	2	MTO	Activo
mHID	913710551219	HPS BAL 400W S51 QUAD C&C	400	127/208/240/277	N/A	2	MTO	Activo



Magnéticos para SON-T-PIA y Master CityWhite

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V ⁻)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
mHID	913701147502	HPS BAL 100W (EURO LAMP) 220/240V C&C	100	220/240	N/A	4	MTO	Activo



Emergency

MAG	12NC	Descripción del Producto	Potencia (W)	Voltaje (V ⁻)	Base	Embalaje	MTO/MTS	Status
Emergency	913710851103	B90__BODINEPE9E0001M	-	120-277	N/A	20	MTO	Activo
Emergency	913710839502	LP550__BODINEPD250007M	-	120-277	N/A	10	MTO	Activo
Emergency	913710840902	LP600__BODINEPD260001M	-	120-277	N/A	10	MTO	Activo
Emergency	913710850903	B100__BODINEPEIE0001M	-	120-277	N/A	20	MTO	Activo



Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 800 508 9000
smartlight.mexico@signify.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio 2022



Philips Ilumina Mexico



@SignifyMexico