

Voor elke toepassing de juiste LEDtube!



Voor elke toepassing is er een passende Philips LEDtube. Er is een ruime keus voor gebruik achter elektromagnetische of hoogfrequente ¹⁾ voorschakelapparatuur (VSA) of direct op netspanning, voor T5 of T8 armaturen, met een zeer hoge lichtopbrengst of met een maximale efficiëntie. Met deze wegwijzer vind je de juiste LEDtube in drie stappen:

Stap 1

Kies de juiste uitvoering

Philips LEDtubes zijn er in vier uitvoeringen. Kies afhankelijk van je klantvraag welke uitvoering het beste past bij de wensen van je klant.

GOED	BETER		BEST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Eenvoudig scherpste prijs	Hoge lichtopbrengst competitief geprijsd	Beste performance, hoogste efficiency	Laatste innovaties, slimme, draadloze sturing

Stap 2

Vind het juiste type

Vind nu het juiste type voor een specifieke toepassing (selecteer de juiste kolom) en het juiste type armatuur (selecteer de juiste rij). Vervolgens vind je een vak met 4 uitvoeringen (corresponderend met de kleuren uit stap 1). Je vindt dan een letter. Zoek de letter op in de tabel aan de andere zijde.



Kantoor/klas	Gangpaden	Opslag < 3m	Magazijn > 3m	Industrie	Parkeergarage	Food
--------------	-----------	-------------	---------------	-----------	---------------	------

T8 armatuur

Met starter	D, F,G, O	B, C, E, O	A,B, C, E, O	C, D, E, F,G, O	C, D, E, F,G, O	B, C, E,H, O	I
Zonder starter ¹⁾	K	J	J	J,K	J,K	J	L
Universeel ¹⁾	N	M, N	M, N	N	N	M	

T5 armatuur

VSA verwijderd	P	P,Q	P,Q	P	P	P,Q	
VSA aanwezig ¹⁾	R	R,T	R,T	R,S	R,S	R,T	

Stap 3

Bestel de juiste LEDtube

De geselecteerde letter(s) uit stap 2 kun je nu opzoeken in de tabel hieronder. Vervolgens kies je de juiste lengte (600, 900, 1200 of 1500 mm) en kleur. De kleur vind je in de naam terug. Bijvoorbeeld "830", dit staat voor 3000 Kelvin met CRI waarde 80.

T8 armatuur

Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8
	Watt	Watt		
A CorePro LEDtube				
600mm 8W840	18	8,0	800	71103300
600mm 8W865	18	8,0	800	71105700
1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	71107100
1200mm 14.5W865	36	14,5	1600	71109500
1500mm 20W 840	58	20,0	2200	71091300
1500mm 20W 865	58	20,0	2200	71095100
B CorePro LEDtube HO				
1200mm HO 18W 840 T8	36	18,0	2000	80613500
1500mm HO 24W 840 T8	58	24,0	2700	80617300
C MASTER LEDtube Value HO				
600mm HO 8W 830 T8	18	8,0	1000	64679000
600mm HO 8W 840 T8	18	8,0	1050	64681300
600mm HO 8W 865 T8	18	8,0	1050	64683700
1200mm HO 14W 830 T8	36	14,0	2000	64685100
1200mm HO 14W 840 T8	36	14,0	2100	64687500
1200mm HO 14W 865 T8	36	14,0	2100	64689900
1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	64691200
1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	64693600
1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20,5	3100	64695000
D MASTER LEDtube Value UO				
1200mm UO 16W 830 T8	36	16,0	2300	64697400
1200mm UO 16W 840 T8	36	16,0	2500	64699800
1200mm UO 16W 865 T8	36	16,0	2500	64701800
1500mm UO 24W 830 T8	58	24,0	3400	64703200
1500mm UO 24W 840 T8	58	24,0	3700	64705600
1500mm UO 24W 865 T8	58	24,0	3700	64707000
E MASTER LEDtube HO				
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	69747400
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	69749800
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	69751100
900mm HO 12W 840 T8	30	12,0	1575	68708600
900mm HO 12W 865 T8	30	12,0	1575	68710900
1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	59235600
1200mm HO 12.5W 840 T8	36	12,5	2100	59237000
1200mm HO 12.5W 865 T8	36	12,5	2100	59239400
1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	59241700
1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	59243100
1500mm HO 18.2W 865 T8	58	18,2	3100	59245500
F MASTER LEDtube UO				
1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	64721600
1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15,5	2500	64723000
1200mm UO 15.5W 865 T8	36	15,5	2500	64725400
1500mm UO 23W 830 T8	58	23,0	3400	64727800
1500mm UO 23W 840 T8	58	23,0	3700	64729200
1500mm UO 23W 865 T8	58	23,0	3700	64731500
G MASTER LEDtube UE (172 lm/W)				
1200mm UE 14.5W 840 T8	36	14,5	2500	73150500
1200mm UE 14.5W 865 T8	36	14,5	2500	73152900
1500mm UE 21.5W 840 T8	58	21,5	3700	73154300
1500mm UE 21.5W 865 T8	58	21,5	3700	73156700
H MASTER LEDtube HO Sensor				
1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	80602900
1200mm HO 16.5W865 T8	36	16,5	2100	80604300
1500mm HO 24W840 T8	58	24,0	3100	80606700
1500mm HO 24W865 T8	58	24,0	3100	80608100
I MASTER LEDtube (Food)				
900mm 8.5W833 T8	30	8,5	750	76391900
1200mm 12W833 T8	36	12,0	1000	76393300
1500mm 20W833 T8	58	20,0	1680	76395700
J MASTER LEDtube HF HO				
600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	74353900
600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	74355300
600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	74367600
1200mm HO 14W830 T8	36	14,0	2000	68752900
1200mm HO 14W840 T8	36	14,0	2100	68748200
1200mm HO 14W865 T8	36	14,0	2100	68750500
1500mm HO 20W830 T8	58	20,0	2900	68758100
1500mm HO 20W840 T8	58	20,0	3100	68754300
1500mm HO 20W865 T8	58	20,0	3100	68756700
K MASTER LEDtube HF UO				
1200mm UO 16W830 T8	36	16,0	2350	68800700
1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	68796300
1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	68798700
1500mm UO 24W830 T8	58	24,0	3500	68806900
1500mm UO 24W840 T8	58	24,0	3700	68802100
1500mm UO 24W865 T8	58	24,0	3700	68804500

- 1) Bij gebruik van LEDtubes in een armatuur zonder starter (met Hoog Frequent voorschakelapparaat, VSA); raadpleeg dan altijd VSA compatibiliteitslijst via www.philips.nl/ledtube
- 2) De vermogens onder 'Fluo' worden vermeld om aan te geven welke LEDtube qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte (in lux) van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.
- 3) Deze producten zijn beschikbaar per oktober 2020

Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8
	Watt	Watt		
L MASTER LEDtube HF (Food)				
1200mm 16.5W833 T8	36	16,5	960	56616900
M CorePro LEDtube UN HO				
600mm HO 8W830 T8 ³⁾	18	8,0	850	78277100
600mm HO 8W840 T8 ³⁾	18	8,0	900	78279500
600mm HO 8W865 T8 ³⁾	18	8,0	900	78281800
1200mm HO 18W830 T8	36	18,0	1850	80166600
1200mm HO 18W840 T8	36	18,0	2000	80168000
1200mm HO 18W865 T8	36	18,0	2000	80170300
1500mm HO 23W830 T8	58	23,0	2500	80172700
1500mm HO 23W840 T8	58	23,0	2700	80174100
1500mm HO 23W865 T8	58	23,0	2700	80176500
N MASTER LEDtube Value UN UO				
1200mm UO 16W830 T8	36	9,0	2300	73917100
1200mm UO 16W840 T8	36	9,0	2500	73919500
1200mm UO 16W865 T8	36	9,0	2500	73921800
1500mm UO 25.5W830 T8	58	9,0	3400	73923200
1500mm UO 24W840 T8	58	9,0	3700	73925600
1500mm UO 24W865 T8	58	9,0	3700	73927000
O MasterConnect				
IA 1200mm UO 16.5W830 T8	36	16,5	2300	77342000
IA 1200mm UO 16.5W840 T8	36	16,5	2500	77344400
IA 1200mm UO 16.5W865 T8	36	16,5	2500	77346800
IA 1500mm UO 25.5W830 T8	58	25,5	3400	77348200
IA 1500mm UO 25.5W840 T8	58	25,5	3700	77350500
IA 1500mm UO 25.5W865 T8	58	25,5	3700	77352900

T5 armatuur

P MASTER LEDtube MAINS HO				
1200mm HO 26W 830 T5	54	26,0	3600	81921000
1200mm HO 26W 840 T5	54	26,0	3900	81923400
1200mm HO 26W 865 T5	54	26,0	3900	81925800
1500mm HO 26W 830 T5	49	26,0	3600	81929600
1500mm HO 26W 840 T5	49	26,0	3900	81931900
1500mm HO 26W 865 T5	49	26,0	3900	81933300
Q MASTER LEDtube MAINS HE				
600mm HE 8W 830 T5 ³⁾	14,0	8,0	1000	78343300
600mm HE 8W 840 T5 ³⁾	14,0	8,0	1050	78345700
600mm HE 8W 865 T5 ³⁾	14,0	8,0	1050	78347100
1200mm HE 16.5W 830 T5 ³⁾	28,0	16,5	2300	78349500
1200mm HE 16.5W 840 T5 ³⁾	28,0	16,5	2500	78351800
1200mm HE 16.5W 865 T5 ³⁾	28,0	16,5	2500	78353200
1500mm HE 20W 830 T5 ³⁾	35,0	20,0	2800	78355600
1500mm HE 20W 840 T5 ³⁾	35,0	20,0	3000	78357000
1500mm HE 20W 865 T5 ³⁾	35,0	20,0	3000	78359400
R MASTER LEDtube HF HO				
1200mm HO 26W 830 T5 OE ³⁾	54	26,0	3700	74951400
1200mm HO 26W 840 T5 OE ³⁾	54	26,0	3900	74953800
1200mm HO 26W 865 T5 OE ³⁾	54	26,0	3900	74955200
1500mm HO 26W 830 T5 OE ³⁾	49	26,0	3700	74957600
1500mm HO 26W 840 T5 OE ³⁾	49	26,0	3900	74959000
1500mm HO 26W 865 T5 OE ³⁾	49	26,0	3900	74961300
S MASTER LEDtube HF UO				
1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	70599500
1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	70603900
1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	70605300
T MASTER LEDtube HF HE				
600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	74323200
600mm HE 8W 840 T5	14	8,0	1050	74325600
600mm HE 8W 865 T5	14	8,0	1050	74327000
1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	74329400
1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	74331700
1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16,5	2500	74333100
1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	74335500
1500mm HE 20W 840 T5	35	20,0	3000	74337900
1500mm HE 20W 865 T5	35	20,0	3000	74339300

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschafte wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.