

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting
Spots

Juli 2021

Bruto prijslijst – Nederland

'21

StyliD Evo



- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit en superieur oogcomfort
- Eenvoudige herplaatsing en upgrade van het product voor regelmatige winkelvernieuwing
- OptiShield-concept zorgt gedurende de volledige levensduur van het product voor een onberispelijke uitstraling



Winkeliers maken steeds meer gebruik van kleine upgrades in plaats van volledige winkelvernieuwing om de 8 tot 10 jaar. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. Bovendien hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Omdat StyliD licht van hoge kwaliteit levert, een uitstekend lichtrendement biedt en de optiek zonder gereedschap kan worden geüpgraded, is StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Om de levensduur in de winkel nog verder te verlengen, houdt het OptiShield optische compartiment het product te allen tijde netjes en schoon. Met een breed aanbod aan verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds die een zeer hoge lichtopbrengst vereisen, zorgt StyliD voor continuïteit binnen het winkelconcept.

- Reflectors upgraden of vervangen zonder gereedschap
- OptiShield optiekcompartiment afgedicht tegen insecten en stofdeeltjes
- Filterglazen en barndoors verkrijgbaar als accessoire
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken en woordmerken of spandoeken
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Bundelspreiding armatuur: -, 12°, 15°, 20° x 68°, 24°, 36°
- Hoofdkleur van de armatuur: Black, black RAL 9004, rAL 9006, silver, white, white RAL 9003, white RAL9010
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Voedingsunit met DALI interface (PSD)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 1 %
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Initieel systeemvermogen: 13.4 W, 14.4 W, 14.8 W, 15.2 W, 16.6 W, 19.6 W, 21.5 W, 22.5 W, 25.5 W, 27.5 W, 28.5 W, 30 W, 31.5 W, 32.5 W, 33 W, 34.5 W, 35 W, 38 W, 38.5 W, 39 W, 40 W, 41 W, 44 W, 45.5 W, 46 W, 49.5 W, 50 W, 56 W, 60 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 75, 77, 83, 86, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 136, 138, 140 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1650 lm, 1700 lm, 1800 lm, 2000 lm, 2600 lm, 2700 lm, 2750 lm, 3000 lm, 3100 lm, 3750 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4050 lm, 4700 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5150 lm, 5800 lm, 6000 lm, 6300 lm
- Ingangsfrequentie: 50 to 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 4.4, 6.1, 7.7, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
- Materiaal: VSA-doos:

- Materiaal: Behuizing: aluminum extruded, metaal-kunststof
- Optiek: Assymetric Beam angle 60°, brede bundel, bundelhoek 12°, bundelhoek 15°, bundelhoek 24°, bundelhoek 36°, hoogglanzend, middelbrede bundel, oval horizontal beam, oval vertical beam, smalle bundel, zeer brede bundel
- Type: ST770B
- Garantieperiode: 5 jaar



ST770S LED17S/830 PSU
HMB WH FG




ST770Z RPOM HWB



ST780Z RPOM HNB



ST780Z OVL-H FG



Product


ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH



ST770S LED39S/930
PSD-VLC HWB BK



ST770S LED49S/PW930
PSD-VLC HMB WH



Product

ST770B LED17S/830 PSU-E MB WH



ST780Z BD



ST770X LED27S/PC930
PSD MB BK



ST770X LED27S/830
PSD MB WH



ST770S LED39S/830
PSD-VLC MB SI



ST780S LED60S/830
PSD-VLC MB BK



ST780S LED60S/830
PSD-VLC HMB BK



ST770T LED20S/830
PSU NB WH



ST770T LED49S/930
PSU MB BK




ST770X LED27S/PW930
PSD MB BK



ST770T LED49S/830
PSU HMB SI



ST780Z RPOM HMB



Product


ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH



ST770T LED17S/930 PSU
HMB BK




ST780T LED39S/830
PSU HNB WH



Product
ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH



ST770X LED20S/830
PSD NB WH



Product
ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH



ST780T LED49S/830
PSD-VLC HOVL-H BK



ST770Z RPOM HNB



ST780Z RPOM HWB



ST770T LED20S/830
PSU HNB WH




ST770T LED27S/PW930
PSU MB SI



ST770Z OVL-H FG



Product
ST770T LED49S/830 PSU MB SI



ST770T LED49S/830
PSD-VLC HOVL-V WH



Product
ST770X LED17S/830 PSD MB WH




ST780Z FG



ST770Z RPOM HMB



Product
ST770B LED49S/830 PSU-E MB WH



ST780T LED49S/PW930
PSU MB SI



ST770B LED27S/830
PSD-VLC-E MB BK



ST770S LED49S/930
PSD-VLC HWB BK



ST780T LED49S/827
PSU HWB SI FG




ST770Z BD



Product

ST770X LED49S/830 PSD MB WH




Product

ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH




ST770T LED27S/PW930
PSU HMB SI

ST770Z FG



Product


ST770S LED17S/830 PSU MB WH



Product

ST780T LED39S/830 PSU NB WH

ST780S LED49S/PW930
PSD-VLC HMB WH



Product

ST770T LED17S/930 PSU MB BK

ST770T LED49S/PW930
PSU MB WH



Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
40520500	ST770S LED17S/830 PSU MB WH	1	225,00€
40521200	ST770S LED17S/827 PSU WB WH	1	240,00€
40522900	ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	1	240,00€
40529800	ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	1	290,00€
40530400	ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	1	290,00€
40531100	ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	1	290,00€
40524300	ST770T LED17S/930 PSU MB BK	1	260,00€
40535900	ST770T LED27S/CH PSU MB BK	1	280,00€
40536600	ST770T LED27S/FR PSU MB BK	1	280,00€
40537300	ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	1	280,00€
40538000	ST770T LED27S/Rose PSU MB BK	1	280,00€
40547200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	1	290,00€
40548900	ST770T LED39S/930 PSU MB BK	1	290,00€
40549600	ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	1	290,00€
40525000	ST770T LED20S/830 PSU NB WH	1	250,00€
40526700	ST770T LED27S/830 PSU MB WH	1	260,00€
40527400	ST770T LED27S/827 PSU WB WH	1	260,00€
40528100	ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	1	260,00€
40539700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	310,00€
40540300	ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	310,00€
40541000	ST770T LED39S/830 PSU MB WH	1	270,00€
40542700	ST770T LED39S/827 PSU WB WH	1	270,00€
40543400	ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	1	270,00€
40550200	ST770T LED39S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	320,00€
40551900	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	320,00€
40532800	ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	280,00€
40533500	ST770T LED27S/930 PSU MB SI	1	280,00€
40534200	ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	1	280,00€
40544100	ST770S LED39S/830 PSD-VLC MB SI	1	300,00€
40545800	ST770S LED39S/827 PSD-VLC WB SI	1	300,00€
40546500	ST770S LED39S/840 PSD-VLC VWB SI	1	300,00€
40552600	ST770T LED49S/830 PSU MB SI	1	290,00€
40553300	ST770T LED49S/827 PSU WB SI	1	290,00€
40554000	ST770T LED49S/840 PSU VWB SI	1	290,00€
40555700	ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1	320,00€
40556400	ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	1	320,00€
40557100	ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1	320,00€
40558800	ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	1	310,00€
40560100	ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	340,00€
40561800	ST770T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	340,00€
40559500	ST770T LED49S/930 PSU MB BK	1	310,00€
40562500	ST780T LED39S/830 PSU NB WH	1	300,00€
40563200	ST780T LED39S/827 PSU NB WH	1	300,00€
40564900	ST780T LED39S/840 PSU NB WH	1	300,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
40565600	ST780T LED39S/930 PSU NB WH	1	320,00€
40566300	ST780T LED49S/830 PSU MB WH	1	320,00€
40567000	ST780T LED49S/827 PSU WB WH	1	320,00€
40568700	ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	1	320,00€
40574800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	1	370,00€
40575500	ST780T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	1	370,00€
96048300	ST780T LED60S/830 PSU MB WH	1	340,00€
96050600	ST780T LED60S/840 PSU VWB WH	1	340,00€
96054400	ST780T LED60S/830 PSD OVL-H WH	1	390,00€
96055100	ST780T LED60S/827 PSD OVL-V WH	1	390,00€
40569400	ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	1	350,00€
40570000	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	1	350,00€
40571700	ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	1	350,00€
40572400	ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	1	340,00€
40573100	ST780T LED49S/930 PSU MB SI	1	340,00€
96049000	ST780T LED60S/827 PSU WB SI	1	340,00€
96051300	ST780S LED60S/830 PSD-VLC MB BK	1	370,00€
96052000	ST780S LED60S/827 PSD WB BK	1	370,00€
96053700	ST780S LED60S/840 PSD-VLC VWB BK	1	370,00€
96202900	ST770B LED17S/830 PSU-E MB WH	1	240,00€
96203600	ST770B LED20S/830 PSU-E NB WH	1	250,00€
96204300	ST770B LED27S/830 PSU-E MB WH	1	260,00€
96205000	ST770B LED27S/827 PSU-E WB WH	1	260,00€
96206700	ST770B LED27S/840 PSU-E VWB WH	1	260,00€
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	280,00€
96212800	ST770B LED27S/PW930 PSU-E MB WH	1	280,00€
96213500	ST770B LED27S/930 PSU-E MB WH	1	280,00€
96214200	ST770B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	1	280,00€
96215900	ST770B LED27S/CH PSU-E MB WH	1	280,00€
96216600	ST770B LED27S/FR PSU-E MB WH	1	280,00€
96217300	ST770B LED27S/FMT PSU-E MB WH	1	280,00€
96218000	ST770B LED27S/ROSE PSU-E MB WH	1	280,00€
96219700	ST770B LED39S/830 PSU-E MB WH	1	270,00€
96220300	ST770B LED39S/827 PSU-E WB WH	1	270,00€
96221000	ST770B LED39S/840 PSU-E VWB WH	1	270,00€
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	310,00€
96208100	ST770B LED27S/830 PSD-VLC-E MB BK	1	290,00€
96209800	ST770B LED27S/827 PSD-VLC-E WB BK	1	290,00€
96210400	ST770B LED27S/840 PSD-VLC-E VWB BK	1	290,00€
96211100	ST770B LED27S/830 PSD-VLC-E OVL-H BK	1	310,00€
96223400	ST770B LED49S/830 PSU-E MB WH	1	290,00€
96224100	ST770B LED49S/827 PSU-E WB WH	1	290,00€
96225800	ST770B LED49S/840 PSU-E VWB WH	1	290,00€
96226500	ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH	1	330,00€
96661400	ST770X LED17S/830 PSD MB WH	1	325,00€
96662100	ST770X LED20S/830 PSD NB WH	1	335,00€
96663800	ST770X LED27S/830 PSD MB WH	1	345,00€
96664500	ST770X LED27S/827 PSD WB WH	1	345,00€
96665200	ST770X LED27S/840 PSD VWB WH	1	345,00€
96666900	ST770X LED27S/930 PSD OVL-H WH	1	385,00€
96669000	ST770X LED27S/CH PSD MB WH	1	365,00€
96670600	ST770X LED27S/FR PSD MB WH	1	365,00€
96671300	ST770X LED27S/FMT PSD MB WH	1	365,00€
96672000	ST770X LED27S/ROSE PSD MB WH	1	365,00€
96673700	ST770X LED39S/830 PSD MB WH	1	355,00€
96674400	ST770X LED39S/930 PSD OVL-H WH	1	395,00€
96676000	ST770X LED27S/PW930 PSD MB BK	1	365,00€
96668300	ST770X LED27S/PC930 PSD MB BK	1	365,00€
96675100	ST770X LED49S/830 PSD MB WH	1	375,00€
00987500	ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG	1	250,00€
00994300	ST770S LED27S/930 PSD-VLC HWB WH	1	320,00€
00988200	ST770T LED17S/930 PSU HMB BK	1	270,00€
00997400	ST770T LED27S/CH PSU HMB BK FG	1	290,00€
00998100	ST770T LED27S/FR PSU HMB BK FG	1	290,00€
00999800	ST770T LED27S/FMT PSU HMB BK FG	1	290,00€
00989900	ST770T LED20S/830 PSU HNB WH	1	260,00€
00990500	ST770T LED27S/830 PSU HMB WH	1	270,00€
00991200	ST770T LED27S/827 PSU HWB WH	1	270,00€
00993600	ST770T LED27S/PW930 PSD-VLC HMB WH	1	320,00€
01001700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC HOVL-H WH	1	320,00€
01002400	ST770T LED39S/830 PSU HMB WH	1	280,00€
01003100	ST770T LED39S/827 PSU HWB WH	1	280,00€
00996700	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI	1	290,00€
01008600	ST770T LED39S/830 PSD-VLC HOVL-H SI	1	330,00€
01006200	ST770S LED39S/930 PSD-VLC HWB BK	1	330,00€
01009300	ST770T LED49S/830 PSU HMB SI	1	300,00€
01010900	ST770S LED49S/PW930 PSD-VLC HMB WH	1	350,00€
01011600	ST770S LED49S/930 PSD-VLC HWB BK	1	350,00€
01012300	ST770T LED49S/830 PSD-VLC HOVL-V WH	1	350,00€
01013000	ST780T LED39S/830 PSU HNB WH	1	310,00€
01014700	ST780T LED49S/830 PSU HMB WH	1	330,00€
01021500	ST780T LED60S/830 PSU HMB WH	1	350,00€
01027700	ST780T LED60S/830 PSD-VLC HOVL-H WH	1	400,00€
01028400	ST780T LED60S/827 PSD-VLC HOVL-V WH	1	400,00€
01015400	ST780T LED49S/827 PSU HWB SI FG	1	335,00€
01022200	ST780T LED60S/827 PSU HWB SI FG	1	355,00€
01017800	ST780S LED49S/PW930 PSD-VLC HMB WH	1	380,00€
01018500	ST780S LED49S/930 PSD-VLC HWB WH	1	380,00€
01019200	ST780T LED49S/830 PSD-VLC HOVL-H BK	1	380,00€
01020800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC HOVL-V BK	1	380,00€
01024600	ST780S LED60S/830 PSD-VLC HMB BK	1	380,00€
01025300	ST780S LED60S/827 PSD-VLC HWB BK	1	380,00€
96056800	ST770Z BD	1	21,60€
96057500	ST780Z BD	1	26,80€
96062900	ST770Z OVL-H FG	1	26,80€
96063600	ST770Z OVL-V FG	1	26,80€
96064300	ST780Z OVL-H FG	1	31,90€

EOC	Type aandoing	MOQ	Richtprijs
96065000	ST780Z OVL-V FG	1	31,90€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG	1	16,50€
96067400	ST770Z SFR MB FG	1	16,50€
96068100	ST770Z SFR WB FG	1	16,50€
96069800	ST770Z SFR VWB FG	1	16,50€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG	1	21,60€
96071100	ST780Z SFR MB FG	1	21,60€
96072800	ST780Z SFR WB FG	1	21,60€
96073500	ST780Z SFR VWB FG	1	21,60€
96952300	ST770Z HOVL-H	1	41,20€
96953000	ST770Z HOVL-V	1	41,20€
96954700	ST780Z HOVL-H	1	51,50€
96955400	ST780Z HOVL-V	1	51,50€
96956100	ST770Z RPOM HNB	1	20,60€
96957800	ST770Z RPOM HMB	1	20,60€
96958500	ST770Z RPOM HWB	1	20,60€
96960800	ST780Z RPOM HNB	1	25,70€
96961500	ST780Z RPOM HMB	1	25,70€
96962200	ST780Z RPOM HWB	1	25,70€
01236300	ST770Z FG	1	10,30€
01237000	ST780Z FG	1	10,30€

TrueFashion




TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van boetieks en modezaken. Deze miniatuurspots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment lichtspotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve Philips Fashion Proof Optics (FPO). Deze FPO-lenzen bieden bundels van hogere intensiteit zonder lichtverspilling om de contrastverhouding te optimaliseren en zullen de verblinding in de winkel beperken. Daarnaast helpen de speciale LED Flavors van Philips voor mode om kleuren en visuele eigenschappen te benadrukken. Op die manier zorgt TrueFashion voor een superieure lichtervaring. Dit speciale modeassortiment ondersteunt uw wereldwijde uitbreidingsplannen door voorbereid te zijn op internationale certificering. Daarnaast bieden we speciale logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid. Mode ontwikkelt zich razendsnel naar een nieuwe balans tussen online en offline winkelen. TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en haalt tegelijkertijd de winkel binnen dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met Interact Retail Display en Interact Retail EasyAim

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid



- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken
- Accessoires: Barndoor ST710Z
- Bundelhoek lichtbron: 120°
- Bundelspreiding armatuur: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 6°
- Hoofdkleur van de armatuur: Black, silver, white
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Voedingsunit met DALI interface (PSD)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 0.1 %
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 15.6 W, 19.2 W, 21.5 W, 22 W, 22.5 W, 23.5 W, 24 W, 24.5 W, 26.5 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 31.5 W, 32 W, 34 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 60, 66.5, 68, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 85.5, 89, 92, 93, 95, 96, 96.5, 97, 98, 102 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1150 lm, 1200 lm, 2000 lm, 2700 lm
- Ingangsfrequentie: 50 to 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 5, 12, 18, 20 A

- Materiaal: Behuizing: aluminum
- Optiek: Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°, bundelhoek 6°
- Type: ST704T
- Garantieperiode: 5 jaar



Product
ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK



ST714T LED12S/PC930
PSU FPO12 WH




ST704T LED20S/PW935
PSU CLM18 SI




ST715T LED20S/PW930
PSU FPO12 WH



Product
ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK



Product
ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH




ST715T LED27S/PW930
PSU FPO24 SI



ST704T LED20S/PC930
PSU CLM18 BK



Product
ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH




ST714T LED20S/PW930
PSU FPO12 BK



ST714T LED27S/PW940
PSU FPO30 SI




Product
ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK



ST705T LED20S/PW930
PSU CLM18 WH



Product
ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK



Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	290,00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	1	290,00€
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	1	290,00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	280,00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	290,00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	1	290,00€
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	225,00€
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	1	225,00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	1	225,00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	1	225,00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	1	225,00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	225,00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	225,00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	1	225,00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	1	225,00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	280,00€
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	290,00€
41274600	ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	320,00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	290,00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	290,00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	1	290,00€
96086500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	290,00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	1	290,00€
96938700	ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH	1	245,00€
96939400	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	255,00€
96940000	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO36 WH	1	255,00€
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	1	255,00€
96951600	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO18 WH	1	255,00€
96941700	ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK	1	225,00€
96942400	ST714T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	245,00€
96943100	ST714T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	255,00€
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	1	255,00€
96946200	ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	192,50€
96947900	ST704T LED20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	192,50€
96949300	ST704T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	192,50€
96948600	ST704T LED20S/PW935 PSU CLM18 SI	1	192,50€
96950900	ST714T LED12S/PC930 PSU FPO12 WH	1	225,00€

GreenSpace Accent Projector



- Robuuste en neutrale vormgeving
- Meer fonkeling op het koopwaar en verhoogd oogcomfort voor klanten door PerfectAccent-optieken
- Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken en dat alles voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op uw handelswaar en verhogen het oogcomfort van de klant. De GreenSpace Accent-projector is naadloos te integreren op 3C- en DALI-spanningsrails, in Coreline lichtlijnen en in Maxos fusion. Installeren of de positie wijzigen gaat snel en eenvoudig zonder dat er extra gereedschap nodig is. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail (ST321T), Coreline lichtlijn (ST321Y; uitvoering met dubbele spot) of Maxos fusion (ST321S)
- Verkrijgbaar met een hoge lichtstroom tot 4900 lm, een groot assortiment aan optieken, optioneel frontglas en barndooraccessoires
- Inclusief LED-recepten voor retail en verse etenswaren
- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) en indoor positioning (DIA-VLC)
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen




ST321T LED27S/840 DIA-
VLC VWB BK



ST321S LED27S/PC930
PSU HMB SI




ST321S LED27S/830 PSU
HWB WH



Product

ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK



Product

ST321Y LED27S/830 PSU MB WH



ST321T LED19S/FMT PSU
MB FG WH




ST321S LED27S/830 PSU
WB WH



ST321T LED19S/ROSE
PSU HMB FG BK



ST321T LED27S/827 PSU
HMB SI



Product

ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH



ST321T LED27S/827 PSU
MB SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97182300	ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH	1	172,00€
97185400	ST321T LED19S/FMT PSU MB FG WH	1	172,00€
97199100	ST321T LED27S/CH PSU OVL-H WH	1	207,00€
97200400	ST321T LED27S/CH PSU HOVL-H WH	1	217,00€
97201100	ST321T LED27S/FMT PSU MB FG WH	1	192,00€
97202800	ST321T LED27S/FMT PSU HMB FG WH	1	202,00€
97203500	ST321T LED27S/ROSE PSU MB FG WH	1	192,00€
97204200	ST321T LED27S/ROSE PSU HMB FG WH	1	202,00€
97205900	ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH	1	192,00€
97206600	ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH	1	202,00€
97184700	ST321T LED19S/ROSE PSU HMB FG BK	1	182,00€
97186100	ST321T LED19S/FMT PSU HMB FG BK	1	182,00€
97187800	ST321T LED20S/PW930 PSU NB BK	1	177,00€
97188500	ST321T LED20S/PW930 PSU HNB BK	1	187,00€
97191500	ST321T LED27S/830 PSU WB BK	1	167,00€
97192200	ST321T LED27S/830 PSU HWB BK	1	177,00€
97195300	ST321T LED27S/PW930 PSU MB BK	1	187,00€
97196000	ST321T LED27S/PW930 PSU HMB BK	1	197,00€
97197700	ST321T LED27S/PC930 PSU MB BK	1	187,00€
97198400	ST321T LED27S/PC930 PSU HMB BK	1	197,00€
97207300	ST321T LED39S/830 PSU MB BK	1	177,00€
97208000	ST321T LED39S/830 PSU HMB BK	1	187,00€
97211000	ST321T LED49S/830 PSU MB BK	1	197,00€
97212700	ST321T LED49S/830 PSU HMB BK	1	207,00€
97189200	ST321T LED27S/827 PSU MB SI	1	167,00€
97215800	ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK	1	213,00€
97190800	ST321T LED27S/827 PSU HMB SI	1	177,00€
97495400	ST321Y LED27S/830 PSU MB WH	1	350,00€
97193900	ST321T LED27S/840 DIA-VLC VWB BK	1	197,00€
97194600	ST321T LED27S/840 DIA-VLC HWB BK	1	197,00€
97209700	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC WB BK	1	227,00€
97210300	ST321T LED39S/PW930 DIA-VLC HWB BK	1	237,00€
97213400	ST321S LED27S/830 PSU WB WH	1	193,00€
97217200	ST321S LED27S/PC930 PSU MB SI	1	213,00€
97214100	ST321S LED27S/830 PSU HWB WH	1	203,00€
97216500	ST321S LED27S/PW930 PSU HMB BK	1	223,00€
97218900	ST321S LED27S/PC930 PSU HMB SI	1	223,00€
97496100	ST321Y LED27S/840 PSU WB WH	1	350,00€
97497800	ST321Y LED27S/PW930 DIA-VLC MB WH	1	400,00€
97498500	ST321Y LED39S/830 DIA-VLC MB WH	1	390,00€
97499200	ST321Y LED39S/840 PSU WB WH	1	360,00€
97500500	ST321Y LED39S/PW930 PSU MB WH	1	380,00€
97501200	ST321Y LED49S/830 DIA-VLC MB WH	1	410,00€
97502900	ST321Y LED49S/840 PSU WB WH	1	380,00€

CoreLine Projector



De CoreLine Projector is ontworpen als vervanger voor op halogeen- en CDM-standaard gebaseerde spots voor winkel- en horecatoeepassingen. Deze armatuur die werkt via een spanningsrail ondersteunt winkeliers bij het opvallend presenteren van hun producten of het accentueren van bepaalde objecten. De pure vormgeving met ingebouwde driver en de keuze uit bundelhoeken van 23° of 36° maken de CoreLine Projector relevant voor tal van toepassingen.

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Afzonderlijke vervanging voor conventionele op CDM-standaard gebaseerde projectoren
- Pure, eenvoudige afwerking verzekert dat de CoreLine Projector in veel interieurontwerpen past



- Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking
- Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm
- Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- type: ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11 W (800 lm)
- Rendement: 70 lm/W
- Bundelhoek: 24°
- Lichtstroom: 800 of 2400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 20.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Geen dimmen
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Zwart (BK)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail




ST150T LED22S-23-/830
PSU WH



Product

ST150T LED22S-23-/830 PSU BK



Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	1	101,50€
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	1	101,50€
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	1	101,50€
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	1	101,50€
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	1	101,50€
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	1	101,50€
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	1	101,50€
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	1	101,50€

3-fasen rail RCS750



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking




- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montagematerialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes



ZRS700 MBW6 ALU
WALL BRACKET (SKB21-
1)



Product
ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK
(XTS4100-2)



RCS750 3C L1000 WH
(XTS4100-3)




Product
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




Product

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)




Product

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



Product

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




Product

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)




ZRS700 SMS SUSP SET
L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH
(XTSF4200-3)




Product

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




Product

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



Product

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)




Product

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP
CLAMP (SKB16-1)



Product

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)




Product

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)




Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



Product

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)




Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)



ZRS700 SPCL ALU SUSP
CLAMP L (SKB18-1)




Product

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP
CAP (SKB30-3)




Product

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)



Product

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



Product

ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)



ZRS750 CPS WH (XTS14-
3)



Product

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



Product

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	1	27,90€
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	1	27,90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	1	12,60€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	1	11,40€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	1	81,80€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	1	82,90€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	1	47,20€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	1	47,20€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	1	2,70€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	1	2,70€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	1	56,20€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	1	54,00€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	1	56,20€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	1	54,00€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	1	54,00€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	1	54,00€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	1	54,00€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	1	64,80€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	1	112,00€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	1	148,00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	1	187,00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1	64,80€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	1	107,00€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	1	148,00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	1	187,00€
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	1	27,90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	1	109,00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	1	151,00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	1	109,00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	1	151,00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	1	8,90€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	1	5,10€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	1	5,10€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	1	5,10€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	1	10,00€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1	64,80€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	1	112,00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	1	156,00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	1	187,00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	1	5,10€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	1	8,90€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	1	6,70€

DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail




De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



Product

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



Product

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK
(XTSCF6400-2)



Product

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



Product


ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK
(XTSC621-2)



Product

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSR WH
(XTSC611-3)




Product

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH
(XTSC638-3)



Product

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)




ZCS750 5C6 MPS BK
(XTSC614-2)



Product

RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)



ZCS750 5C6 CCPI BK
(XTSC634-2)



Product

ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH
(XTSCF6400-3)


ZCS750 5C6 IPC WH
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR
(XTSC621-1)

Product


RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



Product

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH
(XTSC6400-3)



Product

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSR BK
(XTSC611-2)



Product

ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	1	187,00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	1	148,00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	1	112,00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1	64,80€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	1	187,00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	1	148,00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	1	112,00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1	64,80€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	1	187,00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	1	148,00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	1	112,00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1	64,80€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	1	247,00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	1	186,00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	1	125,00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1	71,10€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	1	247,00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	1	186,00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	1	125,00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1	71,10€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	1	247,00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	1	186,00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	1	125,00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1	71,10€
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	1	37,10€
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	1	37,10€
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	1	37,10€
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	1	37,10€
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	1	37,10€
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	1	37,10€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	1	83,40€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	1	83,40€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	1	83,40€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	1	24,70€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	1	24,70€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	1	24,70€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	1	83,40€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	1	83,40€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	1	83,40€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	1	83,40€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	1	83,40€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	1	83,40€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	1	129,00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	1	129,00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	1	129,00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	1	129,00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	1	129,00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	1	129,00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	1	129,00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	1	129,00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	1	129,00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	1	129,00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	1	129,00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	1	129,00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	1	169,00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	1	169,00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	1	169,00€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl