

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting
Wandarmaturen

Juli 2021

Bruto prijslijst – Nederland

'21

CoreLine Wall-mounted



CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruidten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen




- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalismebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (incl. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groeperingsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen
- Type: WL120V (ronde uitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ($\pm 10\%$): 8 W (LED5S-uitvoering)
- Bundelhoek: 120°
- Lichtstroom: 500 lm (LED5S-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25°C): 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25°C): 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25°C): 15.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20°C tot $+35^\circ\text{C}$ (bij wandmontage)
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Lichtkap: Polycarbonaat diffuser
- Aansluiting: Insteekverbinding met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Schroefmontage, direct op oppervlak




Product

WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH



Product

WL130V LED12S/830 PSU WH



Product

WL131V LED34S/830 PSED WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	1	405,00€
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	1	405,00€
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	1	409,00€
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	1	409,00€
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	1	224,00€
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	1	224,00€
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	1	409,00€
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	1	409,00€
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	1	420,00€
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	1	420,00€
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	1	424,00€
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	1	424,00€
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	1	424,00€
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	1	424,00€
96094000	WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH	1	294,00€
96095700	WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH	1	294,00€
96096400	WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH	1	378,00€
96097100	WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH	1	378,00€
34000599	WL131V LED12S/830 PSU WH	1	108,00€
34001299	WL131V LED12S/840 PSU WH	1	108,00€
34002999	WL131V LED20S/830 PSU WH	1	193,00€
34003699	WL131V LED20S/840 PSU WH	1	193,00€
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	1	193,00€
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	1	193,00€
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1	235,00€
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1	235,00€
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	1	239,00€
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	1	239,00€
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	1	239,00€
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	1	239,00€
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	1	219,00€
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	1	224,00€
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	1	224,00€
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	1	108,00€
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	1	108,00€
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	1	112,00€
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	1	112,00€
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	1	159,00€
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	1	159,00€

Ledinaire wandmontage WL060V




De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparingen
- Brede toepassingsmogelijkheden




- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm – 30 cm, 1700 lm – 35 cm
- IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
- De volledig transparante lichtkap levert een homogeen lichteffect
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Hoofdkleur van de armatuur: White
- Dimmen: Nee
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Initieel systeemvermogen: 12 W, 18.5 W, 19.5 W
- Initiële lichtstroom: 1100 lm, 1700 lm
- Installatie: Doorvoerbedrading mogelijk
- Kleur lichtbron: 830 warm white, 840 neutral white
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Materiaal: Behuizing: polypropylene
- Optiek: Polymethylmethacrylaat
- Garantieperiode: 3 jaar



Product

WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1	52,50€
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1	52,50€
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1	63,50€
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1	63,50€
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	101,00€
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	101,00€

Ledinaire portiekarmatuur



De Ledinaire-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips en een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt. Het Ledinaire portiekarmatuur biedt versies met optionele bewegingsdetectie en noodverlichting voor meer keuzevrijheid.

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips.
- Energiebesparing.
- Brede toepassingsmogelijkheden.




850°C

IP 65

IK 08



- Directe vervanger voor het conventionele TCH329-armatuur, met perfect passende afmetingen (374 x 150 x 82 mm).
- Geoptimaliseerde lichtopbrengst in twee lichtkleuren: 3000 K (met 600 lm) en 4000 K (met 630 lm).
- Hoge bescherming met IP65 en IK08.
- Optionele bewegingsdetectie en noodverlichting.



Product

WL055V LED6S/830 PSU WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	1	39,00€
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	1	39,00€
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	1	59,00€
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1	59,00€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl