

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Conventionele lampen en buizen
Halogeen lampen

Juli 2021

Bruto prijslijst – Nederland


'21

Halogen Clickline G9



Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Netspanningslamp, geen transformator nodig
- Compact formaat, past gemakkelijk in de armatuur
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45

Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	100	13,50€
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	100	13,50€

Plusline ES Compact



Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
 - Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
 - Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
 - Gelijk formaat voor directe vervanging van bestaande halogeenlampen
 - Levensduur: 2000 uur
 - Universele brandstand



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	76,5 74,9	73,3	78

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	100	13,50€
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	100	13,50€
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	100	13,50€

Plusline ES Small



Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
 - Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
 - Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
 - Gelijk formaat voor directe vervanging van bestaande halogeenlampen
 - Levensduur: 2000 uur
 - Universele brandstand



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11	115,8 114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11	115,8 114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	115,8 114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11	115,8 114,2	112,6	118

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	100	12,30€
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	100	12,30€
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	100	12,30€
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	100	12,30€

Plusline Large (tweekneeps)



PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving, gebouwen en winkels.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Levensduur: 2000 uur



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11	252,3	250,7	249,1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	10	36,00€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl