

PHILIPS

CoreLine



Innovatief



Gemakkelijk te installeren



Hoogwaardig

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE



De nieuwe Philips CoreLine inbouw en CoreLine opbouw

Drie verschillende lichtopbrengsten in één armatuur.

De nieuwe CoreLine inbouw- en opbouwarmaturen worden geleverd met een nieuwe connector, die de installatie een stuk simpeler maakt. De innovatieve MultiLumen-functie biedt drie lichtopbrengsten in één armatuur. De functie is gemakkelijk in te stellen door een schakelaar om te zetten. Beide productseries zijn een robuust en flexibel alternatief voor panelen. Ze bieden niet alleen meer diversiteit en design, maar ook het installatiegemak en brede toepassingsbereik dat je zoekt. Geniet van meer efficiency, kwaliteit en keus met twee nieuwe opties die je kunt inzetten bij elk project waar licht echt belangrijk is.

Jouw voordelen met beide armaturen:

- ✓ Eenvoudig te installeren dankzij de nieuwe snelverbindingsconnector: gewoon loskoppelen, bedraden en opnieuw aansluiten op de armatuur
- ✓ Innovatieve MultiLumen-functie: 3 verschillende lichtopbrengsten in één armatuur
- ✓ Diverse accessoires en lussen maken flexibele installatie mogelijk
- ✓ Comfortabel, knippervrij licht met minder verblinding
- ✓ Stofdichte optiekcompartimenten
- ✓ Tot wel 45% energiebesparing vergeleken met functionele TL-D-armaturen
- ✓ Lange levensduur van 50.000 uur (L80), rendement tot 140 lm/W

Opties:


- ✓ Verkrijgbaar in uitvoeringen die voldoen aan kantoonormen
- ✓ Aan/uit (PSU) en DALI dimmen (PSD) verkrijgbaar
- ✓ Noodverlichting (EL) en Wieland-connectors (W)

Toepassingsgebieden:


- ✓ Kantoorruimten
- ✓ Openbare ruimten
- ✓ Winkels
- ✓ Gezondheidszorg

Belangrijkste hoogtepunten

Nieuw!



Nieuwe connector voor eenvoudige installatie



PSU MultiLumen-driver



Groot assortiment accessoires

Installatie- en montageopties voor CoreLine inbouwmontage

Dankzij de nieuwe connector, de behuizing en het robuuste ontwerp zonder scherpe randen is het nieuwe assortiment CoreLine inbouwarmaturen snel, gemakkelijk en flexibel te installeren. Voor nog meer installatiegemak is er een uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar, die ook geschikt is voor pendelmontage.

Uitvoeringen met Wieland-connector aan/uit W3 (PSU) en Wieland connector W5 DALI-dimmen (PSD) verkrijgbaar




MultiLumen-uitvoeringen voor flexibele toepassing




Nieuwe connector voor snellere installatie



Robuust ontwerp



Afmetingen




Installatie- en montageopties voor CoreLine opbouwmontage





Het assortiment CoreLine armaturen voor opbouwmontage is gemakkelijk te monteren met de nieuwe connector en diverse accessoires voor pendelmontage of montage in systeemplafonds. Door de robuuste behuizing en verschillende opties zijn ze ideaal geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Robuust ontwerp uit één stuk zonder scherpe randen

Nieuwe connector voor snellere installatie



Afmetingen



Bestelinformatie

CoreLine inbouwarmatuur



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Rendement	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	lm/W	K		
Met snelverbindingsconnector, voldoet aan kantoornormen (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51218400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51221400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51222100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51223800
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51220700
Met snelverbindingsconnector, voldoet aan kantoornormen (UGR<19) en noodverlichting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97548700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97552400
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC EL		2800/3400/4000	118	3000	IP20/44	97551700
Met snelverbindingsconnector, voldoet niet aan kantoornormen (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51217700
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51219100
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51216000
Met snelverbindingsconnector, voldoet niet aan kantoornormen (UGR<25) en noodverlichting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97549400
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97550000
Wieland-connector, voldoet aan kantoornormen (UGR<19)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51226900
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51229000
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51228300
Wieland-connector, voldoet aan kantoornormen (UGR<19) en noodverlichting						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97563000
RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97564700
Wieland-connector, voldoet niet aan kantoornormen (UGR<25)						
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51225200
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51227600
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51224500

CoreLine inbouwarmatuur – accessoires



Producttype		EOC-code
RC132Z SMB W60L60	Montageset voor opbouwmontage voor W60L60 voor gebruik in combinatie met RC136B W60L60. (L 613 x B 613 x H 72,5mm)	07330899
RC132Z SME-3 WH	Pendelset voor aan/uit-driver (PSU). Kabellengte 1500 mm. Te gebruiken in combinatie met RC136B W60L60 en RC136B W30L120	36270099
RC132Z SME-4 WH	Pendelset voor DALI-driver (PSD). Kabellengte 1500 mm. Te gebruiken in combinatie met RC136B W60L60 en RC136B W30L120	07331599
RC132Z SMB-PLC	Klemmen voor montage in stucwerkplafonds voor gebruik in combinatie met RC136B W60L60 en RC136B W30L120	36269499

Bestelinformatie

CoreLine opbouwarmatuur



Producttype	LED	Lichtopbrengst	Rendement	Kleurtemp.	IP-classificatie	EOC-code
	W	lm	lm/W	K		
Met snelverbindingsconnector, voldoet aan kantoonormen (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51232000
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51235100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51238200
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51240500
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51234400
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51239900
Met snelverbindingsconnector, voldoet aan kantoonormen (UGR<19) en noodverlichting						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97554800
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97555500
Met snelverbindingsconnector, voldoet niet aan kantoonormen (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51231300
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51237500
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	51233700
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51230600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	51236800
Met snelverbindingsconnector, voldoet niet aan kantoonormen (UGR<25) en noodverlichting						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97553100
SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97556200
Wieland-connector, voldoet aan kantoonormen (UGR<19)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97557900
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97561600
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97560900
Wieland-connector, voldoet niet aan kantoonormen (UGR<25)						
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	22/26/31	3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97558600
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOCW5		3100/3700/4300	140	4000	IP20/44	97562300
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3		2800/3400/4000	130	3000	IP20/44	97559300
Wieland-connector, voldoet aan kantoonormen (UGR<19) en noodverlichting						
SM136V 31S_37S_43S/840PSDW20L120OCELB3W5	25/29/34	3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97565400
SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3		3100/3700/4300	126	4000	IP20/44	97566100

