































Pendel-, inbouw- & opbouwarmaturen

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 PowerBalance Recessed: RC360B RC362B RC415B RC461B RC463B		V		> EIA-bewijs	Voldoet enkel indien uitgevoerd met BioUp (BU) LEDboard
 SlimBlend Recessed: RC400B Surface & Suspended: SM400C SP400P				X	
 TrueLine Recessed: RC515B RC530B RC531B RC532B RC533B RC534B Surface & Suspended: SM530C SM531C SM534C SP530P SP531P SP532P SP533P SP534P		V		> EIA-bewijs	Voldoet enkel i.c.m. CLO: 5ft D/ I LED66S OC 5ft D/ I LED77S OC 5ft D LED43S OC 5ft D LED50S OC 4ft D/ I LED49S OC 4ft D/ I LED58S OC 4ft D LED34S OC 4ft D LED40S OC
 FlexBlend Recessed: RC340B RC341B Surface & Suspended: SM340C SP340P SP342P				X	
 SmartBalance Surface & Suspended: SM480C SP480P SP482P Freefloor/standing: F5484F				X	





Lichtlijnen, Waterdichte & Highbay armaturen

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 Maxos fusion LL512X LL523X LL612X LL623X		V		> EIA-bewijs	1605 voldoet voor alle optieken (A20 uitgezonderd) enkel in 4000K i.c.m. CLO
 Maxos fusion XA LL512X LL523X LL612X LL623X	V			> EIA-bewijs	
 Maxos LED Industry 4MX400 4MX416 4MX433 4MX850 4MX866 4MX883					Momenteel nog niet bekend. Meer informatie volgt nog.
 Maxos LED Performer 4MX900 4MX916 4MX933				X	
 CoreLine Lichtlijn G2 LL212X LL217X LL234X				X	
 CoreLine Lichtlijn G2 HE LL212X LL217X LL234X				X	
 GentleSpace BY480P BY480X BY481P BY481X BY483P BY483X	V			> EIA-bewijs	
 Pacific LED G4 WT470C WT470X WT471C WT472C WT480C WT481C WT480X		V		> EIA-bewijs	805 voldoet enkel in CEC uitvoering met CLO
 Pacific LED G5 WT475C WT490C		V		> EIA-bewijs	WT475C Momenteel nog niet bekend, informatie volgt nog. WT490C voldoet




Spots & Downlights

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 LuxSpace Downlight DN560B DN561B DN570B DN570C DN571B DN571C DN572B		V		> EIA-bewijs	CRI 80 voldoet compleet CRI 90 voldoet LED12S, LED24S 940, LED40S 940
 GreenSpace Downlight (3D) DN460B DN461B DN462B DN463B DN470B DN471B DN472B DN473B		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 LuxSpace Accent RS770B RS771B RS772B RS780B RS781B RS782B		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 StylID Evo ST770T ST770S ST770B ST770X ST780T ST780S		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 GreenSpace Accent Projector ST320S ST320T ST321S ST321Y ST321T		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 GreenSpace Accent RS340B RS342B RS343B		V		> EIA-bewijs	
 GreenSpace Accent Gridlight GD301B GD302B GD303B		V		> EIA-bewijs	Alleen configuraties met 495 827, 495 830 & 495 840 voldoen
 GreenSpace Accent Pendant PT320C PT320T		V		> EIA-bewijs	
 GreenSpace Accent Projector mini ST315T		V		> EIA-bewijs	Alleen configuraties met 395 840 voldoen
 TrueFashion 2 ST705T ST715T ST704T ST714T				X	
 StoreFlux GD601B GD602B GD603B GD611B GD612B GD613B				X	
 StoreSet RC505B SM505S SM505T				X	
 StoreSet HE & XA RC505B SM505S SM505T	V			> EIA-bewijs	
 StoreSet Linear SM504T		V		> EIA-bewijs	Uitgezonderd van EIA 2022 zijn configuraties met 615 830 & 615 840
 StoreSet Linear XA SM504T	V			> EIA-bewijs	
 CustomCreate Pendant PT520C PT520T					Momenteel nog niet bekend. Meer informatie volgt nog.
















3D-armaturen

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 PerfectFit TC TT		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 MS-serie TC MS		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 KT-serie TC KT		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 BA-serie TC BA		V		> EIA-bewijs	LET OP: L90 50.000uur i.c.m. 125lm/W enkel mogelijk voor specifieke configuraties die te vinden zijn via de volgende link
 PM-serie TC PM				X	









Outdoor armaturen

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 LumiStreet gen2 BGP291 BGP292 BGP293 BGP294	V			> EIA-bewijs	
 Luma gen2 BGP701 BGP702 BGP703 BGP704 BGP705	V			> EIA-bewijs	
 ClearWay gen2 BGP307	V			> EIA-bewijs	

CoreLine

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 CoreLine Inbouw RC136B				X	
 CoreLine Panel RC132V				X	
 CoreLine Opbouw SM136V				X	
 CoreLine Wand WL130V WL131V				X	
 CoreLine Downlight DN140B				X	
 CoreLine SlimDownlight DN145B DN145C				X	
 CoreLine Inbouwspot RS140B RS141B RS142B				X	
 CoreLine Nood EM120B				X	
 CoreLine Waterdicht WT120C					Momenteel nog niet bekend. Meer informatie volgt nog.
 CoreLine Highbay BY120P BY121P BY122P					Momenteel nog niet bekend. Meer informatie volgt nog.
 CoreLine Batten BN126C				X	
 CoreLine Tempo BVP110 BVP 125 BVP130 BVP140		V		> EIA-bewijs	Enkel CoreLine Tempo Small (BVP110) voldoet niet aan EIA 2022
 CoreLine Bollard BCP155				X	
 CoreLine Malaga BRP101 BRP102				X	
 CoreLine FWC LED BWC110 BWC120				X	

Ledinaire

Familie	Energie Investerings Aftrek (EIA)			EIA-bewijs	Opmerkingen
	voldoet compleet	voldoet deels	voldoet niet		
 Ledinaire Paneel RC065B				X	
 Ledinaire Wand WL060V				X	
 Ledinaire Portiekarmatuur WI055V				X	
 Ledinaire Downlight DN060B				X	
 Ledinaire SlimDownlight DN065B				X	
 Ledinaire Spot RS060B RS061B				X	
 Zadora LED RS049B				X	
 Ledinaire Waterdicht WT060C				X	
Ledinaire Batten BN013C				X	
Ledinaire Highbay BY020P BY021P				X	
Ledinaire Schijnwerper BVP154 BVP155				X	