

Onepagers Productintroducties 1 oktober 2021 (LW 3)

Productmarketing Benelux

Professional Lighting

16 augustus 2021

Ledinaire SlimDownlight

Eenvoud voor een scherpe prijs



Kenmerken

- Mooie platte downlighter met uniform lichtbeeld
- Verkrijgbaar in inbouw (DN065B) en opbouw (DN065C)
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K en MultiColor Switch (3000 K / 4000 K / 6500 K)
- In lumen pakketten van 1000 lm en 2000 lm
- 50.000 uur (L65)
- Geïntegreerde driver
- Inbouwdoorsnee van 150 mm en 200 mm

Voordelen

- Gemakkelijk installeren en doorvoerbedrading met groene connector box (versie TW – Through-Wiring)
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak

Toepassingen

- Gangen
- Toiletten
- Wachtkamers

Wat is er nieuw?

- MultiColor Switch (3000 K / 4000 K / 6500 K)
- Opbouw versie (DN065C)



DN065B



DN065C



Ledinaire SlimDownlight

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
32890700	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD	€ 25,00
32892100	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD	€ 25,00
32894500	DN065B G3 LDNR LED19/830 19.5W D200 RD	€ 30,00
32896900	DN065B G3 LDNR LED19/840 19.5W D200 RD	€ 30,00
32902700	DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD	€ 30,00
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	€ 30,00
32906500	DN065C G3 LDNR LED19/830 19.5W D225 RD	€ 35,00
32908900	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD	€ 35,00
32910200	DN065B G3 LDNR LED10/CCT 10.5W D150 RD	€ 30,00
32912600	DN065B G3 LDNR LED19/CCT 19.5W D200 RD	€ 35,00



Ledinaire Spot

De eenvoudige LED-oplossing als vervanging van halogeenspots



Kenmerken

- Mooie reflector voor een uniform lichtbeeld
- Verkrijgbaar in vaste (RS060B) en kantelbare uitvoeringen (RS061B)
- Kleurtemperatuur 2700 K, 3000 K en 4000 K
- 500 lumen met een bundel van 36°
- 35.000 uur (L70) / 50.000 uur (L65)
- Geïntegreerde driver
- Dimbaar (Compatibel met de meeste fase aansnijdingsdimmers)
- Inbouwdoorsnee 68 mm
- RAL 9010

Voordelen

- Gemakkelijk installeren en doorvoerbedrading met groene connector box (versie TW – Through-Wiring)
- De gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-spots
- Tot 90% energiebesparing en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Snel en gemakkelijk installeren door geïntegreerde driver

Toepassingen

- Receptie- en horecaruimten
- Winkels en kantoren
- Toiletten
- Gangen en liften

Wat is er nieuw?


- Nieuwe kleurtemperatuur 2700 K
- Groene connector box (versie TW)



RS061B



RS060B



Ledinaire Spot

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	€ 29,50
33111200	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	€ 34,50
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	€ 29,50
33113600	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	€ 34,50
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	€ 29,50
33115000	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	€ 34,50
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	€ 33,50
33105100	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW	€ 38,50
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	€ 33,50
33107500	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW	€ 38,50
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	€ 33,50
33109900	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW	€ 38,50



Ledinaire Paneel

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten



Kenmerken

- Eenvoudig LED-paneel voor een scherpe prijs
- Diffuus comfortabel licht
- Accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw en ophanging
- Kleurtemperatuur 3000 K, 4000 K en 6500 K
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting: type Office Compliant (OC)

Voordelen

- Korte terugverdientijd door lage aanschaf en goede efficiency
- Gebruiksvriendelijke installatie door quick connector
- Philips kwaliteit voor een scherpe prijs
- Diffuus comfortabel licht

Toepassingen

- Algemene verlichting
- Kantoren, winkels, gezondheidszorg en onderwijs

Wat is er nieuw?

- Uitgebreid met kleurtemperatuur 3000 K



Ledinaire Paneel

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
53066999	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	€ 66,75
79180399	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	€ 66,75
36206999	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC	€ 66,75
53065299	RC065B LED34S/830 PSU W60L60 OC	€ 91,50
38647499	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	€ 91,50
36204599	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC	€ 91,50



Ledinaire Highbay

De kanshebber voor het winnen van kleine projecten met interessante TCO



Kenmerken

- Basic LED High-bay voor 250 W en 400 W HID vervangers
- Verkrijgbaar in 2 lumen versies: 10.500 en 20.500 lm
- Energiezuinig tot wel 120 lm/W
- Lange levensduur van 50.000 uur L65
- IP65/IK06
- Toepasbaar met optionele reflector

Voordelen


- Beste alternatief voor retrofit
- Het platte design maakt de lamp geschikt voor industriële en decoratieve omgevingen
- Korte terugverdientijd door lage aanschaf en goede efficiency
- Gemakkelijk installeren met meegeleverde IP65 connector
- 25% lichter dan vorige Ledinaire High-bay (1,49 kg / 2,65 kg)

Toepassingen

- Magazijnen
- Logistieke hallen
- Productiehallen

Wat is er nieuw?

- 25% lichter
- 20% energie zuiniger



Ledinaire Highbay

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	€ 258,00
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	€ 436,00

Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
53017199	BY020Z G2 ALU	€ 55,10
53016499	BY021Z G2 ALU	€ 83,50



Reflector BY020Z G2 ALU

Ledinaire Schijnwerper

Eenvoud voor een scherpe prijs



Kenmerken

- Breed assortiment met lichtopbrengsten van 1000 tot 24.000 lumen
- Warmwitte (3000 K) en neutraalwitte (4000 K) uitvoeringen
- Lange levensduur van 50.000 uur L70
- Extra vlak IP65/IK07-ontwerp, voorzien van kabel
- Kan staand of hangend gemonteerd worden
- Uitvoeringen met bewegingsdetector

Voordelen

- Bewegingsdetector die niet gevoelig is voor regen

Toepassingen

- Gevels van gebouwen
- Tuinen, poortjes en onderdoorgangen
- Billboards en reclame zuilen
- Detailhandelszaken

Wat is er nieuw?

- Uitbreiding van lumen pakketten
- PIR Sensor
- 20% energie zuiniger
- 360° draaibaar



Uitvoeringen met bewegingsdetector

Ledinaire Schijnwerper

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs	1 oktober
53364699	BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB CE	€ 26,00	
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	€ 26,00	
53363999	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB CE	€ 44,00	
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	€ 44,00	
53362299	BVP164 LED36/830 PSU 30W SWB CE	€ 62,00	
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	€ 62,00	
53361599	BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB CE	€ 72,00	
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	€ 72,00	
53360899	BVP164 LED84/830 PSU 70W SWB CE	€ 90,00	
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	€ 90,00	
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	€ 130,00	
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	€ 180,00	
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	€ 230,00	

Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs	1 oktober
53482799	BVP164 LED12/830 PSU 10W SWB MDU CE	€ 46,00	
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	€ 46,00	
53480399	BVP164 LED24/830 PSU 20W SWB MDU CE	€ 64,00	
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	€ 64,00	
53478099	BVP164 LED36/830 PSU 30W SWB MDU CE	€ 82,00	
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	€ 82,00	
53476699	BVP164 LED60/830 PSU 50W SWB MDU CE	€ 92,00	
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	€ 92,00	
53474299	BVP164 LED84/830 PSU 70W SWB MDU CE	€ 110,00	
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	€ 110,00	
53496499	BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE	€ 130,00	
53495799	BVP165 LED120/840 PSU 100W AWB CE	€ 170,00	
53494099	BVP165 LED180/840 PSU 150W AWB CE	€ 220,00	
53493399	BVP165 LED240/840 PSU 200W AWB CE	€ 280,00	

Ledinaire Wand

Energie-efficiënte armatuur voor algemene verlichting



Kenmerken

- Het beste alternatief voor vervanging van conventionele wandarmaturen
- Twee lichtkleuren: 3000 K en 4000 K in lichtniveaus van 1100 tot 1700 lumen
- Hoge bescherming met IP65 en IK08.
- Energiezuinig 100 lm/W en lange levensduur 50.000 uur L70
- Diameter van 285 mm
- Versie met bewegingssensor (MDU)
- Materiaal is UV resistent voor buitengebruik

Voordelen

- Brede toepassingsmogelijkheden

Toepassingen

- Gangen
- Trappenhuizen
- Ingangsruidten
- Publieke ruimten

Wat is er nieuw?

- Upgrade naar IP65 en IK08
- Verbetering van systeem performance (tot 100 lm/W)
- Verbetering van levensduur (50.000 uur L70)




Ledinaire Wand

Betaalbaar, betrouwbaar en beschikbaar



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	€ 55,00
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	€ 55,00
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	€ 66,00
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	€ 66,00
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	€ 86,00
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	€ 86,00



CoreLine Wand

Voor elk project waar licht het verschil maakt



Kenmerken

- Beschikbaar in 2 kleurtemperatuur (3000/4000 K) en 3 lichtniveaus (1200-2000-3000 lm) en Multiswitch (*)
- Hoge bescherming met IP65 en IK10 (keuring Politiekeurmerk Q4'21)
- Materiaal UV resistent voor buitengebruik
- Bewegingssensor (MDU) voor beweging, daglicht, step en groep dimming
- Versies met DALI, noodverlichting (ELB3) en Interact Ready
- Beschikbaar in standaard RAL9003 (wit) of met accessoires in RAL9004 (zwart), RAL9006 (grijs)
- Diameter van 390 mm

Voordelen

- Gemakkelijk de kleurtemperatuur en lichtniveau aanpassen door de MultiLumen en MultiColor driver

Toepassingen

- Gangen
- Trappenhuizen
- Ingangsruidten

Toepassingen

- MultiLumen driver: lumen aanpassen 1200 / 2000 / 3400 lumen
- MultiColor: kleurtemperatuur aanpassen 2700K / 3000K / 4000K
- 50.000 uur L80
- Diameter 390 mm
- IK10
- Vernieuwd design met verschillende accessoires (half-moon)
- Interact Ready



CoreLine Wandarmatuur

Voor elk project waar licht het verschil maakt



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs	1 oktober
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	€ 140,00	
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	€ 160,00	
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	€ 100,00	
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	€ 100,00	
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	€ 130,00	
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	€ 130,00	
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	€ 250,00	
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	€ 250,00	
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	€ 310,00	
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	€ 310,00	
97866200	WL140V LED12S/830 PSR ELB3 MDU WH	€ 430,00	
97867900	WL140V LED12S/840 PSR ELB3 MDU WH	€ 430,00	
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	€ 120,00	
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	€ 120,00	

Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs	1 oktober
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	€ 150,00	
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	€ 150,00	
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	€ 150,00	
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	€ 150,00	
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	€ 140,00	
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	€ 140,00	
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	€ 270,00	
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	€ 270,00	
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	€ 330,00	
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	€ 330,00	
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	€ 330,00	
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	€ 330,00	
97871600	WL140V LED20S/840 PSR ELB3 MDU WH	€ 450,00	
97870900	WL140V LED20S/830 PSR ELB3 MDU WH	€ 450,00	

CoreLine Wand

Voor elk project waar licht het verschil maakt



Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	€ 140,00
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	€ 140,00
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	€ 170,00
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	€ 170,00
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	€ 170,00
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	€ 170,00
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	€ 290,00
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	€ 290,00
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	€ 350,00
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	€ 350,00
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	€ 350,00
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	€ 350,00
97874700	WL140V LED34S/830 PSR ELB3 MDU WH	€ 470,00
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	€ 470,00

Bestelcode (EOC8)	Productomschrijving	Brutoprijs 1 oktober
53566499	WL140Z Half-moon Ring GR	€ 20,00
53565799	WL140Z Half-moon Ring BK	€ 20,00
53564099	WL140Z Half-moon Ring WH	€ 20,00
53563399	WL140Z Deco Ring GR	€ 20,00
53562699	WL140Z Deco Ring BK	€ 20,00



* Levertijden van accessoires kunnen nog niet worden bevestigd.

