

**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting  
Wandarmaturen

Oktober 2021  
Bruto prijslijst – Nederland

'21



# CoreLine Wall-mounted



- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen




CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruidten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalismebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (incl. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groepeeringsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen
- Type: WL120V (ronde uitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ( $\pm 10\%$ ): 8 W (LED5S-uitvoering)
- Bundelhoek:  $120^\circ$
- Lichtstroom: 500 lm (LED5S-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index:  $\geq 80$
- Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25°C): 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25°C): 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25°C): 15.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur:  $-20^\circ\text{C}$  tot  $+35^\circ\text{C}$  (bij wandmontage)
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Lichtkap: Polycarbonaat diffuser
- Aansluiting: Insteekverbinding met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Schroefmontage, direct op oppervlak



**Product**  
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH



**Product**  
WL140V LED12S/830 PSU WH



**Product**  
WL130V LED20S/830 PSU WH



**Product**  
WL131V LED34S/830 PSU WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduig	MOQ	Richtprijs
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	1	100,00€
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	1	100,00€
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	120,00€
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	120,00€
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	140,00€
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	140,00€
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	1	140,00€
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	1	140,00€
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	160,00€
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	250,00€
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	250,00€
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	1	270,00€
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	270,00€
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	1	290,00€
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	1	290,00€
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	1	246,00€
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	1	200,00€
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	1	119,00€
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	1	231,00€
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	1	115,00€

# Ledinaire wandmontage WL060V




De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparingen
- Brede toepassingsmogelijkheden




- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm - 30 cm, 1700 lm - 35 cm
- IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
- De volledig transparante lichtkap levert een homogeen lichteffect
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Hoofdkleur van de armatuur: White
- Dimmen: Nee
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Initieel systeemvermogen: 12 W, 18.5 W, 19.5 W
- Initiële lichtstroom: 1100 lm, 1700 lm
- Installatie: Doorvoerbedrading mogelijk
- Kleur lichtbron: 830 warmwit, 840 neutraalwit
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Materiaal: Behuizing: polypropyleen
- Optiek: Polymethylmethacrylaat
- Garantieperiode: 3 jaar



**Product**

WL060V LED11S/830 PSU II WH



**Product**

WL060V LED17S/830 PSU II WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1	55,00€
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1	55,00€
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1	67,00€
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1	67,00€
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	106,00€
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	106,00€

# Ledinaire portiekarmatuur




De Ledinaire-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips en een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt. Het Ledinaire portiekarmatuur biedt versies met optionele bewegingsdetectie en noodverlichting voor meer keuzevrijheid.

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips.
- Energiebesparing.
- Brede toepassingsmogelijkheden.



- Directe vervanger voor het conventionele TCH329-armatuur, met perfect passende afmetingen (374 x 150 x 82 mm).
- Geoptimaliseerde lichtopbrengst in twee lichtkleuren: 3000 K (met 600 lm) en 4000 K (met 630 lm).
- Hoge bescherming met IP65 en IK08.
- Optionele bewegingsdetectie en noodverlichting.



## Product

WLO55V LED6S/840 PSU EL3 WH

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
96773499	WLO55V LED6S/840 PSU EL3 WH	1	199,00€
96774199	WLO55V LED6S/830 PSU EL3 WH	1	199,00€
34941199	WLO55V LED6S/830 PSU WH	1	41,50€
34942899	WLO55V LED6S/840 PSU WH	1	41,50€
35064699	WLO55V LED6S/840 PSR MDU WH	1	62,00€
35409599	WLO55V LED6S/830 PSR MDU WH	1	62,00€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)