

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Buitenverlichting

Lichtzuilen

Oktober 2021

Bruto prijslijst – Nederland

'21

OptiSpace




- Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.
- Aantrekkelijke totale eigendomskosten.
- Voldoet aan de belangrijkste nationale en internationale richtlijnen in Europa.




Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee je in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kan creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en zorgt tegelijkertijd voor lagere totale eigendomskosten voor je investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kan je het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor het aantal te installeren lichtpunten wordt geminimaliseerd. Om verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. Philips ultradonker grijs is de standaardkleur en andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

- Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.
- Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.
- IP 66- en IK10-classificatie.
- Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit (NW) mogelijk.
- Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische optieken.
- Bodemverankeringsaccessoire.
- Omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Black
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 37.2 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 173 lm/W
- Initiële lichtstroom: 4900 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220-240 V
- Aanloopstroom (A): 22 A
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Garantieperiode: 5 jaar



Product
BCB500 LED56-4S/740 S DGR



Product
ZCB500 TUBE L500

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------|-----|------------|
| 48118600 | BCB500 LED56-4S/740 S DGR | 1 | 772,00€ |
| 48144500 | ZCB500 TUBE L500 | 1 | 257,00€ |

CoreLine Bollard



- Comfortabel licht
- Gemakkelijk te installeren
- Bespaart energie in vergelijking met conventionele lampen




Philips CoreLine Bollard is een professionele lichtzuil die mensen gedurende de nacht begeleidt en dankzij het discrete ontwerp zeer goed in het stedelijke landschap past.

- lichtstroom 1000 lm
- hoogte 1 m
- IP65 / IK10
- Verkrijgbaar in warmwit en neutraalwit
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Met bodemverankeringaccessoire
- Omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Dark grey
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 12 W, 13 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 80, 85 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1000 lm
- Ingangsfrequentie: 50 of 60 Hz
- Ingangsspanning: 220-240 V
- Kleur lichtbron: Neutraalwit, warmwit
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Optiek: Asymmetrisch, symmetrisch
- Optiek: Polycarbonaat



Product

BCPI55 LED100/WW PSU 220-240V A 7043



Product

ZCP150 ANB L500

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--------------------------------------|-----|------------|
| 38375600 | BCPI55 LED100/WW PSU 220-240V A 7043 | 1 | 330,00€ |
| 38376300 | BCPI55 LED100/NW PSU 220-240V A 7043 | 1 | 330,00€ |
| 38377000 | BCPI55 LED100/WW PSU 220-240V S 7043 | 1 | 330,00€ |
| 38378700 | BCPI55 LED100/NW PSU 220-240V S 7043 | 1 | 330,00€ |
| 38379400 | ZCP150 ANB L500 | 1 | 137,50€ |



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl