

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

LED lampen en buizen


LED-kaarlampen en -kogellampen

Oktober 2021

Bruto prijslijst – Nederland

'21


LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad



Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor de noodzaak tot vervanging vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	35	97



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45	78



CorePro
LEDCandleND4.3-40W
E14 827B35FRG



MAS VLE
LEDCandleDT3.4-40W
E14 927B35CLG



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35	119



Classic LEDCandleDT
4,5-40W E14
CRI90BA35CL



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70	121
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70	121



Product	D	C
Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35	129



MAS VLE
LEDLusterDT2.5-25W
E27 927P45CLG




MAS VLE
LEDCandleD2.5-15WE14
B35GOLDS P G



MAS VLE
LEDLusterD3.4-40W E27
P45 927CLG



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95	142



CorePro
LEDCandleND2.2-25W
E14 840B35CLG




MAS VLE
LEDCandleDT2.5-25W
E14 B35CL G



Classic LEDCandle D 5-
40W B35 E14 827 CL



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35	97




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	45	80
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45	80
Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	45	82



Classic LEDCandleDT
3.2-25W E14 CRI90
B35CL



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45	80



CorePro
LEDCandleND4.3-40W
E14 840B35CLG



CorePro
LEDLusterND4.3-40W
E27 827P45CLG




CorePro
LEDLusterND4.3-40W
E14 840P45CLG




MAS VLE
LEDCandleD3.4-40W E14
B35 927CLG



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	35	97





Product	D	C
Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	35	106



CorePro
LEDLusterND2.2-25W
E14 840P45CLG



Classic LEDLuster DT
4.5-40W E27 CRI90
P45CL



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45	78
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45	78
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45	78
Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	45	80




Classic LEDLuster DT
3.2-25W E27 CRI90
P45CL



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35	123



CorePro
LEDCandleND4.3-40W
E14 827B35CLG



Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	45	80
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G		



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95	165



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35	97



MAS VLE
LEDLusterDT3.5-40W
E27 927P45CLG



Classic LEDLuster D 2.7-
25W P45 E27 827 CL




CorePro LEDCandle ND
2.2-25W B35 E14 FRG



CorePro
LEDLusterND4.3-40W
E14 827P45FRG




CorePro LEDCandleND
2.2-25W BA35 E14 FRG



Product	D	C
Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45	85




MAS VLE
LEDLusterDT3.4-40W
E14 927P45CLG



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	35	95



Classic LEDCandle D 2.7-
25W B35 E14 827 CL




Product	D	C
Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	45	92



MAS VLE
LEDLusterDT2.5-25W E14
927P45CLG




CorePro
LEDLusterND4.3-40W
E14 827P45CLG



Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	45	80



MAS VLE
LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927CLG



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45	80



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45	78



MAS VLE LEDLusterD
2.6-15W E14 P45 SP G

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	10	6,15€
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	10	6,30€
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	10	6,30€
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	10	6,30€
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	10	6,30€
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	10	6,15€
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	10	10,10€
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	10	10,10€
34754000	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	10	10,10€
35545300	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	10	8,20€
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	10	6,95€
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	10	6,15€
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	10	10,10€
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	10	10,10€
34764900	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	10	10,10€
35549100	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	10	8,20€
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	10	7,55€
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	10	6,30€
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	10	7,75€
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	10	10,10€
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	10	10,10€
35553800	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	10	8,20€
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	10	6,15€
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	6	23,40€
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	10	6,95€
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	10	7,75€
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	10	7,55€
34734200	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	10	2,55€
34738000	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	10	6,30€
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	10	2,80€
34742700	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG	10	7,55€
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	10	10,10€
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	10	10,10€
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	10	10,10€
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	10	10,10€
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	10	10,10€
68662800	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP	10	13,65€
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	10	13,65€
68660400	Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP	10	13,65€
68664200	Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP	10	13,65€
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	10	14,00€
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	10	14,00€
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	6	16,00€
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	10	7,10€
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	10	13,65€
32505000	MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	10	7,70€
32507400	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	10	6,90€
32509800	MAS VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	10	7,05€
32511100	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	10	8,00€
32513500	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	10	8,20€
32519700	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	10	8,20€
32521000	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	10	8,20€
38774400	MAS VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	10	8,20€
35547700	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	10	8,20€
35551400	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	10	8,20€
77074700	Classic LEDLuster DT 4.5-40W E27 CRI90 P45CL	10	8,50€
35543900	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	10	7,40€
77066200	Classic LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL	10	7,05€

Master LEDkaars- en kogellampen




Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

- Sprankelend warmwit licht.Toepasbaar in zowel algemene als sfeerverlichting.
- DimbaarTot 80% energiebesparingLagere onderhoudskosten
- Stijlvol, elegant en dragen bij aan een sfeervol interieur
- Te gebruiken in bestaande E14 of E27-lamphouders.
- Levensduur van 20.000 uur
- Vrij van kwik en milieuonvriendelijke stoffen






Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	50	95
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42	127



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	54	109



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	60.5	109




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50	93
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50	93




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38	112

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
30630100	MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	10	10,00€
30634900	MASTER LEDbulb DT 8-60W E27 A60 CL	10	12,45€
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	10	7,05€
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	10	8,85€
30604200	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	10	6,40€
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	10	8,30€
30606600	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	10	7,05€
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	10	8,85€
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	10	6,90€
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	10	8,85€
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	10	8,75€
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	11,00€
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	11,35€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	10	8,50€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	10	8,50€
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	10	8,50€

CorePro LEDkaars- en kogellampen



- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten



De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders voor kogellampen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de onderhoudskosten. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de betrouwbare prestaties die u van LED verlichting mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

- Eenvoudige retrofit
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Verkrijgbaar in transparante en matte versies
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en lood



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48	95



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35	106
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45	87
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45	88



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48	93



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	93
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35	106
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45	87
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45	88



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	10	6,30€
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	10	6,35€
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	10	6,15€
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	10	6,15€
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	10	6,15€
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	10	6,50€
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	10	6,50€
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	10	6,50€
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	10	6,50€
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	10	6,50€
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	10	6,50€
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	10	6,50€
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	9,80€
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	10	9,80€
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	10	9,80€
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	10,10€
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	10	10,10€
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	9,80€
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	10	10,10€
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	10	10,10€



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl