

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Binnenverlichting Spots

April 2022
Bruto prijslijst – Nederland

'22

StyliD Evo



Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengst nodig is; StyliD biedt continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos. Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- Winkelklanten aantrekken met sprankelend licht en superieur oogcomfort
- Eenvoudig te herplaatsen en te upgraden voor regelmatige winkelvernieuwing
- Hoogste rendement in zijn klasse voor een lagere CO₂-uitstoot en energiebesparingen
- Gecertificeerd als circulaire verlichting met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent

- Eenvoudige vervanging of upgrades van optieken zonder gereedschap
- Beschikbaar met reflectoren met een hoog rendement van Perfect Accent
- Optioneel frontglas (geadviseerd voor stoffige omgevingen)
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Beschikbaar met LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Bedrade (DALI) en draadloze connectiviteitsmogelijkheden



- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken voor vers voedsel en woordmerken op de muur
- Omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C
- Bundelspreiding armatuur: -, 12°, 15°, 20° x 68°, 24°, 36°, 60°
- Hoofdkleur van de armatuur: RAL 9006, white, wit RAL 9003, wit RAL 9010, zilver RAL 9006, zwart RAL 9004
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Externe voedingsunit met DALI-interface (Externe voedingsunit met DALI-interface)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 1 %
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Initieel systeemvermogen: 13.4 W, 14 W, 14.4 W, 14.8 W, 15.2 W, 20.6 W, 21.5 W, 22.5 W, 23 W, 23.5 W, 25 W, 26 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 31.5 W, 32 W, 32.5 W, 33 W, 35 W, 36 W, 37.5 W, 38 W, 38.5 W, 40 W, 41 W, 49.5 W, 50 W, 56 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 75, 77, 83, 86, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1650 lm, 1700 lm, 2000 lm, 2700 lm, 3000 lm, 3100 lm, 3500 lm, 3600 lm, 3700 lm, 3750 lm, 3850 lm, 3900 lm, 4000 lm, 4500 lm, 4600 lm, 4750 lm, 4900 lm, 5000 lm, 5100 lm, 5800 lm, 5900 lm, 6000 lm, 6050 lm, 6200 lm, 6400 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 4.4, 6.1, 7.7, 9.92, 10.2, 11, 11.1, 12, 12.6, 12.8, 18, 18.6, 20.4, 24.9 A
- Materiaal: VSA-doos:
- Materiaal: Behuizing: geëxtrudeerd aluminium, metaal-kunststof
- Optiek: Brede bundel, bundelhoek 12°, bundelhoek 15°, bundelhoek 24°, bundelhoek 36°, hoogglanzend, middelbrede bundel, ovale horizontale bundel, ovale verticale bundel, reflector met middelbrede bundel, smalle bundel, zeer brede bundel
- Type: ST770B
- Garantieperiode: 5 jaar
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas

- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen




ST780T 49S/830 DIA-VLC
HOVL-H BK



ST770Z RPOM HNB



ST770T 17S/930 PSU MB
FG BK




Product

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG



ST770Z RPOM HWB



Product

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780Z RPOM HNB



Product

ST770B LED49S/930 PSU-E OVL-H WH



ST780Z RPOM HWB



Product

ST770X 17S/830 DIA MB FG WH



ST780S 60S/840 DIA-VLC
VVB FG BK



ST770T 20S/830 PSU HNB
WH



Product

ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH



ST770Z OVL-H FG



ST780S 60S/827 DIA-VLC
HWB BK




ST780Z BD



Product

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVVWB BK



ST770S 39S/827 DIA-VLC
WB FG SI



ST770S 49S/827 DIA-VLC
WB FG WH



ST770T 27S/930 PSU MB
FG SI



ST780Z FG



Product

ST770X 49S/830 DIA MB FG WH





ST780T 49S/930 PSU MB
FG SI



Product

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH




Product

ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH



Product

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI



ST770Z RPOM HMB



ST770T 20S/830 PSU NB
FG WH



ST780Z RPOM HMB




ST780T 39S/827 PSU NB
FG WH



ST770S 17S/827 PSU WB
FG WH



ST770X 27S/PC930 DIA
MB FG BK



ST780Z OVL-V FG



ST780T LED495/827 PSU
HWP SI FG




Product

ST770T LED175/930 PSU HMB BK



ST770Z BD



Product

ST780T 395/830 PSU HNB WH



ST770S 395/930 DIA-VLC
HWP BK



ST770T LED275/PW930
PSU HMB SI



ST780S 495/930 DIA-VLC
HWP WH




ST770B 275/827 DIA-VLC-
E WB FG BK



ST770T 495/930 PSU MB
FG BK



ST770Z FG



Product

ST780S 395/827 PSU NB FG WH



ST770T 495/827 PSU WB
FG SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
96207400	ST770B LED275/830 PSU-E OVL-H WH	1	295,00€
96222700	ST770B LED395/930 PSU-E OVL-H WH	1	325,00€
97653800	ST770B 175/830 PSU-E MB FG WH	1	260,00€
97654500	ST770B 205/830 PSU-E NB FG WH	1	270,00€
97658300	ST770B 275/830 PSU-E MB FG WH	1	280,00€
97659000	ST770B 275/840 PSU-E VWB FG WH	1	280,00€
97660600	ST770B 275/930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97661300	ST770B 275/CH PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97662000	ST770B 275/FMT PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97663700	ST770B 275/FR PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97664400	ST770B 275/PC930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97665100	ST770B 275/PW930 PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97666800	ST770B 275/ROSE PSU-E MB FG WH	1	300,00€
97667500	ST770B 395/827 PSU-E WB FG WH	1	290,00€
97668200	ST770B 395/830 PSU-E MB FG WH	1	290,00€
97669900	ST770B 395/840 PSU-E VWB FG WH	1	290,00€
96226500	ST770B LED495/930 PSU-E OVL-H WH	1	345,00€
97670500	ST770B 495/827 PSU-E WB FG WH	1	310,00€
97671200	ST770B 495/830 PSU-E MB FG WH	1	310,00€
97672900	ST770B 495/840 PSU-E VWB FG WH	1	310,00€
00987500	ST770S LED175/830 PSU HMB WH FG	1	270,00€
00988200	ST770T LED175/930 PSU HMB BK	1	285,00€
00997400	ST770T LED275/CH PSU HMB BK FG	1	310,00€
00998100	ST770T LED275/FR PSU HMB BK FG	1	310,00€
00999800	ST770T LED275/FMT PSU HMB BK FG	1	310,00€
00989900	ST770T 205/830 PSU HNB WH	1	275,00€

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
00990500	ST770T 275/830 PSU HMB WH	1	285,00€
00991200	ST770T LED275/827 PSU HWB WH	1	285,00€
01002400	ST770T 395/830 PSU HMB WH	1	295,00€
01003100	ST770T LED395/827 PSU HWB WH	1	295,00€
97697200	ST770T 275/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1	335,00€
97706100	ST770T 275/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	335,00€
00996700	ST770T LED275/PW930 PSU HMB SI	1	305,00€
97711500	ST770T 395/830 DIA-VLC HOVL-H SI	1	345,00€
01009300	ST770T LED495/830 PSU HMB SI	1	315,00€
01013000	ST780T 395/830 PSU HNB WH	1	330,00€
01014700	ST780T 495/830 PSU HMB WH	1	350,00€
01021500	ST780T LED605/830 PSU HMB WH	1	370,00€
01015400	ST780T LED495/827 PSU HWB SI FG	1	355,00€
01022200	ST780T LED605/827 PSU HWB SI FG	1	375,00€
97655200	ST770B 275/827 DIA-VLC-E WB FG BK	1	310,00€
97656900	ST770B 275/830 DIA-VLC-E MB FG BK	1	310,00€
97657600	ST770B 275/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	1	325,00€
97673600	ST770S 175/827 PSU WB FG WH	1	260,00€
97674300	ST770S 175/830 PSU MB FG WH	1	260,00€
97675000	ST770S 175/840 PSU VWB FG WH	1	260,00€
97676700	ST770S 275/827 DIA-VLC WB FG WH	1	310,00€
97677400	ST770S 275/830 DIA-VLC MB FG WH	1	310,00€
97678100	ST770S 275/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	310,00€
97686600	ST770S 395/PW930 PSU VWB FG WH	1	310,00€
97690300	ST770S 495/840 PSU MB FG WH	1	310,00€
97691000	ST770S 495/930 PSU MB FG WH	1	330,00€
97679800	ST770S 395/827 DIA-VLC WB FG SI	1	320,00€
97680400	ST770S 395/830 DIA-VLC MB FG SI	1	320,00€
97681100	ST770S 395/840 DIA-VLC VWB FG SI	1	320,00€
97682800	ST770S 395/930 DIA-VLC HWB BK	1	345,00€
97683500	ST770S 395/PC930 DIA-VLC HVWB BK	1	335,00€
97684200	ST770S 395/PW930 DIA-VLC HVWB BK	1	335,00€
97692700	ST770S 495/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	365,00€
97687300	ST770S 495/827 DIA-VLC WB FG WH	1	340,00€
97688000	ST770S 495/830 DIA-VLC MB FG WH	1	340,00€
97689700	ST770S 495/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	340,00€
97693400	ST770T 175/930 PSU MB FG BK	1	280,00€
97702300	ST770T 275/CH PSU MB FG BK	1	300,00€
97703000	ST770T 275/FMT PSU MB FG BK	1	300,00€
97704700	ST770T 275/FR PSU MB FG BK	1	300,00€
97708500	ST770T 275/ROSE PSU MB FG BK	1	300,00€
97715300	ST770T 395/930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97716000	ST770T 395/PC930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97717700	ST770T 395/PW930 PSU MB FG BK	1	310,00€
97694100	ST770T 205/830 PSU NB FG WH	1	270,00€
97695800	ST770T 275/827 DIA-VLC OVL-V WH	1	325,00€
97696500	ST770T 275/827 PSU WB FG WH	1	280,00€
97698900	ST770T 275/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	325,00€
97699600	ST770T 275/830 PSU MB FG WH	1	280,00€
97700900	ST770T 275/840 PSU VWB FG WH	1	280,00€
97709200	ST770T 395/827 DIA-VLC OVL-V WH	1	335,00€
97710800	ST770T 395/827 PSU WB FG WH	1	290,00€
97712200	ST770T 395/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	335,00€
97713900	ST770T 395/830 PSU MB FG WH	1	290,00€
97714600	ST770T 395/840 PSU MB FG WH	1	290,00€
97721400	ST770T 495/840 PSU MB FG WH	1	310,00€
97723800	ST770T 495/PW930 DIA-VLC VWB FG WH	1	360,00€
97701600	ST770T 275/930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97705400	ST770T 275/PC930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97707800	ST770T 275/PW930 PSU MB FG SI	1	300,00€
97718400	ST770T 495/827 PSU WB FG SI	1	310,00€
97720700	ST770T 495/830 PSU MB FG SI	1	310,00€
97719100	ST770T 495/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1	365,00€
97722100	ST770T 495/930 PSU MB FG BK	1	330,00€
97724500	ST770X 175/830 DIA MB FG WH	1	350,00€
97725200	ST770X 205/830 DIA NB FG WH	1	360,00€
97726900	ST770X 275/827 DIA WB FG WH	1	370,00€

EOC	Type aandoing	MOQ	Richtprijs
97727600	ST770X 275/830 DIA MB FG WH	1	370,00€
97728300	ST770X 275/840 DIA VWB FG WH	1	370,00€
97729000	ST770X 275/930 DIA OVL-H WH	1	405,00€
97730600	ST770X 275/CH DIA MB FG WH	1	390,00€
97731300	ST770X 275/FMT DIA MB FG WH	1	390,00€
97732000	ST770X 275/FR DIA MB FG WH	1	390,00€
97735100	ST770X 275/ROSE DIA MB FG WH	1	390,00€
97736800	ST770X 395/830 DIA MB FG WH	1	380,00€
97737500	ST770X 395/930 DIA OVL-H WH	1	415,00€
97733700	ST770X 275/PC930 DIA MB FG BK	1	390,00€
97734400	ST770X 275/PW930 DIA MB FG BK	1	390,00€
97738200	ST770X 495/830 DIA MB FG WH	1	400,00€
97739900	ST780S 395/827 PSU NB FG WH	1	325,00€
97740500	ST780S 495/827 DIA-VLC WB FG WH	1	375,00€
97741200	ST780S 495/830 DIA-VLC MB FG WH	1	375,00€
97742900	ST780S 495/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	375,00€
97743600	ST780S 495/930 DIA-VLC HWB WH	1	400,00€
97744300	ST780S 495/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	400,00€
97745000	ST780S 605/827 DIA-VLC HWB BK	1	400,00€
97746700	ST780S 605/830 DIA-VLC HMB BK	1	400,00€
97747400	ST780S 605/840 DIA-VLC VWB FG BK	1	395,00€
97748100	ST780T 395/827 PSU NB FG WH	1	325,00€
97749800	ST780T 395/830 PSU NB FG WH	1	325,00€
97750400	ST780T 395/840 PSU NB FG WH	1	325,00€
97751100	ST780T 395/930 PSU NB FG WH	1	345,00€
97752800	ST780T 495/827 PSU WB FG WH	1	345,00€
97754200	ST780T 495/830 DIA-VLC OVL-H WH	1	390,00€
97755900	ST780T 495/830 PSU MB FG WH	1	345,00€
97756600	ST780T 495/840 PSU VWB FG WH	1	345,00€
97760300	ST780T 605/830 PSU MB FG WH	1	365,00€
97761000	ST780T 605/840 PSU MB FG WH	1	365,00€
97753500	ST780T 495/830 DIA-VLC HOVL-H BK	1	400,00€
97757300	ST780T 495/930 PSU MB FG SI	1	365,00€
97758000	ST780T 495/PW930 PSU MB FG SI	1	365,00€
97759700	ST780T 605/827 PSU WB FG SI	1	365,00€
96056800	ST770Z BD	1	25,90€
96057500	ST780Z BD	1	32,10€
96062900	ST770Z OVL-H FG	1	32,10€
96063600	ST770Z OVL-V FG	1	32,10€
96065000	ST780Z OVL-V FG	1	38,30€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG	1	19,80€
96067400	ST770Z SFR MB FG	1	19,80€
96068100	ST770Z SFR WB FG	1	19,80€
96069800	ST770Z SFR VWB FG	1	19,80€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG	1	25,90€
96071100	ST780Z SFR MB FG	1	25,90€
96072800	ST780Z SFR WB FG	1	25,90€
96073500	ST780Z SFR VWB FG	1	25,90€
96952300	ST770Z HOVL-H	1	41,20€
96953000	ST770Z HOVL-V	1	41,20€
96954700	ST780Z HOVL-H	1	51,50€
96955400	ST780Z HOVL-V	1	51,50€
96956100	ST770Z RPOM HNB	1	20,60€
96957800	ST770Z RPOM HMB	1	20,60€
96958500	ST770Z RPOM HWB	1	20,60€
96960800	ST780Z RPOM HNB	1	25,70€
96961500	ST780Z RPOM HMB	1	25,70€
96962200	ST780Z RPOM HWB	1	25,70€
01236300	ST770Z FG	1	10,30€
01237000	ST780Z FG	1	10,30€

TrueFashion




TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots die voldoen aan de specifieke behoeften van boetieks en modezaken. Deze miniatuurspots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment lichtspotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve Philips Fashion Proof Optics (FPO). Deze FPO-lenzen leveren bundels van hogere intensiteit zonder lichtverspilling om de contrastverhouding te optimaliseren en de verblinding in de winkel te beperken. Daarnaast helpen de speciale LED Flavors van Philips om kleuren en visuele eigenschappen van mode te benadrukken. Op die manier zorgt TrueFashion voor een superieure lichtervaring. Dit speciale modeassortiment ondersteunt uw wereldwijde uitbreidingsplannen door voorbereid te zijn op internationale certificering. Daarnaast bieden we speciale logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid. Mode ontwikkelt zich razendsnel naar een nieuwe balans tussen online en offline winkelen. TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en haalt tegelijkertijd de toekomst van connected verlichting de winkel binnen dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met Interact Retail Display en Interact Retail EasyAim.

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen
- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken
- Accessoires: Barndoor ST710Z

met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid



- Bundelhoek lichtbron: 120 °
- Bundelspreiding armatuur: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 6°
- Hoofdkleur van de armatuur: Black, silver, white
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Voedingsunit met DALI interface (PSD)
- Uitvalpercentage driver na 5000 uur in %: 0.1 %
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 15.6 W, 19.2 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 22.5 W, 23.5 W, 24 W, 24.5 W, 26.5 W, 27 W, 27.5 W, 28 W, 28.5 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 31.5 W, 32 W, 34 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 60, 66.5, 68, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 85.5, 89, 92, 93, 95, 96, 96.5, 97, 98, 100, 102 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1150 lm, 1200 lm, 2000 lm, 2700 lm
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Aanloopstroom (A): 5, 8.75, 12, 14.2, 18, 20 A
- Materiaal: Behuizing: aluminium
- Optiek: Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°, bundelhoek 6°
- Type: ST704T
- Garantieperiode: 5 jaar



Product


ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK



ST704T LED20S/PW935
PSU CLM18 SI




ST715T LED20S/PW930
PSU FPO12 WH




Product

ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH



Product

ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK



Product


ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH



ST715T LED27S/PW930
PSU FPO24 SI



ST704T LED20S/PC930
PSU CLM18 BK




Product

ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH



ST714T LED20S/PW930
PSU FPO12 BK


ST714T LED27S/PW940
PSU FPO30 SI



Product


ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

ST705T LED20S/PW930
PSU CLM18 WH



Product

ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK



Product

ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK



ST714T 20S/PW930 PSU
FPO12 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	1	390,00€
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	1	305,00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	1	305,00€
96089600	ST715T LED20S/PW930 PSD FPO12 BK	1	325,00€
96128200	ST715T LED20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
96131200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
96137400	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO36 BK	1	305,00€
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	295,00€
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	305,00€
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	305,00€
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	1	305,00€
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	240,00€
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	1	240,00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	1	240,00€
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	240,00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	240,00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	240,00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	1	240,00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	1	240,00€
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	240,00€

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	1	270,00€
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	240,00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	295,00€
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
41274600	ST715T LED27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	335,00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	305,00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	1	305,00€
96086500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	305,00€
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	295,00€
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	1	325,00€
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	305,00€
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	305,00€
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	1	335,00€
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	1	305,00€
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	305,00€
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	1	335,00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	1	305,00€
96938700	ST714T LED20S/PC930 PSU FPO12 WH	1	255,00€
96939400	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	1	265,00€
96940000	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO36 WH	1	265,00€
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	1	265,00€
96951600	ST714T LED27S/PC930 PSU FPO18 WH	1	265,00€
96941700	ST714T LED12S/PW930 PSU FPO12 BK	1	235,00€
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	1	255,00€
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	1	265,00€
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	1	265,00€
96942400	ST714T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	1	255,00€
96943100	ST714T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	1	265,00€
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	1	265,00€
96946200	ST704T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	205,00€
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	1	205,00€
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	1	205,00€
96947900	ST704T LED20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	205,00€
96949300	ST704T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	1	205,00€
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	1	205,00€
96948600	ST704T LED20S/PW935 PSU CLM18 SI	1	205,00€
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	1	255,00€
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	1	265,00€
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	1	265,00€
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	1	265,00€
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	1	265,00€
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	1	265,00€

GreenSpace Accent Spot mini




De GreenSpace Accent Spot mini is de kleinste spot in het GreenSpace Accent-assortiment. Met een diameter van slechts 80 mm en een geïntegreerde ingebouwde driver, biedt het een strak en klein ontwerp om discreet te worden geïntegreerd in de winkel. Het volledige bereik van de bundelhoeken en de Philips Fashion LED-recepten daarentegen produceren licht van hoge kwaliteit om de modecollectie te verfraaien, zodat deze spot geschikt is voor veel verschillende toepassingen in de detailhandel.

- Robuuste en neutrale vormgeving
- Hoge lichtopbrengst in een compact formaat
- Dankzij de geïntegreerde driver en kleine railadapter kunnen zelfs in een beperkte railruimte talrijke spots worden geïnstalleerd.
- Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



- Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail
- ok
- Inclusief LED-recepten voor modetoepassingen voor retail en LED-recepten voor verse etenswaren voor voedseltoepassingen
- Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), digitaal dimmen (DALI)
- Bij plaatsing en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een isolerende handschoen.
- De armatuur moet volgens de instructies in de montage-instructies worden geïnstalleerd en verwijderd.



Product

ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK

ST315T LED27S/830 PSU
FR24 WH

ST315T LED39S/830 PSU
FR24 SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	1	235,00€
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	1	215,00€
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	1	215,00€
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	1	225,00€
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	1	235,00€
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	1	235,00€
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	1	265,00€
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	1	235,00€
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	1	235,00€
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	1	235,00€
40918000	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	1	235,00€
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	1	225,00€
40922700	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	1	235,00€
96521100	ST315T LED39S/830 PSU FR24 BK	1	225,00€
96522800	ST315T LED39S/830 PSU FR36 BK	1	225,00€
96523500	ST315T LED39S/830 PSU FR60 BK	1	225,00€
96524200	ST315T LED39S/827 PSU FR24 BK	1	225,00€
96525900	ST315T LED39S/827 PSU FR36 BK	1	225,00€
96526600	ST315T LED39S/840 PSU FR24 BK	1	225,00€
96527300	ST315T LED39S/840 PSU FR36 BK	1	225,00€
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	1	215,00€
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	1	225,00€
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	1	235,00€
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	1	235,00€
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	1	235,00€
96512900	ST315T LED39S/830 PSU FR24 WH	1	225,00€
96513600	ST315T LED39S/830 PSU FR30 WH	1	225,00€
96514300	ST315T LED39S/830 PSU FR36 WH	1	225,00€
96515000	ST315T LED39S/830 PSU FR60 WH	1	225,00€
96516700	ST315T LED39S/827 PSU FR24 WH	1	225,00€
96517400	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH	1	225,00€
96518100	ST315T LED39S/840 PSU FR24 WH	1	225,00€
96519800	ST315T LED39S/840 PSU FR36 WH	1	225,00€
96528000	ST315T LED39S/830 PSU FR24 SI	1	225,00€
96529700	ST315T LED39S/830 PSU FR36 SI	1	225,00€

GreenSpace Accent Projector



Dankzij de GreenSpace Accent-serie met spots kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken en dat alles voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op je producten en verhogen tegelijkertijd het oogcomfort van de klant. Installeren of de positie wijzigen gaat snel en eenvoudig, zonder dat er extra gereedschap voor nodig is, aangezien de GreenSpace Accent spots naadloos te integreren zijn op 3C- en DALI-spanningsrails, in Coreline lichtlijnen en in Maxos fusion. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels (supermarkten, hypermarkten) zijn GreenSpace Accent spots ook verkrijgbaar met speciale LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- • Robuuste en neutrale vormgeving
- • Meer fonkeling op het koopwaar en verhoogd oogcomfort voor klanten door PerfectAccent-optieken
- • Zeer energiezuinig gedurende de volledige levensduur van het product



- • Zonder gereedschap te installeren en opnieuw te positioneren op spanningsrail (ST321T), Coreline lichtlijn (ST321Y; uitvoering met dubbele spot) of Maxos fusion (ST321S)
- • Verkrijgbaar met een hoge lichtstroom tot 4900 lm, een groot assortiment aan optieken, optioneel frontglas en barndooraccessoires
- • Inclusief LED-recepten voor retail en verse etenswaren
- • Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- • Verkrijgbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) en indoor positioning (DIA-VLC)
- • Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- • De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan

te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.

- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen




ST321T LED27S/840 DIA-
VLC VWB BK



ST321S LED27S/PC930
PSU HMB SI




ST321S LED27S/830 PSU
HWB WH



Product

ST321S LED27S/PW930 PSU MB BK



Product

ST321Y LED27S/830 PSU MB WH



ST321T LED19S/FMT PSU
MB FG WH




ST321S LED27S/830 PSU
WB WH



ST321T LED19S/ROSE PSU
HMB FG BK



ST321T LED27S/827 PSU
HMB SI



Product

ST321T LED19S/ROSE PSU MB FG WH



ST321T LED27S/827 PSU
MB SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97182300	ST321T LED195/ROSE PSU MB FG WH	1	185,00€
97185400	ST321T LED195/FMT PSU MB FG WH	1	185,00€
97199100	ST321T LED275/CH PSU OVL-H WH	1	220,00€
97200400	ST321T LED275/CH PSU HOVL-H WH	1	230,00€
97201100	ST321T LED275/FMT PSU MB FG WH	1	205,00€
97202800	ST321T LED275/FMT PSU HMB FG WH	1	215,00€
97203500	ST321T LED275/ROSE PSU MB FG WH	1	205,00€
97204200	ST321T LED275/ROSE PSU HMB FG WH	1	215,00€
97205900	ST321T LED275/FR PSU MB FG WH	1	205,00€
97206600	ST321T LED275/FR PSU HMB FG WH	1	215,00€
97184700	ST321T LED195/ROSE PSU HMB FG BK	1	195,00€
97186100	ST321T LED195/FMT PSU HMB FG BK	1	195,00€
97187800	ST321T LED205/PW930 PSU NB BK	1	190,00€
97188500	ST321T LED205/PW930 PSU HNB BK	1	200,00€
97191500	ST321T LED275/830 PSU WB BK	1	180,00€
97192200	ST321T LED275/830 PSU HWB BK	1	190,00€
97195300	ST321T LED275/PW930 PSU MB BK	1	200,00€
97196000	ST321T LED275/PW930 PSU HMB BK	1	210,00€
97197700	ST321T LED275/PC930 PSU MB BK	1	200,00€
97198400	ST321T LED275/PC930 PSU HMB BK	1	210,00€
97207300	ST321T LED395/830 PSU MB BK	1	190,00€
97208000	ST321T LED395/830 PSU HMB BK	1	200,00€
97211000	ST321T LED495/830 PSU MB BK	1	210,00€
97212700	ST321T LED495/830 PSU HMB BK	1	220,00€
97189200	ST321T LED275/827 PSU MB SI	1	180,00€
97215800	ST321S LED275/PW930 PSU MB BK	1	225,00€
97190800	ST321T LED275/827 PSU HMB SI	1	190,00€
97495400	ST321Y LED275/830 PSU MB WH	1	375,00€
97193900	ST321T LED275/840 DIA-VLC VWB BK	1	210,00€
97194600	ST321T LED275/840 DIA-VLC HVWB BK	1	210,00€
97209700	ST321T LED395/PW930 DIA-VLC WB BK	1	240,00€
97210300	ST321T LED395/PW930 DIA-VLC HWB BK	1	250,00€
97213400	ST321S LED275/830 PSU WB WH	1	205,00€
97217200	ST321S LED275/PC930 PSU MB SI	1	225,00€
97214100	ST321S LED275/830 PSU HWB WH	1	215,00€
97216500	ST321S LED275/PW930 PSU HMB BK	1	235,00€
97218900	ST321S LED275/PC930 PSU HMB SI	1	235,00€
97496100	ST321Y LED275/840 PSU WB WH	1	375,00€
97497800	ST321Y LED275/PW930 DIA-VLC MB WH	1	425,00€
97498500	ST321Y LED395/830 DIA-VLC MB WH	1	415,00€
97499200	ST321Y LED395/840 PSU WB WH	1	385,00€
97500500	ST321Y LED395/PW930 PSU MB WH	1	405,00€
97501200	ST321Y LED495/830 DIA-VLC MB WH	1	435,00€
97502900	ST321Y LED495/840 PSU WB WH	1	405,00€

3-fasen rail RCS750



- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking



Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montagematerialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes




ZRS700 MBW6 ALU WALL
BRACKET (SKB21-1)



Product
ZRS750 EP WH (XTS41-3)



RCS750 3C L1000 BK
(XTS4100-2)



RCS750 3C L1000 WH
(XTS4100-3)


Product

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)




Product

ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)




Product

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



Product

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)




Product

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)




ZRS700 SMS SUSP SET
L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH
(XTSF4200-3)




Product

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)




Product

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)




Product

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)




Product

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)



Product

ZRS750 3C BA WH (GA70-3)



ZRS700 SPC ALU SUSP
CLAMP (SKB16-1)

Product

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)




Product

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)



Product

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)




Product

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)



Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)




ZRS700 SPCL ALU SUSP
CLAMP L (SKB18-1)

Product

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)



ZRS700 SMC WH SUSP
CAP (SKB30-3)




Product

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)



Product

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)



Product

ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)




ZRS750 CPS WH (XTS14-3)



Product

ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)



Product

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
38116999	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)	1	27,90€
14148099	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2+41-2)	1	27,90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)	1	12,60€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)	1	11,40€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	1	81,80€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)	1	82,90€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)	1	47,20€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)	1	47,20€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)	1	2,70€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)	1	2,70€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)	1	56,20€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)	1	54,00€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)	1	56,20€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)	1	54,00€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)	1	54,00€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)	1	54,00€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)	1	54,00€
38134399	ZRS750 CPX WH (XTS38-3)	1	71,60€
38136799	ZRS750 ACP WH (XTS24-3)	1	66,00€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)	1	64,80€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)	1	112,00€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)	1	148,00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)	1	187,00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)	1	64,80€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)	1	107,00€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)	1	148,00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	1	187,00€
14149799	ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2)	1	27,90€
06744499	ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)	1	123,00€
14715499	ZRS750 3C BA WH (GA70-3)	1	29,90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)	1	109,00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)	1	151,00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)	1	109,00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)	1	151,00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)	1	8,90€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)	1	5,10€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)	1	5,10€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)	1	5,10€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	1	10,00€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)	1	64,80€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)	1	112,00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)	1	156,00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)	1	187,00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)	1	5,10€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	1	8,90€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)	1	6,70€
81374599	ZRS750 3C AD3P WH (XTSA 67-3)	1	19,60€

DALI Square Track




- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail



De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.


- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutral/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)

- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



Product

RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



Product

RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)



ZCS750 5C6 CCPI WH
(XTSC634-3)



ZCS750 5C6 XCP BK
(XTSC638-2)



RBS750 5C6 L4000 BK
(XTSCF6400-2)



Product

ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)



Product


ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)



ZCS750 5C6 MPS WH
(XTSC614-3)



ZCS750 5C6 IPC BK
(XTSC621-2)



Product

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)



RCS750 5C6 L4000 BK
(XTSC6400-2)



ZCS750 5C6 TCPRE BK
(XTSC636-2)



ZCS750 5C6 EPSR WH
(XTSC611-3)



Product

ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)



ZCS750 5C6 XCP WH
(XTSC638-3)



RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

ZCS750 5C6 MPS BK
(XTSC614-2)



RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)

ZCS750 5C6 CCPI BK
(XTSC634-2)



ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH
(XTSCF6400-3)

ZCS750 5C6 IPC WH
(XTSC621-3)



ZCS750 5C6 IPC GR
(XTSC621-1)

RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)



RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH
(XTSC6400-3)



RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSR BK
(XTSC611-2)



ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	1	187,00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	1	148,00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	1	112,00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1	64,80€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	1	187,00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	1	148,00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	1	112,00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1	64,80€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	1	187,00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	1	148,00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	1	112,00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1	64,80€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	1	247,00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	1	186,00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	1	125,00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1	71,10€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	1	247,00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	1	186,00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	1	125,00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1	71,10€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	1	247,00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	1	186,00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	1	125,00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)	1	71,10€
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	1	37,10€
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	1	37,10€
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	1	37,10€
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	1	37,10€
06555699	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC611-3)	1	37,10€
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	1	37,10€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)	1	83,40€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)	1	83,40€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)	1	83,40€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	1	24,70€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	1	24,70€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)	1	24,70€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)	1	83,40€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)	1	83,40€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	1	83,40€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)	1	83,40€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)	1	83,40€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)	1	83,40€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)	1	129,00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)	1	129,00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC639-1)	1	129,00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)	1	129,00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)	1	129,00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)	1	129,00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC639-2)	1	129,00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	1	129,00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)	1	129,00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)	1	129,00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC639-3)	1	129,00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)	1	129,00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)	1	169,00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)	1	169,00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)	1	169,00€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl