



Philips produktlansering Vinter 2022

innovation ✨ you

Innhold

- [Armaturer](#)
- [Lyskilder](#)
- [Last ned vår produktkatalog](#)
- [Kontakt oss](#)

Armaturer

Her er alle de nye armaturene som lanseres vinter 2022

CoreLine plafond



CoreLine spots



CoreLine Slim downlight



Ledinaire Panel



Ledinaire Clear Accent



Ledinaire Slim Downlight



Ledinaire floodlights



Philips Coreline plafond Gen3

Veggmontert plafond for flere bruksområder, med tilkoblingsmuligheter og multilumen / flerfarge versjoner



En ideell løsning med multilumen / flerfarge versjoner. Med det nye utvalget av tilbehør kan kundene designe produktet i henhold til bruksområdet.

Nye bevegelsessensorer muliggjør dagslys- og bevegelsesdeteksjon og reduserer installasjonskostnadene takket være den nye trådløse mikrobølgesensoren.

Spesifikasjoner

- Effekt: Opptil 110lm / w
- Lysstrøm: 1200, 2000 og 3400 lm
- Bevegelsessensor: også tilgjengelig med grupperingsfunksjon
- IP / IK klasse: IP65 / IK10
- Installasjon: innendørs + utendørs (UV-bestandig)
- Kontrollsystem: MDU, Interact Ready (WIA)
- Levetid: L80 ved 50k timer
- Garanti: 5 år



Philips Coreline Spots Gen2

Budsjettalternativer: en spotlight i miniformat for butikker



Våre nye Philips Coreline-spotlights er perfekte for bruk i butikker takket være optimal fargegjengivelse CRI90 og det slanke designet.

Spesifikasjoner

- Effekt: Opptil 110lm / w
- Lysstrøm: 3000 lm
- Fargetemperatur: 3000 & 4000K
- Strålingsfordeling: MB, WB
- CRI: 90
- Kontrollsystem: PSU
- Installasjon: 3C-skinneinstallert
- Levetid: L70 ved 50k timer
- Garanti: 5 år



Philips CoreLine SlimDownlight – Interact ready

Vi introduserer en oppdatert Interact Ready CoreLine SlimDownlight med en ny trådløs driver. Den muliggjør Bluetooth-funksjon for direkte kommunikasjon mellom armatur og smarttelefon når den brukes med Interact Pro-systemer.

Vi vil fortsette å bruke Zigbee som trådløs kommunikasjon mellom armaturer og trådløse sensorer/brytere.

Spesifikasjoner

- Lysstrøm: 1100 lm & 2100 lm
- Hull: 6 ”og 8”
- Installasjonstype: Innfelt
- Fargetemperatur: 3000K & 4000K
- Blending: UGR <25
- IP-klasse: IP44 nedenfra
- Levetid: 50 000 timer ved L70
- Garanti: 5 år



Philips Ledinaire Panel

En pålitelig budsjettløsning for kontorprosjekter



Ledinaire Panel gir best verdi for installatøren. Den er enkel å montere og gir god lyskvalitet – til en god pris. Vi utvider utvalget ved å legge til to versjoner i 3000K kontorkompatibel og ikke kontorkompatibel.

Spesifikasjoner

- Effekt: 100 lm / W
- Lysstrøm: **3400lm med 3000K ny** og 3400 og 4100lm for 4000K
- Fargetemperatur: **3000K ny** (4000K allerede i porteføljen)
- Installasjon: Enkel hurtigkobling for rask installasjon; ballast integrert inne i panelet
- Levetid: 50 000 timer ved L70
- 3 års garanti



Philips Ledinaire Clear Accent med Looping


Enkelt å installere klar accentspot med gjennomkobling



Ledinaire Clear accent er en miniatyr spotlight for accent-belysning som erstatter konvensjonelle armaturer på små kontorer, hoteller, restauranter og offentlige områder. De nye versjonene med gjennomkobling gjør spotten enkel å installere og tilbyr følgende fargetemperaturer: 2700K, 3000K og 4000K.

Spesifikasjoner

- Effekt: 83lm / w
- Fargetemperatur: 2700K, 3000K og 4000K
- Lysstrøm: 500lm
- IC-krav: oppfyller grunnleggende IC-krav
- Versjoner: fast og justerbare
- Installasjon: mulighet for gjennomkobling
- IP-klasse: IP20
- Levetid: 50 000 timer ved L65
- Garanti: 3 år



Philips Ledinaire SlimDownlight

Ny Ledinaire slimdownlight med en fleksibel 3-CCT dip switch



En ideell løsning for installatører og kunder som ønsker å velge CCT på stedet eller rett før installasjon. En problemfri 3-trinns CCT-bryter lar installatøren velge mellom 3000-4000-6500K-innstillinger. Det muliggjør også fremtidig fleksibilitet for CCT-valg uten å måtte bytte armaturer.

Spesifikasjoner

- Lysstrøm: 1000 og 2000 ch
- Utskjæring: 150 mm og 200 mm
- CCT: 3000, 4000 og 6500K
- Samsvar: Oppfyller grunnleggende IC-krav for å gå på toppen av isolasjon
- Levetid: 50 000 timer ved L65
- Garanti: 3 år

Philips Ledinaire Floodlight Gen3



Kostnadseffektive frontlykter for grunnleggende områdebelysning som gir store besparelser:

- Økt effektivitet (fra 100 lm / W til 120 lm / W)
- Ny brakett med 360* rotasjon for enkel installasjon
- Tynnere design for mer kostnadseffektiv transport
- Nye versjoner (30W, 70W) og 70W asymmetrisk.
- PIR-sensor (færre falske alarmer og enkel igangkjøring med fjernkontroll)

Spesifikasjoner

- Høy systemeffekt, typisk 120lm / W
- CCT: 3000K / 4000K / 6500K
- Effekt: 10/20/30/50/70/100/150/200W
- Sensorversjon tilgjengelig, PIR-teknologi
- Symmetrisk og asymmetrisk stråle
- IP65, IK07
- Levetid: L70 50K timer ved 25 °C
- Driftstemperatur: -25 °C til + 40 °C

LED-lyskilder

Her er det nye lyskildene som lanseres vinter 2022

Master lysrør UE
Ultra-effektivt lysrør



Oppdatert verdistige for vanlige lamper
CorePro -> Master -> MasterValue



Oppdatert verdistige for krone og globus
Master -> MasterValue



Ny unik CorePro
HighLumen



MasterValue
Dekorative lamper



CorePro Kapsel



TrueForce Core



Philips T8 LED-lysrør Master UE

Den nye generasjonen energisparende LED-lysrør



Philips MASTER LED-lysrør er en LED-lyskilde med samme form som en tradisjonell lysrør. Det unike designet skaper et perfekt lysbilde som ikke kan skilles fra tradisjonelle lysrør. Dette er det riktige valget for de som har et begrenset budsjett og vil ha valuta for pengene. En bytte til disse lyskildene gir også bedre lyseffekt og lengre levetid.

Den første B-merkede LED-lysrøret på markedet!

Bruksområder: parkeringsplasser / parkeringshus / lager / kjølerom / skilting / transport- og distribusjonsområder / mat & museer

Spesifikasjoner

- B-merking
- Ultrahøy lysstrøm - opptil 3700 lumen
- Høyere effektivitet - forbedret fra 170 til 185 lm / w
- Levetid på 70 000 timer
- Oppgradert garanti til 7 år
- Plastplattform
- CRI 80
- 1200 og 1500 mm
- 4000 og 6500 Kelvin
- Roterbare ender

Oppdatert verdistige

LED vanlige lys, lysekroner og globuser

Komfort



Master LED standard lampe / lysekrone / globus

Høykvalitets lys og lang levetid

- 25 000 timer
- CRI 90
- DimTone
- D-merking



Master Value LED standard lampe / lysekrone / globus

Høykvalitets lys og høy effektivitet

- 15 000 timer
- CRI 90
- DimTone / Dimbar
- D-merking



CorePro LED standard lampe / lysekrone / globus

Energisparing og reduserte vedlikeholdskostnader

- 15 000 timer
- CRI 80
- Ikke dimbar
- E / F-merking

Ytelse

Philips CorePro

Nå med høyere lumen



Ny serie for B2B
(tidligere konsumerlyskilder)



CorePro LED-lyskilder er compatible med eksisterende armaturer med E27-sokkel og er designet for å erstatte tradisjonelle lyskilder.

De gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholds-kostnadene.

CorePro LED-lyskilden er den perfekte lyskilden for dine belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og gir ytelsen du forventer av LED, til en fornuftig pris.

Spesifikasjoner

- D-merking
- Erstatte 120W / 150W / 200W
- 15 000 timers levetid
- Frostet / Klar
- A67 / A95
- CRI80
- 2700/4000 / 6500K
- Ikke dimbar
- E27-sokkel

Philips Master Value deco

Stilig og elegant dekorativ belysning

Erstatter deco-lyskilder i Classic-serien



Deco-kolleksjonen forvandler hjemmet ditt med det perfekte (varme) hvite lyset og et stilig design. Lyskildene har svært lang levetid, gir opptil 90 % energibesparelse, er flimmerfrie og gir en umiddelbar, full lysstyrke. I tillegg vil du kunne nyte et mykt og jevnt lys fra en trendy lyskilde som skaper en innbydende harmoni i hjemmet ditt

Spesifikasjoner

- 15 000 timers levetid
- Erstatter 15W / 25W
- Amber (gull)
- Spiral
- ST64 / A60 / B35 / P45 / T32
- Glassplattform
- 1800K
- Dimbar
- E14 / E27 stikkontakt



Philips CorePro R7S/G9

Perfekt størrelse for å passe dine eksisterende halogenarmaturer | Overlegen lyskvalitet som en halogenlyskilde

Nytt design i plast med glasslook



Nyt dekorativ, glitrende belysning hjemme eller på hoteller og restauranter med de nye G9- og R7-seriene i plast med et gjennomsiktig, glasslignende utseende.

Den kompakte størrelsen gjør det mulig å bytte til LED i lysekronene og armaturene dine, noe som betyr at du kan spare opptil 92 % energi samtidig som du kan beholde den glitrende effekten du liker i dine eksisterende halogenlyskilder!

Spesifikasjoner

- E / F-merking
- • Erstatte 25W / 40W / 60W
- • 15 000 timers levetid
- • R7S / G9
- Plastplattform
- CRI 80
- 2700/300/4000 K
- Ikke dimbar

Philips TrueForce Core LED SON-T

Den perfekte byttet fra utladningslamper til LED



Philips TrueForce Core LED SON-T er en ny produktportefølje for utendørs bruk. Det er den enkleste måten å begynne å spare på energiforbruket og forbedre lyskvaliteten, samtidig som investeringskostnadene holdes nede og tilbakebetalingstiden forkortes.

Bruksområder: Offentlige gater, veier, parker, plasser

Spesifikasjoner

- 2800/3000/4200/4500/7200/7500 lm
- Opptil 187 lm / w
- 25 000 timers levetid
- 3000 / 4000K CCT, CRI70
- 17/26/40 W
- EM / nettspenningstilkobling
- (220 ~ 240V)
- IP65 takket være glassdesign
- PF 0,9 og overspenningsvern
- > 2KV



Klikk [HER](#) og last ned produktkatalog, armaturer eller skann QR-koden



Hvem er hvem i Signify?



Trade teamet – Grossist og installatør



Are Haagenen
Sales Manager Trade
Grossistansvarlig

Tlf: +47 95 89 64 76
are.hagensen@signify.com



Øyvind Knutsen
Lighting Designer
Trade

Tlf: +47 92 68 28 42
oyvind.knutsen_1@signify.com



Sten Rune Leidland
Sales Specialist
Vestlandet og Agder

Tlf: +47 97 53 21 99
sten.rune.leidland@signify.com



Anders Bashev
Sales Specialist
Trøndelag og Nordland

Tlf: +47 91 37 53 04
anders.bashev@signify.com



Roar Kristoffersen
Key Account Manager
Troms og Finnmark

Tlf: +47 84 87 01
roar.kristoffersen_1@signify.com



Eva-Christin Schrödter
Sales Specialist
Østlandet, inkl. Telemark

Tlf: +47 92 22 60 99
eva-christin.schrodter@signify.com



Erlend Arff
Lighting Designer
Trade

Tlf: +47 48 10 92 14
erlend.arff@signify.com

Ordrekontor og kundeservice



Kim Finckenhagen



Martin Trygge Gimnæs

Tlf: +47 22 74 82 02
lighting.no@signify.com

Salgssupport



Fredrik Bakkland
Sales Support Officer

Tlf: +47 47 90 56 10
salesupport_no@signify.com



Astrid Gran Lunder
Sales Support Officer

Tlf: +47 99 12 35 33
salesupport_no@signify.com

Marketing



Marcela Hilstad
Channel
Marketing Manager

Tlf: +47 90 94 87 75
marcela.hilstad@signify.com



Geir Magnus Forsberg
Intern Marketing

Tlf: +47 90 27 30 66
geir.forsberg@signify.com

