

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Binnenverlichting Modulaire verlichtingssystemen

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland

'22

GreenSpace Accent Gridlight




Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED-verlichting en profiteren van aanzienlijke energiebesparingen tegen een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Gridlight en speciale lichtopbrengsten maken latere installaties snel en gemakkelijk. Verder bieden de Gridlight-producten meerdere systeemintegraties en dimopties, inclusief bedrading en draadloos. Voor modezaken en voedselverkopers is elk GreenSpace Accent Gridlight beschikbaar met speciale LED-opties en LED-verlichtingsrecepten voor voedsel, zodat de producten in het beste licht getoond worden. Bekijk onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

- Valt niet op in plafonds door een eenvoudig ontwerp
- Eenvoudig vorm te geven dankzij de CDM retrofitdimensies
- Verlaag je kooldioxide-uitstoot met energiebesparende LED-verlichting
- Verlicht tegelijkertijd meerdere ruimtes met volledige vrijheid, aangezien elk spotje een cardanisch rotatiesysteem heeft




- Retrofitdimensies met CDM-armaturen
- Inclusief LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse etenswaren
- Keuze uit drie producten: GD301B, GD302B, en GD303B
- Beschikbaar voor normale netspanning (PSU), eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele DALI (DIA) of draadloze Interact (WIA)
- Accessoires: Geen accessoires
- Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +25 °C
- Bundelspreiding armatuur: 24°
- Hoofdkleur van de armatuur: Wit RAL 9003
- Aansluiting: Insteekconnector en trekontlasting (Insteekconnector en trekontlasting)
- Dimmen: Ja, nee
- Driver (VSA): Voedingsunit extern (PSU) (PSU-E)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K
- Initiële lichtstroom: 1700 lm, 2700 lm, 3200 lm, 3400 lm, 3900 lm, 5400 lm, 7800 lm
- Ingangsspanning: 220 tot 240 V
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium

- Optiek: Polycarbonaat
- Opmerkingen:: Compatibiliteit met DC standaard beschikbaar voor alle opties voor dubbele rasterverlichting
- Type: GD301B
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen



Product

GD301B 175/830 PSU-E MB CP WH



Product

GD302B 175/830 PSU-E MB CP WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97818100	GD301B 175/830 PSU-E MB CP WH	1	200,00€
97819800	GD301B 275/830 PSU-E MB CP WH	1	220,00€
97820400	GD301B 395/830 PSU-E MB CP WH	1	230,00€
97821100	GD302B 175/830 PSU-E MB CP WH	1	255,00€
97822800	GD302B 175/PW930 PSU-E MB CP WH	1	275,00€
97823500	GD302B 275/830 PSU-E MB CP WH	1	275,00€
97824200	GD302B 275/PW930 DIA-E MB CP WH	1	325,00€
97825900	GD302B 275/PW930 PSU-E MB CP WH	1	295,00€
97826600	GD302B 395/830 PSU-E MB CP WH	1	285,00€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl