

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Binnenverlichting Wandarmaturen

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland

'22

CoreLine Wall-mounted




- Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen
- Slank en discreet ontwerp
- Levert het juiste visuele comfort in gemeenschappelijke ruimten
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen



CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruidten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

- Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort
- Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren
- Standaard water- en vandalisniebestendig
- Eenvoudige installatie dankzij insteekconnectoren en optie voor doorvoerbedrading
- Optionele noodverlichting (ind. zelftest)
- Optionele bewegingsdetector, inclusief daglichtsensor, dimmer en groepeeringsfunctie
- Optionele DALI-uitvoeringen
- Type: WL120V (ronde uitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen ($\pm 10\%$): 8 W (LED5S-uitvoering)
- Bundelhoek: 120°
- Lichtstroom: 500 lm (LED5S-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25°C): 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25°C): 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25°C): 15.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C (bij wandmontage)
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz

- Dimmen: Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Lichtkap: Polycarbonaat diffuser
- Aansluiting: Insteekverbinding met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Schroefmontage, direct op oppervlak




Product

WL140V LED12S/830 PSED WH



WL140Z Deco Ring GR



Product


WL130V LED12S/830 PSU WH



WL140Z Deco Ring BK




WL140Z Half-moon Ring
GR



Product

WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH



Product

WL131V LED34S/840 PSED WH



WL140Z Half-moon Ring
WH



WL140Z Half-moon Ring
BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
97848800	WL140V LED125/830 PSED WH	1	160,00€
97849500	WL140V LED125/840 PSED WH	1	160,00€
97852500	WL140V LED205/830 PSED WH	1	180,00€
97853200	WL140V LED205/840 PSED WH	1	180,00€
97856300	WL140V LED345/830 PSED WH	1	200,00€
97857000	WL140V LED345/840 PSED WH	1	200,00€
97860000	WL140V LED205/830 WIA WH	1	170,00€
97861700	WL140V LED205/840 WIA WH	1	170,00€
97862400	WL140V LED345/830 WIA WH	1	190,00€
97863100	WL140V LED345/840 WIA WH	1	190,00€
97864800	WL140V LED125/830 PSED ELB3 WH	1	340,00€
97865500	WL140V LED125/840 PSED ELB3 WH	1	340,00€
97866200	WL140V LED125/830 PSR ELB3 MDU WH	1	440,00€
97867900	WL140V LED125/840 PSR ELB3 MDU WH	1	440,00€
97868600	WL140V LED205/830 PSED ELB3 WH	1	360,00€
97869300	WL140V LED205/840 PSED ELB3 WH	1	360,00€
97870900	WL140V LED205/830 PSR ELB3 MDU WH	1	460,00€
97871600	WL140V LED205/840 PSR ELB3 MDU WH	1	460,00€
97872300	WL140V LED345/830 PSED ELB3 WH	1	380,00€
97873000	WL140V LED345/840 PSED ELB3 WH	1	380,00€
97874700	WL140V LED345/830 PSR ELB3 MDU WH	1	480,00€
97875400	WL140V LED345/840 PSR ELB3 MDU WH	1	480,00€
97876100	WL140V LED205/830 WIA ELB3 WH	1	350,00€
97877800	WL140V LED205/840 WIA ELB3 WH	1	350,00€
97878500	WL140V LED345/830 WIA ELB3 WH	1	370,00€
97879200	WL140V LED345/840 WIA ELB3 WH	1	370,00€
52871099	WL140V LED125/830 PSU WH	1	110,00€
52872799	WL140V LED125/840 PSU WH	1	110,00€
52873499	WL140V LED205/830 PSU WH	1	130,00€
52874199	WL140V LED205/840 PSU WH	1	130,00€
52875899	WL140V LED345/830 PSU WH	1	150,00€
52876599	WL140V LED345/840 PSU WH	1	150,00€
52877299	WL140V LED205/830 PSU MDU WH	1	150,00€
52878999	WL140V LED205/840 PSU MDU WH	1	150,00€
52879699	WL140V LED12_205/827_830_840 PSU WH	1	150,00€
52880299	WL140V LED20_345/827_830_840 PSU WH	1	170,00€
53082999	WL140V LED125/830 PSR MDU WH	1	260,00€
53083699	WL140V LED125/840 PSR MDU WH	1	260,00€
53084399	WL140V LED205/830 PSR MDU WH	1	280,00€
53085099	WL140V LED205/840 PSR MDU WH	1	280,00€
53086799	WL140V LED345/830 PSR MDU WH	1	300,00€
53087499	WL140V LED345/840 PSR MDU WH	1	300,00€
53562699	WL140Z Deco Ring BK	1	21,00€
53563399	WL140Z Deco Ring GR	1	21,00€
53564099	WL140Z Half-moon Ring WH	1	23,00€
53565799	WL140Z Half-moon Ring BK	1	23,00€
53566499	WL140Z Half-moon Ring GR	1	23,00€

Ledinaire Wandmontage




Openbare ruimtes en doorgangsruidtes zoals entrees, lobby's, gangen en trappenhuizen hebben de meest betrouwbare verlichting nodig. Storingsvrije oplossingen waarop u kunt vertrouwen om ruimtes veilig en efficiënt te verlichten, waarmee u ook nog eens waardevolle energie bespaart. Met Philips Ledinaire krijgt u dat alles en nog veel meer. Dit populaire assortiment omvat een selectie van essentiële typen armaturen die u kant-en-klaar kunt installeren, net zoals ons moderne model voor wandmontage dat geschikt is voor uiteenlopende algemene verlichtingstoepassingen. En net zoals de rest van het Ledinaire-assortiment is het ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen van Philips en aantrekkelijk geprijsd. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige optie van het toonaangevende merk op het gebied van LED.

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Bespaart energie
- Breed scala aan toepassingen



- Modern, discreet ontwerp
- Hoge bescherming met IP 65 en IK 08
- Optionele bewegingsdetector en daglichtsensor, inclusief dipswitch voor dimmen tot 10% en 25% (MDU)
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Hoofdkleur van de armatuur: Wit RAL 9003
- Dimmen: Nee
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K, 4000 K
- Initieel systeemvermogen: 11 W, 17 W, 19 W
- Initieel rendement LED-armatuur: 85, 95, 100 lm/W
- Initiële lichtstroom: 1100 lm, 1700 lm
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat
- Materiaal: Reflector: -
- Garantieperiode: 3 jaar
- Het Ledinaire wandmontage armatuur kan buiten worden gebruikt, maar alleen wanneer alle kabels aan de binnenkant van een gebouw worden aangelegd over een maximale afstand van 10 meter.



Product

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	1	59,00€
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	1	59,00€
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	1	70,00€
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	1	70,00€
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	95,00€
52271899	WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	95,00€

Ledinaire Wandmontage



- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparingen
- Brede toepassingsmogelijkheden



650°C
30s


IP 44

IK 03




De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm - 30 cm, 1700 lm - 35 cm
- IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
- De volledig transparante lichtkap levert een homogeen lichteffect
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- Omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Hoofdkleur van de armatuur: White
- Dimmen: Nee
- Driver (VSA): Voedingsunit (PSU)
- Initieel systeemvermogen: 12 W, 18.5 W, 19.5 W
- Initiële lichtstroom: 1100 lm, 1700 lm
- Installatie: Doorvoerbedrading mogelijk
- Kleur lichtbron: 830 warmwit, 840 neutraalwit
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Materiaal: Behuizing: polypropyleen
- Optiek: Polymethylmethacrylaat
- Garantieperiode: 3 jaar



Product

WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product

WL060V LED17S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1	62,50€
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1	62,50€
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1	75,00€
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1	75,00€
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1	115,00€
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1	115,00€

Ledinaire Portiek



De Ledinaire-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips en een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt. Het Ledinaire portiekarmatuur biedt versies met optionele bewegingsdetectie en noodverlichting voor meer keuzevrijheid.

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips.
- Energiebesparing.
- Brede toepassingsmogelijkheden.



- Directe vervanger voor het conventionele TCH329-armatuur, met perfect passende afmetingen (374 x 150 x 82 mm).
- Geoptimaliseerde lichtopbrengst in twee lichtkleuren: 3000 K (met 600 lm) en 4000 K (met 630 lm).
- Hoge bescherming met IP65 en IK08.
- Optionele bewegingsdetectie en noodverlichting.



Product

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
96773499	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	1	229,00€
96774199	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	1	229,00€
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	1	49,00€
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	1	49,00€
35064699	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	1	69,00€
35409599	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1	69,00€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl