

# Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

## Conventionele lampen en buizen Gloeilampen

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland

'22

## Deco Buisvormig



Buisvormige lampen met enkel en dubbel gespiraliseerd filament en heldere ballon. Gemiddelde levensduur van 1000 uur en perfecte kleurweergave 100. Kleurtemperatuur: 2700K.

- Geeft briljante en decoratieve verlichtingseffecten
- Ideaal voor het scheppen van een comfortabele en ontspannen sfeer
- Universele brandstand



| Product                                | D (max) | C (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F | 17      | 54      |

### Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                        | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| 25008750 | Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F | 100 | 9,70€      |

# Standaard Extra Laag Voltage A60



Heldere lamp voor gebruik op 24V.

- Levert het perfecte licht voor dramatische accenten en displayverlichting evenals algemene verlichting in een diversiteit van toepassingen
- Gasgevulde lampen met een helder frontglas zijn ideaal geschikt voor afgelegen, geïsoleerde terreinen waar de energie geleverd moet worden door privégeneratoren, accu's of andere laagspanningsbronnen
- Te gebruiken als helderheid een voordeel is
- Universele brandstand



| Product                                    | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT    | 60      | 107,5   |
| Standard ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT    | 60      | 107,5   |
| Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20 | 60      | 107,5   |
| Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20 | 60      | 107,5   |

## Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                        | MOQ | Richtprijs |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| 02293684 | STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT    | 120 | 9,15€      |
| 09015784 | STAN ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT    | 120 | 9,15€      |
| 09017105 | STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20 | 20  | 9,15€      |
| 09018805 | STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20 | 20  | 9,15€      |

## Oven buisvormig



Vacuüm- of gasgevulde lampen met ballon van helder glas.

- Bedrijfszekere werking bij gebruik in speciale lamphouders bij hoge oventemperaturen (tot 300°C)
- Beschikbaar in buisvormige uitvoering
- Gespiraliseerd filament
- Lampvoet vervaardigd van hittebestendig soldeer, gasbinder en kit
- Universele brandstand



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT | 22      | 49      |

### Bestelgegevens

| EOC      | Type aanduiding                    | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 03659950 | APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT | 100 | 9,70€      |



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)