

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

LED lampen en buizen
LED-kaarslampen en -kogellampen

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland


'22

MASTER Value Decoratieve LED kaars- en kogellampen




De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen
- Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.
- Milieuvriendelijk, bevat geen kwik of andere schadelijke materialen.



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36	95



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46	80



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46	80

Bestelgegevens

EOC	Type aandoing	MOQ	Richtprijs
31603400	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	10	7,10€
31605800	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	10	13,65€
31607200	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	10	13,65€

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen




- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave (CRI>90)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



MASTER VLE
LEDCandleD3.4-40W E14
B35 927FRG



MASTER VLE
LEDCandleDT3.4-40W E14
927B35CLG




Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35	119



MASTER VLE
LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927FRG



MASTER VLE
LEDLusterDT3.4-40W E14
927P45CLG




Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	35	95



Product	D	C
MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	45	80




MASTER VLE
LEDLusterDT3.5-40W E27
927P45FRG



Product	D	C
MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	45	78
MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	45	78



MASTER VLE
LEDLusterD3.4-40W E27
P45 927CLG



Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35	97



MASTER VLE
LEDLusterD3.4-40W E14
P45 927CLG



MASTER VLE
LEDLusterDT3.5-40W E27
927P45CLG

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
32505000	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	10	7,70€
32507400	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E14 927P45CLG	10	6,90€
32509800	MASTER VLE LEDLusterDT2.5-25W E27 927P45CLG	10	7,05€
32511100	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	10	8,00€
32513500	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	10	8,20€
32519700	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	10	8,20€
32521000	MASTER VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	10	8,20€
38774400	MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45CLG	10	8,20€
38800000	MASTER VLE LEDLusterDT3.5-40W E27 927P45FRG	10	8,20€
35553800	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	10	8,20€
35545300	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	10	8,20€
35547700	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	10	8,20€
35549100	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	10	8,20€
35551400	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	10	8,20€

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas




Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- De LED-kaarslamp heeft een zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen



- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een goede kleurweergave (CRI>80)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen




Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45	78



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45	78
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45	78
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45	78



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45	80



CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 827P45FRG



CorePro LEDCandleND 2.2-
25W BA35 E14 FRG



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35	123



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35	97



CorePro LEDCandleND4.3-
40W E14 840B35CLG




CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 827P45CLG



CorePro LEDLusterND4.3-
40W E27 827P45CLG




CorePro LEDLusterND4.3-
40W E14 840P45CLG




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	35	97



CorePro LEDCandleND2.2-
25W E14 840B35CLG



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35	97
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35	97



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45	80



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45	78



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35	97



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45	80
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	45	80



CorePro LEDLusterND2.2-
25W E14 840P45CLG

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	10	6,35€
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	10	6,50€
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	10	6,50€
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	10	6,50€
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	10	6,50€
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	10	6,35€
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	10	10,40€
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	10	10,40€
34754000	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	10	10,40€
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	10	7,15€
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	10	6,35€
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	10	10,40€
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	10	10,40€
34764900	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14865FRG	10	10,40€
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	10	7,80€
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	10	6,50€
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	10	8,00€
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	10	10,40€
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	10	10,40€
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	10	6,35€
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	10	7,15€
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	10	8,00€
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	10	7,80€
34734200	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	10	2,65€
34738000	CorePro LEDLusterND2.2-25W E14 840P45CLG	10	6,50€
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	10	2,90€
34742700	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG	10	7,80€
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	10	10,40€
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	10	10,40€
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	10	10,40€
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	10	10,40€
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	10	10,40€

MASTER LED kaars- en kogellampen



Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.


- Sprankelend warmwit licht.Toepasbaar in zowel algemene als sfeerverlichting.
- DimbaarTot 80% energiebesparingLagere onderhoudskosten
- Stijlvol, elegant en dragen bij aan een sfeervol interieur
- Te gebruiken in bestaande E14 of E27-lamphouders.
- Levensduur van 20.000 uur
- Vrij van kwik en milieuonvriendelijke stoffen



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W B22 B38 CL	38	111
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W B22 B38 CL	38	111



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	50	95
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42	127



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	54	109




Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50	93
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	50	93



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 5.5-40W B22 P48 CL	50	93



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38	112

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
30602800	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	10	7,00€
30614100	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	10	8,85€
30604200	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	10	7,00€
30616500	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	10	8,85€
30606600	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	10	7,00€
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	10	8,85€
30608000	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	10	7,00€
30620200	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E27 P48 CL	10	8,85€
30638700	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	10	8,85€
30640000	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	10	11,00€
30642400	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	10	11,35€

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten



De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

- Eenvoudige retrofit
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Verkrijgbaar in transparante en matte versies
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en lood



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48	95



Product	D	C
CorePro lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45	87




Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35	106
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45	87
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45	88



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35	106



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38	114
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48	93



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	93
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48	95
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35	106
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45	87
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45	88
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45	88



Corepro Lustre ND 5-40W
E27 827 P45 FR



CorePro LEDcandle ND
2.8-25W E14 840 B35 FR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	10	6,70€
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	10	6,70€
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	10	6,35€
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	10	6,35€
31248700	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 840 P45 FR	10	6,35€
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	10	6,70€
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	10	6,70€
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	10	6,70€
31246300	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	10	6,70€
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	10	6,70€
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	10	6,70€
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	10	6,70€
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	10	10,10€
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	10	10,10€
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	10	10,10€
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	10	10,40€
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	10	10,40€
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	10	10,40€
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	10	10,40€
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	10	10,40€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl