

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

LED lampen en buizen
LED tubes

Juli 2022

Bruto prijslijst – Nederland

'22

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



Maak kennis met MasterConnect LEDtubes: slimme LED T8-lampen waarmee je jouw bestaande verlichting eenvoudig en naadloos kunt upgraden naar connected lighting. MasterConnect LEDtubes zijn eenvoudig te configureren met een intuïtieve app. Zo kan je de lampen programmeren voor maximale energiebesparing en voor jouw comfort en gemak profiteren van draadloze en geautomatiseerde verlichting. Bovendien is deze oplossing volledig schaalbaar en upgradebaar. Wil je genieten van nog meer voordelen, zoals bediening op afstand of een beheerdashboard, dan kan je de momenteel geïnstalleerde lampen blijven gebruiken en een gateway toevoegen om alle voordelen te genieten van een cloudgebaseerd systeem. Er is geen betere manier om je verlichtingsoplossing naar een hoger niveau te brengen.

- Slimme duurzaamheid dankzij geavanceerde lichtregelsystemen
- Eenvoudige connectiviteit met nieuwe, eenvoudige installatie
- Extra comfort door personalisatie
- Een toekomstbestendige oplossing die schaalbaar en upgradebaar is
- Slimme retrofit voor bestaande lampen met elektromagnetische VSA's of netvoeding
- Levensduur tot 60.000 uur
- Eenvoudig in te stellen en te bedienen met een intuïtieve app
- Interact Ready
- Betrouwbare en veilige draadloze technologie



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
66970600	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	10	50,00€
66972000	MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	10	50,00€
66976800	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	10	60,00€
66978200	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	10	60,00€
71748300	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	10	45,00€
71750600	MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W865 T8	10	45,00€

MASTER LEDtube InstantFit HF T5




De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

- Krachtige prestaties, die een oplossing bieden voor elke toepassing
- Ongeëvenaarde besparingen met een lager energieverbruik en langere levensduur
- Robuust en betrouwbaar: geschikt voor dagelijkse omstandigheden



- Renovatievervanger voor bestaande T5-lampen met VSA's met een hoge frequentie
- Compatibel met een brede reeks voorschakelapparaten
- > 50% energiebesparingen vergeleken met fluorescerende lampen tot 155 lm/W
- Extra lange levensduur tot 60.000 uur
- Ultrahoge lichtopbrengst tot 5600 lumen
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1149	1156	1163
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5	19	1449	1456	1463
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462

Master LEDtube HF
600mm HE 8W 830 T5

Master LEDtube HF
1200mm HO 26W 830 T5
OE

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	10	58,10€
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	10	58,10€
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	10	58,10€
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	10	24,25€
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	10	24,25€
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	10	24,25€
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	10	35,70€
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	10	35,70€
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	10	35,70€
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	10	38,50€
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	10	38,50€
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	10	38,50€
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	10	45,70€
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	10	45,70€
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	10	45,70€
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	10	48,10€
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	10	48,10€
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	10	48,10€


MASTER LEDtube Mains T5



De nieuwe Philips MASTER LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in je verlichtingsproject. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.
- Vervanger voor bestaande T5-lampen. Werkt met aansluiting op de netspanning
- Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen.
- Lange levensduur
- Geen kwik





MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8	19	1449	1454,9	1463,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	15,8	19	549	556,1	563,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	15,8	19	1149	1156,1	1163,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8	19	1149	1156,1	1163,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	1	50,60€
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	10	50,60€
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	10	50,60€
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	10	52,15€
81931900	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	10	52,15€
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	10	52,15€
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	10	39,70€
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	10	39,70€
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	10	39,70€
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	10	22,30€
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	10	22,30€
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	10	23,05€
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	10	33,75€
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	10	33,75€
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	10	33,75€
29050100	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	10	63,35€
29052500	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	10	63,35€
29054900	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	10	63,35€

MASTER LEDtube EM/MAINS T8




De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel<multisep/> o.a. het gebruikte armatuur.


- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie
- 100% veilig installatieproces




- Slechts 50% energieverbruik in vergelijking met fluorescentiebuizen
- Renovatievanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Geen kwik
- Extra lange levensduur tot 70.000 uur
- Volledige veiligheidsfunctionaliteit en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geschikt voor HACCP, ondersteund door een NSF-certificaat op productniveau
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21,5	34,5

MASTER LEDtube Sensor
1200mm HO 16.5W840 T8

MASTER LEDtube
1200mm UO 14.7W 830
T8



MASTER LEDtube
1200mm UE 11.9W 840 T8
EELA

MASTER LEDtube 900mm
8.5W833 T8 FOOD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68708600	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	10	18,05€
68710900	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	10	18,05€
69747400	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	10	14,45€
69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	10	14,45€
69751100	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	10	14,45€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	40	1,60€
59235600	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	10	20,55€
59237000	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	10	20,55€
59239400	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	10	20,55€
59241700	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	10	26,40€
59243100	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	10	26,40€
59245500	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	10	26,40€
31656000	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	10	23,10€
31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	10	23,10€
31660700	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	10	23,10€
31662100	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	10	31,75€
31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	10	31,75€
31666900	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	10	31,75€
43166900	MASTER LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	10	39,00€
43168300	MASTER LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	10	49,00€
33974300	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	10	27,65€
33972900	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	10	27,65€
33978100	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8	10	37,15€
33976700	MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8	10	37,15€

MASTER LEDtube InstantFit HF T8




De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.

- Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met hoog-frequente VSA's
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen.
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces
- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen).
- Bevat geen kwik




- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen
- Draaibare eindkappen: in veel toepassingen moet de pinfitting gedraaid worden. Dit kan een probleem zijn aangezien LED-buizen alleen gericht licht leveren. De Philips T8 MASTER LEDtubes hebben draaibare eindkappen die u in staat stellen de buis tot 90 graden te draaien
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



MASTER LEDtube HF 1050mm UO 17W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	10	27,90€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	10	27,90€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	10	27,90€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	10	34,85€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	10	34,85€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	10	34,85€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	10	31,65€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	10	31,65€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	10	31,65€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	10	40,20€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	10	40,20€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	10	40,20€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	10	31,30€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	10	31,30€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	10	31,30€

Master Value LEDtube Universal T8




De nieuwe MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips maakt je verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat de drivertechnologie niet meer hoeft te worden vervangen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en je hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER Value LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard TL-buizen om de waarde over de levensduur te maximaliseren met hoge energiebesparingen en lage onderhoudskosten.


- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie via een volledig veilig product en veilig installatieproces



- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen
- Energiebesparingen in vergelijking met tl-lampen
- Schep sferen van warmwit tot koel daglicht
- InstantFit-technologie voor grootste compatibiliteit met VSA's
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	26	28	1199	1205	1213
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26	28	1500	1506	1514
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1505,9	1514,2
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1213,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	10	33,10€
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	10	33,10€
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	10	33,10€
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	10	36,95€
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	10	36,95€
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	10	36,95€

Master Value LEDtube T8



De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.

- Laag energieverbruik
- Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele lampen
- Een snelle en eenvoudige manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie, met een simpele plug-and-play-oplossing voor renovatie
- Gelijkmatische lichtspreading met een grote stralingshoek 240D
- Geoptimaliseerde weerstand tegen trillingen vanwege glazen buis.
- Gelijkmatische lichteffect
- Robuuste constructie met glazen buis
- Gaat goed samen met conventionele technologie
- Eenvoudige installatie
- Hoog energierendement
- De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
- De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)





Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8	28	588,5	595,5	602,5
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9

MASTER LEDtube VLE
1500mm HO 20.5W 830
T8

MASTER LEDtube VLE
1200mm HO 14W 830 T8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
64679000	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	10	12,00€
64681300	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	10	12,00€
64683700	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	10	12,00€
64685100	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	10	17,45€
64687500	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	10	17,45€
64689900	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	10	17,45€
31680500	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	10	19,05€
31682900	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	10	19,05€
31684300	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	10	19,05€
31686700	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	10	25,80€
31688100	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	10	25,80€
31690400	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	10	25,80€
64691200	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	10	19,55€
64693600	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	10	19,55€
64695000	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	10	19,55€


CorePro LEDtube Universal T8



De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

- Lagere operationele kosten dankzij een lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-) VSA's als netaansluiting.
- Substantiele energiebesparing in vergelijking met fluorescentielampen.
- InstantFit-technologie voor compatibiliteit met vele verschillende VSA's.
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	10	29,55€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	10	29,55€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	10	29,55€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	10	34,05€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	10	34,05€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	10	34,05€
78277100	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	10	27,25€
78279500	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	10	27,25€
78281800	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	10	27,25€

CorePro LEDtube EM/MAINS T8

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdiëntijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

- Geoptimaliseerde energiebesparingen – ongeveer 50% meer dan fluorescentielampen
- Eenvoudige installatie - retrofit of nieuwe bedrading
- Dezelfde uitstraling als fluorescentielampen
- Minimale onderhoudskosten - gaan twee keer zo lang mee als fluorescerende lampen voor lagere vervangingskosten



- Keuze uit kleuren: 4000K en 6500K
- Het juiste formaat - 600 mm/1200 of 1500 mm
- Langere levensduur - gaat twee keer zo lang mee als fluorescentielampen
- Breed scala aan toepassingen
- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
32535700	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	10	12,85€
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	10	12,85€
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	10	14,25€
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	10	14,25€
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	10	11,15€
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	10	11,15€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl