

Voor elke toepassing de juiste LEDtube!



Voor elke toepassing is er een passende Philips LEDtube. Er is een ruime keus voor gebruik achter elektromagnetische of hoogfrequente ¹⁾ voorschakelapparatuur (VSA) of direct op netspanning, voor T5 of T8 armaturen, met een zeer hoge lichtopbrengst of met een maximale efficiëntie. Met deze wegwijzer vind je de juiste LEDtube in drie stappen:

Stap 1

Kies de juiste uitvoering

Philips LEDtubes zijn er in vier uitvoeringen. Kies afhankelijk van je klantvraag welke uitvoering het beste past bij de wensen van je klant.

GOED	BETER		BEST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Eenvoudig scherpste prijs	Hoge lichtopbrengst competitief geprijsd	Beste performance, hoogste efficiency	Laatste innovaties, slimme, draadloze sturing

Stap 2

Vind het juiste type

Vind nu het juiste type voor een specifieke toepassing (selecteer de juiste kolom) en het juiste type armatuur (selecteer de juiste rij). Vervolgens vind je een vak met 4 uitvoeringen (corresponderend met de kleuren uit stap 1). Je vindt dan een letter. Zoek de letter op in de tabel aan de andere zijde.



Kantoor/klas	Gangpaden	Opslag < 3m	Magazijn > 3m	Industrie	Parkeergarage

T8 armatuur

Met starter	D	F,G	O	B	C	E	O	A,B	C	E	O	C, D	E, F,G	O	C, D	E, F,G	O	B	C	E,H	O
Zonder starter ¹⁾		K				J				J			J,K			J,K				J	
Universeel ¹⁾	N			M	N			M	N			N			N			M			

T5 armatuur

VSA verwijderd		P				P,Q				P,Q				P,U						P,Q	
VSA aanwezig ¹⁾		R				R,T				R,T				R,S						R,T	

Stap 3

Bestel de juiste LEDtube

De geselecteerde letter(s) uit stap 2 kun je nu opzoeken in de tabel hieronder. Vervolgens kies je de juiste lengte (600, 900, 1200 of 1500 mm) en kleur. De kleur vind je in de naam terug. Bijvoorbeeld "830", dit staat voor 3000 Kelvin met CRI waarde 80.

T8 armatuur

	Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8
		Watt	Watt		
A CorePro LEDtube					
	600mm 8W840	18	8,0	800	32531900
	600mm 8W865	18	8,0	800	32533300
	1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	32535700
	1200mm 14.5W865	36	14,5	1600	32537100
	1500mm 20W 840	58	20,0	2200	32539500
	1500mm 20W 865	58	20,0	2200	32541800
B CorePro LEDtube HO					
	1200mm HO 18W 840 T8	36	18,0	2000	80613500
	1200mm HO 18W 865 T8	36	18,0	2000	80613500
	1500mm HO 24W 840 T8	58	24,0	2700	80617300
	1500mm HO 24W 865 T8	58	24,0	2700	80617300
C MASTER LEDtube Value HO					
	600mm HO 8W 830 T8	18	8,0	1000	64679000
	600mm HO 8W 840 T8	18	8,0	1050	64681300
	600mm HO 8W 865 T8	18	8,0	1050	64683700
	1200mm HO 14W 830 T8	36	14,0	2000	64685100
	1200mm HO 14W 840 T8	36	14,0	2100	64687500
	1200mm HO 14W 865 T8	36	14,0	2100	64689900
	1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	64691200
	1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	64693600
	1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20,5	3100	64695000
D MASTER LEDtube Value UO					
	1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	31680500
	1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15,5	2500	31682900
	1200mm UO 15.5W 865 T8	36	15,5	2500	31684300
	1500mm UO 23W 830 T8	58	23,0	3400	31686700
	1500mm UO 23W 840 T8	58	23,0	3700	31688100
	1500mm UO 23W 865 T8	58	23,0	3700	31690400
E MASTER LEDtube HO					
	600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	69747400
	600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	69749800
	600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	69751100
	900mm HO 12W 840 T8	30	12,0	1575	68708600
	900mm HO 12W 865 T8	30	12,0	1575	68710900
	1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	59235600
	1200mm HO 12.5W 840 T8	36	12,5	2100	59237000
	1200mm HO 12.5W 865 T8	36	12,5	2100	59239400
	1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	59241700
	1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	59243100
	1500mm HO 18.2W 865 T8	58	18,2	3100	59245500
F MASTER LEDtube UO					
	1200mm UO 14.7W 830 T8	36	14,7	2300	31656000
	1200mm UO 14.7W 840 T8	36	14,7	2500	31658400
	1200mm UO 14.7W 865 T8	36	14,7	2500	31660700
	1500mm UO 21.7W 830 T8	58	21,7	3400	31662100
	1500mm UO 21.7W 840 T8	58	21,7	3700	31664500
	1500mm UO 21.7W 865 T8	58	21,7	3700	31666900
G MASTER LEDtube UE (172 lm/W)					
	1200mm UE 13.5W 840 T8	36	13,5	2500	33972900
	1200mm UE 13.5W 865 T8	36	13,5	2500	33974300
	1500mm UE 20W 840 T8	58	20,0	3700	33976700
	1500mm UE 20W 865 T8	58	20,0	3700	33978100
H MASTER LEDtube HO Sensor					
	1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	80602900
	1200mm HO 16.5W865 T8	36	16,5	2100	80604300
	1500mm HO 24W840 T8	58	24,0	3100	80606700
	1500mm HO 24W865 T8	58	24,0	3100	80608100
J MASTER LEDtube HF HO					
	600mm HO 8W830 T8	18	8,0	1000	74353900
	600mm HO 8W840 T8	18	8,0	1050	74355300
	600mm HO 8W865 T8	18	8,0	1050	74357600
	1200mm HO 14W830 T8	36	14,0	2000	68752900
	1200mm HO 14W840 T8	36	14,0	2100	68748200
	1200mm HO 14W865 T8	36	14,0	2100	68750500
	1500mm HO 20W830 T8	58	20,0	2900	68758100
	1500mm HO 20W840 T8	58	20,0	3100	68754300
	1500mm HO 20W865 T8	58	20,0	3100	68756700
K MASTER LEDtube HF UO					
	1200mm UO 16W830 T8	36	16,0	2350	68800700
	1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	68796300
	1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	68798700
	1500mm UO 24W830 T8	58	24,0	3500	68806900
	1500mm UO 24W840 T8	58	24,0	3700	68802100
	1500mm UO 24W865 T8	58	24,0	3700	68804500

- 1) Bij gebruik van LEDtubes in een armatuur zonder starter (met Hoog Frequent voorschakelapparaat, VSA); raadpleeg dan altijd VSA compatibiliteitslijst via www.philips.nl/ledtube
- 2) De vermogens onder 'Fluo' worden vermeld om aan te geven welke LEDtube qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentiebuis. De verlichtingssterkte (in lux) van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentiebuizen.

	Producttype	Fluo ²⁾	LED	Licht-stroom lumen	Bestel-code EOC8
		Watt	Watt		
M CorePro LEDtube UN HO					
	600mm HO 8W830 T8 ³⁾	18	8,0	850	78277100
	600mm HO 8W840 T8 ³⁾	18	8,0	900	78279500
	600mm HO 8W865 T8 ³⁾	18	8,0	900	78281800
	1200mm HO 18W830 T8	36	18,0	1850	80166600
	1200mm HO 18W840 T8	36	18,0	2000	80168000
	1200mm HO 18W865 T8	36	18,0	2000	80170300
	1500mm HO 23W830 T8	58	23,0	2500	80172700
	1500mm HO 23W840 T8	58	23,0	2700	80174100
	1500mm HO 23W865 T8	58	23,0	2700	80176500
N MASTER LEDtube Value UN UO					
	1200mm UO 15.5W830 T8	36	15,5	2300	31668300
	1200mm UO 15.5W840 T8	36	15,5	2500	31670600
	1200mm UO 15.5W865 T8	36	15,5	2500	31672000
	1500mm UO 23W830 T8	58	23,0	3400	31674400
	1500mm UO 23W840 T8	58	23,0	3700	31676800
	1500mm UO 23W865 T8	58	23,0	3700	31678200
O MasterConnect					
	IA 600mm HO 7W840 T8	18	7,0	1050	71748300
	IA 600mm HO 7W865 T8	18	7,0	1050	71750600
	IA 1200mm UO 16W840 T8	36	16,0	2500	66970600
	IA 1200mm UO 16W865 T8	36	16,0	2500	66972000
	IA 1500mm UO 25W840 T8	58	25,0	3700	66976800
	IA 1500mm UO 25W865 T8	58	25,0	3700	66978200

T5 armatuur

P MASTER LEDtube MAINS HO					
	1200mm HO 26W 830 T5	54	26,0	3600	81921000
	1200mm HO 26W 840 T5	54	26,0	3900	81923400
	1200mm HO 26W 865 T5	54	26,0	3900	81925800
	1500mm HO 26W 830 T5	49	26,0	3600	81929600
	1500mm HO 26W 840 T5	49	26,0	3900	81931900
	1500mm HO 26W 865 T5	49	26,0	3900	81933300
Q MASTER LEDtube MAINS HE					
	600mm HE 8W 830 T5 EU	14,0	8,0	1000	33425000
	600mm HE 8W 840 T5 EU	14,0	8,0	1050	33427400
	600mm HE 8W 865 T5 EU	14,0	8,0	1050	33429800
	1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	28,0	16,5	2300	33431100
	1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	28,0	16,5	2500	33433500
	1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	28,0	16,5	2500	33435900
	1500mm HE 20W 830 T5 EU	35,0	20,0	2800	33437300
	1500mm HE 20W 840 T5 EU	35,0	20,0	3000	33439700
	1500mm HE 20W 865 T5 EU	35,0	20,0	3000	33441100
R MASTER LEDtube HF HO					
	1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26,0	3700	74951400
	1200mm HO 26W 840 T5 OE	54	26,0	3900	74953800
	1200mm HO 26W 865 T5 OE	54	26,0	3900	74955200
	1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26,0	3700	74957600
	1500mm HO 26W 840 T5 OE	49	26,0	3900	74959000
	1500mm HO 26W 865 T5 OE	49	26,0	3900	74961300
S MASTER LEDtube HF UO					
	1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	70599500
	1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	70603900
	1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	70605300
T MASTER LEDtube HF HE					
	600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	74323200
	600mm HE 8W 840 T5	14	8,0	1050	74325600
	600mm HE 8W 865 T5	14	8,0	1050	74327000
	1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	74329400
	1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	74331700
	1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16,5	2500	74333100
	1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	74335500
	1500mm HE 20W 840 T5	35	20,0	3000	74337900
	1500mm HE 20W 865 T5	35	20,0	3000	74339300
U MASTER LEDtube MAINS UO					
	1500mm UO 36W 830 T5	80	36,0	5200	29050100
	1500mm UO 36W 840 T5	80	36,0	5600	29052500
	1500mm UO 36W 865 T5	80	36,0	5600	29054900

© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.