

Help je klanten **overstappen en besparen!**



Echte professionals ondersteunen hun klanten bij de strijd tegen de stijgende energiekosten en leveren hen Philips LED-oplossingen voor elke behoefte en elk budget.

Kies Philips LED-lampen voor:

- Lampvervangingsprojecten
- Lagere initiële kosten dan wanneer je armaturen vervangt
- Eenvoudige plug-and-play-oplossing als je je bestaande armaturen wilt behouden
- Het Philips MasterConnect-assortiment kan worden geïntegreerd met slimme verlichtingssystemen (zoals Interact Pro)

Kies Philips LED-armaturen voor:

- Renovaties of nieuwe bouwprojecten
- Beste optische prestaties en naleving
- Maximale energiebesparingen
- Geavanceerde functies (dimbaarheid, noodverlichting en meer)
- Mogelijkheid voor integratie met slimme verlichtingssystemen (zoals Interact Pro)

Er is nog nooit een beter moment geweest om over te stappen



De energiekosten nemen toe

Nu de energiekosten de pan uit rijzen, zijn veel bedrijven zich erg bewust van hun energieverbruik.



Verbod op fluorescentie in heel de EU

Er is geen tijd meer: in 2023 worden verschillende lichtbronnen uitgefaseerd in EU-landen, zoals de CFL-ni, lineaire tl-lampen.

Philips-lampen

Met onze producten stap je eenvoudig over op LED, door de 1-op-1-vervangingsmogelijkheden. Lees onze aanbevelingen hieronder voor efficiënte en kosteneffectieve Philips LED-alternatieven voor de lampen die door de EU-regelgeving verboden worden.



T5 fluorescentielampen

**MASTER LEDtube
Mains T5**



**MASTER LEDtube
InstantFit HF T5**

Wordt uitgefaseerd	Bestelcode
MASTER TL5	
HE 14W/830	8711500639387
HE 14W/840	8711500639400
HE 28W/830	8711500639462
HE 28W/840	8711500639486
HE 35W/830	8711500639509
HE 35W/840	8711500639523
HO 49W/830	8711500639547
HO 49W/840	8711500639561
HO 54W/830	8711500643162
HO 54W/840	8711500643186
HO 80W/840	8711500710451

Aanbevolen LED	Bestelcode
MAS LEDtube	
600mm HE 8W 830 T5	8719514334250
600mm HE 8W 840 T5	8719514334274
1200mm HE 16.5W 830 T5	8719514334311
1200mm HE 16.5W 840 T5	8719514334335
1500mm HE 20W 830 T5	8719514334373
1500mm HE 20W 840 T5	8719514334397
1500mm HO 26W 830 T5	8718696819296
1500mm HO 26W 840 T5	8718696819319
1200mm HO 26W 830 T5	8718696819210
1200mm HO 26W 840 T5	8718696819234
1500mm UO 36W 840 T5	8719514290525

Aanbevolen LED	Bestelcode
MAS LEDtube	
HF 600mm HE 8W 830 T5	8718696743232
HF 600mm HE 8W 840 T5	8718696743256
HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	8718696743294
HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	8718696743317
HF 1500mm HE 20W 830 T5	8718696743355
HF 1500mm HE 20W 840 T5	8718696743379
HF 1500mm HO 26W 830 T5	8718699749576
HF 1500mm HO 26W 840 T5	8718699749590
HF 1200mm HO 26W 830 T5	8718699749514
HF 1200mm HO 26W 840 T5	8718699749538
HF 1500mm UO 36W 840 T5	8719514419070



T8 fluorescentielampen

**CorePro LEDtube
EM/Mains T8**



**MASTER Value LEDtube
EM/Mains T8 Ultra Output**

Wordt uitgefaseerd	Bestelcode
MASTER TL-D	
Super 80 18W/840	8711500631718
Super 80 36W/830	8711500631954
Super 80 36W/840	8711500632012
Super 80 36W/865	8711500632074
Super 80 58W/830	8711500632135
Super 80 58W/840	8711500632197
Super 80 58W/865	8711500632258

Aanbevolen LED	Bestelcode
CorePro LEDtube	
600mm 8W840	8719514459779
Recommend 840 color	
1200mm 14.5W840	8719514448070
1200mm 14.5W865	8719514448094
Recommend 840 color	
1500mm 20W 840	8719514459816
1500mm 20W 865	8719514459830

Aanbevolen LED	Bestelcode
MAS LEDtube VLE	
1200mm UO 15.5W 830 T8	8719514316805
1200mm UO 15.5W 840 T8	8719514316829
1200mm UO 15.5W 865 T8	8719514316843
1500mm UO 23W 830 T8	8719514316867
1500mm UO 23W 840 T8	8719514316881
1500mm UO 23W 865 T8	8719514316904



T8 fluorescentielampen

**MASTER LEDtube
EM/Mains T8 Ultra Output**



**MASTER LEDtube InstantFit
HF T8 Ultra Output**

Wordt uitgefaseerd	Bestelcode
MASTER TL-D	
Super 80 36W/830	8711500631954
Super 80 36W/840	8711500632012
Super 80 36W/865	8711500632074
Super 80 58W/830	8711500632135
Super 80 58W/840	8711500632197
Super 80 58W/865	8711500632258
Secura 36W/840	8711500640147
Secura 58W/840	8711500640185
Xtreme 36W/840	8711500558688
Xtreme 58W/840	8711500558862

Aanbevolen LED	Bestelcode
MAS LEDtube	
1200mm UO 14.7W 830 T8	8719514316560
1200mm UO 14.7W 840 T8	8719514316584
1200mm UO 14.7W 865 T8	8719514316607
1500mm UO 21.7W 830 T8	8719514316621
1500mm UO 21.7W 840 T8	8719514316645
1500mm UO 21.7W 865 T8	8719514316669
1200mm UO 14.7W 840 T8	8719514316584
1500mm UO 21.7W 840 T8	8719514316645
1200mm UO 14.7W 840 T8	8719514316584
1500mm UO 21.7W 840 T8	8719514316645

Aanbevolen LED	Bestelcode
MAS LEDtube HF	
HF 1200 mm UO 16 W 830 T8	8719514467002
HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	8719514466968
HF 1200 mm UO 16 W 865 T8	8719514466982
HF 1500 mm UO 24 W 830 T8	8719514467064
HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	8719514467026
HF 1500 mm UO 24 W 865 T8	8719514467040
HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	8719514466968
HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	8719514467026
HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	8719514466968
HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	8719514467026

CFL-ni-lampen		CorePro PLED EM en/of Mains		CorePro PLED HF	
Wordt uitgefaseerd	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode
MASTER		CorePro LED		CorePro LED	
PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	8711500620934	PLC 6.5W 840 2P G24d-2	8718696541296		
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	8711500621009	PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8718696541258		
PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	8711500623348			PLC 6.5W 840 4P G24q-2	8718696541210
PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	8711500623362			PLC 9W 840 4P G24q-3	8718696541173
PL-L 36W/840/4P 1CT/25	8711500706751	PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	8720169157095	PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	8718696739747
PL-L 55W/840/4P 1CT/25	8711500615428	PLL Mains 24W 840 4P	8720169157132	PLL HF 24W 840 4P 2G11	8718696828410
PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	8711500260871	PLS 5W 840 2P G23	8718699596682		
PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	8711500261090	PLS 5W 840 2P G23	8718699596682		
PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	8711500611208			PLT HF 9W 830 4P G24q-3	8719514487802
PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	8711500611284			PLT HF 15W 830 4P G24q-3	8719514487840
PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	8711500611345			PLT HF 18.5W 830 4P G24q-4	8719514487888

GY6,35-capsules		CorePro GY6,35-capsule niet dimbaar	
Wordt uitgefaseerd	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode
Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V		CorePro LEDcapsule	
	8718696827772	LV 1.8-20W GY6.35 827	8718699767792
		LV 1.8-20W GY6.35 830	8718699767839

G9-capsules		CorePro G9-capsule niet dimbaar		CorePro G9-capsule dimbaar	
Wordt uitgefaseerd	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode
Halogeen MV		CorePro LEDcapsule		CorePro LEDcapsule	
Click 19.0W G9 230V CL	8727900895773	2-25W ND G9 827	8719514303898	MV 2.6-25W G9 827 D	8718699766696
Click 29.0W G9 230V CL	8727900863987	2-25W ND G9 830	8719514303911		
		3.2-40W ND G9 827	8719514303935	MV 4-40W G9 827 D	8718699766733
		3.2-40W ND G9 830	8719514303959		
Caps 44.0W G9 230V CL	8719514334953	ND 4.8-60W G9 827	8718699657802		
		ND 4.8-60W G9 830	8718699658182		

G4-capsules		CorePro G4-capsule niet dimbaar		CorePro G4-capsule dimbaar	
Wordt uitgefaseerd	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode	Aanbevolen LED	Bestelcode
Halo Caps 7.1W G4 12V CL		CorePro LEDcapsule		CorePro LEDcapsule	
	8719514334779	LV 1-10W G4 827	8718699767617		
		LV 1-10W G4 830	8718699767594		
Caps 3000h 7.1W G4 12V CL	8718696827864	LV 1-10W G4 827	8718699767617		
		LV 1-10W G4 830	8718699767594		
Halo Caps 14.3W G4 12V CL	8719514334816	LV 1.8-20W G4 827	8718699767655	LV 2.1-20W G4 827 D	8718699767532
		LV 1.8-20W G4 830	8718699767693		
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL	8718696827741	LV 1.8-20W G4 827	8718699767655	LV 2.1-20W G4 827 D	8718699767532
		LV 1.8-20W G4 830	8718699767693		

Bij gebruik van LEDtubes en PL-LEDlampen in een armatuur zonder starter (met Hoog Frequent voorschakelapparaat, VSA); raadpleeg dan altijd VSA compatibiliteitslijst via www.philips.nl/ledtube of www.philips.be/ledtube.

Philips LED-armaturen

Conventionele armaturen Uitgefaseerd		Alternatief 1: CoreLine Voor elk project waar licht het verschil maakt	Alternatief 2: Ledinaire Eenvoud voor een scherpe prijs
Type	Productnaam	Productnaam	Productnaam
Inbouw-armaturen	 Impala - TBS160	 CoreLine Inbouw	 Ledinaire Panel
		 CoreLine Panel	
Opbouw-armaturen	 Efix - TCS260	 CoreLine Opbouw SM134V/W20L120	
		 CoreLine Opbouw SM134V/W60L60	
Downlight	 Europa 2 - FBS120	 CoreLine SlimDownlight	 Ledinaire SlimDownlight
		 CoreLine Downlight	 Ledinaire Downlight
Waterdicht	 Pacific - TCW216	 CoreLine Waterdicht	 Ledinaire Waterdicht
Batten/balk	 TMX204	 CoreLine Batten	 Ledinaire Batten
Inbouwspot	 Zadora - BBG463	 CoreLine Inbouwspot	 Ledinaire ClearAccent Spot
Beveiligings-armatuur	 FWC 120/121	 CoreLine FWC LED	
Wand-plafond opbouw	 Gondola FWG201	 CoreLine Wand & plafond-armatuur	 Ledinaire Wand & plafond-armatuur
Schijnwerper	 Tempo 2/3	 CoreLine Tempo	 Ledinaire Schijnwerper
Highbay	 Cabana BY150P	 CoreLine Highbay	 Ledinaire Highbay
Wandarmatuur	 TCH329		 Ledinaire Portiekarmatuur
Kijk voor een volledig overzicht inclusief bestelcodes op:		www.philips.nl/coreline www.philips.be/coreline	www.philips.nl/ledinaire www.philips.be/ledinaire

