



Het verbod op fluorescentielampen is van kracht.



Maak nu de switch naar Philips LED

Met deze voordelen van Philips LED-oplossingen ben je klaar voor de switch:

- Lagere energiekosten en langere levensduur
- Betere verlichtingsresultaten in vergelijking met conventionele verlichting, met minder onderhoud
- LED lampen en armaturen kunnen worden geïntegreerd in slimme verlichtingssystemen
- Een breed assortiment Philips LED lampen geschikt voor elke toepassing
- Een geschikte 1:1 vervanger voor elk project, voor een soepele overgang naar LED voor jezelf en voor je klanten

Uitfasering van producten ¹	(RoHS) 24.02.2023	(RoHS) 24.08.2023	(SLR) 01.09.2023	Philips LED alternatieven
Assortiment fluorescentielampen				
 Compacte fluorescentielampen, niet geïntegreerd PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q				 
 Compacte fluorescentielampen, niet geïntegreerd - lange levensduur PL-C, PL-T, PL-L Xtra				 
 Lineaire fluorescentielampen T8				 
 Lineaire fluorescentielampen T5				 
 Lineaire fluorescentielampen - lange levensduur T8 Xtreme, T5 Xtra				 
 Halogeencapsules G9 / G4 / GY6.35				

¹ Producten die al op de markt zijn gebracht mogen na deze datums nog worden verkocht, maar ze mogen niet meer op de markt worden gebracht

1 Lampen vervangen door Philips LED-lampen

- ✓ Huidige armaturen moeten worden behouden
- ✓ Terugverdienperiode moet korter dan 1 jaar zijn
- ✓ Gericht op een oplossing met weinig installatietijd
- ✓ Grotere investering niet reëel (bijv. een huurwoning of een toekomstige grote investering)



T5 fluorescentielampen



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL5		MAS LEDtube		MAS LEDtube	
HE 14 W/830	63938705	600mm HE 8W 830 T5	33425000	HF 600 mm HE 8W 830 T5	74323200
HE 14 W/840	63940005	600mm HE 8W 840 T5	33427400	HF 600 mm HE 8W 840 T5	74325600
HE 28 W/830	63946205	1200mm HE 16.5W 830 T5	33431100	HF 1200 mm HE 16,5 W 830 T5	74329400
HE 28 W/840	63948605	1200mm HE 16.5W 840 T5	33433500	HF 1200 mm HE 16,5 W 840 T5	74331700
HE 35 W/830	63950905	1500mm HE 20W 830 T5	33437300	HF 1500 mm HE 20 W 830 T5	74335500
HE 35 W/840	63952305	1500mm HE 20W 840 T5	33439700	HF 1500 mm HE 20 W 840 T5	74337900
HO 49 W/830	63954705	1500mm HO 26W 830 T5	81929600	HF 1500 mm HO 26 W 830 T5	74957600
HO 49 W/840	63956105	1500mm HO 26W 840 T5	81931900	HF 1500 mm HO 26 W 840 T5	74959000
HO 54 W/830	64316205	1200mm HO 26W 830 T5	81921000	HF 1200 mm HO 26 W 830 T5	74951400
HO 54 W/840	64318605	1200mm HO 26W 840 T5	81923400	HF 1200 mm HO 26 W 840 T5	74953800
HO 80 W/840	71045105	1500mm UO 36W 840 T5	29052500	HF 1500 mm UO 36 W 840 T5	41907000



T8 fluorescentielampen



CorePro LEDtube EM/Mains T8



MASTER Value LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output

Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL-D		CorePro LEDtube		MAS LEDtube VLE	
Super 80 18 W/840	63171840	600 mm 8W 840	45977900	1200 mm UO 15,5 W 830 T8	31680500
Super 80 36 W/830	63195440	1200 mm 15,5 W 830	48640900	1200 mm UO 15,5 W 840 T8	31682900
Super 80 36 W/840	63201240	1200 mm 15,5 W 840	44807000	1200 mm UO 15,5 W 865 T8	31684300
Super 80 36 W/865	63207440	1200 mm 15,5 W 865	44809400	1500 mm UO 23 W 830 T8	31686700
Super 80 58 W/830	63213540	1500 mm 20W 830	48642300	1500 mm UO 23 W 840 T8	31688100
Super 80 58 W/840	63219740	1500 mm 20 W 840	45981600	1500 mm UO 23 W 865 T8	31690400
Super 80 58 W/865	63225840	1500 mm 20 W 865	45983000		



T8 fluorescentielampen



MASTER LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output



MASTER LEDtube InstantFit HF T8 Ultra Output

Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL-D		MAS LEDtube		MAS LEDtube HF	
Super 80 36 W/830	63195440	1200 mm UO 14,7 W 830 T8	31656000	1200 mm UO 16 W 830 T8	46700200
Super 80 36 W/840	63201240	1200 mm UO 14,7 W 840 T8	31658400	1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Super 80 36 W/865	63207440	1200 mm UO 14,7 W 865 T8	31660700	1200 mm UO 16 W 865 T8	46698200
Super 80 58 W/830	63213540	1500 mm UO 21,7 W 830 T8	31662100	1500 mm UO 24 W 830 T8	46706400
Super 80 58 W/840	63219740	1500 mm UO 21,7 W 840 T8	31664500	1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Super 80 58 W/865	63225840	1500 mm UO 21,7 W 865 T8	31666900	1500 mm UO 24 W 865 T8	46704000
Secura 36 W/840	64014740	1200 mm UO 14,7 W 840 T8	31658400	1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Secura 58 W/840	64018540	1500 mm UO 21,7 W 840 T8	31664500	1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Xtreme 36 W/840	55868840	1200 mm UO 14,7 W 840 T8	31658400	1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Xtreme 58 W/840	55886240	1500 mm UO 21,7 W 840 T8	31664500	1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600

① Lampen vervangen door Philips LED-lampen

CFL-ni-lampen



CorePro PLED



Wordt uitgefaseerd	EOC
MASTER	
PL-C 26 W/840/4P	62336270
PL-C 18 W/840/4P	62334870
PL-C 26 W/840/2P	62100970
PL-L 36 W/840/4P	70675140
PL-C 18 W/840/2P	62093470
PL-S 9 W/840/2P	26087170
PL-S 11 W/840/2P	26109070
PL-L 55 W/840/4P	61542840

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LED	
PLC 9 W 840 4P G24q-3	54117300
PLC 6,5 W 840 4P G24q-2	54121000
PLC 8,5 W 840 2P G24d-3	54125800
PLL HF 16,5 W 840 4P 2G11	73974700
PLC 6,5 W 840 2P G24d-2	54129600
PLS 5 W 840 2P G23	59668200
PLS 5 W 840 2P G23	59668200
PLL HF 24 W 840 4P 2G11	82841000

GY6,35-capsules



CorePro GY6,35-capsule niet dimbaar



Wordt uitgefaseerd	EOC
Caps 3000h 14,3 W GY6,35 12V	82777200

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1,8-20 W GY6,35 827	76779200
LV 1,8-20 W GY6,35 830	76783900

G9-capsules



CorePro G9-capsule niet dimbaar



Wordt uitgefaseerd	EOC
Halogeen MV	
Click 19,0 W G9 230V CL	89577300
Click 29,0 W G9 230V CL	86398700
Caps 44,0 W G9 230V CL	33495300

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
2-25 W ND G9 827	30389800
2-25 W ND G9 830	30391100
3,2-40 W ND G9 827	30393500
3,2-40 W ND G9 830	30395900
4,8-60 W ND G9 827	65780200
4,8-60 W ND G9 830	65818200

CorePro G9-capsule dimbaar



Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
MV 2,6-25 W G9 827 D	76669600
MV 4-40 W G9 827 D	76673300

G4-capsules



CorePro G4-capsule niet dimbaar



Wordt uitgefaseerd	EOC
Halo-caps 7,1 W G4 12V CL	33477900
Caps 3000h 7,1 W G4 12V CL	82786400
Halo-caps 14,3 W G4 12V CL	33481600
Caps 3000h 14,3 W G4 12V CL	82774100

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1-10 W G4 827	76761700
LV 1-10 W G4 830	76759400
LV 1-10 W G4 827	76761700
LV 1-10 W G4 830	76759400
LV 1,8-20 W G4 827	76765500
LV 1,8-20 W G4 830	76769300
LV 1,8-20 W G4 827	76765500
LV 1,8-20 W G4 830	76769300

CorePro G4-capsule dimbaar



Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 2,1-20 W G4 827 D	76753200
LV 2,1-20 W G4 827 D	76753200

② Renovatie met Philips LED-armaturen

- ✓ Geïnteresseerd in modernisering
- ✓ Geschatte installatietijd gemiddeld

- ✓ Ideaal voor oudere installaties, vooral als er niet aan de huidige standaarden kan worden voldaan

CFL-ni-lampen



CoreLine downlight

[Ga naar familiepagina >](#)



CoreLine slim downlight

[Ga naar familiepagina >](#)



CFL-ni-lampen



Ledinaire slim downlight

[Ga naar familiepagina >](#)



Philips Ledinaire wandmontage

[Ga naar familiepagina >](#)



T8, T5, T8 extreem, T5 extra
fluorescentielampen



CoreLine paneel

[Ga naar familiepagina >](#)



CoreLine Inbouw

[Ga naar familiepagina >](#)



CoreLine Opbouw

[Ga naar familiepagina >](#)



CoreLine batten

[Ga naar familiepagina >](#)



CoreLine waterdicht

[Ga naar familiepagina >](#)



T8, T5 fluorescentielampen



Ledinaire paneel

[Ga naar familiepagina >](#)



Ledinaire inbouw

[Ga naar familiepagina >](#)



Ledinaire opbouw

[Ga naar familiepagina >](#)



Ledinaire balk

[Ga naar familiepagina >](#)



Ledinaire waterdicht

[Ga naar familiepagina >](#)



③ Upgrade naar slimme LED-verlichting

✓ Op zoek naar maximale energie-efficiëntie en duurzaamheid

✓ Open voor nieuwe ideeën en slimme verlichtingsoplossingen

MasterConnect
LEDtube



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
lichtlijn



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
waterdicht



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
batten



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
Inbouw



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
Opbouw



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
wandmontage



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
paneel



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
downlight



[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine-inbouwspot




[Ga naar familiepagina >](#)

CoreLine
slim downlight



[Ga naar familiepagina >](#)

interact



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.