

PHILIPS

CoreLine

All-in



Nieuw: Philips CoreLine All-in

Alles wat je nodig hebt voor een flexibele installatie


Krijg tot 9 producten in 1!

De CoreLine All-in armaturen zijn onze nieuwste toevoeging aan de Philips CoreLine familie. Ze integreren 9 codes in één enkele armatuur, door 3 kleurtemperaturen en 3 lichtopbrengsten te combineren. Profiteer met een druk op de schakelaar van een ongeëvenaarde flexibiliteit op locatie en het gebruiksgemak dat je gewend bent van Philips CoreLine.

Hierdoor zijn de ze de perfecte oplossing voor elke taak, van nieuwe installaties tot onderhoudswerk.

Zo werkt het

- De lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur kan worden aangepast via een geïntegreerde schakelaar.*
- Meerdere kleurtemperaturen: 3000K/3500K/4000K*
- Tot 3 lichtopbrengsten: 2300-10.000 lm*



Jouw voordelen



Verminder je voorraden

Een code, meer opties: verander gewoon de instellingen ter plekke om te voldoen aan de behoeftes.



Perfect voor onderhoud

Kies op locatie de juiste instelling bij het wijzigen van de armaturen of pas deze na de installatie aan de voorkeuren van de klant aan.



Gemakkelijk te installeren

Profiteer met het CoreLine assortiment van dezelfde snelle en eenvoudige installatie die je gewend bent en waardeert.



Vertrouwde kwaliteit van Philips

All-in armaturen voldoen aan de hoogste standaarden in de markt.

* Afhankelijk van het product.

een verlichtingsmerk van ignify

Inclusief eenvoudige installatie

- Minder onderhoud dankzij de producten van hoge kwaliteit met een levensduur van maximaal 100.000 uur (L80)
- Eenvoudig te installeren armaturen, die zijn ontworpen om jouw leven te verbeteren
- 5 jaar garantie*
- Tot 145 lm/W rendement voor maximale energiebesparingen




CoreLine montagebalk All-in. 3-in-1 product-



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
BN126C LED25_41_645/840 PSU L1200	2500/4100/6400	4000	8720169500518	911401816685
BN126C LED35_52_805/840 PSU L1500	3500/5200/8000	4000	8720169500532	911401816685

CoreLine panel All-in. Tot 9-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
RC132V G5 29_36_435/830_40 PSU W60L60 OC	2900/3100/3400 /3600/4000/4300	3000/4000	8720169501768	911401822185
RC132V G5 29_435/830_35_40 PSD 30x120 OC	2900/4300	3000/3500/4000	8720169501799	911401822485
RC132V G5 29_435/830_35_40 PSD W60L60 OC	2900/4300	3000/3500/4000	8720169501782	911401822385
RC132V G5 29_435/830_35_40 PSU 30x120 OC	2900/4300	3000/3500/4000	8720169501775	911401822285
RC132V G5 31_36_435/840 PSD W60L60 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950375	911401844384
RC132V G5 31_36_435/840 PSD W60L60 OC ELB3	3100/3600/4300	4000	8720169013711	910505102351
RC132V G5 31_36_435/840 PSU W60L60 NOC	3100/3600/4300	4000	8719514950351	911401844184
RC132V G5 31_36_435/840 PSU W60L60 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950313	911401843784
RC132V G5 31_36_435/840 PSD 6060 OC ELB3 W4W2	3100/3600/4300	4000	8720169013858	910505102365
RC132V G5 31_36_435/940 PSD W30L120 OC	3100/3600/4300	4000	8719514950405	911401844684

*Voor de garantievooraarden raadpleeg je www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty

CoreLine inbouw All-in. 3-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
		K		
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512221	911401880881
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC ELB3	2800/3400/4000	3000	8718699975517	910505101244
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512207	911401880681
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5	2800/3400/4000	3000	8719514512283	911401881481
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512160	911401880281
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3	2800/3400/4000	3000	8719514512245	911401881081
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512238	911401880981
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975524	910505101245
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512191	911401880581
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5	3100/3700/4300	4000	8719514512276	911401881381
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512214	911401880781
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5	3100/3700/4300	4000	8719514512290	911401881581
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975487	910505101241
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975500	910505101243
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC ELB3 W5	3100/3700/4300	4000	8718699975630	910505101256
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512177	911401880381
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3	3100/3700/4300	4000	8719514512252	911401881181
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512184	911401880481
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3	3100/3700/4300	4000	8719514512269	911401881281
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975494	910505101242
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3 W3	3100/3700/4300	4000	8718699975647	910505101257

CoreLine opbouw All-in. 3-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512344	911401882081
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5	2800/3400/4000	3000	8718699975609	910505101253
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	2800/3400/4000	3000	8719514512399	911401882581
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512306	911401881681
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC W3	2800/3400/4000	3000	8718699975593	910505101252
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	2800/3400/4000	3000	8719514512368	911401882281
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512337	911401881981
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC W5	3100/3700/4300	4000	8718699975623	910505101255
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512351	911401882181
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3100/3700/4300	4000	8718699975579	910505101250
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975548	910505101247
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512405	911401882681
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975555	910505101248
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512313	911401881781
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC W3	3100/3700/4300	4000	8718699975586	910505101251
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512320	911401881881
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	3100/3700/4300	4000	8718699975616	910505101254
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	3100/3700/4300	4000	8719514512375	911401882381
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	3100/3700/4300	4000	8719514512382	911401882481
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975531	910505101246
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC ELB3	3100/3700/4300	4000	8718699975562	910505101249
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC ELB3 W5	3100/3700/4300	4000	8718699975654	910505101258
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC ELB3 W3	3100/3700/4300	4000	8718699975661	910505101259

CoreLine wandmontage All-in. 6-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1200/2000	2700/3000/4000	8719514528796	911401848182
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2000/3400	2700/3000/4000	8719514528802	911401848282

CoreLine waterdicht All-in. 2-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	2700/4500	4000	8720169500198	911401814985
WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	3700/6000	4000	8720169500204	911401815085



Eenvoudig om altijd de juiste armatuur te vinden



Perfect voor onderhoud



Snelle installatie dankzij de snelle connectors



Vertrouwde kwaliteit van Philips

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.



Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

Alle technische informatie kun je vinden op www.philips.com