

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

philips.nl/
maxosfusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Dankzij de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen waar het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

Snelkeuzelijst

Middels onderstaande snelkeuzelijst kun je aan de hand van de lichtlijnlengthe vaststellen hoeveel draagprofielen, LED-modules en accessoires er nodig zijn bij 1/2 bezetting. Zoek de beoogde draagprofielen, LED-modules of accessoires in de rijen van de tabel en raadpleeg vervolgens het aantal hiervan in de juiste kolom, corresponderend met de lichtlijnlengthe. Voor de aantallen bij 1/3 bezetting, zie tabel op de volgende pagina.

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet		Lengte (m)																																		
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED160S/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																			
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																			
	Bevestigingsklem voor pendelmontage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22	
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	2		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		

*verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet		Lengte (m)																																	
		6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28m) LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425385 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55m) LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH EAN: 8720169425392 <i>ook verkrijgbaar in zwart & zilver</i>	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	
	LED-module 12.300 lumen, 840, dali (vervangt 2x 80W) LL523X LED1235/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514737617	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	
	LED-module 16.000 lumen, 840, dali LL523X LED1605/840 PSD WB 7 WH HE * EAN: 8719514789180																																		
	Blindafdekking LL500Z BC L2300 WH EAN: 8718696383544	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	
	Electrische aansluitingskit LL500Z 2xEP CU Gen2 WH EAN: 8720169425491	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Bevestigingsklem voor kettingmontage LL500Z CB-CH WH EAN: 8718696374603																																		
	Bevestigingsklem voor pendel- montage (incl 5.000mm kabel) LL500Z MB-SW2 L5000 WH EAN: 8718696374573		3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		
	Bevestigingsklem voor directe plafondmontage LL500Z SMB WH EAN: 8718696374481	3		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		17		18		20		21		22	

**verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAssymetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAssymetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAssymetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAssymetrisch 45°) | A20 (Assymetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Polycarbonaat optiek)*

1/3 bezet

LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)		LL546T (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL523X (armatuur)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)	LL500Z BC L2300 (blindafdekking)