

PHILIPS

Products

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en LED-armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

LED lampen en buizen
LED-capsules en specials

Oktober 2022
Bruto prijslijst – Nederland

'22

CorePro LEDcapsule LV



De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.


- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten
- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15	40
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15	40
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15	40



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13	35
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13	35
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13	35
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13	35

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	12	5,05€
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	12	5,05€
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	12	7,25€
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	12	7,25€
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	12	8,35€
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	12	8,35€
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	12	7,85€
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	12	7,25€


CorePro LEDcapsule MV - G9



De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.
- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn






Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19	60
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19	60




CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5	54
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5	54




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5	48




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	14,5	60
CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	14,5	60



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5	48
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5	48



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5	50
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5	50



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15	52

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	12	18,35€
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	12	18,35€
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	12	9,35€
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	12	11,35€
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	12	8,30€
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	12	8,30€
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	12	8,90€
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	12	8,90€

CorePro LEDlinear MV




Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.


- Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Geen vervaging van kleur door UV- en IR-stralingsvrij licht.
- Zeer gerichte bundel voor een helder gedefinieerde bundelspreiding.

- LED-ervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.
- Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving
- Levensduur van 15.000 uur (B50L70)
- Milieuvriendelijk - vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn.





Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29	118
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29	118
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42	118



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15	118



CorePro LED linear R7S
118mm 7.2-60W 840




CorePro LED linear R7S
118mm 6.5-60W 830




CoreProLED linearD 17.5-
150W R7S 118 830




Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G	13,5	118
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5	118



CorePro LED linear R7S
118mm 14-100W 840 D



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29	78
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29	78



CorePro LED linear D 14-
120W R7S 118 830



Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	10	23,90€
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	10	23,90€
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	10	19,20€
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	10	19,20€
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	10	29,55€
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	10	29,55€
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	10	44,70€
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	10	44,70€
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	10	16,05€
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	10	16,05€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl