

PHILIPS

LED belysning



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Profesjonell **LED belysnings** katalog

Oppdag vår brede portefølje av smarte og effektive LED-belysningsløsninger for både innendørs og utendørs bruksområder.

Ny generasjon MasterConnect
LED-lyskilder, CoreLine innfelt og
CoreLine utenpåliggende armaturer



Vår
2021

Derfor bør du velge belysningsløsning fra Philips

Gode **LED-løsninger** til alle
bruksområder

De beste produktene

Dette får du med LED-lyskildene våre:

Uslåelig kvalitet

Takket være bransjeledende kvalitet og pålitelighet opprettholder våre lyskilder effekten og lyskvaliteten gjennom hele den garanterte levetiden.

Enkel montering

Den effektive utformingen av CoreLine armaturene gjør det mulig å bytte ut eksisterende armaturer uten behov for dyre gjennomkoblinger eller nye takkonfigurasjoner.

Nyskapende

Med Philips belysning får du mye mer enn høy kvalitet og belysningsløsninger som er lette å installere – du får LED-belysning som setter standarden i bransjen. Med CoreLine-serien kan du nå koble deg til smartbelysningssystemet Interact Pro ved hjelp av den intuitive Interact Pro appen og dashboardet. Det har aldri vært enklere å tilby intelligent belysning til små og mellomstore bedrifter.

Du finner en fullstendig liste over dimmer- og transformatorkompatibilitet her:
www.lighting.philips.no/produkter/lyskilder/led-lyskilder



Den beste PARTNEREN

Nært samarbeid med Philips før, under og etter prosjekter er viktig for hvem sier dette?:

« De klarte virkelig å dekke behovene våre. De brydde seg og viste stort engasjement...»

Teknisk konsulentttjeneste og omfattende kundestøtte:

« Raske og utfyllende svar på alle spørsmål»

Nært samarbeid med lokale forhandlere var avgjørende for å kunne levere produktene i tide:

« Philips er fleksible og tilbyr ulike leveringsalternativer»

Den beste PORTEFØLJEN

Philips tilbyr den rette belysningen til alle bruksområder.

Philips CoreLine er en komplett serie LED-belysning som minimerer installasjonstiden, og samtidig maksimerer energibesparelsene.

Med Philips Ledinaire får du effektive produkter, som oppfyller dine krav. Alt dette til en rimelig pris. Philips Ledinaire er det selvsagte valget når det gjelder pålitelige produkter for hverdagsbelysning med høy ytelse.

Våre LED-lysrør finnes i ulike lengder og fargetemperaturer. Fra rimelige CorePro til Ultra Efficiency som tilbyr effekt for de mest krevende bruksområdene.

For our warranty document, visit:
www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty.html

To nye forskrifter for mer bærekraft

Hva du trenger å vite om EUs **forskrift om miljøvennlig design** (SLR) og **energimerkningsforskrift** (ELR)

Fra september 2021 vil EU implementere to oppdaterte forskrifter, begge med mål om å videre utvide belyningsindustriens ledelse innen bærekraft ved å gi betydelige energibesparelser for belyningsprodukter og systemer.

Forskrift om miljøvennlig design - forbedre produktytelsen


- Optimalisere utformingen av lyskilder og forkoblingsutstyr for mer bærekraft og effektivitet
- Produkter som ikke oppfyller kravene vil bli faset ut (f.eks. T8 lysstoffrør i 2023)
- Lysinstallasjoner må være renoveret med nye energieffektive lyskilder

For mer åpenhet, effektivitet, bærekraft – og en grønnere fremtid.

Forskriften om energimerking - myndiggjøres gjennom informasjon

- Introduserer en ny forbrukervennlig energimerking for å gi sluttbrukere mulighet til velge energieffektive produkter
- Ny skala gjenspeiler hvor effektiv A produktet er – definisjonen av A til G vil endres basert på de nye effektkravene

Nåværende merking		EU-forslag ny merking	
Klasse	Lm/W	Klasse	Lm/W
A++	120	A	210
A+	65	B	185
A	50	C	160
B	15	D	135
C	12	E	110
D	9	F	85
E	0	G	0



Brighter lives, better world

Philips ble **100% karbonnøytrale** i september 2020.

Vi resirkulerer **opptil 90%** av vårt produksjonsavfall.

Vi bruker **100% fornybar elektrisitet**.

Papiremballasjen som brukes til våre LED-lyskilde og armaturer sparer **over 500 000 kilo plastavfall** per år.

Takk for at du valgte Philips og blir med oss videre på våre bærekraftsmål!

Velg riktig LED-armatur eller lyskilde

En partner som forstår utfordringene dine, sparer deg tid.

Derfor tilbyr vi en omfattende portefølje av LED-armaturer og lyskilder.

Riktig produkt, for enhver jobb. For mer informasjon sjekk:

<https://www.lighting.philips.no/prof>

		CorePro	MASTER Value	MASTER	MasterConnect interact ready.
Løsning		Enkel erstatning for lysrør for gjennomsnittlig bruk	Sterk ytelse i krevende bruksområder med intens bruk	Beste i klassen for veldig krevende bruksområder	For smarte lysapplikasjoner med personlig / automatisert lysstyring
Ytelse					
Pris					
Produkter		167 type	60 type	132 type	1 type
Levetid		30,000	50,000	50,000 - 70,000	50,000
Garanti		5 års	5 års	5 års	5 års

		Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready interact ready.
Løsning		Det selvsagte valget av pålitelige produkter	Passer for hvert prosjekt der lyset virkelig betyr noe	For smartbelysning applikasjoner med personlig / automatisert lysstyring
Ytelse				
Pris				
Produkter		13 type	17 type	6 type
Levetid		50,000 L65/L70	50,000 L70/L80	50,000
Garanti		5 års	5 års	5 års

Innholdet

11

Interact Ready

- 11 MasterConnect LEDtube EM/hoved T8
- 11 MasterConnect LEDspot GU10
- 12 Indoor Accessories
- 12 CoreLine Downlight
- 13 CoreLine Batten
- 13 CoreLine Waterproof

15

CoreLine LED-armaturer

- 15 CoreLine Panel Office compliant
- 15 CoreLine Panel Non-office compliant
- 16 CoreLine Recessed
- 17 Ledinaire-panel
- 17 CoreLine Surface-mounted Office compliant
- 18 CoreLine Surface-mounted Non-office compliant
- 19 CoreLine Wall-mounted
- 20 CoreLine Downlight
- 20 CoreLine SlimDownlight
- 21 CoreLine Recessed Spot
- 21 CoreLine Projector
- 23 Coreline Highbay Gen4
- 24 CoreLine Batten
- 25 CoreLine Waterproof
- 25 CoreLine Malaga LED
- 26 Coreline tempo X-Large
- 27 CoreLine Tempo large
- 27 CoreLine Tempo medium
- 28 Coreline tempo small
- 28 Coreline-pullert

30

Ledinaire LED-armaturer

- 30 Ledinaire veggmontert WL060V
- 30 Downlight DN060B
- 31 Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C
- 31 Ledinaire Downlight DN029B
- 32 Ledinaire for stor takhøyde/High-bay
- 32 Ledinaire flombelysning

Innholdet

35

LED-lyskilder

35 MASTER LEDspot ExpertColor MV
35 MASTER LEDspot ExpertColor LV
36 MASTER LEDspot LV
36 MASTER LEDspot MV
37 MASTER LEDspot PAR
37 CorePro LEDspot LV
38 CorePro LEDspot MV
38 CorePro LEDbulb
39 CorePro LEDcapsule LV
39 CorePro LEDcapsule MV

41

LED Bulbs

41 Dekorative LED-pærer
41 MASTER LEDbulb
42 Klassiske LED-glødelamper
43 CorePro LEDbulb
43 LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn
44 CorePro LEDcandle

45

LED Candles & Lusters

45 LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn
45 MASTER LEDcandle

47

LED Tubes

47 MASTER LEDtube InstantFit HF T5
47 MASTER LEDtube, nettspenning T5
48 MASTER LEDtube EM/Mains
49 MASTER LEDtube InstantFit HF
49 Master Value LEDtube T8
50 Sirkulær CorePro LEDtube
50 CorePro LEDtube EM/Mains
51 CorePro LED PLL
51 CorePro LED PLS

52

LED PL-lyskilder

52 CorePro LED PLC 2P
52 CorePro LED PLC 4P
53 CorePro LED PLC

56

TrueForce LED

56 Trueforce CorePro LED HPL
56 TrueForce LED offentlig (veier – SON)
57 TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)
57 TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)


Intelligent belysning starter med **Interact Pro**

Interact pro er en intuitiv app og et dashboard spesielt utformet for å tilby intelligent belysning til små og mellomstore bedrifter.

Interact Pro fungerer med våre Interact Ready armaturer og lyskilder, veggbrytere og sensorer.

Philips Interact Ready belysning fungerer sømløst med Interact Pro-appen og dashboardet.

Bli koblet på med **fem enkle trinn**



Når løsningen er satt opp, kan du og kundene dine begynne å bruke Interact Pro-dashboardet. Det er der alt skjer. Du får tilgang til verdifulle innsikter om hvordan belysningssystemet fungerer, og kan ta

beslutninger basert på disse innsiktene. Med Interact Pro fungerer også selve lysene problemfritt med Philips Interact Ready-lyskilder, -armaturer og -tilbehør. Det kunne ikke vært enklere.

Oversikt over mest populære **Interact Ready-lyskilder** og armaturer

Philips Interact Ready belysning

interact
ready.



CoreLine
Waterproof Interact Ready



MasterConnect LEDtube T8
Ultra Output



CoreLine SlimDownlight
Interact Ready



CoreLine panel
Interact Ready



CoreLine batten
Interact Ready


Fungerer
med

Interact Pro software


interact Pro



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro
dashboard

Philips MasterConnect

Ditt første skritt inn i tilkoblet belysning

Finn ut mer om MasterConnect LED-lamper på philips.com/masterconnect

MasterConnect LEDspot

- Perfekt passform for ettermontering av halogenlamper
- Energibesparelser opptil 90% sammenlignet med halogenlamper
- Fargespekter som replikerer halogen, CRI 90
- Levetid opptil 25 000 timer
- Perfekt for restaurant og detaljhandel



MasterConnect LEDtube

- Ettermonter til T8 lamper på EM-ballast eller direkte strøm
- Sikker og problemfri installasjon
- 55% energibesparelser sammenlignet med lysrør
- Ekstra lang levetid opptil 60 000 timer
- Perfekt for kontor, skole, detaljhandel, helsetjenester, parkering og lager



Legg til brytere for trådløs belysning

- Trådløs dimming
- Ingen kontrollkabler for kostnadseffektiv installasjon



Legg til sensor for automatisk belysning

- Automatisert belysning gjennom bevegelsessensor
- Dagslys sensor



Legg til en gateway for tilkoblet belysning

- Forebyggende vedlikehold av lys
- Fjernstyring og personlig kontroll av belysning
- Styringspanel



Interact Ready

Nå som flere og flere produkter kobles til internett, blir de smartere. Dette gir mer fleksibilitet, sparer ekstra kostnader og gir mer komfort. Dette betyr at det er en mulighet for installatører til å tilby en bedre opplevelse for sluttbrukeren med smart belysning. Så langt har små og mellomstore bedrifter (SMB) holdt seg ekskludert fra denne utviklingen, men det hører nå fortiden til. Armaturene og lyskildene fra listen nedenfor er de første Interact Ready LED-produktene og fungerer sømløst med den intuitive Interact Pro-appen og dashbordet.

MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

www.philips.no/interact-ready



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8	7	1050	150	160	83	4000	60.000	25,8	600	A++	3758411
MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	156	160	83	4000	60.000	25,8	1200	A++	3758409
MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8	25	3700	148	160	83	4000	60.000	25,8	1500	A++	3758410

MasterConnect LEDspot GU10

www.philips.no/interact-ready



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	4,7	400	73	500	36	90	2700	25.000	50	100	A+	3758412
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	4,7	400	73	500	36	90	3000	25.000	50	100	A+	3758413
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	4,7	400	73	500	36	90	4000	25.000	50	100	A+	3758414

Interact Ready

Indoor Accessories

www.philips.no/interact-ready



10 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	El.nr
OCC SENSOR IA CM IP42 WH	W	1407412

CoreLine Surface-mounted - Monteringstilbehør

www.philips.no/interact-ready



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	IP- klassifisering	El.nr
SM134Z SME-5	IP20	1407410

CoreLine Downlight

www.philips.no/interact-ready



L70 at
50.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°	K	Antall		
DN140B LED20S/830 C IA1	22	2200	100	120	3000	24	IP20	3202404
DN140B LED20S/840 C IA1	22	2200	100	120	4000	24	IP20	3375286

Interact Ready

CoreLine Batten

www.philips.no/interact-ready



L70 at
50.000



6/8 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	K	Antall		
BN126C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	31	4100	132	4000	20	IP20	3303462
BN126C LED52S/840 IA1 TW1 L1500	39	5200	133	4000	20	IP20	3303464
BN126C LED64S/840 IA1 TW1 L1200	47	6400	136	4000	20	IP20	3303463

CoreLine Waterproof

www.philips.no/interact-ready



L80 at
50.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	K	Antall		
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	30	4000	133	4000	22	IP65	3375295
WT120C G2 LED40S/840 IA1 TW3 L1200	30	4000	133	4000	22	IP65	3302796
WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	33	4000	116	4000	22	IP65	3375298
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	45.5	6000	132	4000	22	IP65	3302405
WT120C G2 LED60S/840 IA1 TW3 L1500	45.5	6000	132	4000	22	IP65	3302797
WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	50	6000	120	4000	22	IP65	3302408

Philips CoreLine

Den komplette serien med lettmontert, innovativ LED-belysning av høy kvalitet for alle prosjekter der lys virkelig teller

Finn **riktig** løsning i vårt sortiment ved hjelp av **produktvelgeren**
lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal/products-and-tools

Finn ut **mer** om **alle de 16** forskjellige CoreLine-armaturene på lighting.philips.no/produkter/coreline

Nye!



Nyskapende



Enkel å installere



Høy kvalitet

CoreLine waterproof



interact
ready.

- Nytt robust design med forbedret mekanisk og elektrisk design for raskere og mer fleksibel installasjon
- Bredstrålet lysdistribusjon for mer effektivbelysning
- Energibesparelser (opptil 140lm/W) og lenger levetid (50k timer L75) for å redusere driftskostnadene

CoreLine innfelt og CoreLine utenpåliggende

- Ny tilkoblings og tilbehør design for enklere og raskere installasjon
- Innovativ MultiLumen-funksjon: 3 forskjellige lumenutganger i en armatur
- Ulike tilbehør og looping muliggjør fleksibel installasjon
- Energibesparelser på opptil 45% sammenlignet med funksjonelle TL-D-armaturer
- Komfortabelt, flimmerfritt lys med redusert gjenskinn
- Støvtette optiske rom
- Lang levetid på 50000 timer (L80), effektivitet opptil 140lm/W
- På/av (PSU) og DALI-dimming (PSD) tilgjengelig



CoreLine LED-armaturer

Philips CoreLine tilbyr et komplett utvalg av LED-belysningsløsninger som holder installasjonstiden på et minimum, samtidig som det sparer maksimalt med energi. Enten det er gammelt eller nytt, optimal belysning kan forvandle en bygning til noe helt spesielt og gjøre det til et sted der folk liker å jobbe og bo. Gi kundene dine et "wow" øyeblikk med Philips CoreLine: hele spekteret av LED-belysning av høy kvalitet som setter referansen i markedet. For når lys virkelig betyr noe, vil du ikke ta sjansen.

CoreLine Panel Office compliant

www.philips.no/coreline



 = Kan dimmes
 = Kan ikke dimmes
 100.000
 1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	29	3400	117		3000	30	IP20/44	3303581
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	29	3400	117		3000	30	IP20/44	3303580
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC	29	3400	117		3000	40	IP20/44	3303578
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	29	3600	123		4000	30	IP20/44	3303579
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC	29	3600	123		4000	40	IP20/44	3303577
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC	30	4300	125		3000-4000	18	IP20/44	3303582
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	30	4300	125		3000-4000	18	IP20/44	3303583

CoreLine Panel Non-office compliant

www.philips.no/coreline



 = Kan dimmes
 = Kan ikke dimmes
 100.000
 1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	29	3400	117		3000	40	IP20/44	3303576

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Panel - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline




10/20 PAKKE

Produktbeskrivelse	IP- klassifisering	El.nr
1 RC132Z SMB W30L120		3302596
2 RC132Z SME-3 WH	IP20	3304087

CoreLine Recessed

www.philips.no/coreline




10/20 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
RC132Z SMB W60L60	3354083
RC132Z SME-4 WH	3303584

CoreLine LED-armaturer

Ledinaire-panel

www.philips.no/coreline



10/40 PAKKE

Produktbeskrivelse	IP-klassifisering	El.nr
RC065Z SC	IP20	3303586
RC065Z SMB W60L60	IP20	3303585

CoreLine Surface-mounted Office compliant

www.philips.no/coreline



 = Kan dimmes

 = Kan ikke dimmes



L75 at
50.000



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
SM134V LED375/830 PSU W20L120 OC	34.5	3700	107		3000	24	IP20	3304069

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Surface-mounted Non-office compliant

www.philips.no/coreline



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

⌚
 L75 at
 50.000


1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34	3700	109	✕	3000	24	IP20	3375218
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34	3700	109	✕	3000	24	IP20	3375223
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34	3700	109	✕	4000	24	IP20	3375227
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	3700	109	✕	4000	24	IP20	3375226
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5	3700	104	●	4000	24	IP20	3375225

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Wall-mounted

www.philips.no/coreline




Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelses- / dagslyssensor	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall			
WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	100	120	✕	3000	32	IP65		3375270
WL130V LED12S/840 PSU WH	12	1200	100	120	✕	4000	32	IP65		3375271
WL131V LED12S/830 PSED WH	13	1200	90	120	●	3000	20	IP65		3375263
WL131V LED12S/840 PSED WH	13	1200	90	120	●	4000	20	IP65		3375264
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15	1200	80	120	●	3000	18	IP65	ja	3375257
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15	1200	80	120	●	4000	18	IP65	ja	3375258
WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	90	120	✕	3000	32	IP65		3375272
WL130V LED20S/840 PSU WH	22	2000	90	120	✕	4000	32	IP65		3375273
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23	2000	80	120	✕	3000	32	IP65	ja	3375274
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	23	2000	80	120	✕	4000	32	IP65	ja	3375275
WL131V LED20S/830 PSED WH	23	2000	90	120	●	3000	20	IP65		3375265
WL131V LED20S/840 PSED WH	23	2000	90	120	●	4000	20	IP65		3375266
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25	2000	80	120	●	3000	18	IP65	ja	3375259
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25	2000	80	120	●	4000	18	IP65	ja	3375260
WL131V LED34S/830 PSU WH	36	3400	95	120	✕	3000	32	IP65		3375276
WL131V LED34S/840 PSU WH	36	3400	95	120	✕	4000	32	IP65		3375277
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38	3400	90	120	●	3000	18	IP65	ja	3375261
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38	3400	90	120	●	4000	18	IP65	ja	3375262

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Downlight

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall		
DN140B LED10S/830 PSU C PI6	9.5	1100	116	120	✗	3000	48	IP20	3202779
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	9.5	1100	116	120	✗	3000	48	IP20	3202777
DN140B LED10S/840 PSU C PI6	9.5	1100	116	120	✗	4000	48	IP20	3202780
DN140B LED10S/830 PSD-E C	11.5	1100	96	120	●	3000	24	IP20	3202783
DN140B LED20S/830 PSU C PI6	19	2200	116	120	✗	3000	48	IP20	3202781
DN140B LED20S/840 PSU C PI6	19	2200	116	120	✗	4000	48	IP20	3202782
DN140B LED20S/830 PSD-E C	20.5	2200	107	120	●	3000	24	IP20	3202784

CoreLine SlimDownlight

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
DN145C LED10S/830 PSU II WH	11	1100	100	✗	3000	38	IP44	3200613
DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13	1100	85	●	3000	24	IP20/44	3202405
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13	1100	85	●	4000	24	IP20/44	3202406
DN145B LED20S/830 PSU II WH	21	2100	100	✗	3000	13	IP20/44	3254278
DN145C LED20S/830 PSU II WH	21	2100	100	✗	3000	13	IP44	3200614
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5	2100	93	●	3000	24	IP20/44	3202407
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5	2100	93	●	4000	24	IP20/44	3202408

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Recessed Spot


www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°	K	Antall		
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	650	82	32	2700	40	IP44	3253973
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	650	82	32	2700	40	IP44	3253974
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	8	650	82	32	3000	40	IP44	3253972
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	650	82	32	3000	40	IP44	3253971

CoreLine Projector

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall		
1 ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	90	24	✗	3000	40	IP20	3201430
2 ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24	2200	90	24	✗	3000	40	IP20	3201432
1 ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24	2200	90	24	✗	4000	40	IP20	3201431
2 ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24	2200	90	24	✗	4000	40	IP20	3201433
1 ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	24	2200	90	36	✗	3000	40	IP20	3201434
2 ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	24	2200	90	36	✗	3000	40	IP20	3201436
1 ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	24	2200	90	36	✗	4000	40	IP20	3201435
2 ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	24	2200	90	36	✗	4000	40	IP20	3201437

Philips **CoreLine** highbay

Overlegen lyskvalitet som er enkel å håndtere

- Robuste og pålitelige løsninger for lang levetid.
- Svært effektive løsninger med attraktive totale eierkostnader.
- Dedikert linseoptikk (NB/WB) for å oppfylle alle bruksområderskrav
- Innovativ produktdesign med mulighet for sømløs integrering sensorer inn i produktet
- Høy effektivitet på opptil 145 lm/W
- Lang levetid på 70 000 på L70
- Lav gjenskinns og fargegjengivelse på >80
- Egnet for utskifting av 250W / 400W konvensjonelle highbays

Bruksområder

- Lager
- Logistikk sentraler
- Generelle produksjonsområder
- Utstillingslokaler
- Områder med høyt tak



CoreLine highbay-armaturer er designet for optimal installasjon – sparer deg tid og penger, **får jobben gjort dobbelt så raskt.**

- ✓ Enkel elektrisk tilkobling – ikke behov for å åpne armaturen
- ✓ Enkeltpunkts monteringsystem



CoreLine LED-armaturer

Coreline Highbay Gen4

www.philips.no/coreline



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

⌚
 L80 at
 50.000

1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall		
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	69	10.000	145	55	✕	4000	8	IP65	3300437
BY120P G4 LED100S/840 PSU WB	69	10.000	145	90 x 90	✕	4000	8	IP65	3302864
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	73	10.000	137	55	●	4000	13	IP65	3300438
BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	73	10.000	137	90 x 90	●	4000	13	IP65	3302863
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	138	20.000	145	55	✕	4000	8	IP65	3300439
BY121P G4 LED200S/840 PSU WB	138	20.000	145	90 x 90	✕	4000	8	IP65	3302867
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	146	20.000	137	55	●	4000	13	IP65	3302865
BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	146	20.000	137	90 x 90	●	4000	13	IP65	3302866
BY122P G4 LED250/840 PSU NB	172	25.000	145	55	✕	4000	8	IP65	3302870
BY122P G4 LED250S/840 PSU WB	172	25.000	145	90 x 90	✕	4000	8	IP65	3302871
BY122P G4 LED250/840 PSD NB	183	25.000	137	55	●	4000	8	IP65	3302868
BY122P G4 LED250/840 PSD WB	183	25.000	137	90 x 90	●	4000	8	IP65	3302869

Coreline Highbay Gen4 - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



4 PAKKE

Produktbeskrivelse	El.nr
BY121Z G4 BR L300	3302600
BY121Z G4 BR L400	3302601

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Batten

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP- klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	17	2000	118	✗	3000	50	IP20	3303589
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600	17	2200	129	✗	4000	50	IP20	3303588
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	25.5	3200	125	✗	3000	47	IP20	3303594
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	31	3800	123	✗	3000	40	IP20	3303591
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200	31	4100	132	✗	4000	40	IP20	3303590
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	40	4800	120	✗	3000	38	IP20	3302795
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500	40	5200	130	✗	4000	38	IP20	3303598
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	49	6000	122	✗	3000	35	IP20	3303593
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200	49	6400	131	✗	4000	35	IP20	3303592
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500	59	8000	136	✗	4000	28	IP20	3303595
BN126C LED100S/840 PSU TW1 L1800	75	10.000	133	✗	4000	20	IP20	3303596

CoreLine Batten - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline




Produktbeskrivelse	IP- klassifisering	El.nr
BN126Z REF A1 L1200	IP20	3303457
BN126Z REF A1 L1500	IP20	3303458
BN126Z REF A1 L1800	IP20	3303459
BN126Z REF A1 L600	IP20	3303456
BN126Z REF A2 L1200	IP20	3303461
BN126Z REF A2 L600	IP20	3303460

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Waterproof


www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15	1900	127	✗	4000	80	IP65	3302411
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16	1900	119	●	4000	30	IP65	3375290
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21	2700	129	✗	4000	80	IP65	3375291
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	21.5	2700	125	✗	4000	80	IP65	3375292
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25	3400	136	✗	4000	60	IP65	3375299
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	25.5	3400	133	✗	4000	60	IP65	3302402
WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28.5	3700	130	✗	3000	60	IP65	3303465
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30	4000	133	●	4000	30	IP65	3375296
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	30	4000	133	✗	4000	60	IP65	3375294
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30	4000	133	✗	4000	60	IP65	3375293
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	34	4000	114	✗	4000	60	IP65	3375297
WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43	5500	128	✗	3000	45	IP65	3303466
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44	6000	133	✗	4000	45	IP65	3302403
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	45	6000	133	✗	4000	45	IP65	3302404
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49	6000	120	✗	4000	45	IP65	3302407
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60	8000	131	✗	4000	30	IP65	3302409
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	61	8000	131	●	4000	29	IP65	3302410

CoreLine Malaga LED

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BRP101 LED37/740 II DM MSP	29.6	3054	103	✗	4000	11	IP65	3510230
BRP102 LED55/740 II DM MSP	39	4600	118	✗	4000	11	IP65	3502709
BRP102 LED75/740 II DM MSP	56.5	6133	109	✗	4000	11	IP65	3502710
BRP102 LED110/740 II DM MSP	83	9006	111	✗	4000	11	IP65	3502711

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Malaga LED – Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



1 PAKKE

Produktbeskrivelse	EL.nr
ZRP220 AD60/60 A5	3600045

Coreline tempo X-Large

www.philips.no/coreline



L96 at
100.000




1 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	EL.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30.600	136	✗	4000	4	IP66	3501136
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S	225	31.320	139	✗	4000	4	IP66	3501138
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52	295	40.320	137	✗	4000	4	IP66	3501135
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S	295	41.280	140	✗	4000	4	IP66	3501137

CoreLine LED-armaturer

CoreLine Tempo large


www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	126	16.000	130	✗	4000	8	IP66	3510236
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	126	16.000	130	✗	4000	8	IP66	3510233
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	164	21.000	130	✗	4000	7	IP66	3510238
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	164	21.000	130	✗	4000	7	IP66	3510237
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	220	26.000	120	✗	4000	8	IP66	3510235
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	220	26.000	120	✗	4000	8	IP66	3510234

CoreLine Tempo medium

www.philips.no/coreline




Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	66	8000	124	✗	4000	8	IP66	3557101
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	66	8000	124	✗	4000	8	IP66	3557103
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	98	12.000	126	✗	4000	8	IP66	3557100
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	98	12.000	126	✗	4000	8	IP66	3557102

CoreLine LED-armaturer

Coreline tempo small



www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	✗	4000	95	IP65	3510231
BVP110 LED42/NW S	38	4200	111	✗	4000	95	IP65	3510232

Coreline-pullert

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	12	1000	85	✗	3000	1	IP65	3510228

Coreline-pullert - Monteringstilbehør

www.philips.no/coreline



Produktbeskrivelse	El.nr
ZCP150 ANB L500	3510229

Philips Ledinaire

Et bredt utvalget av betrodde produkter for hverdagsbelysning som trenger god ytelse

Finn **riktig** løsning i vårt sortiment ved hjelp av **selektorverktøyet**
lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal/products-and-tools

Finn ut **mer** om **alle de 12** forskjellige Ledinaire-armaturene på lighting.philips.no/produkter/ledinaire



Betrodd



Pålitelig



Fantastisk
verdi

Ledinaire **panel**



- Behagelig energibesparende lys
- Moderne, diskret design
- Problemfri installasjon
- Tilbehør for gips, utenpåliggende og suspensjon tilgjengelig

Ledinaire **batten**



- LED-lysrørversjoner for enkel erstatning av lyskilder
- Monteringstilbehør inkludert
- Pålitelig ytelse, få tidlige feil

Ledinaire **waterproof**




- Enkel å bruke: lysnivåer tilpasset konvensjonelle
- Pålitelig driver, mindre tidlige feil
- Økt effektivitet til 120 lm/W

Ledinaire LED-armaturer

Bytt enkelt til LED-belysning uten store investeringer. Philips Ledinaire-porteføljen består av 9 populære LED-armaturer. Velg rimelig, pålitelig og energieffektiv belysning fra det ledende navnet i LED.

Ledinaire veggmontert WL060V


www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelses- / dagslyssensor	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall			
WL060V LED11S/830 PSU II WH	12	1100	90	120	✗	3000	50	IP44		3301118
WL060V LED11S/840 PSU II WH	12	1100	90	120	✗	4000	50	IP44		3302791
WL060V LED17S/830 PSU II WH	18.5	1700	90	120	✗	3000	50	IP44		3354096
WL060V LED17S/840 PSU II WH	18.5	1700	90	120	✗	4000	50	IP44		3302792
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19.5	1700	90	120	✗	3000	50	IP44	ja	3301117
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19.5	1700	90	120	✗	4000	50	IP44	ja	3302793

Downlight DN060B

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K		
DN060B LED8S/830 PSU WH	9	800	89	✗	3000	IP20	3253990
DN060B LED8S/840 PSU WH	9	800	89	✗	4000	IP20	3253991
DN060B LED18S/830 PSU WH	18	1800	100	✗	3000	IP20	3253992
DN060B LED18S/840 PSU WH	18	1800	100	✗	4000	IP20	3253993

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



● = Kan dimmes
⊗ = Kan ikke dimmes

12 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K		
DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	11	950	86	⊗	3000	IP20	3299255
DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	11	1000	90	⊗	4000	IP20	3299256
DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	23	1900	82	⊗	3000	IP20	3299257
DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	23	2000	86	⊗	4000	IP20	3299258

Ledinaire Downlight DN029B

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



● = Kan dimmes
⊗ = Kan ikke dimmes

8/12/24 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K		
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU	8.5	800	100	⊗	3000	IP20/44	3202409
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU	14	1200	85	⊗	3000	IP20/44	3202410
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	24	2000	83	⊗	3000	IP20/44	3202411

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire for stor takhøyde/High-bay

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



 = Kan dimmes
 = Kan ikke dimmes
 L65 at 50.000
 4 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W	°		K	Antall		
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	190	20.000	105	100		4000	12	IP65	3302794

Ledinaire flombelysning

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



 = Kan dimmes
 = Kan ikke dimmes
 L70 at 50.000
 2/4/6/18 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall		
1 BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	10	1050	105		4000	220	IP65	3500956
2 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	20	2100	105		4000	110	IP65	3500957
3 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	50	5250	105		4000	47	IP65	3500958
4 BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	100	10.000	100		4000	22	IP65	3500953
5 BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	100	10.500	105		4000	22	IP65	3500950
6 BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	150	15.000	100		4000	15	IP65	3500954
7 BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	150	15.750	105		4000	15	IP65	3500951
8 BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE	200	21.000	105		4000	11	IP65	3500952

Ledinaire LED-armaturer

Ledinaire flombelysning - Continued

www.lighting.philips.no/main/products/ledinaire



● = Kan dimmes

⊗ = Kan ikke dimmes

⌚
L70 at
50.000

⬠
2/4/6/18 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	Fargetemp.	Prod./MCB (16a type B)	IP-klassifisering	Bevegelses- / dagslyssensor	El.nr
	W	lm	lm/W		K	Antall			
1 BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	10	1050	105	⊗	4000	220	IP65	ja	3500973
1 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	20	2100	105	⊗	4000	110	IP65	ja	3500974
2 BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	50	5000	100	⊗	3000	47	IP65	ja	3501133
2 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	50	5250	105	⊗	4000	47	IP65	ja	3500975
3 BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	200	20.000	100	⊗	4000	11	IP65		3500955

Skap den perfekte atmosfæren – overalt

MASTER LEDspot ExpertColor skaper et tilpasset spekter som gjengir de samme fargene som halogen, og skaper en vakker belysningsopplevelse

MASTER LEDspot ExpertColor

Expert
Color

**CRI
97**

Førsteklasses
fargegjengivelse
CRI97



Energibesparelser
opptil 85% *



40.000 timer
levetid



Det tilpassede fargespekteret
gjengir de samme fargene
som halogen



Solid og behagelig
dimming

* Compared to halogen lamps



Klikk her og sjekk ut den nye
MasterConnect LEDtube for
et enkelt steg inn i tilkoblet
belysning.

LED-lyskilder

LED-lyskilder sparer deg for opptil 69% energi og tilbyr samme lyskvalitet som vanlige lamper. Philips MASTER LED-lyskilder gir deg konstante farger, høy ytelse og maksimal dimmingkompatibilitet. CorePro-lyskilder er gode for energibesparelser på opptil 69% og har en levetid på 30.000 timer. Det komplette utvalget av Philips LED-lyskilder er designet som en erstatning for konvensjonell belysning.

MASTER LEDspot ExpertColor MV

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE
GU10

Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3.9	265	67	700	25	97	2700	40.000	50	54	A+	3711184
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	35	3.9	265	67	540	36	97	2700	40.000	50	54	A+	3711186
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	35	3.9	280	71	750	25	97	3000	40.000	50	54	A+	3711185
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	35	3.9	280	71	560	36	97	3000	40.000	50	54	A+	3711187
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5.5	355	64	1000	25	97	2700	40.000	50	54	A+	3711188
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	5.5	355	64	800	36	97	2700	40.000	50	54	A+	3711190
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	5.5	375	68	1000	25	97	3000	40.000	50	54	A+	3711189
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	5.5	375	68	800	36	97	3000	40.000	50	54	A+	3711191

MASTER LEDspot ExpertColor LV

www.philips.no/ledlamps



10 PAKKE
GU5.3

Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	35	6.5	440	67	1400	36	97	3000	40.000	51	46	A+	3711255
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	35	6.5	410	63	4600	10	97	2700	40.000	51	46	A	3711192
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	35	6.5	420	64	2200	24	97	2700	40.000	51	46	A	3711193
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	35	6.5	420	64	1300	36	97	2700	40.000	51	46	A	3711194
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7.5	485	64	1400	36	92	2700	40.000	50.5	46	A	3711196
2 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7.5	485	64	2400	24	92	2700	40.000	50.5	46	A	3711195

LED-lyskilder

MASTER LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	Hrs.				
1 MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	210	60	1000	24	✗	80	2700	40.000	35	40	A+	3861599
2 MASTER LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	35	5	345	69	600	36	●	80	2700	25.000	50,5	44,5	A+	3711847
3 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	35	5,5	450	81	1000	36	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	3711830
3 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	35	5,5	460	83	1000	36	●	80	3000	25.000	50,5	45	A+	3711254
2 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1500	36	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	3711846
4 MASTER LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D	50	7	621	88	1000	36	●	80	2700	25.000	50,5	45,5	A+	3702012

MASTER LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	260	78	500	36	90	2700	25.000	50	54	A+	3711821
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	35	3,7	260	78	330	60	90	2700	25.000	50	54	A+	3711823
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	35	3,7	270	81	500	36	90	3000	25.000	50	54	A+	3711822
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	260	78	500	36	90	2700	25.000	50	54	A+	3711826
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	4,9	355	80	650	36	90	2700	25.000	50	54	A+	3711824
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	4,9	355	80	400	60	90	2700	25.000	50	54	A+	3711827

LED-lyskilder

MASTER LEDspot PAR


www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	80	2700	25.000	68	87	A+	3767074
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	50	6	500	83	900	40	80	2700	25.000	68	87	A+	3767075
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	80	2700	25.000	96	88	A+	3767076
3 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	80	2700	25.000	124	130	A+	3767073

CorePro LEDspot LV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	Hrs.				
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	20	3	230	76	600	36	✗	80	2700	15.000	51	46	A++	3711256

LED-lyskilder

CorePro LEDspot MV

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Lysstyrke	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	cd	°		K	Hrs.				
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	5	350	70	650	36	80	2700	15.000	50	53	A+	3711239

CorePro LEDbulb

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	ELnr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	240	✗	80	4000	15.000	37,2	114,3	A+	3711241

LED-lyskilder

CorePro LEDcapsule LV

www.philips.no/ledlamps



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

12 PAKKE
 G4 / GY6.35

Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✕	80	2700	15.000	13	35	A++	3767067
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10	1	120	120	300	✕	80	3000	15.000	13	35	A++	3767068
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20	1.8	215	119	300	✕	80	3000	15.000	13	35	A++	3767070
3 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20	2.1	210	100	300	●	80	2700	15.000	15	40	A++	3767069

CorePro LEDcapsule MV

www.philips.no/ledlamps



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

12 PAKKE
 G9

Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	25	1.9	204	107		✕	80	2700	15.000	16.5	48	A++	3711233
2 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	25	2	200	100		✕	80	2700	10.000	13.5	50	A++	3711261
2 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	25	2	220	110		✕	80	3000	10.000	13.5	50	A++	3711262
3 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	25	2.6	300	115	300	●	80	2700	15.000	15	52	A++	3767071
4 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	40	3.5	380	108		✕	80	2700	10.000	14.5	60	A++	3711265
4 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G	40	3.5	400	114		✕	80	3000	10.000	14.5	60	A++	3711266
5 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	40	4	480	120	300	●	80	2700	15.000	18	59	A++	3767072

Designet for å vises frem

I dag må arbeidsplassene våre utføre flere funksjoner. Vi produserer, møtes, presenterer, selger og krever at belysningen vår kan tilpasses for å møte alle behov og humør. Det er et økende behov for at belysning skal være dekorativ og stilig; det må utformes for å bli sett. Philips Deco-kolleksjonene er meget stilige store LED-lyspærer, designet for å fremheve kundens kontor eller butikkinteriør, eller for å utfylle stilen på et hotell, bar eller restaurant. Utfyll flere design preferanser med Philips unike filamentdesign.



Deco LED **Vintage Giant**


Fremhever en tradisjonell varm og koselig vintage atmosfære.

Enkel å oppgradere,
enkel å installere

Vintagekolleksjonen får mest mulig ut av klassiske design, slik at du kan velge den perfekte formen, fra et utvalg av 'Globe', 'Teardrop' eller 'Tubular' formede lyskilder

LED Bulbs

Dekorative LED-pærer



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.				
1 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	25	5	250	50	✗	80	2000	15.000	95	142	A	3711449
2 LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND	25	5	300	60	✗	80	2000	15.000	200	286	A	3711263
3 LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	25	6,5	270	41	●	80	4000	15.000	160	293	A	3711460
4 LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	25	6,5	270	41	●	80	4000	15.000	200	286	A	3711459
5 LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	25	6,5	270	41	●	80	4000	15.000	65	273	A	3711461
6 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	6,5	470	72	●	80	2000	15.000	160	293	A+	3711457
7 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	40	6,5	470	72	●	80	2000	15.000	200	286	A+	3711456
8 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	40	6,5	470	72	●	80	2000	15.000	65	273	A+	3711458

MASTER LEDbulb



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		Hrs.				
1 MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40	5,5	470	85	200	90	25.000	60	110	A+	3711176
2 MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	6	470	78		80	25.000	60	110	A+	3711133
3 MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	9	806	89	200	90	25.000	60	110	A+	3711179
4 MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	8,5	806	94		80	25.000	60	110	A+	3711134
5 MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	12	1055	87	200	90	25.000	77	142	A+	3711844
6 MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 B27 FR	75	11	1055	96		80	25.000	70,6	135,9	A+	3711131
5 MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100	14	1521	108	200	90	25.000	77	142	A+	3711248

LED Bulbs

Klassiske LED-glødelamper



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	25	5,5	250	45		80	2000	15.000	60	104	A	3702017
2 CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C	25	5,5	250	45		80	2000	15.000	64	140	A	3702018
3 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	40	4,5	470	104	270	80	2700	15.000	60	106	A++	3767002
4 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL	40	5	470	94	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A+	3767014
5 CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60	7,2	806	111	270	80	2700	15.000	60	106	A+	3767005
6 CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL	60	7,2	806	111	270	80	2700	15.000	95	142	A+	3767006
7 CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL	60	7,2	806	111	270	80	2700	15.000	64	143	A+	3767008
8 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL	60	7	806	115	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A++	3767017


Klassiske LED-glødelamper - Continued



	Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
		W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
NY	1 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR	40	5	470	94	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A+	3767016
NY	1 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR	60	7	806	115	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A++	3767018
	2 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL	60	7	806	115	270	90	2700-2200	15.000	64	143	A++	3767019
NY	1 CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	75	10,5	1055	100	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A+	3767020
	3 CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	100	11,5	1521	132	270	90	2700-2200	15.000	60	106	A++	3767021

LED Bulbs

CorePro LEDbulb



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	40	5,5	470	85	200	✗	80	2700	15.000	60	110	A+	3700409
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	8	806	100	200	✗	80	2700	15.000	60	110	A+	3700410
2 CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927	75	10,5	1055	100	150	●	90	2700	15.000	60	110	A+	3711264
3 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	75	11	1055	95	200	✗	80	2700	15.000	60	110	A+	3711213
3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	100	13	1521	117	200	✗	80	2700	15.000	60	110	A+	3711214

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°		K	Hrs.				
1 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL	40	4,5	470	104	270	80	2700	15.000	45	82	A++	3767024
2 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL	40	4,5	470	104	270	80	2700	15.000	45	80	A++	3767036
3 Classic LEDLuster DT 4.5-40W E27 CR190 P45CL	40	4,5	470	104	270	90	2700-2200	15.000	45	80	A++	3767065

LED Bulbs

CorePro LEDcandle




● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

10 PAKKE
 E27 / E14

Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.				
1 CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	25	4	250	62	✕	80	2700	15.000	45	88	A+	3711229
2 CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	25	4	250	62	✕	80	2700	15.000	45	87	A+	3711231

LED Candles & Lusters

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	25	2	250	125		✗	80	2700	15.000	35	97	A++	3711433
2 Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	25	2	250	125		✗	80	2700	15.000	45	80	A++	3711434
3 Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	25	3.2	250	78	270	●	90	2700-2200	15.000	35	99	A+	3766416
4 Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	40	4.5	470	104	270	●	80	2700	15.000	35	99	A++	3767022
3 Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL	40	4.5	470	104	270	●	90	2700-2200	15.000	35	99	A++	3767066
5 Classic LEDCandleDT 4.5-40W E14 CRI90BA35CL	40	4.5	470	104	270	●	90	2700-2200	15.000	35	125	A++	3767023

MASTER LEDcandle



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	CRI	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W		Hrs.				
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	4	250	65	80	25.000	38	113	A+	3711030
2 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25	4	250	65	80	25.000	38	129	A+	3711034
3 MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25	4	250	65	80	25.000	48	95	A+	3711035
4 MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25	4	250	65	80	25.000	48	93	A+	3711056
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	6	470	75	80	25.000	38	113	A+	3711057
2 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40	6	470	75	80	25.000	38	129	A+	3711058
3 MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40	6	470	75	80	25.000	48	95	A+	3711066
4 MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40	6	470	75	80	25.000	48	93	A+	3711067
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	100	80	25.000	40	127	A+	3711161
5 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	8	806	100	80	25.000	50	111	A+	3711162

Philips **LEDtube** Riktig LED lysrør, hver gang

Bransjeledende LED-serie av
lysrør erstatninger

For generelle bruksområder er Universal det enkle valget

For mer krevende bruksområder: bruk produktvelgeren vår.

- Lumen ytelse som er best i klassen
- Bransjeledende LED-serie av lysrør erstatninger
- Enkel installasjon



Finn **riktig** løsning i sortimentet vårt ved hjelp av **produktvelgeren** lighting.philips.no/prof/led-lyskilder-og-led-lysrør/led-lysrør

MASTER Value LEDtube Universal T8

NYE

- Universell kompatibilitet – kompatibel med alle slags driverteknologier (EM-forkobling, HF-forkobling og direkte strømmenett)
- Glassplattform – ensartet lys (stor strålevinkel 240D – egnet for mange bruksområder)
- Ultra høy lumenpakke – opp til 3700 lumen
- InstantFit-teknologi – for stor HF-forkobling kompatibilitet, sikkerhet og enkel og rask installasjon

CorePro LEDtube T8 Universal

- Fungerer på alle driver teknologier (EM/HF/Mains)
- Opptil 2700 lumen output
- 1 års typisk tilbakebetalingstid for 24/7 drift *
- Opptil 3 ganger lengre levetid *

MASTER LEDtube T5

- 50,000 timer levetid
- Opptil 155 lumen/Watt
- Opptil 5600 lumen output

MASTER LEDtube T8 sensor

- Integrert bevegelsessensor
- Automatisk dimming basert på bevegelse
- Ingen ekstra sensorer eller kabling nødvendig
- Opptil 70% energibesparing*

CorePro LED PL-C, PL-L, PL-S & LED Circular

- Enkel ettermontering for PL-C og PL-L lamper
- 30,000 timer levetid
- Opptil 60% energibesparing*

* Sammenlignet med tradisjonelle lysrør

Klikk her og sjekk ut den nye **MasterConnect LEDtube** for et enkelt steg inn i tilkoblet belysning.

Contents

Interact
Ready

CoreLine

Ledinaire

LED-lyskilder

LED Bulbs

LED Candles
& Lusters

LED Tubes

LED
PL-lyskilder


TrueForce



LED Tubes

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


www.philips.no/ledtube



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	8	1000	125	200	✗	83	3000	50.000	15,5	600	A+	3861550
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	131	200	✗	83	4000	50.000	15,5	600	A+	3861551
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	139	200	✗	83	3000	50.000	15,5	1200	A+	3861552
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	151	200	✗	83	4000	50.000	15,5	1200	A++	3861553
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	140	200	✗	83	3000	50.000	15,5	1500	A+	3861554
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	150	200	✗	83	4000	50.000	15,5	1500	A++	3861555
NY 2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	200	●	80	3000	60.000	15,5	1200	A+	3851217
NY 2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	200	●	80	4000	60.000	15,5	1200	A++	3851219
NY 2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	200	●	80	3000	60.000	15,5	1500	A+	3851223
NY 2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	200	●	80	4000	60.000	15,5	1500	A++	3851229
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	144	160	✗	80	3000	60.000	15,2	1500	A++	3861544
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	155	160	✗	80	4000	60.000	15,2	1500	A++	3861545

MASTER LEDtube, nettspenning T5

www.philips.no/ledtube




Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
NY MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	131	200	✗	80	4000	50.000	15,8	600	A++	3851216
NY MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	139	200	✗	80	3000	50.000	15,8	1200	A++	3767077
NY MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	151	200	✗	80	4000	50.000	15,8	1200	A++	3851210
NY MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	140	200	✗	80	3000	50.000	15,8	1500	A++	3851211
NY MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	150	200	✗	80	4000	50.000	15,8	1500	A++	3851215
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	200	✗	80	3000	50.000	15	1200	A++	3861558
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	200	✗	80	4000	50.000	15	1200	A++	3861559
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	200	✗	80	3000	50.000	15	1500	A++	3861560
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	200	✗	80	4000	50.000	15	1500	A++	3861561

LED Tubes

MASTER LEDtube EM/Mains

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

10/40 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP									3			1407494
2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8	1000	125	160	✕	83	3000	60.000	25,78	600	A++	3861532
2 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	160	✕	83	4000	60.000	25,78	600	A++	3861533
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	12.5	2000	160	160	✕	83	3000	60.000	25,8	1200	A++	3861567
3 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	12.5	2100	168	160	✕	83	4000	60.000	25,8	1200	A++	3861568
4 MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	14.5	2500	172	160	✕	83	4000	70.000	25,8	1200	A++	3861548
5 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	15.5	2300	148	160	✕	83	3000	60.000	25,8	1200	A++	3821522
6 MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	16.5	2100	127	240	●	83	4000	50.000	25,8	1200	A++	3861563
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	18.2	2900	159	160	✕	83	3000	60.000	25,8	1500	A++	3861569
3 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	18.2	3100	170	160	✕	83	4000	60.000	25,8	1500	A++	3861570
4 MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	21.5	3700	172	160	✕	83	4000	70.000	25,8	1500	A++	3861549
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	23	3400	147	160	✕	83	3000	60.000	25,8	1500	A++	3821525
5 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	23	3700	160	160	✕	83	4000	60.000	25,8	1500	A++	3821526
6 MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	24	3100	129	240	●	83	4000	50.000	25,8	1500	A++	3861562

LED Tubes

MASTER LEDtube InstantFit HF

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes
 10 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	125	160	✕	83	3000	60.000	25,6	600	A+	3861564
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	160	✕	83	4000	60.000	25,6	600	A+	3861565
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8	1050	131	160	✕	83	6500	60.000	25,6	600	A+	3861566
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	14	2000	142	160	✕	83	3000	60.000	25,6	1200	A+	3861538
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	14	2100	150	160	✕	83	4000	60.000	25,6	1200	A++	3861539
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	146	160	✕	83	3000	60.000	25,6	1200	A+	3861528
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	156	160	✕	83	4000	60.000	25,6	1200	A++	3861529
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20	2900	145	160	✕	83	3000	60.000	25,6	1500	A+	3861540
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	20	3100	155	160	✕	83	4000	60.000	25,6	1500	A++	3861541
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	145	160	✕	83	3000	60.000	25,6	1500	A++	3861530
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	154	160	✕	83	4000	60.000	25,6	1500	A++	3861531

Master Value LEDtube T8

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes
 10 PAKKE G13

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	1000	125	240	✕	83	3000	50.000	25,8	600	A++	3821558
1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	1050	131	240	✕	83	4000	50.000	25,8	600	A++	3821559
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	142	240	✕	83	3000	50.000	25,8	1200	A++	3821560
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	150	240	✕	83	4000	50.000	25,8	1200	A++	3821561
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	16	2300	143	240	✕	83	3000	50.000	25,8	1200	A++	3821566
2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	16	2500	156	240	✕	83	4000	50.000	25,8	1200	A++	3821567
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	20,5	2900	141	240	✕	83	3000	50.000	25,8	1500	A++	3821564
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	20,5	3100	151	240	✕	83	4000	50.000	25,8	1500	A++	3821565
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	24	3400	141	240	✕	83	3000	50.000	25,8	1500	A++	3821568
3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	24	3700	154	240	✕	83	4000	50.000	25,8	1500	A++	3821569

LED Tubes

Sirkulær CorePro LEDtube

www.philips.no/ledtube




● = Kan dimmes
 ⊗ = Kan ikke dimmes

20 PAKKE

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.			
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	20	2100	105	120	⊗	80	4000	30.000	298	A+	3821570

CorePro LEDtube EM/Mains

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ⊗ = Kan ikke dimmes

10 PAKKE

G13

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
CorePro LEDtube 600mm 8W840	8	800	100	240	⊗	80	4000	30.000	25,7	600	A+	3861306
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	14,5	1600	110	240	⊗	80	4000	30.000	25,7	1200	A+	3861307
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	20	2200	110	240	⊗	80	4000	30.000	25,7	1500	A+	3861304
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	20	2200	110	240	⊗	80	6500	30.000	25,7	1500	A+	3861305

LED Tubes

CorePro LED PLL

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes

10 PAKKE 2G11

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
① CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	121	160	✕	83	3000	30.000	43,6	400	A+	3821535
① CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	127	160	✕	83	4000	30.000	43,6	400	A+	3821536
② CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	24	3200	133	160	✕	83	3000	30.000	17	540	A+	3821537
② CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	24	3400	141	160	✕	83	4000	30.000	17	540	A+	3821538

CorePro LED PLS

www.philips.no/ledtube



● = Kan dimmes
 ✕ = Kan ikke dimmes


20 PAKKE G23

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5	520	104	120	✕	82	3000	30.000	15,8	170	A+	3820750
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5	550	110	120	✕	82	4000	30.000	15,8	170	A+	3821539

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLC 2P

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	92	120		83	3000	30.000	24,3	100	A+	3815296
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	92	120		83	4000	30.000	24,3	100	A+	3821328
2 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	105	120		83	3000	30.000	24,3	200	A+	3815298
2 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	105	120		83	4000	30.000	24,3	200	A+	3821336

CorePro LED PLC 4P

www.philips.no/ledlamps



Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	EL.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	92	120		83	3000	30.000	24,3	100	A+	3815297
1 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	92	120		83	4000	30.000	24,3	100	A+	3821334
2 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9	950	100	120		83	3000	30.000	24,3	200	A+	3815299
2 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9	1000	100	120		83	4000	30.000	24,3	200	A+	3821338

LED PL-lyskilder

CorePro LED PLC

www.philips.no/ledlamps



● = Kan dimmes
✗ = Kan ikke dimmes

10 PAKKE

G24Q/G24D

Produktbeskrivelse	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	4,5	475	105	120	✗	83	3000	30.000	24,3	100	A++	3821520
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	4,5	475	105	120	✗	83	3000	30.000	24,3	100	A+	3821521
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4,5	500	111	120	✗	83	4000	30.000	24,3	100	A++	3821305
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4,5	500	111	120	✗	83	4000	30.000	24,3	100	A+	3821301

Philips TrueForce LED-lyskilder

Spar energi og gi det perfekte lyset for hvert rom

Energi besparelser opptil 50% *

6 kV
overspenningsvern

Høy effektivitet (>170 lm/W)

Plug & play
EM-system kompatibel

Bransjeledende LED-lamper for HID erstatning:

- Kraftig lyseffekt, optisk effektiv
- Øyeblikkelig oppgradering - ikke nødvendig å bytte ut eller endre inventar
- 50 000 timers levetid, 5 års garanti

TrueForce LED
Road

Flere funksjoner på et øyeblikk



Bruker eksisterende optikk av konvensjonelle armatur



Behagelig hvit lys med CRI 70



Optisk effektiv, avgir lys mot bruksretning

TrueForce LED highbay universal

- Et reelt alternativ for ettermontering: erstatning for 250 og 400 W. SON / HPI / HPL i konvensjonelle high-bay bruksområder
- To forskjellige alternativer for strålevinkel: bred vinkel (120°) og smal vinkel (60°) for høye installasjonshøyder
- Ingen kabling nødvendig: selv med tennere, i mellomtiden, det er også mulig å bruke nettspenningen direkte.
- Utmerket fargegjengivelse med Ra 80 og en fargetemperatur på 4000 kelvin.
- Tilgjengelig i 13.000 og 20.000 lumen.
- 50.000 timers levetid og 5 års garanti.
- Dimensjoner: 285X250 mm, vekt:1,05 kg, ekstra stålkabel for å feste lampen på festet.
- IP40 beskyttelsesgrad (tørt, rent miljø).
- Perfekt for industriell bruk, i lager og detaljhandel.



TrueForce LED Core HPL

- Lignende utseende og følelse som vanlig HID SON / HPL-lamper
- Perfekt passform i HID-armaturer på eksisterende EM-ballast eller nettilkobling
- IP65-design egnet for innendørs og utendørs bruksområder




Ny!

TrueForce LED

Trueforce CorePro LED HPL


www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	300	✗	80	3000	25.000	75	180	A++	3711267
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	50	13	2000	153	300	✗	80	4000	25.000	75	180	A++	3711268
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	300	✗	80	3000	25.000	75	180	A++	3711269
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	80	18	3000	166	300	✗	80	4000	25.000	75	180	A++	3711270
2 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	300	✗	80	3000	25.000	90	245	A++	3711271
2 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	125	26	4000	153	300	✗	80	4000	25.000	90	245	A++	3711272

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

www.philips.no/trueforce-led-lamps




Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W			K	Hrs.				
1 TrueForce LED Road 112-68W E40 730		68	11.200	164	✗	70	3000	50.000	71	262	A++	3700213
1 TrueForce LED Road 120-68W E40 740		68	12.000	176	✗	70	4000	50.000	71	262	A++	3700214
2 TrueForce LED Road 40-25W E27 730	50	25	4000	160	✗	70	3000	50.000	61	200	A++	3700209
2 TrueForce LED Road 42-25W E27 740	50	25	4200	168	✗	70	4000	50.000	61	200	A++	3700210
3 TrueForce LED Road 60-35W E27 740	70	35	6000	171	✗	70	4000	50.000	61	200	A++	3711199
4 TrueForce LED Road 84-55W E40 730	100	55	8400	152	✗	70	3000	50.000	71	262	A++	3700211
4 TrueForce LED Road 90-55W E40 740	100	55	9000	163	✗	70	4000	50.000	71	262	A++	3700212

TrueForce LED

TrueForce LED Offentlig (by/vei – HPL/SON)


www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	21	2850	135	360	✗	80	3000	50.000	75	178	A++	3700201
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	80	21	3000	142	360	✗	80	4000	50.000	75	178	A++	3700205
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	28	3800	135	360	✗	80	3000	50.000	75	178	A++	3700202
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	125	28	4000	142	360	✗	80	4000	50.000	75	178	A++	3700206
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	125	42	5700	135	360	✗	80	3000	50.000	84	178	A++	3700203
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	125	42	6000	142	360	✗	80	4000	50.000	84	178	A++	3700207
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	42	5700	135	360	✗	80	3000	50.000	84	191	A++	3700204
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	200	42	6000	142	360	✗	80	4000	50.000	84	191	A++	3700208

TrueForce LED Industri og detaljhandel (Highbay – MH)

www.philips.no/trueforce-led-lamps



Produktbeskrivelse	Tradisjonell	LED	Lumen	Effektivitet	Spredningsvinkel	Kan dimmes	CRI	Fargetemp.	Levetid	Lampens diameter	Total lengde	EEL	El.nr
	W	W	lm	lm/W	°			K	Hrs.				
NY TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13.000	136	60	✗	80	4000	50.000	250	290	A+	3766500
NY TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	250	95	13.000	136	120	✗	80	4000	50.000	250	290	A++	3766501
NY TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20.000	142	60	✗	80	4000	50.000	250	290	A+	3766548
NY TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	400	140	20.000	142	120	✗	80	4000	50.000	250	290	A++	3766549

Ekte profesjonell, ekte kvalitet

Vi vet at installasjonen handler om
å finne de riktige løsningene.

Besøk hjemmesiden vår rettet
spesielt mot installatører og finn:

- Oppdatert produktinformasjon
- Produktvelger, som hjelper deg med å
velge riktig produkt for kundene dine
- Installasjonsfilmer
- Opplæring

Besøk: [www.lighting.philips.no/
stotte/purchase/installatorportal](http://www.lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal)



© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

<https://www.lighting.philips.no/stotte/purchase/installatorportal>

<https://www.lighting.philips.no/hjem>