

Finne riktig LED-lysrør for alle dine behov!



Philips har LED-lysrør for alle behov og installasjoner. Det finnes et bredt utvalg av LED-lysrør for EM-forkoblinger, HF-forkoblinger og tilkobling direkte til nettspenningen, for T5- eller T8-armaturer, samt alternativer med svært høy lysstrøm eller maksimal effektivitet. I denne guiden finner du riktig LED-lysrør i tre enkle trinn.

Trinn 1 Velg rett versjon

Philips LED-lysrør er tilgjengelig i fire forskjellige versjoner. Velg den som passer best til kundens ønsker og behov.

BRA	BEDRE		BEST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Rett og slett den beste prisen	Høy lysstrøm til konkurransedyktige priser	Bedre ytelse, høyeste effektivitet	De nyeste nyvinningene med smart, trådløs kontroll

Trinn 2 Finn rett type

Finne riktig alternativ for din kundes spesifikke applikasjon (velg høyre kolonne) og riktig armaturtype (velg riktig rad). Deretter finner du fire bokser som representerer fire forskjellige versjoner (tilsvarende fargene fra trinn 1). Velg boksen etter ønske, og slå deretter opp bokstaven(e) i tabellen på neste side.

For mer informasjon, besøk www.lighting.philips.no/prof/led-lyskilder-og-led-lysrør/led-lysrør

Eller skann QR-koden



Kontor/klasserom	Entré	Lager < 3m ³	Lager > 3m ³	Industri	Garasje	Dagligvare

T8-armatur

Med tenner	D	F,G	O	C	E	O	A,	C	E	O	C, D	E, F,G	O	C, D	E, F,G	O	C	E,H	O	I
Uten tenner ¹		K			J				J			J,K			J,K			J		
Universal ¹	N			M	N		M	N			N			N		M				

T5-armatur

Uten ballast		P,Q			P,Q				P			P,Q			P,Q			P,Q		
Med ballast ¹		S,T			R				R,T			R,T			R					

Trinn 3

Bestill riktig LED-lysrør

Du kan nå slå opp de valgte bokstavene fra trinn 2 i tabellen nedenfor. Velg deretter ønsket lengde (600, 900, 1200 eller 1500 mm) og fargetemperatur. Du finner fargetemperaturen i produktnavnet. For eksempel står «830» for 3000 Kelvin med en CRI-verdi på 80.

T8-armatur

	Produktnavn	Erstatter ²	Effekt	Lumen	El.nr
		W	W	lm	
A	CorePro LED-lysrør				
	600mm 8W840	18	8	800	38 613 06
	1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	38 613 07
	1500mm 20W 840	58	20	2200	38 613 04
	1500mm 20W 865	58	20	2200	38 613 05
C	MASTER LED-lysrør Value HO				
	600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	38 615 32
	600mm HO 8W 840 T8	18	8	1050	38 615 33
	1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	38 215 60
	1200mm HO 14W 840 T8	36	14	2100	38 215 61
	1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	38 215 64
	1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20,5	3100	38 215 65
D	MASTER LED-lysrør Value UO				
	1200mm UO 16W 830 T8	36	16	2300	38 215 66
	1200mm UO 16W 840 T8	36	16	2500	38 215 67
	1500mm UO 24W 830 T8	58	24	3400	38 215 68
	1500mm UO 24W 840 T8	58	24	3700	38 215 69
E	MASTER LED-lysrør HO				
	1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	38 615 67
	1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	38 615 69
	1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18,2	3100	38 615 70
F	MASTER LED-lysrør UO				
	1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	38 215 22
	1500mm UO 23W 830 T8	58	23	3400	38 215 25
	1500mm UO 23W 840 T8	58	23	3700	38 215 26
G	MASTER LED-lysrør UE (172 lm/W)				
	1200mm UE 14.5W 840 T8	36	14,5	2500	38 615 48
	1500mm UE 21.5W 840 T8	58	21,5	3700	38 615 49
H	MASTER LED-lysrør HO Sensor				
	1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	38 615 63
	1500mm HO 24W840 T8	58	24	3100	38 615 62
J	MASTER LED-lysrør HF HO				
	600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	38 615 64
	600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	38 615 65
	600mm HO 8W865 T8	18	8	1050	38 615 66
	1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	38 615 38
	1200mm HO 14W840 T8	36	14	2100	38 615 39
	1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	38 615 40
	1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	38 615 41

- 1) Når du bruker LED-lysrør i en armatur uten tenner (med HR-forkoblinger); se alltid den amerikanske kompatibilitetslisten på www.lighting.philips.no/prof/led-lyskilder-og-led-lysrør/led-lysrør
- 2) Kapasiteten under «Erstatter» er spesifisert for å indikere hvilket LED-lysrør som tilsvarer effekten til det konvensjonelle lysrøret som skal byttes ut. Lysstyrken til LED-lysrør kan avvike fra konvensjonelle lamper på grunn av retningsdesignet.

	Produktnavn	Erstatter	Effekt	Lumen	El.nr
		W	W	lm	
K	MASTER LED-lysrør HF UO				
	1200mm UO 16W830 T8	36	16	2350	3861528
	1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	3861529
	1500mm UO 24W830 T8	58	24	3500	3861530
	1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	3861531
O	MasterConnect				
	IA 1200mm UO 16.5W840 T8	36	16,5	2500	37 584 09
	IA 1500mm UO 25.5W840 T8	58	25,5	3700	37 584 10

T5-armatur

	Produktnavn	Erstatter	Effekt	Lumen	El.nr
		W	W	lm	
P	MASTER LED-lysrør MAINS HO				
	1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	38 615 58
	1200mm HO 26W 840 T5	54	26	3900	38 615 59
	1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	38 615 60
	1500mm HO 26W 840 T5	49	26	3900	38 615 61
Q	MASTER LED-lysrør MAINS HE				
	600mm HE 8W 840 T5	14	8	1050	38 512 16
	1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	37 670 77
	1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	38 512 10
	1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	38 512 11
	1500mm HE 20W 840 T5	35	20	3000	38 512 15
R	MASTER LED-lysrør HF HO				
	1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	38 512 17
	1200mm HO 26W 840 T5 OE	54	26	3900	38 512 19
	1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	38 512 23
	1500mm HO 26W 840 T5 OE	49	26	3900	38 512 29
S	MASTER LED-lysrør HF UO				
	1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	38 615 44
	1500mm UO 36W 840 T5	80	36	5600	38 615 45
T	MASTER LED-lysrør HF HE				
	600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	38 61550
	600mm HE 8W 840 T5	14	8	1050	38 61551
	1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	38 61552
	1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	38 61553
	1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	38 61554
	1500mm HE 20W 840 T5	35	20	3000	38 61555



© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen.

Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Alle varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.



Du har ikke gått glipp av Philips produktkatalog-app, har du? Ved å laste ned Philips produktkatalog-appen, kan du raskt og enkelt finne den perfekte belysningsløsningen akkurat for deg. Skann QR-koden for å lese mer.