

PHILIPS

Belysning



Belysning for hjemmet fra Philips



Belysning for hele hjemmet

Lys er mer enn bare lys; det er en grunnleggende faktor for menneskelig velvære. Lys er med på å skape riktig atmosfære og hygge i et hjem, men lys er også med på å påvirke hjernen vår, konsentrasjonsevnen og humøret. Derfor er riktig belysning og mye av det avgjørende.



Philips har et stort utvalg av lamper til hjemmet, som kan bidra til å skape den perfekte atmosfæren – både for venner og familie, eller bare for deg selv.

Philips-lamper er av høy kvalitet og tilbyr trygge, pålitelige produkter med lang levetid. På samme måte gir de en flott lyseffekt. En annen viktig prioritet for Philips er at produktene våre er


brukervennlige, alt fra gjennomtenkt design til installasjon. Det skal være enkelt å installere våre lamper.

Så uansett hva du leter etter, er vi sikre på at vårt utvalg av vegg- og tak, downlights, baderoms- og utendørsarmaturer, kan tilby deg den riktige løsningen til riktig pris – uansett hvilken stil du har og hva du er inspirert av.




myLiving lamper

MyLiving -serien tilbyr en rekke stilige, moderne og funksjonelle lamper for hjemmet. Hver lampe kommer med alt du trenger for å enkel installasjon. Trenger du lys, har Philips en løsning.



1 myLiving Danube

myLiving Donau-vegglampe passer godt til innredningen i de fleste hjem og sprer lys gjennom en diffusor med to lag, noe som gjør den til en perfekt veggbelysning for eksempel til speil.



2 myLiving Volga

myLiving Volga vegglampe forenkler belysning med klassisk rørformet design. Allsidig, men likevel problemfri. Dette grå vegglyset i aluminiums- og syntetisk ramme vil bli flott i hjemmet ditt.



3 myLiving Lamine

myLiving Lamine vegglampe i grå aluminium samt syntetisk materiale er svært praktisk ettersom lysvinkelen kan justeres etter behov.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Danube 780lm 11W 3000K I Grå IP20	915005283003	3203281	540 x 55 x 40 mm
2	Volga 790lm 11W 3000K I Grå IP20	915005499601	3203282	550 x 60 x 55 mm
3	Lamine 790lm 11W 3000K I Grå IP20	915005283203	3203283	550 x 77 x 36 mm




1 myLiving Runner

myLiving Runner vegg- og taklampe i grå aluminium og syntetisk materiale er svært praktisk ettersom lysvinkelen kan justeres etter behov. Tilgjengelig med 1 til 4 spotter.



2 myLiving Runner

myLiving Runner vegg- og taklampe i grå aluminium og syntetisk materiale er svært praktisk ettersom lysvinkelen kan justeres etter behov. Tilgjengelig med 1 til 4 spotter.



3 myLiving Runner

myLiving Runner vegg- og taklampe i grå aluminium og syntetisk materiale er svært praktisk ettersom lysvinkelen kan justeres etter behov. Tilgjengelig med 1 til 4 spotter.



4 myLiving Runner

myLiving Runner vegg- og taklampe i grå aluminium og syntetisk materiale er svært praktisk ettersom lysvinkelen kan justeres etter behov. Tilgjengelig med 1 til 4 spotter.



5 myLiving Pillar


MyLiving Pillar er en spot av høy kvalitet som er laget for å vare, og med oppmerksomheten rettet mot detaljene, spesielt designet for stue og soverom.



6 myLiving Pillar

MyLiving Pillar er en spot av høy kvalitet som er laget for å vare, og med oppmerksomheten rettet mot detaljene, spesielt designet for stue og soverom.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Runner single spot 50W Hvit IP20	915004328701	3203284	110 x 107 x 90 mm
2	Runner bar/tube 50W Hvit IP20	915004328901	3203285	305 x 109 x 90 mm
3	Runner bar/tube 50W Hvit IP20	915004327601	3203286	480 x 109 x 90 mm
4	Runner plate/spiral 50W Hvit IP20	915004327801	3202417	240 x 109 x 240 mm
5	PILLAR single spot 50W Sort IP20	915001807703	3202418	130 x 120 x 103 mm
6	PILLAR single spot 50W Hvit IP20	915001808003	3202419	130 x 120 x 103 mm



myLiving Cavanal

myLiving Cavanal loftlampe er en klassisk, hvit taklampe, som passer til enhver innredningsstil og gir et energibesparende, langvarig lys i høy kvalitet. Den fås med og uten dimming, som gjør det mulig å endre lysstyrke.



Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	CAVANAL 1200lm RA80 12W 2700K I Hvit IP44	929002668201	3330693	Ø250 x 68 mm
2	CAVANAL 1200lm RA80 12W 2700K I Hvit IP20	929002668001	3330694	Ø250 x 68 mm



myLiving Wawel og Canopus

Med myLiving Wawel og Canopus LED taklamper kan lysstyrken justeres etter humøret ditt, med trinnvis justering og minnefunksjon. myLiving Wawel er tilgjengelig i 17W-, 20W- og 36W-versjoner. myLiving Canopus finnes i 17W- og 20W-versjoner.




Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	WAWEL LED 1600lm RA80 17W 2700/4000/6500K I Hvit IP20	915005315604	3203263	Ø350 x 66 mm
1	WAWEL LED 2000lm RA80 20W 2700/4000/6500K I Hvit IP20	915005315707	3203264	Ø380 x 66 mm
1	WAWEL LED 3200lm RA80 36W 2700/4000/6500K I Hvit IP20	915005315708	3203265	Ø480 x 69 mm
2	CANOPUS CL259 1500lm RA80 17W 2700K I Hvit IP44	929002514401	3203266	Ø320 x 68 mm
3	CANOPUS CL259 2000lm RA80 20W 2700K I Hvit IP44	929002514501	3203267	Ø426 x 72 mm




myLiving Touch Ceiling

Noen ganger har du lyst til å forandre stemningen slik at den matcher det du gjør. Med Philips SceneSwitch LED-panelet kan du enkelt endre lysinnstillinger med din eksisterende bryter. Helt uten ekstra dimmer eller installering



Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	Touch Ceiling CL560 1100lm RA80 12W 2700K Trinn Dim II Hvit Firkantet IP20	929002665301	3310356	Ø300 x 42 mm
2	Touch Ceiling CL560 1100lm RA80 12W 2700K Trinn Dim II Sort Firkantet IP20	929002665401	3310357	Ø300 x 42 mm
1	Touch Ceiling CL560 1200lm RA80 12W 4000K Trinn Dim II Hvit Firkantet IP20	929002665501	3310358	Ø300 x 42 mm
1	Touch Ceiling CL560 3300lm RA80 36W 2700K Trinn Dim II Hvit Firkantet IP20	929002665601	3310359	Ø600 x 42 mm
1	Touch Ceiling CL560 3600lm RA80 36W 4000K Trinn Dim II Hvit Firkantet IP20	929002665701	3310360	Ø600 x 42 mm
3	Touch Ceiling CL560 3300lm RA80 36W 2700K Trinn Dim II Hvit Rektangel IP20	929002665801	3310361	L 1200 x B 30 x H 42 mm
3	Touch Ceiling CL560 3600lm RA80 36W 4000K Trinn Dim II Hvit Rektangel IP20	929002665901	3310362	L 1200 x B 30 x H 42 mm



myLiving Shan

myLiving Shan loftlampe i fargen hvit gir en bedre komfort og større energibesparelse. Den har bevegelsessensor som gjør at man slipper for at lete etter bryteren, når man går inn eller ut av rommet. Takket være det brede deteksjonsområdet, tennes lampen med det samme og lyset er kun tent, når der er bruk for det.




Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	CL253 1000lm RA80 10W 2700K I Hvit IP20 Bev. sensor	929002215901	3203262	Ø260 x 80 mm




myLiving Super Slim

Med myLiving Super Slim taklampe med SceneSwitch kan du velge mellom tre lysinnstillinger alt etter tidspunkt og situation. Det er ikke nødvendig å installere en dimmer eller lignende. Det eneste man skal bruke, er den eksisterende kontakt. Fås i fargen hvit i en 15W- eller 18W-versjon.



Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	SuperSlim CL550 1300lm RA80 15W 2700K II Hvit IP20	915005776901	3203261	Ø250 x 23 mm
1	SuperSlim CL550 1500lm RA80 18W 2700K II Hvit IP20	915005776701	3203260	Ø300 x 23 mm
1	SuperSlim CL550 2000lm RA80 22W 2700K II Hvit IP20	929002666801	3330695	Ø430 x 23 mm
2	SuperSlim CL550 2000lm RA80 22W 2700K II Sort IP20	929002666901	3330696	Ø430 x 23 mm
3	SuperSlim CL550 3600lm RA80 36W 2700K II Hvit IP20	929002667201	3330697	Ø550 x 28 mm
4	SuperSlim CL550 3600lm RA80 36W 2700K II Sort IP20	929002667301	3330698	Ø550 x 28 mm
5	SuperSlim CL550 1300lm RA80 15W 2700K II Hvit IP44	929002667401	3310351	Ø250 x 23 mm
6	SuperSlim CL550 1300lm RA80 15W 2700K II Sort IP44	929002667501	3310352	Ø250 x 23 mm
7	SuperSlim CL550 1500lm RA80 15W 4000K II Hvit IP44	929002667601	3310353	Ø250 x 23 mm
8	SuperSlim CL550 1500lm RA80 18W 2700K II Hvit IP44	929002667801	3310354	Ø300 x 23 mm
9	SuperSlim CL550 1500lm RA80 18W 2700K II Sort IP44	929002667901	3310355	Ø300 x 23 mm




myLiving CL200

myLiving CL200 er en loftlampe i et enkelt design og fås i fargen hvit i en 6W-, 10W-, eller 17W-versjon.



Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	CL200 3200lm RA80 20W 4000K I Hvit IP20	915005774211	3310363	Ø390 x 70 mm
2	CL200 2000lm RA80 20W 2700K I Hvit IP20	929002622101	3310364	Ø390 x 70 mm



myLiving Meson

myLiving Meson downlight gir et behagelig lys og har en enkel design. Tilgjengelig i flere størrelser og i 6W-, 13W-, 17W- eller 21W-versjon.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	59444 MESON 380lm RA80 6W 3000K II Hvit IP20	915005805401	3299298	Ø95 x 45.5 mm (Ø80 hullåpning)
2	59444 MESON 400lm RA80 6W 4000K II Hvit IP20	915005805501	3299299	Ø95 x 45.5 mm (Ø80 hullåpning)
3	59464 MESON 900lm RA80 13W 3000K II Hvit IP20	915005805701	3203330	Ø140 x 47 mm
4	59464 MESON 960lm RA80 13W 4000K II Hvit IP20	915005805801	3203331	Ø140 x 47 mm
5	59466 MESON 1200lm RA80 17W 3000K II Hvit IP20	915005806301	3203332	Ø170 x 47 mm
6	59469 MESON 1400lm RA80 21W 3000K II Hvit IP20	915005806901	3203333	Ø190 x 47 mm



myLiving Magneos Slim Downlight

Philips LED Slim Downlight gir en naturlig lyseffekt for bruk til allmennbelysning. Armaturet er slankt og elegant og utformet for rom med lav takhøyde, og skaper en deilig atmosfære hvor som helst i hjemmet. Kort sagt: behagelig lys som er skånsomt for øynene.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	MAGNEOS 12W 2700K Hvit Rund	929002661031	3310365	Ø210 x 28 mm
2	MAGNEOS 12W 2700K Sort Rund	929002661131	3310366	Ø210 x 28 mm
3	MAGNEOS 12W 2700K Hvit Firkantet	929002661231	3310367	Ø210 x 28 mm
4	MAGNEOS 12W 2700K Sort Firkantet	929002661331	3310368	Ø210 x 28 mm
1	MAGNEOS 20W 2700K Hvit Rund	929002661431	3310369	Ø284 x 28 mm
2	MAGNEOS 20W 2700K Sort Rund	929002661531	3310370	Ø284 x 28 mm
3	MAGNEOS 20W 2700K Hvit Firkantet	929002661631	3310371	Ø284 x 28 mm
4	MAGNEOS 20W 2700K Sort Firkantet	929002661731	3310372	Ø284 x 28 mm
1	MAGNEOS 12W 4000K Hvit Rund	929002661831	3310373	Ø210 x 28 mm
3	MAGNEOS 12W 4000K Hvit Firkantet	929002661931	3310374	Ø210 x 28 mm



myLiving Clear Accent Spotter

En komplett familie av innfelte spotlights som gir overlegen lysytelse.

Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode og 3 CCT-er. Nyt god pålitelig ytelse uten vedlikehold.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	RS060B G2 LED 500lm 36° RA80 6W 4000K DIM II Hvit	929002669832	3202761	Ø75 x 55 mm
1	RS060B G2 LED 500lm 36° RA80 6W 3000K DIM II Hvit	929002669732	3202760	Ø75 x 55 mm
2	RS061B G2 LED 500lm 36° RA80 6W 3000K DIM II Hvit	929002670032	3310375	Ø80 x 55 mm
2	RS061B G2 LED 500lm 36° RA80 6W 4000K DIM II Hvit	929002670132	3310376	Ø80 x 55 mm



1

2

3

myLiving Pomeron

myLiving Pomeron er en dimbar innebygd spot som er tilgjengelig i hvit farge og 3W-, 5W- eller 7W-versjoner.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diameter)
1	59554 POMERON 200lm 30° RA80 3W 2700K DIM II Hvit	915005808301	3203272	Ø90 x 67 mm (Ø70 hullåpning)
2	59555 POMERON 330lm 30° RA80 5W 2700K DIM II Hvit	915005808501	3203273	Ø90 x 67 mm (Ø70 hullåpning)
3	59556 POMERON 420lm 30° RA80 7W 2700K DIM II Hvit	915005808701	3203274	Ø90 x 70 mm (Ø70 hullåpning)



1

2

myLiving Impala

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Diameter)
1	IMPALA SL264 500lm 36° RA80 6W 2700K DIM II Hvit 1PK	929002663631	3310381	Ø92 x 48 mm
2	IMPALA SL264 500lm 36° RA80 6W 2700K DIM II Sort 1PK	929002663731	3310380	Ø92 x 48 mm
1	IMPALA SL264 500lm 36° RA80 6W 2700K DIM II Hvit 3PK	929002663633	3310379	Ø92 x 48 mm
2	IMPALA SL264 500lm 36° RA80 6W 2700K DIM II Sort 3PK	929002663733	3310382	Ø92 x 48 mm



myLiving Dive

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner. Velegnet for bad.

Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1	DIVE SL261 350lm 36° RA80 5.5W 2700K DIM II Sort IP65 1PK	929002680331	3310377	Ø85 x 55 mm, (Ø70 hullåpning)
1	DIVE SL261 350lm 36° RA80 5.5W 2700K DIM II Sort IP65 3PK	929002680333	3310378	Ø85 x 55 mm, (Ø70 hullåpning)



myLiving Doris CL257

Skap den perfekte stemningen med Philips' innfelte LED-spoter som enkelt kan dimmes fra hverdagslig, klart lys til koselige, varme toner. Velegnet for bad.

Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1	DORIS CL257 600lm RA80 6W 2700K I Sort IP44	929002665001	3330691	Ø220 x 70 mm
1	DORIS CL257 1500lm RA80 17W 2700K I Sort IP44	929002665101	3330692	Ø313 x 90 mm




myGarden lamper



Uteområder rundt hjemmet ditt, og spesielt hagen, brukes ofte som ekstra plass i hjemmet der du lager mat, spiser, leser, leker, hviler eller jobber. Belysning i utendørsområdet kan brukes til å markere inngang og innkjørsel, carport og stier – eller for å skape en koselig atmosfære på terrassen mens du griller.

Philips myGarden tilbyr et bredt spekter av stiler og modeller i høy værbestandig kvalitet, enten du er på utkikk etter et moderne, klassisk eller mer tradisjonelt design. Philips utendørslamper matcher atmosfæren du velger.



myGarden Capricorn

Denne runde myGarden Capricorn LED utendørs veggglampe er laget av slitesterk, støpt aluminium. Den er elegante halvmånedesdesignet og belyser utendørsområder med et kraftig, men diffust, vidstrakt lys. Lyset er varmhvit. myLiving Capricorn er tilgjengelig i antrasitt farge, med eller uten bevegelsessensor og er IP44-godkjent.


Nr.	Produktnavn	12NC	EL.nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	Capricorn veggglampe 600lm 6W II Antrasitt IP44 Bev. sensor	915005193001	3304554	Ø214 x 78 mm
2	Capricorn veggglampe 600lm 6W II Antrasitt IP44	915005192801	3304555	Ø214 x 78 mm



myGarden Hedgehog


myGarden Hedgehog-vegglamper i støpt aluminium gir veggen et fint og kraftfullt utseende. Lyset fordeles opp og ned og gir en fantastisk veggbelysningseffekt. Lampene er tilgjengelig i fargene grå og antrasittgrå.

Nr.	Produktnavn	12NC	EL.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Hedgehog veggglampe 42W DIM II Antrasitt IP44	915005361101	3304556	160 x 91 x 182 mm
2	Hedgehog veggglampe 42W DIM II Grå IP44	915005361001	3304557	160 x 91 x 182 mm



myGarden Shades

PHILIPS myGarden utendørs veggglampe Shades med utskiftbar E27 lyskilde. Unik design for spesielle øyeblikk i hagen. Denne elegante veggglampen i antrasitt fra Philips tilbyr varmt hvitt energisparende lys. De vakre toveis lyseffektene inviterer deg til å sette deg ned og slappe av i hagen.



Nr.	Produktnavn	12NC	EL.nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	Shades veggglampe 42W II Grå IP44	915002149903	3330685	Ø170 x 82 mm
1	Shades veggglampe 42W II Antrasitt IP44	915002150003	3330684	Ø170 x 82 mm



myGarden Calgary

myGarden Calgary veggglampe gir det perfekte look til ditt utendørsareal. Veggglampen kommer i børstet, rustfritt stål og med og uten bevegelsessensor og er IP44-godkjent.



Nr.	Produktnavn	12NC	EL.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Calgary veggglampe 60W II Rustfritt stål IP44	915006002801	3330680	140 x 155 x 100 mm
2	Calgary veggglampe 60W DIM II Rustfritt stål IP44 Bev. sensor	915006002901	3330681	140 x 190 x 110 mm



myGarden Skies

myGarden Skies i farven antrasitt inviterer dig til at sidde og slappe af med en god bog i lampens skær. Den udsender et varmt, hvitt, energibesparende lys og gør øjeblikkeligt din have eller terrasse mere indbydende.




Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1	Skies vegglampe 42W II Antrasitt IP44	915002147303	3310350	ø260 x 81 mm
1	Skies vegglampe 42W II Grå IP44	915002148103	3330689	ø260 x 81 mm



myGarden June

Gi hagen eller hagegangen et moderne touch. myGarden June vegg lampen har en flott, slank form og gir et varmt, hvitt, energibesparende lys, som skaper en elegant silhuett om kvelden. myGarden June finnes i fargerne grå og svart, med og uten bevegelsessensor og er IP44-godkendt.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1	June vegglampe 42W II Grå IP44	915002145706	3310349	Ø195 x 135 mm
2	June vegglampe 42W II Antrasitt IP44	915002145803	3330686	Ø195 x 135 mm
3	June vegglampe 42W II Grå IP44 Sensor	915002145905	3330687	Ø195 x 135 mm
4	June vegglampe 42W II Antrasitt IP44 Sensor	915002146003	3330688	Ø195 x 135 mm




myGarden Oslo

Philips Oslo gir veggen et moderne utseende. Det stilige lyset tilfører varmt lys av høy kvalitet i inngangen.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1	Oslo vegglampe 60W II Rustfritt stål IP44	915006002401	3330682	235 x 260 x 95 mm
2	Oslo vegglampe 60W II Antrasitt IP44	915006002501	3330683	235 x 260 x 95 mm



myGarden Border

Denne moderne antrasittgrå vegg lampen gjør hagen din til et hyggelig og innbydende sted. Lampen gir varmt hvitt, energisparende lys som du kan rette dit du vil, noe som gjør hagen din hyggelig og vennlig om natten.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Border vegglampe 42W 2700K I Antrasitt IP44	915003817202	3330690	268 x 93 x 148 mm



myGarden Bridge post

Nyt late kvelder i hagen med denne stilige, uten-dørs stolpelampen i antrasitt fra Philips. Den er innbydende med varmt, hvitt lys, som passer perfekt til hagebelysning. Skap en vakker atmosfære samtidig som det gir et arkitektonisk stiluttrykk.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Bridge Post 2700K 42W I Antrasitt IP44	915003761603	3501187	121 x 802 x 121 mm

Bevegelsessensor



myGarden Virginia

myGarden Virginia bevegelsessensor innstilles etter behov, og registrerer bevegelse. Sensoren registrerer 140 grader og fås i fargerne svart eller hvit.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Virginia I Sort IP44 Bevegelsessensor	915006003001	1407469	70 x 94 x 104 mm
2	Virginia I Hvit IP44 Bevegelsessensor	915006003101	1407470	70 x 94 x 104 mm



© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Singify.

Alle varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.philips.com