

PHILIPS

Belysning




Belysning for hjemmet fra Philips



Belysning for hele hjemmet

Lys er mer enn bare lys; det er en grunnleggende faktor for menneskelig velvære. Lys er med på å skape riktig atmosfære og hygge i et hjem, men lys er også med på å påvirke hjernen vår, konsentrasjonsevnen og humøret. Derfor er riktig belysning og mye av det avgjørende.



Philips har et stort utvalg av lamper til hjemmet, som kan bidra til å skape den perfekte atmosfæren – både for venner og familie, eller bare for deg selv.

Philips-lamper er av høy kvalitet og tilbyr trygge, pålitelige produkter med lang levetid. På samme måte gir de en flott lyseffekt. En annen viktig prioritet for Philips er at produktene våre er

brukervennlige, alt fra gjennomtenkt design til installasjon. Det skal være enkelt å installere våre lamper.

Så uansett hva du leter etter, er vi sikre på at vårt utvalg av vegg- og tak, downlights, baderoms- og utendørsarmaturer, kan tilby deg den riktige løsningen til riktig pris – uansett hvilken stil du har og hva du er inspirert av.



Innendørslamper



myLiving Magneos Slim Downlight

Philips LED Slim Downlight gir en naturlig lyseffekt for bruk til allmennbelysning. Armaturet er slankt og elegant og utformet for rom med lav takhøyde, og skaper en deilig atmosfære hvor som helst i hjemmet. Kort sagt: behagelig lys som er skånsomt for øynene.

Nr.	Produktnavn	12NC	El. nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	MAGNEOS 20W 2700K Hvit Rund	929002661431	3310369	Ø284 x 28 mm
2	MAGNEOS 20W 2700K Sort Rund	929002661531	3310370	Ø284 x 28 mm
3	MAGNEOS 20W 2700K Hvit Firkantet	929002661631	3310371	Ø284 x 28 mm
4	MAGNEOS 20W 2700K Sort Firkantet	929002661731	3310372	Ø284 x 28 mm



* Lyskilde er ikke inkludert

myGarden lamper



Uteområder rundt hjemmet ditt, og spesielt hagen, brukes ofte som ekstra plass i hjemmet der du lager mat, spiser, leser, leker, hviler eller jobber. Belysning i utendørsområdet kan brukes til å markere inngang og innkjørsel, carport og stier - eller for å skape en koselig atmosfære på terrassen mens du griller.

Philips myGarden tilbyr et bredt spekter av stiler og modeller i høy værbestandig kvalitet, enten du er på utkikk etter et moderne, klassisk eller mer tradisjonelt design. Philips utendørslamper matcher atmosfæren du velger.




1

myGarden Capricorn

Denne runde myGarden Capricorn LED utendørs veggglampe er laget av slitesterk, støpt aluminium. Den er elegante halvmånedesignet og belyser utendørsområder med et kraftig, men diffust, vidstrakt lys. Lyset er varmhvit. myLiving Capricorn er tilgjengelig i antrasitt farge, med eller uten bevegelsessensor og er IP44-godkjent.

Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1	Capricorn veggglampe 600lm 6W II Antrasitt IP44	915005192801	3304555	Ø214 x 78 mm



3




4

myGarden Hedgehog

myGarden Hedgehog-vegglamper i støpt aluminium gir veggen et fint og kraftfullt utseende. Lyset fordeles opp og ned og gir en fantastisk veggbelysningseffekt. Lampene er tilgjengelig i fargene grå og antrasittgrå.

Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Hedgehog veggglampe 42W DIM II Antrasitt IP44	915005361101	3304556	160 x 91 x 182 mm
2*	Hedgehog veggglampe 42W DIM II Grå IP44	915005361001	3304557	160 x 91 x 182 mm

* Lyskilde er ikke inkludert





myGarden Shades

PHILIPS myGarden utendørs veggglampe Shades med utskiftbar E27 lyskilde. Unik design for spesielle øyeblikk i hagen. Denne elegante veggglampen i antrasitt fra Philips tilbyr varmt hvitt energisparende lys. De vakre toveis lyseffektene inviterer deg til å sette deg ned og slappe av i hagen.

1

2



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenter x høyde)
1*	Shades veggglampe 42W II Grå IP44	915002149903	3330685	Ø170 x 82 mm
1*	Shades veggglampe 42W II Antrasitt IP44	915002150003	3330684	Ø170 x 82 mm

* Lyskilde er inkludert



myGarden Calgary

myGarden Calgary veggglampe gir det perfekte look til ditt utendørsareal. Veggglampen kommer i børstet, rustfritt stål og med og uten bevegelsessensor og er IP44-godkjent.

1



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Calgary veggglampe 60W II Rustfritt stål IP44	915006002801	3330680	140 x 155 x 100 mm

* Lyskilde er ikke inkludert


Utelamper



myGarden Moonshine

myGarden Moonshine utelampe i antrasittgrå er laget av slitesterk, støpt aluminium. Med sin minimalistiske nyanse sprer et sterkt lys til vegger og tak.

1



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Moonshine veggglampe Antrasitt IP44 E27	3308290	280x95x280



myGarden Actea

myGarden Actea LED utelampe er tilgjengelig i fargen svart og gir et kraftig, varmt, hvitt lys i en elegant ramme av slitesterk, presstøpt aluminium. Et lysende kunstverk, klar til å henge på veggen. Er IP44-godkjent.

1



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Actea veggglampe 1200lm 12W Sort IP44	3304755	220x95x220



myLiving Drosera


myGarden Drosera utelampe er laget av slitesterk, høykvalitets aluminium og kommer i fargen svart. Den brukes både på vegg og i tak og har et effektivt, varmt, hvitt lys, slik at du kan nyte uteområdene dine til det fulle.

1



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Drosera veggglampe 1200lm 12W Sort IP44	3304756	210x90x200

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Arbour

myGarden Arbour er en utendørs lampeserie i fargen antrasittgrå og i støpt aluminium. Den geniale designen fanger blikket og sender to kraftige stråler av varmt, hvitt lys opp og ned på veggen. Lampeserien finnes i flere ulike størrelser og former og med og uten bevegelsessensor.

1



2



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Arbour veggglampe 800lm 2x4.5W Antrasitt IP44	3304789	150x150x150
3*	Arbour veggglampe 600lm 6W Antrasitt IP44	3308289	245x90x180

* Lyskilde er inkludert



myGarden Astilbe

myGarden Astilbe veggglampe i aluminium gir veggen et vakkert og kraftfullt uttrykk. Lyset fordeles i fire retninger og gir en fantastisk vegglyseffekt. Er IP44 godkjent.

1



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Astilbe veggglampe Sort IP44 E27	3304757	190x190x190

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Buxus

myGarden Buxus veggglampe i rustfritt stål gir veggen ekstra stil og styrke. Den er slank, rund og kaster masse varmt, hvitt LED-lys opp og ned på veggen og gir en fantastisk vegglyseffekt.

1



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Buxus veggglampe 1000lm 2x4,5W Inox IP44	3308286	160x110x135

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Buzzard

myGarden Buzzard veggglampe gir et vintage-inspirert utseende. Materialene er av høy kvalitet og den sorte finishen passer perfekt inn i enhver hage eller inngangsparti.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Buzzard veggglampe Sort IP44 E27	3304788	320x150x190



myGarden Grass

MyGarden Grass utendørs veggglampe, med sitt unike kuttete kubedesign, lyser opp veggen fra topp til bunn med to fine stråler av varmt, hvitt lys. Vegglampen er tilgjengelig i fargene antrasittgrå og rustfritt stål og med og uten bevegelsessensor.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Grass veggglampe 800lm 2x4,5W Antrasitt grå IP44	3304759	140x170x140



myGarden Macaw

myGarden Macaw veggglampe har et moderne utseende. Den avgir dramatiske lyseffekter på veggen. Den er IP44- godkjent og finnes i fargene sort og rustfritt stål. Samt med og uten Hue Motion Sensor.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Macaw veggglampe 270lm 3W Inox IP44	3304785	150x130x90
2	Macaw veggglampe 270lm 3W Sort IP44	3308283	150x100x140

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Cistus

myGarden Cistus LED-vegglykt i rustfritt stål gir veggen din et vakkert og kraftfullt utseende. Dens smarte, rektangulære design kaster et vakkert, varmhvitt LED-lys både oppover og nedover, og skaper en arkitektonisk veggbelysningseffekt. myGarden Cistus er IP44 godkjent.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Cistus veggglampe 1000lm 2x4,5W Inox IP44	3308285	160x120x130



myGarden Parterre

myGarden Parterre utelampe er laget av støpt aluminium og i fargen sort. Den finnes både i veggversjon og som pullert.




Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Parterre veggglampe 800lm 8W Sort IP44	3308288	150x140x140



myGarden Nightingale

Pynt hagen eller terrassen med vakker utendørsbelysning. Denne rustikke vegglampen lyser opp uteveggene med vakre, indirekte lyseffekter og har et vakkert, tidløst design. myLiving Nightingale er tilgjengelig i en inox- og rustversjon og er IP44-godkjent.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Nightingale veggglampe 270lm 2x35W Inox IP44	3304786	170x90x110
2	Nightingale veggglampe 270lm 2x35W Rust IP44	3304787	170x90x110

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Skua

myGarden Skua veggglampe gir en vintageinspirert utendørslook. Høykvalitets aluminium og den svarte finishen passer perfekt til den personlige stilen.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Skua veggglampe Sort IP44 E27	3304758	340x250x365



myGarden Stock

myGarden Stock er en utendørs lampeserie i fargen antrasittgrå og i støpt aluminium. Den har en Hue Motion Sensor og er tilgjengelig i flere forskjellige størrelser og former og med en lampedesign som maksimerer lysspredningen og gir rikelig med diffust, varmt, hvitt lys.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Stock veggglampe 600lm 6W Antrasitt IP44	3300152	260x96x190



myGarden Ledino Flagstone

Minimalistisk design – pålitelig bruk. myLiving Ledino Flagstone veggglampe avgir et kraftig, varmhvitt LED-lys. Med lyseffekter i to retninger gir den en ekstra glød på veggen. myLiving Ledino er tilgjengelig i fargene sort og rustfritt stål, og er IP44-godkjent.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Flagstone veggglampe 300lm 3x1W Sort IP44	3308284	165x100x130

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Trowel

myGarden Trowel vegglykt i presstøpt aluminium gir veggen et pent og kraftfullt uttrykk. Lyset fordeles opp og ned og gir en fantastisk vegglyseffekt.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Trowel veggglampe Aluminium IP44 E27	3308287	220x90x110




myGarden Yarrow

myGarden Yarrow LED utendørs veggglampe er laget av materialer av høy kvalitet. Den runde kuppeldesignen med tre signaturstriper passer til enhver vegg og lyser opp uteområder med kraftig, men diffust varmhvitt lys. myGarden Yarrow er tilgjengelig i fargen sort, med eller uten bevegelsessensor og er IP44 godkjent.



Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
2	Yarrow veggglampe 600lm 6W Sort IP44	3304784	225x90x225



myGarden Border

Denne moderne antrasittgrå veggglampen gjør hagen din til et hyggelig og innbydende sted. Lampen gir varmt hvitt, energisparende lys som du kan rette dit du vil, noe som gjør hagen din hyggelig og vennlig om natten.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Border veggglampe 42W 2700K I Antrasitt IP44	915003817202	3330690	268 x 93 x 148 mm

* Lyskilde er ikke inkludert



myGarden Skies

myGarden Skies i fargen antrasitt inviterer deg til å sitte og slappe av med en god bok i lyset fra lampen. Den sender ut et varmt, hvitt, energisparende lys og gjør hagen eller terrassen din umiddelbart mer innbydende.




Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1*	Skies vegglampe 42W II Antrasitt IP44	915002147303	3310350	ø260 x 81 mm
1*	Skies vegglampe 42W II Grå IP44	915002148103	3330689	ø260 x 81 mm



myGarden June

Gi hagen eller hagegangen et moderne touch. myGarden June vegglampe har en flott, slank form og gir et varmt, hvitt, energibesparende lys, som skaper en elegant silhuett om kvelden. myGarden June finnes i fargerne grå og svart, med og uten bevegelsessensor og er IP44-godkendt.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1*	June vegglampe 42W II Antrasitt IP44	915002145803	3330686	Ø195 x 135 mm
2*	June vegglampe 42W II Antrasitt IP44 Sensor	915002146003	3330688	Ø195 x 135 mm



myGarden Oslo


Philips Oslo gir veggen et moderne utseende. Det stilige lyset tilfører varmt lys av høy kvalitet i inngangen.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Diamenten x høyde)
1*	Oslo vegglampe 60W II Rustfritt stål IP44	915006002401	3330682	235 x 260 x 95 mm
2*	Oslo vegglampe 60W II Antrasitt IP44	915006002501	3330683	235 x 260 x 95 mm

* Lyskilde er ikke inkludert


Pullert



myGarden Arbour

myGarden Arbour pullerter i støpt aluminium, tilgjengelig i fargen antrasittgrå og den geniale designen sender to stråler med diffust, varmt, hvitt lys over gangstier og åpne uteområder.


Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Arbour pullert 600lm 6W Antrasitt IP44	3209990	430x120x120
2	Arbour pullert 600lm 6W Antrasittgrå IP44	3501188	800x120x120



myGarden Parterre

I den sorte myGarden Parterre utendørs LED-pullerten flyter en lyskubee inne i en solid holder, i slitesterk støpt aluminium. Den geniale designen sender to stråler med diffust, varmt, hvitt lys over gangstier og åpne uteområder.


Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Parterre pullert 800lm 8W Sort IP44	3209991	460x120x120
2	Parterre pullert 800lm 8W Sort IP44	3209992	830x120x120



myGarden Stock

myGarden Stock er en pullert i fargen antrasittgrå og i støpt aluminium. Den har en Hue Motion Sensor og er tilgjengelig i flere forskjellige størrelser og former og med en lampedesign som maksimerer lysspredningen og gir rikelig med diffust, varmt, hvitt lys.

Nr.	Produktnavn	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1	Stock pullert 600lm 6W Antrasitt IP44	3209993	810x120x120



myGarden Bridge post

Nyt late kvelder i hagen med denne stilige, utendørs stolpelampen i antrasitt fra Philips. Den er innbydende med varmt, hvitt lys, som passer perfekt til hagebelysning. Skap en vakker atmosfære samtidig som det gir et arkitektonisk stiluttrykk.



Nr.	Produktnavn	12NC	El.nr	Dimensjoner (Lengde x høyde x bredde)
1*	Bridge Post 2700K 42W I Antrasitt IP44	915003761603	3501187	121 x 802 x 121 mm

* Lyskilde er ikke inkludert



© 2022 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Singify.

Alle varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.philips.com