LED Floodlight

BVP156


Mounting Instructions

/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы


V1.1

IEC 60598 | IP65 | t_a25°C | X>0m | EAC

Type / Т и п / Т үрі	CCT (K)	Power /Мощность/Потужність /Қуат(W)	LEDs	Lumen Output /Световой поток /Світловий потік /Жарық ағыны (lm)	Dimension /Размеры/Розміри /Өлшемдері/الابعاد AxBxCxD (mm)	S.Cx (m²)	kg	Voltage Напряжение /Напруга /Кернеу	Frequency /Частота /Кернеу/التردد	Surge rating
BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	3000	30	34	2250	154x134x27x107	0.007	0.34	220-240V～	50/60Hz	1KV/2KV
BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	4000			2400						
BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB	6500									
BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	3000	50	56	3750	178x148x27x120	0.01	0.44			
BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	4000			4000						
BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB	6500									
BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	3000	100	112	7500	254x204x35x171	0.024	1.06			
BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	4000			8000						
BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB	6500									



Type	30W	50W	100W
a (mm)	92	95	160
b (mm)	4.5	6	8.5
c (mm)	Ø4.5	Ø6	Ø8.5



H05RN-F 3x1.0 mm²
60245IEC57
N: Blue
L : Brown
GND:Yellow-Green

The terminal block should be complying with EN60998-2-1/EN60998-2-2


- Always use IP65 or higher IP rated junction box/connector for wiring connection.
- The Luminaire should never be used in submerged wet conditions e.g. under water, soil, snow etc.
- The wiring connection should also never be used in submerged wet conditions e.g. water, soil, snow etc. OR use IP68 junction box.
- The warranty is void, in case any of the instructions / guidelines are not followed as per given mounting instruction.
- This product is not supplied with any junction box / connector.
- For further clarification, please contact the manufacturer.

Type	Run Current (A) (@230V)	Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A)	Start Current Duration (µs) / T(@50% of Ipeak) (µs)	* Touch current or protective conductor current (mA)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type B (pcs)	Maximum Number of Luminaire on MCB 16A Type C (pcs)
BVP156 30W	0.137	0.65	10	<3.5	69	80
BVP156 50W	0.229	0.8	12.1	<3.5	41	48
BVP156 100W	0.458	1.3	20.2	<3.5	20	24

The leakage current *(touch current or protective conductor current) of electrical circuit may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.
* In some cases referred to as Earth Leakage Current.

Fasten the bolt
Torque : Nm

	30W	50W	100W
Torque(Nm)	2	4	6



Install the luminaire according to the national regulation and make sure it will not fall off.

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huyi Highway, Malu Town, Jiading District, Shanghai, P.R. China
Postal code: 201801

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

LED Floodlight

BVP156

Mounting Instructions

/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы

V1.1

EN

Please read this manual carefully before using the product.
1. Do not switch on before complete installation.
2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
3. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. The luminaire is complied with IEC 60598.

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием продукта.
1.Не включайте до завершения установки.
2.Светильник должен быть установлен квалифицированным электриком и подключен в соответствии с последними стандартами IEE или национальными электростандартами.
3.Внешний гибкий кабель или шнур этого светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, светильник должен быть уничтожен.
4.Источник света этого светильника не подлежит замене; когда источник света достигает конца своей жизни, весь светильник подлежит замене.
5.Светильник соответствует стандарту IEC 60598



EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

RU

этот знак указывает на то, что данный продукт не должен быть удален вместе с другими бытовыми отходами по всей ЕС.в целях предотвращения возможных опасностей для окружающей среды или здоровья человека, связанных с неконтролируемым удалением отходов, необходимо ответственно подходить к рекуперации, с тем чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.рекуперация

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Индия.Назначение: общее освещение.Мощность (W=Ватт), напряжение (V=Вольт), срок службы (h=часы), световой поток (lm=Люмен), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: philips.lighting.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ г.Эйндховен, Нидерланды. Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, этаж 16. Тел. 8 10 800 7445 47 75. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Індій. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу (V=Вольт), допустиму кількість і потужність ламп (W=Ватт), робочу частоту (Hz=Герц), струм (A=Ампер), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру Tc, температуру оточуючого середовища Ta і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції, на маркуванні продукту або на упаковці. Правила експлуатації,
заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення. Див. керівництво з експл: philips.lighting.ru. Правила та умови транспортування і зберігання по ГОСТ 8045-82. Не кидати.Правила реалізації: товар не підлягає обовязковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтеся в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії(якщо є) див. на пакуванніВиробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди). Імпортер: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці. Термін придатності необмежений.

Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Үндістан.Арналуы: жалпы жарықтандыру.Қуатын (W=Ватт), кернеуін (V=Вольт), қызмет ету мерзімін (h=сағат), жарық ағынын (lm=Люмен), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: philips.lighting.ru. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз. Өндіруші: “Сигнифай Нидерланд Б.В.”, Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ Эйндховен қ., Нидерланды. Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Еуразия» ЖШҚ.

Мекенжайы: Ресей, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская к., 25 құрылыс, 16 қабат. Тел.: 8 10 800 7445 47 75. Дұрыс жұмыс істемеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.

PHILIPS

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.