

Essential BRP062



Уличный светодиодный светильник подходит для использования в жилых кварталах, городских пространствах, а также для охранного освещения, на парковках и пешеходных дорожках. Обеспечивает экономию энергии до 70% по сравнению с традиционными светильниками.

Основные особенности и преимущества:

- **Безупречный дизайн** с превосходным эстетическим видом.
- **Закаленный и небьющийся** качественный встроенный рассеиватель повышает безопасность.
- Литой корпус обеспечивает **отличную коррозионную стойкость** и прочность.
- **Защита от скачков напряжения** до 10 кВ (заменяемый SPD).
- **Прямая и простая замена светильников** с ртутными лампами (до 125 Вт включительно) и светильников с натриевыми лампами (до 70 Вт).
- **Отсутствие клеевых соединений** и герметика.
- Эффективность **125 лм/Вт**.
- Диапазон рабочих температур **от -30°C до +45°C**.
- Версия **IP66**.
- Гарантия **3 года**.

IP66

IK05

T, min
-30 °C

T, max
+45 °C

CRI>70

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x В), мм
BRP062 P LED48 NW SLC S1 PSU GR P4196	919615811337	40	4800	4000	50 000	370 x 220 x 52
BRP062 P LED60 NW SLC S1 PSU GR P4197	919615811338	50	6000	4000	50 000	370 x 220 x 52
BRP062 P LED72 NW SLC S1 PSU GR P4198	919615811339	60	7200	4000	50 000	370 x 220 x 52