

Essential LEDtube

BN011C BN015

Реечный светильник предназначен для светодиодных трубок с цоколем T8. BN015 для одностороннего подключения и BN011 для двустороннего подключения. Лампа продается отдельно.



Основные особенности и преимущества:

- Разработан для светодиодных трубок типа **EcoFit** (подходит и для других светодиодных трубок).
- Входной **кабель питания посередине**.
- **Тонкий и легкий** металлический корпус.
- **Дополнительный предохранитель для двойной защиты**, если флуоресцентная трубка подключена по ошибке.

- **Доступны версии для одной и двух светодиодных трубок**, а также варианты с односторонним (R1) и двусторонним отражателем (R2) для лучшего направления светового потока.
- **Белая порошковая краска** на металлической основе.
- Источники питания могут располагаться с двух сторон, **предохранитель встроен в корпус**.

IP20

Одностороннее подключение		Двустороннее подключение		Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
Код заказа	Описание	Код заказа	Описание		
911401737642	BN011C 1XTLED L600 G2 GM	911401820681	BN011C DE 1XTLED L600 G2 GM	20 000	65 x 22 x 14
911401737652	BN011C 2XTLED L600 G2 GM	911401820581	BN011C DE 2XTLED L600 G2 GM	20 000	65 x 22 x 14
911401737602	BN011C 1XTLED L1200 G2 GM	911401821081	BN011C DE 1XTLED L1200 G2 GM	20 000	126 x 22 x 14
911401737612	BN011C 2XTLED L1200 G2 GM	911401820981	BN011C DE 2XTLED L1200 G2 GM	20 000	126 x 22 x 14
911401737642	BN011C 1XTLED L600 G2 GM	-	-	20 000	65 x 22 x 14
911401737652	BN011C 2XTLED L600 G2 GM	-	-	20 000	65 x 22 x 14
911401737602	BN011C 1XTLED L1200 G2 GM	911401820881	BN011C DE 1XTLED L1200 2R G2 GM	20 000	126 x 22 x 14
911401737612	BN011C 2XTLED L1200 G2 GM	911401820781	BN011C DE 2XTLED L1200 2R G2 GM	20 000	126 x 22 x 14
911401735932	BN015C BARE L600 RT	911401816281	BN015C DE BARE L600 RT	20 000	65 x 15 x 25
911401735942	BN015C BARE L1200 RT	911401816181	BN015C DE BARE L1200 RT	20 000	126 x 15 x 25