

# Портативные прожекторы

Серия портативных прожекторов Essential SmartBright Portable Worklight. Все светильники имеют прочную и удобную конструкцию, легкий вес, складываются, их легко упаковывать и брать с собой. Благодаря встроенной литий-ионной аккумуляторной батарее светильники работают без проводов и подходят для многоцелевого применения: например, в автомобильной мастерской, для освещения временных рабочих мест, для кемпинга и т. д.

## Essential SmartBright BGP110



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА


Основные особенности и преимущества:

- **Кнопочный переключатель яркости** (вкл/выкл, 50%, 100%).
- Встроенная **литий-ионная батарея**, до 4,5 часов освещения (при 50% яркости).
- **Корпус из литого алюминия**, цвет: красный, зеленый, желтый.
- Для удобства предусмотрен **двойной адаптер в комплекте** (адаптер переменного тока и автомобильное зарядное устройство).
- Версия **IP54**.
- Гарантия **1 год**.

IP54 IK05 T, min -20 °C T, max +40 °C Срок службы 20 000 ч CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Тип батареи
BGP110 LED6/840 10W RED CE	911401735342	10	600	4000	242 x 215 x 25	1,2	Li-ion батарея (2600 мА·ч)
BGP110 LED6/840 10W GREEN CE	911401735352	10	600	4000	242 x 215 x 25	1,2	Li-ion батарея (2600 мА·ч)
BGP110 LED6/840 10W YELLOW CE	911401735362	10	600	4000	242 x 215 x 25	1,2	Li-ion батарея (2600 мА·ч)
BGP110 LED12/840 20W RED CE	911401735372	20	1200	4000	290 x 258 x 30	1,4	Li-ion батарея (5200 мА·ч)
BGP110 LED12/840 20W GREEN CE	911401735382	20	1200	4000	290 x 258 x 30	1,4	Li-ion батарея (5200 мА·ч)
BGP110 LED12/840 20W YELLOW CE	911401735392	20	1200	4000	290 x 258 x 30	1,4	Li-ion батарея (5200 мА·ч)

## Essential SmartBright BGC110



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Основные особенности и преимущества:

- Кнопка **с функцией включения/выключения и диммирования**.
- **Встроенная литиевая батарея**, до 6 часов освещения (при яркости 30%).
- Корпус: PP и Nylon. **Цвет корпуса:** красный, серый, желтый.
- Для удобства предусмотрен **двойной адаптер в комплекте** (адаптер переменного тока и автомобильное зарядное устройство).
- Рассеянный свет.
- Версия **IP54**.
- Гарантия **1 год**.

IP54 IK05 T, min -10 °C T, max +40 °C Срок службы 20 000 ч CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Тип батареи
BGC110 LED18/865 20W RED	911401735432	20	1800	6500	324,5 x 180 x 90	0,8	Перезаряжаемая Li-ion батарея (4400 мА·ч)
BGC110 LED18/865 20W GREY	911401735442	20	1800	6500	324,5 x 180 x 90	0,8	
BGC110 LED18/865 20W YELLOW	911401735452	20	1800	6500	324,5 x 180 x 90	0,8	

Аксессуар	Код заказа
Штатив для прожектора ZGC110 ACCESSORY 1.4M TRIPOD	911401591201

## Essential SmartBright BGC110



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Основные особенности и преимущества:

- Кнопка **с функцией включения/выключения и диммирования**.
- Встроенный магнит обеспечивает **удобство установки** на металлические конструкции.
- Для удобства предусмотрен **двойной адаптер в комплекте** (адаптер переменного тока и автомобильное зарядное устройство).
- **Встроенная литиевая батарея**, до 5,5 часов освещения (при яркости 30%).
- **Корпус:** PC и ABS (антивандальная резиновая краска), цвет корпуса: красный, зеленый, желтый.
- Версия **IP54**.
- Гарантия **1 год**.

IP54 IK05 T, min -10 °C T, max +40 °C Срок службы 20 000 ч CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д x Ш x В), мм	Вес, кг	Тип батареи
BGC110 LED9/865 10W RED	911401735402	10	900	6500	209 x 127 x 55	1,1	Перезаряжаемая Li-ion батарея (2200 мА·ч)
BGC110 LED9/865 10W GREEN	911401735412	10	900	6500	209 x 127 x 55	1,1	
BGC110 LED9/865 10W YELLOW	911401735422	10	900	6500	209 x 127 x 55	1,1	