

PHILIPS

Уличные
светодиодные
светильники



BCP31X - Cylinder



BCP21X - Cubic

SmartBright Bollard BCP21X-31X

Основные особенности и преимущества

- Решение для уличного наземного освещения
- Высокая надежность – литой металлический корпус и эффективный теплоотвод
- IP67 водонепроницаемый разъем-коннектор
- Корпус из экструдированного алюминия и электрофорезное покрытие обеспечивают стойкость при любых погодных условиях.
- Рассеиватель из поликарбоната устойчивого к пожелтению и выгоранию.
- Доступная цветовая температура CCT = 3000K

IP66

IK06

T, min
-40 °C

T, max
+50 °C

<80
лм/Вт

2 года
гарантия

CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры, мм
BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755232	13	1000	3000	50 000	Д130xШ130xB450, основание 180x180
BCP211 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755242	13	1000	3000	50 000	Д130xШ130xB600, основание 180x180
BCP212 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	911401755252	13	1000	3000	50 000	Д130xШ130xB1200, основание 180x180
BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755262	15	760	3000	50 000	Ш120xB300, основание Ø 160
BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755272	15	760	3000	50 000	Ш120xB600, основание Ø160
BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	911401755282	15	760	3000	50 000	Ш120xB1200, основание Ø160