

SmartBright

BY235



Высокоэффективный и надежный светодиодный светильник. Разработанный как прямая замена для традиционных светильников HPI (MG) 250W/400W, он предоставляет все преимущества светодиодного освещения: низкое потребление электроэнергии, большой срок службы и меньшие затраты на обслуживание. Используется для промышленных предприятий: заводы, склады, линии сборки, цеха и т. д. А также для внутреннего освещения помещений с высокими потолками: торговые центры, аэропорты, стадионы и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- Энергоэффективное решение – **100 лм/Вт.**
- **Универсальная установка** – подвесной монтаж на крюк или трубу.
- Высокая надежность – **литой металлический корпус и эффективный теплоотвод.**
- Оптики для решения **любой задачи.**
- **Без пульсации.**
- Версия **IP65.**
- Гарантия **3 года.**

IP65

IK07

CRI70

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x В), мм
BY235P LED100/NW PSU WB RU	911401579351	100	10 000	4000	25 000	300 x 131,5
BY235P LED150/NW PSU WB RU	911401579451	150	15 000	4000	25 000	350 x 139,5
BY235P LED200/NW PSU WB RU	911401579551	200	20 000	4000	25 000	390 x 146,5
BY235P LED100/NW PSU NB RU	911401579651	100	10 000	4000	25 000	300 x 131,5
BY235P LED150/NW PSU NB RU	911401579751	150	15 000	4000	25 000	350 x 139,5
BY235P LED200/NW PSU NB RU	911401579851	200	20 000	4000	25 000	390 x 146,5