


# PHILIPS

Пылевлагозащищенные  
светодиодные  
светильники



## SmartBright Waterproof WT068C

Основные особенности и преимущества

### Энергоэффективное решение

- Прямая замена светильников 2x18Вт, 2x36Вт и 2x58Вт, экономия до 45%
- Рассеиватель занимает 99% лицевой поверхности корпуса, что дает полное ощущение непрерывного света
- Опаловый изогнутый рассеиватель без видимых светодиодов обеспечивает высокое качество света с большим углом

### Легкая установка

- Нажимная клеммная колодка
- Возможен вариант накладного или подвесного монтажа.
- В комплекте со светильником универсальный монтажный зажим из нержавеющей стали, винты из нержавеющей стали, крючки из нержавеющей стали.

- 3 варианта длины на решения разных задач (600/1200/1500 мм)

### Высокая надежность

- Прочная конструкция: анти-УФ поликарбонатный корпус, технология двойной экструзии.
- Дышащий клапан, предотвращающий появление конденсата внутри
- Дополнительная защита от попадания пыли и влаги при монтаже, удобные захваты для монтажных винтов
- Доступная цветовая температура CCT = 4000K/6500K
- Без пульсации

IP66

IK06

T, min  
-30 °C

T, max  
+45 °C

110  
лм/Вт

30 000  
час.

3 года  
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT068C NW LED18 L600 CFW PSU	911401828281	16	1800	4000	30 000	626 x 68 x 60
WT068C NW LED36 L1200 CFW PSU	911401828481	32	3600	4000	30 000	1226 x 68 x 60
WT068C NW LED56 L1500 CFW PSU	911401828581	50	5600	4000	30 000	1526 x 68 x 60
WT068C CW LED18 L600 CFW PSU	911401836581	16	1800	6500	30 000	626 x 68 x 60
WT068C CW LED36 L1200 CFW PSU	911401836681	32	3600	6500	30 000	1226 x 68 x 60
WT068C CW LED56 L1500 CFW PSU	911401836781	50	5600	6500	30 000	1526 x 68 x 60