

Coreline Malaga LED



Новое семейство светодиодных светильников для освещения дорог общего назначения, жилых зон и городских улиц. Высокая эффективность и срок службы светильника позволяют минимизировать расходы на электроэнергию и обслуживание, а удобное крепление к опоре значительно упрощает установку.

Основные особенности и преимущества:

- **Варианты корпуса** разработаны для замены наиболее популярных версий ламповых светильников
- **Прочный литой алюминиевый корпус и рассеиватель из закаленного стекла**
- **Эффективность системы** от 103 до 118 лм/Вт
- **Монтаж** – шпигот (диаметр 42–60 мм)
- **Защита от скачков** напряжения до 4 кВ
- Версия **IP65**
- Гарантия **5 лет**

IP65

IK08

T, min
-40 °C

T, max
+35 °C

100 000
час.

5 лет
гарантия

CR170

| Наименование светильника | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Срок службы L70B50@25 °C, часов |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| BRP101 LED37/740 DM 42-60A | 910925865338 | 30 | 3050 | 4000 | 100 000 |
| BRP102 LED55/740 DM 42-60A | 910925865340 | 39 | 4600 | 4000 | 100 000 |
| BRP102 LED75/740 DM 42-60A | 910925865342 | 57 | 6100 | 4000 | 100 000 |
| BRP102 LED110/740 DM 42-60A | 910925865344 | 83 | 9000 | 4000 | 100 000 |