

Essential RC087



Светильник боковой засветки.

Основные особенности и преимущества:

Энергоэффективное решение

- Экономия до 50% по сравнению с традиционными ламповыми светильниками
- Равномерно светящаяся поверхность, эффективность до 85 лм/Вт

Высокое качество света

- Равномерная засветка рассеивателя без видимых полос и точек
- Доступны версии с цветовой температурой 4000 К и 6500 К
- Без пульсации

Простой дизайн и легкая установка

- Подходит для монтажа в гипсокартон и стандартные потолки типа «Армстронг»
- Олеофобное покрытие
- Доступно два универсальных размера: 300 x 300 x 29 мм и 600 x 300 x 29 мм

IP20

20 000
часов

1 год
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC087B LED Panel 9W/840 W30L30 FCW	911401834781	9	765	4000	20 000	300 x 300 x 29
RC087B LED Panel 9W/865 W30L30 FCW	911401838581	9	765	6500	20 000	300 x 300 x 29
RC087B LED Panel 18W/840W30L60 FCW	911401834881	18	1530	4000	20 000	600 x 300 x 29
RC087B LED Panel 18W/865 W30L60 FCW	911401838681	18	1530	6500	20 000	600 x 300 x 29