

Essential SmartBright LED BGP150



Уличный светильник.

Основные особенности и преимущества:

Удивительный и яркий световой эффект

- 20° / 45° **угол светораспределения** (WW/NW), 35° для зеленого света.
- **Профессиональный дизайн** линз для яркого светового эффекта и ровной заливки цветом
- Доступны разные цветовые температуры: **G (зеленый), NW (4000 K) и WW (3000 K)**
- Компактный легкий корпус из литого алюминия. **Простая установка** и нацеливание благодаря удобному расположению скобы

- **Рассеиватель** – закаленное стекло
- **Защита от скачков напряжения (до 2 кВ)** для большей надежности.
- **Встроенный драйвер** с широким диапазоном входного напряжения
- **Быстрая установка** в одно движение
- **Спайкер** доступен для быстрой наземной установки

IP65

IK06

T, min
-30 °C

T, max
+45 °C

15 000
часов

1 год
гарантия

CR170

Наименование светильника	Код заказа		Мощность, Вт	Световой поток, лм	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Угол оптики, град.	Размеры (Д x Ш x В), мм
	WW (3000K)	NW (4000K)					
BGP150 LED250/CCT 3W 45D GM	911401755732	911401755742	3	250	15 000	45	75 x 75 x 170
BGP150 LED250/CCT 3W 20D GM	911401755672	911401755682	3	250	15 000	20	
BGP150 LED400/CCT 6W 45D GM	911401755712	911401755722	6	400	15 000	45	
BGP150 LED400/CCT 6W 20D GM	911401755652	911401755662	6	400	15 000	20	
BGP150 LED520/CCT 8W 45D GM	911401755692	911401755702	8	520	15 000	45	
BGP150 LED520/CCT 8W 20D GM	911401755632	911401755642	8	520	15 000	20	
BGP150 LED G 8W 45D GM	911401755752		8	520	15 000	35	
ZGP150 mounting accessory spiker	911401755582						