

Essential WT035



Экономичное светодиодное решение для внутреннего и внешнего освещения объектов с пыльной или влажной средой (IP65), создающее более светлое и безопасное пространство.

Основные особенности и преимущества:

- Эффективность системы 100 лм/Вт – **сбережение энергии 50%** по сравнению с традиционными источниками света
- Корпус изготовлен из поликарбоната, **устойчивого к УФ-излучению и пожелтению**
- **Монолитный цельный корпус** без использования клея или герметика, что обеспечивает полное соответствие IP65 на протяжении всего срока эксплуатации
- **Однородность освещения** – светильники обеспечивают комфортный свет с превосходной степенью однородности
- Предустановленный провод обеспечивает **простоту монтажа** без доступа к клеммной колодке. Крепежи для накладного монтажа в комплекте
- **Расширенные возможности монтажа:** за счет полозьев на корпусе светильника монтажные скобы (в комплекте) могут размещаться по всей длине корпуса на разном удалении друг от друга.
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP65

IK06

T, min
-20 °C

T, max
+45 °C

2 года
гарантия

CR170

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT035C LED17/NW PSU CFW L600	911401824881	17	1700	4000	20 000	600 x 35 x 45
WT035C LED34/NW PSU CFW L1200	911401824981	34	3400	4000	20 000	1200 x 35 x 45
WT035C LED52/NW PSU CFW L1500	911401825081	52	5200	4000	20 000	1500 x 35 x 45