

## SmartBright BN005C

Линейный светодиодный светильник с тонким прочным эстетичным и лаконичным дизайном без лишних элементов на корпусе, что позволяет размещать его в любых пространствах.



## Превосходное качество света

- CRI 80, SDCM < 6, 100lm/W в сочетании с хорошей экономией энергии
- Светильники обеспечивают **комфортный свет** с превосходной степенью однородности, без видимых светодиодов и слепящего эффекта

## Надежность

- Облегченный корпус из поликарбоната с противопыльным покрытием
- Рассеиватель из поликарбоната, устойчивый к воздействию УФ
- Два варианта длины: 600 и 1200 мм
- Гибкий спрятанный кабель для облегчения монтажа
- Удобный простой монтаж за счет полозьев на корпусе (аксессуар в комплекте)









Наименование светильника	Код заказа	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x B), мм
BN005C LED15/NW L600 PSU CFW	911401863181	16	1500	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED15/CW L600 PSU CFW	911401863281	16	1500	6500	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED15/WW L600 PSU CFW (заказной)	911401863381	16	1500	3000	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED30/NW L1200 PSU CFW	911401862881	30	3000	4000	20 000	1200 x 23 x 36
BN005C LED30/CW L1200 PSU CFW	911401862981	30	3000	6500	20 000	1200 x 23 x 36
BN005C LED30/WW L1200 PSU CFW (заказной)	911401863081	30	3000	3000	20 000	1200 x 23 x 36