

SmartBright BRP121



Дорожный светильник с безупречным дизайном и превосходным эстетическим видом.

Основные особенности и преимущества:

- **Замена 1 на 1** для уличных фонарей SON 1x150
 - Доступны мощности **20/40/50/60/80 Вт**
 - **Уникальная дорожная оптика**
 - **Оптимизированные характеристики дорожного освещения**
- Выбор уникальных оптических линз с гибкими пакетами просвета для различных применений
- Возможна **установка как на вертикальную, так и на горизонтальную опору**
 - **Закаленный и небьющийся** качественный встроенный рассеиватель повышает безопасность
 - Высококачественный **корпус из алюминиевого литья**
 - Защита от скачков напряжения **до 4 кВ**
 - **Лучшие в своем классе** светодиоды и драйвер
 - Доступна цветовая температура **4000 К**

IP65

IK08

T, min
-40 °C

T, max
+50 °C

CRI70

30 000
час.

3 года
гарантия

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BRP121 LED26/NW 20W 220-240V GM	911401824882	20	2600	4000	30 000	340 x 121 x 35
BRP121 LED52/NW 40W 220-240V GM	911401824982	40	5200	4000	30 000	370 x 135 x 35
BRP121 LED65/NW 50W 220-240V GM	911401825082	50	6500	4000	30 000	370 x 135 x 35
BRP121 LED78/NW 60W 220-240V GM	911401825182	60	7800	4000	30 000	390 x 145 x 35
BRP121 LED97/NW 80W 220-240V GM	911401825282	80	9700	4000	30 000	420 x 145 x 35