

SmartBright RC091V



Ультратонкая светодиодная панель толщиной всего 9 мм.

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- Энергоэффективное решение – **прямая замена светильников 4 x 18 Вт** и экономия до 60% по сравнению с решениями на лампах.
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 100 лм/Вт.**
- Высокое качество света – **равномерно светящаяся панель, рассеянный комфортный свет,** индекс цветопередачи >80.
- **Легкая установка** – тонкий корпус (9 мм), драйвер в комплекте.
- **Универсальный монтаж** с помощью аксессуаров (заказываются отдельно)
- **Без пульсации.**
- Гарантия **3 года.**

IP20

CR180

30 000 часов

3 года гарантия

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC091V LED36S/840 PSU W60L60 RU	911401868881	38	3600	4000	30 000	597 x 597 x 9
RC091V LED36S/865 PSU W60L60 RU	911401868981	38	3600	6500	30 000	597 x 597 x 9

Аксессуар	Код заказа
RC091Z SMB-597x597 (Рамка)	911401724272
RC048Z SME-2 (Для подвеса)	911401824680
RC048Z SC (Страховочный трос)	911401824780
RC048Z SMB-PLC (Клипсы)	911401824580