

SmartBright прожектор ST031T



Однофазный светодиодный прожектор на шинопровод является энергоэффективным решением для освещения современных магазинов.

Основные особенности и преимущества:

- **Дизайн оптики** позволяет лучше управлять световым пучком
- Доступна **широкая оптика** WB (36°)
- **Простая установка** и легкое использование
- **Надежность и качество**
- Доступно два цвета корпуса: **черный и белый**
- **Трековая система RCS170/RCS180:** три цвета корпуса, два варианта длины
- Соответствует международным стандартам качества **IEC, CE, CB, EMC**
- Гарантия **2 года**

IP20

IK02

2 года
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x В), мм
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB WH GM	911401873180	21	2000	4000	30 000	90 x 100 x 285
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB WH GM	911401873780	33	3000	4000	30 000	120 x 120 x 300
ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB BK GM	911401874180	21	2000	4000	30 000	90 x 100 x 285
ST031T LED30/840 33W 220-240V I WB BK GM	911401874780	33	3000	4000	30 000	120 x 120 x 300