

SmartBright WT066C G2

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник. Простая и надежная замена традиционных пылевлагозащищенных светильников (IP65) с люминесцентными лампами.



Основные особенности и преимущества:

- **Прямая замена светильников** 2 x 18 Вт, 2 x 36 Вт и 2 x 58 Вт, экономия до 45%
- **Рассеиватель** занимает 99% лицевой поверхности корпуса, что дает полное ощущение непрерывного света
- Опаловый изогнутый рассеиватель без видимых светодиодов обеспечивает высокое качество света с большим углом
- **Удобный монтаж и подключение** к сети благодаря клеммным зажимам в комплекте
- **3 варианта длины** на решения разных задач (600/1200/1500 мм)
- **Прочная конструкция:** анти-УФ поликарбонатный корпус, технология двойной экструзии.
- Доступные цветовые температуры **ССТ = NW (4000 К), CW (6500 К)**

IP65

IK06

T, min
-30 °C

T, max
+45 °C

3 года
гарантия

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT066C NW LED16 L600 CFW PSU	911401824282	16.5	1600	4000	25 000	626 x 68 x 60
WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU	911401824482	33	3300	4000	25 000	1226 x 68 x 60
WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU	911401824682	51	5100	4000	25 000	1526 x 68 x 60
WT066C CW LED16 L600 CFW PSU	911401824382	16	1600	6500	25 000	626 x 68 x 60
WT066C CW LED33 L1200 CFW PSU	911401824582	33	3300	6500	25 000	1226 x 68 x 60
WT066C CW LED51 L1500 CFW PSU	911401824782	51	5100	6500	25 000	1526 x 68 x 60