


Essential RC048



Бюджетный светодиодный светильник, отличное соотношение цена – качество, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Экономия до 50%** по сравнению с традиционными ламповыми светильниками
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 90 лм/Вт**
- **Тонкий корпус** (34 мм)
- Единая **конструкция корпуса без сварочных элементов** обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
- **Равномерная засветка рассеивателя** без видимых полос и точек
- Простой дизайн и **легкая установка**
- **Драйвер встроен** в корпус
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP20

30 000
час.

2 года
гарантия

CR180

| Наименование светильника | Код заказа | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Срок службы L70B50@25 °С, часов | Размеры (Д x Ш x В), мм |
|---|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| RC048B LED32S/ 840 PSU W30L120 NOC CFW | 911401871480 | 36 | 3200 | 4000 | 30 000 | 1195 x 295 x 34 |
| RC048B LED32S/ 865 PSU W30L120 NOC CFW | 911401871580 | 36 | 3200 | 6500 | 30 000 | 1195 x 295 x 34 |

| Аксессуар | Код заказа |
|---|--------------|
| Трос для подвешивания RC048Z SME-2 | 911401824680 |
| Страховочный трос RC048Z SC | 911401824780 |
| Клипсы для монтажа в гипсокартон RC048Z SMB-PLC | 911401824580 |