

**PHILIPS**



Профессиональное  
освещение

**GreenPerform SE  
HighBay BY628P**

# Долгожданная новинка

Высокоэффективный и совершенно новый светильник **GreenPerform SE HighBay BY628P** пополнил портфолио промышленных светильников Philips для высоких и низких пролетов.

Светильники **BY628P** обладают оптимальным набором технических параметров и подходят для решения большинства задач благодаря широкому выбору мощностей от **50 до 250 Вт**, трем видам оптики (КСС), а также **надежной и долговечной конструкции**.

## Особенности и преимущества

Отверстия, обеспечивающие эффективный теплоотвод

Равномерный свет (отсутствуют пятна в пучке)

Универсальная установка – подвесной монтаж на крюк или на скобу

Съемный заменяемый драйвер

Предустановленный кабель, обеспечивает оптимальную защиту


Светодиоды высокой эффективности с CRI 80+

Высокая надежность – литой алюминиевый корпус




Сетевое напряжение	220-240 В / 50-60 Гц	
Потребляемая мощность и световой поток	<b>Мощность, Вт</b>	<b>Световой поток, лм</b>
	50	7500
	70	10500
	100	15000
	150	22500
	200	30000
	250	37500
Коэффициент мощности	>0.95	
Светоотдача	150 лм/Вт	
Цветовая температура, К	4000 К / 6500 К	
Индекс цветопередачи (CRI)	≥80	
Защита от перенапряжения	4кВ	
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50 °С	
Диммирование	Нет	
Наличие версии с датчиком движения/освещенности	Отсутствует	
Пульсация	<5%	
Оптика	<b>Симметричная:</b>	
	Широкое распределение – WB	
	Узкое распределение – NB	
	Среднее распределение – MB	
Степень защиты	IP65/IK07/Class I	
Материал корпуса	Литой под давлением алюминий ADC12	
Цвет	темно-серый RAL7043	
Монтаж	Подвесной (крючок входит в комплект)	
Срок службы	50 000 ч при сохранении 70% светового потока (L70)	
Гарантия	5 лет	

## Фотометрия



## Уже в продаже

Коды для заказа	Светильники
911 401 856 281	BY628P LED75/NW PSU WB RU
911 401 864 281	BY628P LED75/NW PSU MB RU
911 401 856 381	BY628P LED75/NW PSU NB RU
911 401 856 481	BY628P LED105/NW PSU WB RU
911 401 864 381	BY628P LED105/NW PSU MB RU
911 401 856 581	BY628P LED105/NW PSU NB RU
911 401 856 681	BY628P LED150/NW PSU WB RU
911 401 864 481	BY628P LED150/NW PSU MB RU
911 401 856 781	BY628P LED150/NW PSU NB RU
911 401 856 881	BY628P LED225/NW PSU WB RU
911 401 864 581	BY628P LED225/NW PSU MB RU
911 401 856 981	BY628P LED225/NW PSU NB RU
911 401 857 081	BY628P LED300/NW PSU WB RU
911 401 864 681	BY628P LED300/NW PSU MB RU
911 401 857 181	BY628P LED300/NW PSU NB RU
911 401 857 281	BY628P LED375/NW PSU WB RU
911 401 864 781	BY628P LED375/NW PSU MB RU
911 401 857 381	BY628P LED375/NW PSU NB RU



Тип	Размеры			Вес, кг
	D	W	H	
BY628P LED75	200	150	82	1,2
BY628P LED105	240	150	82	1,5
BY628P LED150	290	150	82	2
BY628P LED225	350	150	82	2,5
BY628P LED300	420	160	92	3,7
BY628P LED375	420	160	92	3,7

Коды для заказа	Аксессуары
911 401 860 981	Монтажная скоба BY628Z Bracket LED300
911 401 860 881	Монтажная скоба BY628Z Bracket LED225
911 401 860 781	Монтажная скоба BY628Z Bracket LED150
911 401 860 681	Монтажная скоба BY628Z Bracket LED105
911 401 860 581	Монтажная скоба BY628Z Bracket LED75



© 2020 г., Signify Holding. Все права защищены. Представленная в настоящем документе информация может изменяться без уведомления. Компания Signify не дает заверений или гарантий о точности или полноте представленной здесь информации и не несет ответственности за любые совершенные с ее использованием действия. Представленная в настоящем документе информация не является коммерческим предложением и не является частью любых предложений или договорных обязательств, если компанией Signify не установлено иное. Philips и эмблема со щитом Philips являются зарегистрированными торговыми марками компании Koninklijke Philips N.V. Все прочие торговые марки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих правообладателей.